


Drucktaster 10 A/250 V~

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 88 mm, Druckknopf 41 x 41 mm,
Einsatz mit Frontraum 60 x 60 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm),
umschaltbar Schalter-Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 18,5 mm.

B Gr. I mit Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 × 77 mm	Z ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 × 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 × 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckrahmen Frontrahmen Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontrahmen Druckknopf	AP 75 × 75 × 49 mm mit Befesti- gungsplatte 70 × 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss
							
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No
863 721 002	863 821 002	863 728 002	354 528 902	354 528 802	378 487 002	378 034 002	863 000 002
183 318 002	—	—	—	—	—	—	—
173 922 012	—	—	—	—	—	—	—
..... 102 042	 102 042	 102 042			 102 042	 102 042	 102 042

Sidus
UP-Audio-Innenstation

UP-Audio-Innenstation

Abdeckrahmen Gr. I-I 148 x 88 mm,

Einbautiefe 36 mm

UP-Audio-Innenstation im Design Sidus

zu Türkommunikationsanlage ABB-Welcome



Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingeln, Gespräch, Stumm) und des Einstellungs-
menüs. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf
polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne
einstellbar.

Zubehör

zu UP-Audio-Innenstation

B Gr. I	Z	E	Frontset «Z/E»	Frontset «Z/E»	GE «E»	GE «E»	Flachband-
Grundelemente mit Befesti- gungsplatte F-Set Z/E Abdeckrahmen 148 x 88 mm	Grundelemente mit Befesti- gungsplatte F-Set Z/E	für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E	F-Set Z/E inkl. Zwischenring zu Audiomodul	F-Set Z/E inkl. Zwischen- ring zu Display	Audiomodul	Display	kabel
Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss			
							
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No
964 007 002	964 008 002	964 009 002					
							
			964 501 002	964 500 002	964 992 495	964 992 395	964 912 095
. 102 042	 102 042	 102 042	 102 042	 102 042			