

Sidus

Fertige Mehrfachkombinationen

2er-Kombi senkrecht

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 148 mm, Druckknopf 41 x 41 mm, Frontrahmen 60 x 60 mm, Befestigungsplatte 77 x 137 mm, umschaltbar Schalter-Impulskontakt, mit Steckklemmen.

B Gr. I-I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77 x 137 mm

Weiss



E-No

	Schalter Sch. 3	482 100 002
	Schalter Sch. 3	482 126 002
	Schalter Sch. 3+3 Steckdose Typ 13	482 127 002
	Schalter Sch. 3 Kombi Sch 3/ Typ 13	482 128 002
	Leucht-Taster Sonnerie mit Namenschild	482 104 002
	Weiss glänzend 102
	Anthrazit 042

Fertige Mehrfachkombinationen

2er-Kombi senkrecht, oben leer

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 148 mm, Druckknopf 41 x 41 mm, Frontrahmen 60 x 60 mm, Befestigungsplatte 77 x 137 mm, umschaltbar Schalter-Impulskontakt, mit Steckklemmen, oben leer.

B Gr. I-I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77 x 137 mm

Weiss



E-No

	Leer	551 103 002
	Schalter Sch. 3	556 103 002
	Leer	556 133 002
	Steckdose Typ 13	657 116 002
	Leer	556 133 002
	Kombi Sch 3/ Typ 13	657 116 002
	Leer	482 106 002
	Sonnerie mit Namenschild	482 106 002
	Weiss glänzend 102
	Anthrazit 042

Sidus

Fertige Mehrfachkombinationen

B Gr. I-I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
137 x 77 mm

Weiss

2er-Kombi, waagrecht

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 148 mm, Druckknopf 41 x 41 mm, Frontrahmen 60 x 60 mm, Befestigungsplatte 137 x 77 mm, umschaltbar Schalter-Impulskontakt, mit Steckklemmen, Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Seite 3/206.



E-No

	Schalter Sch. 3 Steckdose 3 x Typ 13	482 132 002
	Sonnerietaster Leuchttaster	482 114 002
	Leuchttaster Sonnerietaster	482 115 002
	Weiss glänzend 102
	Anthrazit 042

Fertige Mehrfachkombinationen

B Gr. I-I mit AP
Gehäuse
75 x 145 mm
mit Abdeck-
rahmen mit
Einsatz mit
Befestigungs-
platte
70 x 70 mm

Weiss

AP-Kombi, 2-teilig



E-No

	Schalter Sch. 3 Steckdose Typ 13	283 400 002
	Schalter Sch. 3 Steckdose 3 x Typ 13	283 402 002
	Weiss glänzend 102
	Anthrazit 042