

Classic
Steckdosen

Steckdose Typ 13, L + N + PE, 10A / 250VAC
Abdeckrahmen Gr. I 88x88 mm, Einsatz mit Frontset Z/E 60x60 mm,
Befestigungsplatte 77x77 mm (AP 70x70 mm), Einbautiefe 35 mm,
mit Steckklemmen



Typ 13

B Gr. I Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 88x88 mm	Z Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm F-Set Z/E	E «für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E»	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	GE «E» für Kombi- nationen Grundelement	Frontset «B» F-Set Z/E Abdeckrahmen 88x88 mm	Frontset «Z/E» F-Set Z/E	AP Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70x70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71x71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
633 000 002	633 003 002	633 006 002	639 003 792	639 006 792	377 113 002	377 213 002	633 001 002

Steckdose Typ 23, L + N + PE, 16A / 250VAC
Abdeckrahmen Gr. I 88x88 mm, Einsatz mit Frontset Z/E 60x60 mm,
Befestigungsplatte 77x77 mm (AP 70x70 mm), Einbautiefe 35 mm,
mit Steckklemmen



Typ 23

Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
633 600 002	633 603 002	633 606 002	639 023 792	639 026 792	377 123 002	377 223 002	633 601 002
Schwarz	 5 .	 5 .	 5 .		 5 .	 5 .	 5 .

Zweifach-Steckdose Typ 13, L+N+PE, 10 A / 250 VAC
Abdeckrahmen Gr. I 86x86 mm, Einsatz mit Frontset Z/E 60x60 mm,
Befestigungsplatte 77x77 mm (AP 70x70 mm), Einbautiefe 35 mm,
mit Steckklemmen



2 x Typ 13




2 x Typ 13S
getrennt

B Gr. I Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 88x88 mm	Z Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm F-Set Z/E	E «für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E»	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	GE «E» für Kombi- nationen Grundelement	Frontset «B» F-Set Z/E Abdeckrahmen 88x88 mm	Frontset «Z/E» F-Set Z/E	AP Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70x70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71x71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
653 020 002	653 023 002	653 026 002	657 103 792	657 106 792	377 016 002	377 262 002	603 020 002
653 060 002	653 063 002	653 066 002	657 193 792	657 196 792	377 017 002	377 263 002	603 060 002
Schwarz							
. 5 .	 5 .	 5 .			 5 .	 5 .	 5 .

Classic Steckdosen

Dreifach-Steckdose Typ 23, L + N + PE, 16 A / 250 VAC
Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 88 mm, Einsatz mit Frontplatte 60 x 60 mm
Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), Einbautiefe 35 mm

B Gr. I mit Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckrahmen Frontplatte	Frontset «Z/E» Frontplatte	AP 75 x 75 x 43 mm mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
							

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1	VE 10
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	-------

633 603 502	633 633 502	633 663 502	633 692 002	633 662 002	374 210 002	377 286 002	603 603 602
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

633 605 502	633 635 502	633 665 502	633 693 002	633 663 002	374 211 002	377 287 002	603 613 602
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schwarz	1.	1.	1.	1.	1.	1.	5.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dreifach-Steckdose Typ 23, L + N + PE, 16 A / 250 VAC, mit «Shutter»*



*Schutz gegen einpoliges
Stecken nach IEC 60884-1

633 604 502	633 634 502	633 664 502	633 692 002	633 662 002	374 212 002	377 288 002	603 604 602
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

633 606 502	633 636 502	633 666 502	633 693 002	633 663 002	374 213 002	377 289 002	603 614 602
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schwarz	1.	1.	1.	1.	1.	1.	5.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Classic
Steckdosen

Steckdose Typ 15, 3 L + N + PE (400 VAC) oder 2 L + PE (230 VAC), 10A
Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontbecher Durchmesser 43 mm,
Befestigungsplatte 77x77 mm (AP: 70 x 70 mm), Einbautiefe 33 mm.



Typ 15
mit Steckklemmen

B Gr. I Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	Z Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	E für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» für Kombi- nationen Grundelement	Frontset «B» F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	Frontset «Z/E» F-Set Z/E	AP Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71 x 71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
636 320 002	636 323 002	636 326 002	641 323 792	641 326 792	377 320 002	377 326 002	636 321 002
Schwarz							
..... 5 .	 5 .	 5 .			 5 .	 5 .	 5 .

Steckdose Typ 25, 3 L + N + PE (400 VAC) oder 2 L + PE (230 VAC), 16 A
Abdeckrahmen Gr. I 88x88 mm, Einsatz mit Frontset Z/E 60x60 mm,
Befestigungsplatte 77x77 mm (AP 70x70 mm), Einbautiefe 35 mm,
mit Steckklemmen



Typ 25

Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
636 620 002	636 623 002	636 626 002	641 623 792	641 626 792	377 620 002	377 626 002	636 621 002
Schwarz							
..... 5 .	 5 .	 5 .			 5 .	 5 .	 5 .

Classic
SIDOS Sicherheitssteckdosen

Sidos Sicherheitssteckdose T13/T23, 230 VAC, 10/16 A, 30 mA
Abdeckrahmen Gr. I 86 x 86 mm, Einsatz mit Frontscheibe 58 mm,
Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP 70 x 70 mm), Einbautiefe 40 mm,
mit Steckklemmen



Typ 13, ohne Shutter (Kindersicherung)
Nennspannung: 230 VAC
Nennstrom: 10A
Auslösestrom: 30 mA



Typ 13, mit Shutter (Kindersicherung)
Nennspannung: 230 VAC
Nennstrom: 10A
Auslösestrom: 30 mA



Typ 23, ohne Shutter (Kindersicherung)
Nennspannung: 230 VAC
Nennstrom: 16A
Auslösestrom: 30 mA



Typ 23, mit Shutter (Kindersicherung)
Nennspannung: 230 VAC
Nennstrom: 16A
Auslösestrom: 30 mA

B Gr.I	Z	E	GE «Z»	GE «E»	Frontset «B»	Frontset «Z/E»	AP
Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	für Kombina- tionen Grund- element mit F-Set Z/E	Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	für Kombina- tionen Grund- element	F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	F-Set Z/E	Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71 x 71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	
VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10
655 650 002	655 653 002	655 656 002	655 603 792	655 606 792	378 170 002	378 174 002	655 651 002
655 670 002	655 673 002	655 676 002	655 603 792	655 606 792	378 172 002	378 176 002	655 671 002
655 660 002	655 663 002	655 666 002	655 613 792	655 616 792	378 171 002	378 175 002	655 661 002
655 680 002	655 683 002	655 686 002	655 613 792	655 616 792	378 173 002	378 177 002	655 681 002
Schwarz	5.	5.	5.		5.	5.	5.