

无线电发射设备
Radio Transmission Equipment
型号核准证
Type Approval Certificate

北京ABB电气传动系统有限公司:

根据《中华人民共和国无线电管理
In accordance with the provisions on the Radio
条例》，经审查，下列无线电发射设备
Regulations of the People's Republic of China , the following
符合中华人民共和国无线电管理规定和
radio transmission equipment , after examination , conforms
技术标准，其核准代码为： CMIIT ID:2019CP7014
to the provisions with its CMIIT ID:

有效期：五年
Validity



Sealed by issuing authority

2019年 8 月 9 日
Year Month Date

编号: 2019-7014

Number

设备名称: 蜂窝窄带物联网 (NB-IoT)/蓝牙终端

Equipment Name

设备型号: ACS-DCP-W

Equipment Type

主要功能: 数据传输

Main Functions

调制方式: BPSK/QPSK

Modulation Mode

主要技术参数及其指标值:

Main Technical Parameters

频率范围: 1735-1780MHz 825-835MHz 890-915MHz/2400-2483.5MHz

Frequency Range

频率容限: $\pm 0.1\text{ppm} \pm 15\text{Hz}$ (载波频率 $> 1\text{GHz}$) 发射功率: $23\text{dBm} \pm 2.7\text{dB} \leq 20\text{dBm}$ (EIRP)

Frequency Tolerance: $\pm 0.2\text{ppm} \pm 15\text{Hz}$ (载波频率 $\leq 1\text{GHz}$)
 $\leq 20\text{ppm}$ Transmitting Power

占用带宽: $\leq 200\text{kHz}$ $\leq 2\text{MHz}$

Occupied Bandwidth

杂散发射限值: $\leq -30\text{dBm}$

Spurious Emission Limits

(核发单位章)

Sealed by issuing authority

2019年 8 月 9 日

Year Month Date