
OT600-800_S

1SCC301071M0203


Document no. 34OT600-800_S C


OT600-800_S


OT600-800_S_K / OHB125D12




OT600-800_S_ / OH_125$^{J}_{L}$12_








TORX T20,
2,2 Nm, 19,5 lb.in



M00147/OT600-800ES01 -04_ C / KA00242


	OT600/630/800_ , OT600/630/800_K			
	ES01/US01	ES02/US02	ES03/US03	ES04/US04
	mm/in	mm/in	mm/in	mm/in
A	211/8,31	276/10,87	341/13,43	406/16
B	186/7,33	251/9,89	316/12,45	381/15,01
A1	140/5,51	205/8,08	270/10,64	335/13,2
B1	158/6,22	223/8,79	288/11,34	353/13,91
C1	176/6,93	241/9,49	306/12,06	371/14,62

Label




KA00249

OT600-800_S/OH_125$^{J}_{L}$12_




KA00247


Handles




OZX_



OTS_



KA00244




OT600-800_S

OTB_


Barriers 68838 or shrouds must be used on OT600U_ to maintain 1˝ clearance, if lugs are wider than 39 mm (1,54 in)

Type for package of 6 barriers is OTB 800/6.



Clearances per UL98

Minimum enclosure size or equivalent volume




Current	575 A	600 A
Height mm/in	610	600
Width mm/in	508	700
Depth mm/in	254	300

A	0
B	13 mm/0,5 in
D	13 mm/0,5 in

Cable size	
AWG	**C**
2	100 mm/4 in
1	100 mm/4 in
1/0	125 mm/5 in
2/0	150 mm/6 in
3/0 - 4/0	175 mm/7 in

Cable size	
MCM	**C**
250	200 mm/8 in
300	250 mm/10 in
350	300 mm/12 in
400	330 mm/13 in
500	356 mm/14 in
600	381 mm/15 in

OTZ800E



OA_

OEA28_

Note: Only for OT_S10, OT_S20, OT_S30 and OT_S40 types.




ABB Oy
Breakers and Switches
P.O. Box 622
FI-65101 Vaasa, Finland

Telephone +358 10 2211
Telefax +358 10 224 5708