


Bitte beachten Sie die Polarität der Einspeisung vom Modul viaFlex US



K4 - K3 Netzüberwachung / Steuereingänge 230V AC
 K5 - K6 Lichtsteuerkontakt / Ausgang pot. frei 3A / 30V DC

Hinweis: K3 bis K6 können optional beschaltet werden, abhängig von der gewünschten FLX-Funktionalität, müssen jedoch nicht grundsätzlich belegt werden.

Achtung: Der FLX ist keine Umschaltweiche !

Technische Daten:

Nennspannung und Spannungsbereich
 Eingang -IN und +IN: DC 220V +25/-20%,
 Steuereingänge K3 bis K4: AC 230V 50 ... 60Hz +10/-15%
 Verlustleistung: <3W
 Zulässiger Temperaturbereich: -10 ... +70°C
 Leuchtenanschlussleistung: 3 ... 100W
 Alle Klemmen: 2,5mm² (Ausführung aller Klemmen als Doppelklemmen)

Maximal zulässige Einschaltstromspitze des Betriebsgerätes: 23A
 Maximale Dauer der Einschaltstromspitze: siehe Tabelle

Einschaltstromspitze [A]	50% der Einschaltstromspitze [A]	max. Dauer bei 50% der Einschaltstromspitze [ms]
23	11,5	0,5
20	10	1
14	7	1,5
8	4	2

Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung müssen DIN EN 60598-2-22 entsprechen und für den Einsatz gemäß DIN EN 50172 geeignet sein.

Technische Änderungen vorbehalten