Stykače
Elektronické časovače TEF4 a TEF5

Ovládací napětí 24..240 V AC/DC. Čelně montovatelné elektronické časovače TEF4 a TEF5 jsou dodatelné ve dvou provedeních a to se zpožděným přítahem (TEF4-ON, TEF5-ON) a zpožděným odpadem (TEF4-OFF, TEF5-OFF). Funkce zpožděného odpadu je nezávislá na přivedení ovládacího napětí.



Elektronické časovače TEF 4 jsou použitelné se stykači AF09...AF38 a NF. Elektronický časovač se nacvakne na čelo stykače. Samotná konstrukce stykače umožňuje napájení časovače bez přídavného připojení dalšími vodiči.

Elektronické časovače TEF 5 jsou použitelné se stykači A9...A75, AF45...AF75, (T)AL9...(T)AL40, (T)AE9...(T)AE75, N, NE, NL a TNL. Elektronický časovač se nacvakne na čelo stykače, napájení časovače je nutné přivést připojením dvou vodičů do A1 a A2 svorek napájecí cívky.

Požadovaný čas se nastavuje potenciometrem, časový rozsah (0,1...1 s; 1...10 s; 10...100 s) se volí přepínačem.

U všech elektronických časovačů umožňuje mechanický indikátor zobrazit stav hlavních kontaktů stykače.

V elekktronických časovačích je zabudován varistor pro zajištění zvýšené ochrany proti přepětí.

Objednací údaje

Určeno pro stykače a pomocné stykače	Časový rozsah volený přepínačem	Zpoždění	Ovládací napětí U_c (V) 50/60 Hz nebo DC	Pomocné kontakty NO	Pomocné kontakty NC	Typ	Objednací kód	Hmotnost Balení 1 ks
AF09...AF38 a NF	0 1...1 s 1...10 s 10 ...100 s	Přítah Odtah	24 ... 240 24 ... 240	1 1	1 1	TEF4-ON TEF4-OFF	1SBN020112R1000 1SBN020114R1000	0,065 0,065
A9...A75, AF45...AF75, (T)AL9...(T)AL40, (T)AE9...(T)AE75, N, NE, NL a TNL	0 1...1 s 1... 10 s 10 ... 100 s	Přítah Odtah	24 ... 240 24 ... 240	1 1	1 1	TEF5-ON TEF5-OFF	15BN020312R1000 15BN020314R1000	0,065 0,065

ABB s.r.o., Přístroje NN
Heršpická 13, 619 00 BRNO
Tel.: 543 145 405
Mobil: 731 552 445
E-mail: jiri.vasinka@cz.abb.com

http://www.abb.cz/nizkenapeti

Power and productivity
for a better world™