PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RU2E21JS-IT		
Sähkö nro	3310131		
I_{nA}=	25A	U_n =	400V
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 25 A


Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Pääkytkin (40 A)				
1F1		C10A			
1F2		C10A			
1F3		C10A			
2F1		C10A			
2F2		C10A			
2F3		C10A			
3F1		C16A			
3F2		C16A			
3F3		C16A			
4F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
4F1		C16A			
4F2		C16A			
4F3		C16A			
5F1		C10A			
5F2		C10A			
5F3		C10A			
6F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
6F1		C16A			
6F2		C16A			
6F3		C16A			
7F1		C10A			
7F2		C10A			
7F3		C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	19 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	480 mm
Korkeus:	1090 mm
Syvyys :	100 mm

UPOTUSKOTELON MITAT	
Leveys :	450 mm
Korkeus:	1060 mm
Syvyys :	69 mm



YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ:
LÄHDÖT:
18x21mm + 4x26mm + 1x32mm reikää
SYÖTTÖ:
32mm reikä

Työ nro	Ark. koodi	RU2E21JS-IT-B	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 02.04.2015	Suunn. JK	Tark. PP Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3310131-K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro