


Kombinationen Gr. I–I

UP-Kombi Gr. I–I
Enthaltend Abdeckplatte 86 × 146 mm, Befestigungsplatte 77 × 137 mm sowie entsprechende Einsätze; umschaltbar Schalter / Taster, beleuchtbar mit Steckklemmen.

		Apparate E-No	Deckplatte E-No
	Bohrung 43 mm + Sonnerietaster Bohrung 43 mm + E-No 963 718 002	**382 429 202**	**374 246 102**
	Leucht-Taster W + Sonnerietaster E-No 351 527 202 + E-No 963 718 002	**382 490 202**	**374 246 102**
	Sonnerietaster + Bohrung 43 mm E-No 963 718 002 + Bohrung 43 mm	**382 928 202**	**374 269 102**
	Bohrung 43 mm + Sonnerietaster Bohrung 43 mm + E-No 963 718 002	**382 929 202**	**374 266 102**
	Bohrung 43 mm + Kleinkombi Sch 3 / Typ 13 Bohrung 43 mm + E-No 655 443 602	**651 443 002**	**–**
	Ersatzdeckplatte Gr. I-I	**374 239 002**	
	Ersatzdeckplatte Gr. I-I-I 2 × 43+KK	**Nur in weiss lieferbar**	**374 313 002**
	Schwarz	**. . . . . 5 .**	**. . . . . 5 .**

Kombinationen Gr. I–I

		E-No
	Schalter Sch. 3 + Schalter Sch. 3+3 E-No 326 317 102 + E-No 326 117 102 Ohne Abdeckplatte	**382 071 302**
	Schalter Sch. 3 + Schalter Sch. 3 E-No 326 317 102 + E-No 326 317 102 Ohne Abdeckplatte	**382 072 302**
	Schalter Sch. 3+3 + Steckdose T13 E-No 326 117 102 + E-No 633 060 502 Ohne Abdeckplatte	**382 061 302**
	Schalter Sch. 3 + Steckdose T13 E-No 326 317 102 + E-No 633 060 502 Ohne Abdeckplatte	**382 082 302**
	Leer + Steckdose T13 E-No 633 060 502 Ohne Abdeckplatte	**382 074 302**
	Leer + Schalter Sch. 3 E-No 326 317 102 Ohne Abdeckplatte	**382 078 102**
	Schwarz	**. . . . . 5 .**

Classic
Kombinationen Gr. I–I

UP-Kombi Gr. I–I
Enthaltend Abdeckplatte 86 × 146 mm, Befestigungsplatte 77 × 137 mm sowie entsprechende Einsätze; umschaltbar Schalter / Taster, beleuchtbar mit Steckklemmen.

	E-No
 Bohrung 43 mm + Steckdose 3 x Typ 13	**653 042 002**
 Bohrung 43 mm + Steckdose 3 x Typ 13 mit Shutter	**653 042 802**
 Steckdose 6 x Typ 13	**653 073 002**
 Steckdose 6 x Typ 13 mit Shutter	**653 073 802**
 Bohrung 43 mm + Steckdose 3 x Typ 13	**653 044 002**
 Bohrung 43 mm + Steckdose 3 x Typ 13 mit Shutter	**653 044 802**

Schwarz . . . . . **5** .

Classic
Beleuchtungselemente / LEDs

Verschiedene Beleuchtungselemente
Glühlampe, Sockel E 14 zu Signallampe
16 × 35 mm.



	VE 10 E-No
Glühlampe 5 W, 6 V	**944 300 159**
Glühlampe 3 W, 12 V	**944 301 039**
Glühlampe 5 W, 24 V	**944 302 159**
Glühlampe 5 W, 36 V	**944 304 159**
Glühlampe 5 W, 48 V	**944 307 159**
Glühlampe 5 W, 60 V	**944 308 159**
Glühlampe 5 W, 130 V	**944 310 159**
Glühlampe 5 W, 230 V	**944 317 259**

Glüh-Glimmlampe BA9s zu Leucht-Schalter
9 × 23 mm.

	Glühlampe ohne Steckfassung	Glühlampe mit Steckfassung	Glimmlampe ohne Steckfassung	Glimmlampe mit Steckfassung
				
	VE 10 E-No	**VE 10 E-No**	**VE 10 E-No**	**VE 10 E-No**
Glimmlampe 220 V, 0,6 mA	**–**	**–**	**945 210 009**	**209 945 002**
Glimmlampe 380 V, 0,9 mA	**–**	**–**	**945 220 109**	**–**
Glühlampe 6 V, 50 mA	**091 202 206**	**209 943 002**	**–**	**–**
Glühlampe 12 V, 50 mA	**091 202 212**	**209 944 002**	**–**	**–**
Glühlampe 24 V, 50 mA	**091 202 224**	**–**	**–**	**–**
Glühlampe 36 V, 50 mA	**091 202 236**	**–**	**–**	**–**

LED BA9s zu Leucht-Schalter / Leucht-Kombination Gr. I
220 V.





	E-No	E-No
Weiss	**209 950 002**	**209 960 002**
Gelb	**209 952 002**	**209 962 002**
Rot	**209 953 002**	**209 963 002**
Grün	**209 955 002**	**209 965 002**
Blau	**209 957 002**	**209 967 002**