



[www.abb.com/lowvoltage](http://www.abb.com/lowvoltage)

# Więcej niż podłączenie

Nowe kompaktowe tablice rozdzielcze i szafki naścienne

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez zapowiedzi. W odniesieniu do zamówień obowiązują uzgodnione warunki. ABB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim ilustracji. Kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystywanie jego zawartości w części lub w całości bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABB jest zabronione.

Copyright © 2020 ABB  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

K-0406-03/2020-V1 - 2CPC 000 406 C0201



- O 50% większy przepust
- Proste zatrzaskowe panele montażowe
- Zintegrowane kanały kablowe
- Bezpieczny 3 punktowy zamek
- Wysoki stopień ochrony IP44



- 01    Kompaktowe tablice rozdzielcze  
ComfortLine Compact**
- 02    Szafki naścienne ComfortLine**



**Dzięki ComfortLine nie muszę  
się o nic martwić — bez względu  
na to, co przyniesie przyszłość.**

## Więcej niż podłączenie

We współczesnych instalacjach domowych potrzebne są inteligentne pomysły. Mocowanie i montaż powinny być łatwe i wygodne, ale jednocześnie dobrze już teraz przygotować się do przyszłych rozwiązań.

Nowe tablice rozdzielcze i szafki naścienne ComfortLine otwierają nieograniczone możliwości. Produkty są dostępne w szerokim asortymencie do wszystkich zastosowań.

Przydatna wskazówka: ci, którzy zaufali ComfortLine, już dziś są przygotowani do instalacji elektrycznych przyszłości.



# Gwarancja wartości dodanej

## Inteligentne pomysły dla współczesnych instalacji domowych

Oczekiwania dotyczące nowoczesnych instalacji elektrycznych są wysokie: muszą one być bardziej elastyczne, szybsze do wykonania, bardziej wydajne oraz łatwiejsze i wygodniejsze w obsłudze. Decydującymi czynnikami są też zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, wysoka jakość i efektywność ekonomiczna. Dzięki wszechstronnemu i spójnemu portfolio produktów o klasie ochronności I i II, wyjątkowo łatwemu montażowi i rozwiązaniom dla inteligentnego domu nowe szafki ComfortLine ABB spełniają wszystkie wymagania w najlepszy możliwy sposób.

### Przepust większy o ponad 50%

O 50% większe przepusty dają dużo więcej możliwości wprowadzania kabli. Przepusty mogą być zamontowane na boku, górze czy dole rozdzielnic, a także pozwalają na wprowadzanie większej liczby kabli.

### Wygodne wstępne mocowanie paneli montażowych

Dzięki zastosowaniu nowej technologii QMS panele montażowe można teraz szybko i łatwo mocować na zatrzask. Pozwala to zaoszczędzić czas, podnosi bezpieczeństwo i sprawia, że wstępne mocowanie jest jeszcze prostsze.

### Zintegrowane kanały kablowe

Poziome lub pionowe kanały kablowe przy przepustach kablowych u góry i na dole zwiększają elastyczność przy prowadzeniu kabli.

### Bezpieczne blokowanie

Dzięki 3-punktowemu zamkowi i zamkowi baskwilowemu drzwiczki zamykają się szczelnie i stabilnie. Po zablokowaniu drzwiczek nie da się przy nich manipulować.

### Wysoki stopień ochrony

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony urządzeń szafki w wersji standardowej cechują się stopniem ochrony IP44.

Inteligentne rozwiązania  
ComfortLine są otwarte  
na wszystkie wymagania.






{ ... a jeżeli wymagania ulegną zmianie,  
wszystko jest należycie przygotowane.



## Zawsze na bieżąco dziś i jutro

W mieszkaniach i miejscach pracy działa coraz więcej urządzeń komunikacyjnych i teletechnicznych, a funkcjonowanie budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych coraz bardziej zależy od łączności z internetem. Wynika to z powszechności technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz systemów automatyki w domach i budynkach. Nowe kompaktowe tablice rozdzielcze i szafki naściennne już dziś oferują rozwiązania dostosowane do przyszłych potrzeb. Decyzja o wyborze produktów ComfortLine jest zatem zawsze decyzją z myślą o przyszłości.



01  
**Bardziej elastyczne**  
i zorganizowane okablowanie  
do zastosowań komunikacyjnych  
i teletechnicznych.



02  
**Doskonale przygotowane**  
Dodatkowa przestrzeń na okablowanie  
oraz inne nowe udoskonalenia  
pozwalają na bezproblemową  
instalację najnowszych technologii.




# Wszystkie zalety w skrócie

Innowacje, z których skorzystasz: przy opracowywaniu serii ComfortLine dużą uwagę przywiązano do zwiększenia korzyści dla użytkownika. Liczne przydatne i praktyczne innowacje produktów ComfortLine pomagają przyspieszyć i usprawnić montaż oraz odpowiednio przygotować się na przyszłość.




Absolutnie wyjątkowe —  
wygodne wstępne mocowanie  
paneli montażowych




01  
**O 50% większe przepusty**  
Nowa seria przepustów dla ComfortLine daje możliwość wprowadzenia największej ilości kabli na rynku


50%  
większe



02



03



08



09



10

08  
Wiele możliwości wprowadzania kabli: od góry, od dołu, z boku i z tyłu.  
09  
Zestaw do montażu szeregowego z izolatorami dla szyn miedzianych.  
10  
Ściana tylna z opcjonalnymi przepustami kablowymi.



04




05



11



12



13


11  
Łatwe zakładanie i zdejmowanie drzwiczek dzięki górnemu zawiasowi z bolcem.  
12  
Tylny uchwyt montażowy dla profili pod perforowane płyty montażowe.  
13  
Przedni uchwyt montażowy dla profili pod moduły rozdzielcze CombiLine N.  
14  
Duża ilość miejsca na podłączanie kabli neutralnych/ochronnych oraz beznarzędziowe montowanie listew zaciskowych N/PE Quick.




06



07



14



15



16

15  
Mnóstwo przestrzeni na podłączanie okablowania paneli rozdzielczych.  
16  
Ramka do montażu podtynkowego.

02  
**Mocowanie na zatrzaski (QMS)**  
Szybkie i proste mocowanie paneli montażowych na zatrzask z wykorzystaniem systemu szybkiego mocowania (QMS).  
03  
**Zintegrowane kanały kablowe**  
Innowacyjne kanały kablowe na górze i na dole oraz boczna osłona przed dotykiem.  
04  
**Wysoka stabilność** dzięki bezpiecznemu, 3-punktowemu blokowaniu drzwiczek.

05  
**Beznarzędziowy montaż** drzwiczek za pomocą nakrętki radełkowej.  
06  
**Wysoki stopień ochrony IP44**  
Szafki naścienne o wysokości 7 i 9 GU dostępne również w wersji o stopniu ochrony IP54.  
07  
**Bezproblemowy montaż na ścianie**  
Mocowanie pionowe Z kompensacją nierówności tynku.



# ComfortLine Compact CA


## Kompaktowe tablice rozdzielcze

Nowe kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA do montażu ściennego spełniają wymagania monterów dotyczące elastyczności, funkcjonalności i łatwości montażu. Duża ilość wolnej przestrzeni umożliwia podłączanie urządzeń komunikacyjnych w przyszłości.



- System szybkiego mocowania (QMS) profili montażowych na zatrzaski
- Duże przepusty jak w szafkach ściennych
- Mocowanie z kompensacją nierówności tynku
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie drzwiczek
- Zawiasy nie wymagają żadnych narzędzi
- Beznarzędziowe mocowanie przepustów na wcisk
- Duża ilość miejsca na wprowadzanie kabli
- Grzebienie zabezpieczające przed wyciągnięciem kabli z przepustów
- Obudowy puste lub wyposażone w moduły CombiLine
- Różne warianty drzwiczek
- Tylne górne i dolne przepusty kablowe
- Ściana tylna z blachy stalowej

01



01  
Patch panel z 6 lub 12 złączami pasującymi do modułów Keystone.

02  
Obrotowe gniazdo z 3 wyjściami ułatwia podłączenie różnych zasilaczy.

02





## ComfortLine A/B

### Szafki naścienne



W instalacjach elektrycznych wymagania dotyczące wydajności, elastyczności i wysokiej jakości są ze sobą ściśle powiązane. Szafki naścienne ComfortLine ABB łączą te właściwości w sposób wzorcowy. Inteligentne, dopracowane w najmniejszych szczegółach rozwiązania oraz dalsze udoskonalenia sprawiają, że szafki te są wyjątkowo uniwersalne i łatwe w obsłudze.



01

01  
Zawiasy nie wymagają narzędzi dzięki nakrętce radełkowej.

02  
Łatwe i szybkie mocowanie paneli montażowych w systemie QMS.



02



- System szybkiego mocowania (QMS) paneli montażowych na zatrzaski
- Dostępne klasy ochronności: I (ComfortLine B) i II (ComfortLine A)
- Mocowanie z kompensacją nierówności tynku
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie drzwiczek
- Zawiasy nie wymagają żadnych narzędzi
- Praktyczna ramka maskująca do montażu podtynkowego
- Beznarzędziowe mocowanie przepustów na wcisk
- Duża ilość miejsca na wprowadzanie kabli
- Poziome i pionowe kanały kablowe
- Łatwe podłączanie od góry, od dołu i z boku
- Boczne złącze szynowe
- Ściana tylna z blachy stalowej





# Tablice rozdzielcze ComfortLine Compact

## Spis treści

|                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Informacje ogólne                                                                            | 1/3  |
| <b>Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA do montażu naściennego</b>          |      |
| Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej                                     | 1/5  |
| Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami przezroczystymi                                       | 1/9  |
| Z panelami rozdzielczymi i panelem do urządzeń teletechnicznych                              | 1/11 |
| Puste szafki z drzwiczkami                                                                   | 1/13 |
| Puste szafki bez drzwiczek                                                                   | 1/15 |
| Drzwiczki z blachy stalowej i przezroczyste                                                  | 1/17 |
| Drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)  | 1/18 |
| Pełne przepusty                                                                              | 1/19 |
| <b>Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej</b>             |      |
| Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej                                     | 1/21 |
| Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami przezroczystymi                                       | 1/25 |
| Z panelami rozdzielczymi i panelem do urządzeń teletechnicznych                              | 1/27 |
| Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z ramką na obrazek lub pulpitem sterowniczym          | 1/29 |
| Puste szafki bez drzwiczek                                                                   | 1/31 |
| Ramka maskująca z blachy stalowej i drzwiczkami przezroczystymi                              | 1/33 |
| Ramka maskująca z drzwiczkami, plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi) | 1/34 |
| <b>Akcesoria do tablic rozdzielczych ComfortLine Compact CA i U</b>                          |      |
| Panele do urządzeń teletechnicznych do pustych szafek                                        | 1/35 |
| Akcesoria do paneli do urządzeń teletechnicznych                                             | 1/36 |
| Wymiary otworów na kable w modułach Keystone i E-Dat                                         | 1/38 |
| Listwy zaciskowe N/PE Quick                                                                  | 1/39 |
| Akcesoria podstawowe                                                                         | 1/40 |
| <b>Specyfikacja techniczna do planowania i montażu</b>                                       |      |
| Kompaktowe tablice rozdzielcze kompaktowe CA do montażu ściennego                            | 1/47 |
| Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej                    | 1/49 |



## Tablice rozdzielcze Comfortline Compact CA i U

Do montażu naściennego i podtynkowego



CA25AVM




U52K

| Rodzaj szafki     | CA / obudowy do montażu naściennego |   |   |   | U / obudowy do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej |   |   |   |
|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|
| Stopień ochrony   | IP30 / IP44                         |   |   |   | IP30 / IP31                                             |   |   |   |
| Klasa ochronności | II                                  |   |   |   | II                                                      |   |   |   |
| Głębokość         | 160 mm                              |   |   |   | 120 mm                                                  |   |   |   |
| Szerokość panelu  | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 1                                                       | 2 | 3 | 4 |
| 3 GU              | •                                   | • | - | - | -                                                       | • | - | - |
| 4 GU              | •                                   | • | • | - | •                                                       | • | • | - |
| 5 GU              | •                                   | • | • | • | •                                                       | • | • | • |
| 6 GU              | •                                   | • | • | • | •                                                       | • | • | • |
| 7 GU              | •                                   | • | • | - | -                                                       | • | • | - |
| 8 GU              | •                                   | • | • | - | -                                                       | - | - | - |

## Tablice rozdzielcze ComfortLine Compact

Kompletne obudowy i panele do urządzeń teletechnicznych do pustych szafek




| Specyfikacja techniczna                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowy do urządzeń teletechnicznych ze zintegrowanymi panelami do urządzeń teletechnicznych    |
| Panele do urządzeń teletechnicznych do pustych szafek                                           |
| Cztery typy drzwiczek do wyboru                                                                 |
| Panele do urządzeń teletechnicznych z perforowaną płytą montażową z blachy stalowej bez pokrywy |
| Z przymocowaną szyną DIN                                                                        |
| Uchwyty do mocowania przewodów w zestawie                                                       |
| Szybki montaż urządzeń bez wiercenia                                                            |
| Klasa ochronności zależy od odpowiedniej konfiguracji wewnętrznej                               |



01

- 01  
Cztery warianty drzwiczek:  
- Drzwiczki standardowe  
- Drzwiczki przezroczyste  
- Drzwiczki z otworami wentylacyjnymi  
- Drzwiczki WiFi

- 02  
Uchwyt do mocowania przewodów do szybkiego montażu i mocowania okablowania



02

- 03  
Uchwyt gumowy umożliwiający szybki i łatwy montaż urządzeń



03



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej



| Specyfikacja techniczna  |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-3                                                                      |
| Klasa ochronności        | II, izolacja podwójna                                                                  |
|                          | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)                        |
| Stopień ochrony          | IP44                                                                                   |
| Odporność na uderzenia   | IK07                                                                                   |
| Prąd znamionowy          | I <sub>na</sub> do 125 A                                                               |
| Charakterystyka produktu |                                                                                        |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                       |
|                          | Z kompensacją nierówności tynku                                                        |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                          |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                            |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn              |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baswilowym                                                         |
|                          | Plastikowe pokrywy ze śrubą szybkozłączną                                              |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                            |
|                          | Rozstaw szyn DIN: 125 mm / 150 mm                                                      |
|                          | Panele do urządzeń do montażu na szynie modułowej z listwami zaciskowymi Quick N/PE    |
|                          | Panele z miejscem na okablowanie lub płytą montażową bez listew zaciskowych N/PE Quick |
| Formy dostawy            | Panele z miejscem na okablowanie, szyny DIN w zespole z podwójną izolacją              |
|                          | Obudowa z drzwiczkami                                                                  |
| Akcesoria                | System oznakowania w zakresie dostawy                                                  |
|                          | Pełne przepusty                                                                        |
|                          | Części zamienne do zamka                                                               |

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej

| Artykuł                                                                                        | PW         | GU | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|-----------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| Do urządzeń mocowanych na szynie z listwami zaciskowymi N/PE Quick, rozstaw szyn DIN: 125 mm   |            |    |     |                                               |        |                 |      |
| <br>CA13V   | 1          | 3  | 36  | 500 x 300 x 160                               | CA13V  | 2CPX052180R9999 |      |
|                                                                                                |            | 4  | 48  | 650 x 300 x 160                               | CA14V  | 2CPX052181R9999 |      |
|                                                                                                |            | 5  | 60  | 800 x 300 x 160                               | CA15V  | 2CPX052182R9999 |      |
|                                                                                                |            | 6  | 72  | 950 x 300 x 160                               | CA16V  | 2CPX052183R9999 |      |
| <br>CA23V   | 2          | 3  | 72  | 500 x 550 x 160                               | CA23V  | 2CPX052184R9999 |      |
|                                                                                                |            | 4  | 96  | 650 x 550 x 160                               | CA24V  | 2CPX052185R9999 |      |
|                                                                                                |            | 5  | 120 | 800 x 550 x 160                               | CA25V  | 2CPX052186R9999 |      |
|                                                                                                |            | 6  | 144 | 950 x 550 x 160                               | CA26V  | 2CPX052187R9999 |      |
|                                                                                                |            | 7  | 168 | 1100 x 550 x 160                              | CA27V  | 2CPX052188R9999 |      |
|                                                                                                |            | 8  | 192 | 1250 x 550 x 160                              | CA28V  | 2CPX052189R9999 |      |
| <br>CA24V2 | 2<br>(1/1) | 4  | 96  | 650 x 550 x 160                               | CA24V2 | 2CPX052196R9999 |      |
|                                                                                                |            | 5  | 120 | 800 x 550 x 160                               | CA25V2 | 2CPX052197R9999 |      |
| <br>CA35V | 3<br>(2/1) | 4  | 144 | 650 x 800 x 160                               | CA34V  | 2CPX052190R9999 |      |
|                                                                                                |            | 5  | 180 | 800 x 800 x 160                               | CA35V  | 2CPX052191R9999 |      |
|                                                                                                |            | 6  | 216 | 950 x 800 x 160                               | CA36V  | 2CPX052192R9999 |      |
|                                                                                                |            | 7  | 252 | 1100 x 800 x 160                              | CA37V  | 2CPX052193R9999 |      |
|                                                                                                |            | 8  | 288 | 1250 x 800 x 160                              | CA38V  | 2CPX052194R9999 |      |
|                                                                                                |            |    |     |                                               |        |                 |      |
| <br>CA45V | 4<br>(2/2) | 5  | 240 | 800 x 1050 x 160                              | CA45V  | 2CPX052195R9999 |      |
|                                                                                                |            |    |     |                                               |        |                 |      |

> Pełne przepusty — zob. str. 1/19



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej

| Artykuł                                                                                                         | PW         | GU | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ     | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|------|
| Do urządzeń mocowanych na szynie z listwami zaciskowymi N/PE Quick, rozstaw szyn DIN: 150 mm                    |            |    |     |                                               |         |                 |      |
| <br>CA14R                       | 1          | 3  | 36  | 650 x 300 x 160                               | CA14R   | 2CPX052229R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 4  | 48  | 800 x 300 x 160                               | CA15R   | 2CPX052230R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 5  | 60  | 950 x 300 x 160                               | CA16R   | 2CPX052231R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 6  | 72  | 1100 x 300 x 160                              | CA17R   | 2CPX052232R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 7  | 84  | 1250 x 300 x 160                              | CA18R   | 2CPX052233R9999 |      |
| <br>CA23R                       | 2          | 2  | 48  | 500 x 550 x 160                               | CA23R   | 2CPX052234R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 3  | 72  | 650 x 550 x 160                               | CA24R   | 2CPX052235R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 4  | 96  | 800 x 550 x 160                               | CA25R   | 2CPX052236R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 5  | 120 | 950 x 550 x 160                               | CA26R   | 2CPX052237R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 6  | 144 | 1100 x 550 x 160                              | CA27R   | 2CPX052238R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 7  | 168 | 1250 x 550 x 160                              | CA28R   | 2CPX052239R9999 |      |
| <br>CA34R                      | 3<br>(2/1) | 3  | 108 | 650 x 800 x 160                               | CA34R   | 2CPX052240R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 4  | 144 | 800 x 800 x 160                               | CA35R   | 2CPX052241R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 5  | 180 | 950 x 800 x 160                               | CA36R   | 2CPX052242R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 6  | 216 | 1100 x 800 x 160                              | CA37R   | 2CPX052243R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 7  | 252 | 1250 x 800 x 160                              | CA38R   | 2CPX052244R9999 |      |
| <br>CA45R                     | 4<br>(2/2) | 4  | 192 | 800 x 1050 x 160                              | CA45R   | 2CPX052245R9999 |      |
| Do urządzeń mocowanych na szynie z zaciskami śrubowymi N/PE, rozstaw szyn DIN: 150 mm, z przepustem zamykającym |            |    |     |                                               |         |                 |      |
| <br>CA34RZ1                   | 1          | 3  | 36  | 650 x 300 x 160                               | CA14RZ1 | 2CPX052277R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 4  | 48  | 800 x 300 x 160                               | CA15RZ1 | 2CPX052278R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 5  | 60  | 950 x 300 x 160                               | CA16RZ1 | 2CPX052279R9999 |      |
|                                                                                                                 | 2          | 2  | 48  | 500 x 550 x 160                               | CA23RZ1 | 2CPX052280R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 3  | 72  | 650 x 550 x 160                               | CA24RZ1 | 2CPX052281R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 4  | 96  | 800 x 550 x 160                               | CA25RZ1 | 2CPX052282R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 5  | 120 | 950 x 550 x 160                               | CA26RZ1 | 2CPX052283R9999 |      |
|                                                                                                                 | 3<br>(2/1) | 3  | 108 | 650 x 800 x 160                               | CA34RZ1 | 2CPX052285R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 4  | 144 | 800 x 800 x 160                               | CA35RZ1 | 2CPX052286R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 5  | 180 | 950 x 800 x 160                               | CA36RZ1 | 2CPX052287R9999 |      |
|                                                                                                                 |            | 6  | 216 | 1100 x 800 x 160                              | CA37RZ1 | 2CPX052288R9999 |      |
|                                                                                                                 | 4<br>(2/2) | 4  | 192 | 800 x 1050 x 160                              | CA45RZ1 | 2CPX052289R9999 |      |

> Pełne przepusty — zob. str. 1/19

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej

| Artykuł                                                                                                        | PW         | GU | RK/REG | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----|-----------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| Do urządzeń i zacisków montowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm                                         |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |
|                             | 2          | 5  | 2/3    | 72  | 800 x 550 x 160                               | CA25K  | 2CPX052290R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 6  | 2/4    | 96  | 950 x 550 x 160                               | CA26K  | 2CPX052291R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 7  | 3/4    | 96  | 1100 x 550 x 160                              | CA27K  | 2CPX052292R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 8  | 3/5    | 120 | 1250 x 550 x 160                              | CA28K  | 2CPX052293R9999 |      |
| CA25K                                                                                                          |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |
|                             | 3<br>(2/1) | 5  | 2/3    | 108 | 800 x 800 x 160                               | CA35K  | 2CPX052294R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 6  | 2/4    | 144 | 950 x 800 x 160                               | CA36K  | 2CPX052295R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 7  | 3/4    | 144 | 1100 x 800 x 160                              | CA37K  | 2CPX052296R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 8  | 3/5    | 180 | 1250 x 800 x 160                              | CA38K  | 2CPX052297R9999 |      |
| CA35K                                                                                                          |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |
|                            | 4<br>(2/2) | 5  | 2/3    | 144 | 800 x 1050 x 160                              | CA45K  | 2CPX052298R9999 |      |
|                                                                                                                |            | 6  | 2/4    | 192 | 950 x 1050 x 160                              | CA46K  | 2CPX052299R9999 |      |
| CA46K                                                                                                          |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |
| Do urządzeń mocowanych na szynie z listwami zaciskowymi N/PE Quick i płytą montażową, rozstaw szyn DIN: 125 mm |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |
|                           | 2<br>(1/1) | 4  |        | 48  | 650 x 550 x 160                               | CA24VP | 2CPX052300R9999 |      |
| CA24VP                                                                                                         |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |
|                           | 3<br>(2/1) | 5  |        | 120 | 800 x 800 x 160                               | CA35VP | 2CPX052301R9999 |      |
| CA35VP                                                                                                         |            |    |        |     |                                               |        |                 |      |

> Pełne przepusty — zob. str. 1/19



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami przezroczystymi



| Specyfikacja techniczna  |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-3                                                                   |
| Klasa ochronności        | II, izolacja podwójna                                                               |
|                          | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)                     |
| Stopień ochrony          | IP44                                                                                |
| Odporność na uderzenia   | IK07                                                                                |
| Prąd znamionowy          | I <sub>na</sub> do 125 A                                                            |
| Charakterystyka produktu |                                                                                     |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                    |
|                          | Z kompensacją nierówności tynku                                                     |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                       |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                         |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn           |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym i plastikowym okienkiem                             |
|                          | Plastikowe pokrywy ze śrubą szybkozłączną                                           |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                         |
|                          | Rozstaw szyn DIN: 125 mm / 150 mm                                                   |
| Formy dostawy            | Panele do urządzeń do montażu na szynie modułowej z listwami zaciskowymi Quick N/PE |
|                          | Obudowa z drzwiczkami                                                               |
| Akcesoria                | System oznakowania w zakresie dostawy                                               |
|                          | Pełne przepusty                                                                     |
|                          | Części zamienne do zamka                                                            |

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami przezroczystymi

| Artykuł                                                                                      | PW         | GU     | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|-----------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| Do urządzeń mocowanych na szynie z listwami zaciskowymi N/PE Quick, rozstaw szyn DIN: 125 mm |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|           | 1          | 4      | 48  | 650 x 300 x 160                               | CA14VT | 2CPX052198R9999 |      |
|                                                                                              |            | 5      | 60  | 800 x 300 x 160                               | CA15VT | 2CPX052199R9999 |      |
|                                                                                              |            | 6      | 72  | 950 x 300 x 160                               | CA16VT | 2CPX052200R9999 |      |
| CA14VT                                                                                       |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|           | 2<br>(1/1) | 3      | 72  | 500 x 550 x 160                               | CA23VT | 2CPX052201R9999 |      |
|                                                                                              |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|                                                                                              |            |        |     |                                               |        |                 |      |
| CA23VT                                                                                       |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|           | 2          | 4      | 96  | 650 x 550 x 160                               | CA24VT | 2CPX052202R9999 |      |
|                                                                                              |            | 5      | 120 | 800 x 550 x 160                               | CA25VT | 2CPX052203R9999 |      |
|                                                                                              |            | 6      | 144 | 950 x 550 x 160                               | CA26VT | 2CPX052204R9999 |      |
| CA25VT                                                                                       |            |        |     |                                               |        |                 |      |
| Do urządzeń mocowanych na szynie z listwami zaciskowymi N/PE Quick, rozstaw szyn DIN: 150 mm |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|          | 1          | 3      | 36  | 650 x 300 x 160                               | CA14RT | 2CPX052246R9999 |      |
|                                                                                              |            | 4      | 48  | 800 x 300 x 160                               | CA15RT | 2CPX052247R9999 |      |
|                                                                                              |            | 5      | 60  | 950 x 300 x 160                               | CA16RT | 2CPX052248R9999 |      |
|                                                                                              |            | 6      | 72  | 1100 x 300 x 160                              | CA17RT | 2CPX052249R9999 |      |
|                                                                                              |            | 7      | 84  | 1250 x 300 x 160                              | CA18RT | 2CPX052250R9999 |      |
| CA14RT                                                                                       |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|         | 2          | 2      | 48  | 500 x 550 x 160                               | CA23RT | 2CPX052251R9999 |      |
|                                                                                              |            | 3      | 72  | 650 x 550 x 160                               | CA24RT | 2CPX052252R9999 |      |
|                                                                                              |            | 4      | 96  | 800 x 550 x 160                               | CA25RT | 2CPX052253R9999 |      |
|                                                                                              |            | 5      | 120 | 950 x 550 x 160                               | CA26RT | 2CPX052254R9999 |      |
|                                                                                              |            | 6      | 144 | 1100 x 550 x 160                              | CA27RT | 2CPX052255R9999 |      |
|                                                                                              |            | 7      | 168 | 1250 x 550 x 160                              | CA28RT | 2CPX052256R9999 |      |
|                                                                                              |            | CA25RT |     |                                               |        |                 |      |
|         | 3<br>(2/1) | 3      | 108 | 650 x 800 x 160                               | CA34RT | 2CPX052257R9999 |      |
|                                                                                              |            | 4      | 144 | 800 x 800 x 160                               | CA35RT | 2CPX052258R9999 |      |
|                                                                                              |            | 5      | 180 | 950 x 800 x 160                               | CA36RT | 2CPX052259R9999 |      |
|                                                                                              |            | 6      | 216 | 1100 x 800 x 160                              | CA37RT | 2CPX052260R9999 |      |
|                                                                                              |            | 7      | 252 | 1250 x 800 x 160                              | CA38RT | 2CPX052261R9999 |      |
| CA36RT                                                                                       |            |        |     |                                               |        |                 |      |
|         | 4<br>(2/2) | 4      | 192 | 800 x 1050 x 160                              | CA45RT | 2CPX052262R9999 |      |
|                                                                                              |            |        |     |                                               |        |                 |      |
| CA45RT                                                                                       |            |        |     |                                               |        |                 |      |

> Pełne przepusty — zob. str. 1/19



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Z panelami rozdzielczymi i panelem do urządzeń teletechnicznych



| Specyfikacja techniczna |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy          | DIN EN 61439-1/-3                                                      |
| Klasa ochronności       | II, izolacja podwójna                                                  |
|                         | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)        |
| Stopień ochrony         | Z drzwiczkami z blachy stalowej IP44                                   |
|                         | Z drzwiczkami z blachy stalowej z wentylacją IP30                      |
|                         | Z drzwiczkami z blachy stalowej z wentylacją i plastikową wstawką IP30 |
| Odporność na uderzenia  | IK07                                                                   |
| Prąd znamionowy         | I <sub>na</sub> do 125 A                                               |

| Charakterystyka produktu |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                    |
|                          | Z kompensacją nierówności tynku                                                     |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                       |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                         |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn           |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym                                                     |
|                          | Pokrywy plastikowe do paneli rozdzielczych                                          |
|                          | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                         |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Rozstaw szyn DIN: 125 mm                                                            |
|                          | Panele do urządzeń do montażu na szynie modułowej z listwami zaciskowymi Quick N/PE |
|                          | Perforowana płyta montażowa z blachy stalowej, montowana fabrycznie                 |
| Formy dostawy            | Obudowa z drzwiczkami                                                               |
|                          | System oznakowania w zakresie dostawy                                               |
|                          | Uchwyt do mocowania przewodów w zakresie dostawy                                    |
| Akcesoria                | Pełne przepusty                                                                     |
|                          | Części zamienne do zamka                                                            |
|                          | Wtyczki zasilania                                                                   |
|                          | Patch panel                                                                         |

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Z panelami rozdzielczymi i panelem do urządzeń teletechnicznych

| Artykuł                                                                                                                                     | PW                                                                                                                                                       | GU | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ     | Nr kat.         | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|------|
| Obudowy do urządzeń teletechnicznych do montażu naściennego ze zintegrowanym panelem do urządzeń teletechnicznych, rozstaw szyn DIN: 125 mm |                                                                                                                                                          |    |     |                                               |         |                 |      |
| <br>CA24VM                                               | Drzwiczki z blachy stalowej IP44                                                                                                                         |    |     |                                               |         |                 |      |
|                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                        | 3  | 36  | 500 x 550 x 160                               | CA23VM  | 2CPX052205R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 4  | 48  | 650 x 550 x 160                               | CA24VM  | 2CPX052206R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 5  | 60  | 800 x 550 x 160                               | CA25VM  | 2CPX052207R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 6  | 72  | 950 x 550 x 160                               | CA26VM  | 2CPX052208R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 7  | 84  | 1100 x 550 x 160                              | CA27VM  | 2CPX052209R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 8  | 96  | 1250 x 550 x 160                              | CA28VM  | 2CPX052210R9999 |      |
|                                                                                                                                             | Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi IP30                                                                                               |    |     |                                               |         |                 |      |
|                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                        | 4  | 48  | 650 x 550 x 160                               | CA24VML | 2CPX052211R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 5  | 60  | 800 x 550 x 160                               | CA25VML | 2CPX052212R9999 |      |
| <br>CA35VML                                            | Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi i plastikowymi wstawkami, częściowo przezroczyste, umożliwiające lepszy przesył sygnału WiFi, IP30 |    |     |                                               |         |                 |      |
|                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                        | 4  | 48  | 650 x 550 x 160                               | CA24VMW | 2CPX052220R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 5  | 60  | 800 x 550 x 160                               | CA25VMW | 2CPX052221R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 6  | 72  | 950 x 550 x 160                               | CA26VMW | 2CPX052222R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 7  | 84  | 1100 x 550 x 160                              | CA27VMW | 2CPX052223R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 8  | 96  | 1250 x 550 x 160                              | CA28VMW | 2CPX052224R9999 |      |
|                                                                                                                                             | Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi IP30                                                                                               |    |     |                                               |         |                 |      |
|                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                        | 5  | 120 | 800 x 800 x 160                               | CA35VML | 2CPX052216R9999 |      |
|                                                                                                                                             | (2/1)                                                                                                                                                    | 6  | 144 | 950 x 800 x 160                               | CA36VML | 2CPX052217R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 7  | 168 | 1100 x 800 x 160                              | CA37VML | 2CPX052218R9999 |      |
| <br>CA38VML                                            | Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi i plastikowymi wstawkami, częściowo przezroczyste, umożliwiające lepszy przesył sygnału WiFi, IP30 |    |     |                                               |         |                 |      |
|                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                        | 5  | 120 | 800 x 800 x 160                               | CA35VMW | 2CPX052225R9999 |      |
|                                                                                                                                             | (2/1)                                                                                                                                                    | 6  | 144 | 950 x 800 x 160                               | CA36VMW | 2CPX052226R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 7  | 168 | 1100 x 800 x 160                              | CA37VMW | 2CPX052227R9999 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 8  | 192 | 1250 x 800 x 160                              | CA38VMW | 2CPX052228R9999 |      |
|                                                                                                                                             | Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi i plastikowymi wstawkami, częściowo przezroczyste, umożliwiające lepszy przesył sygnału WiFi, IP30 |    |     |                                               |         |                 |      |
|                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                        | 5  | 120 | 800 x 800 x 160                               | CA35VML | 2CPX052216R9999 |      |
|                                                                                                                                             | (2/1)                                                                                                                                                    | 6  | 144 | 950 x 800 x 160                               | CA36VML | 2CPX052217R9999 |      |

> Pełne przepusty — zob. str. 1/19



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego, puste szafki z drzwiczkami



| Specyfikacja techniczna |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy          | DIN EN 61439-1/-3                                               |
| Klasa ochronności       | II, izolacja podwójna                                           |
|                         | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria) |
| Stopień ochrony         | Z drzwiczkami z blachy stalowej do IP44                         |
|                         | Bez drzwiczek IP30*                                             |
| Odporność na uderzenia  | IK07                                                            |
| Prąd znamionowy         | I <sub>na</sub> do 125 A                                        |

| Charakterystyka produktu |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                                                  |
|                          | Z kompensacją nierówności tynku                                                                                   |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                                                     |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                                                       |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn                                         |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym                                                                                   |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                                                       |
|                          | Szafka dostosowana do montażu z modułami CombiLine, panelami rozdzielczymi oraz panelami urządzeń komunikacyjnych |
| Formy dostawy            | bez listew zaciskowych N/PE Quick                                                                                 |
| Akcesoria                | Obudowa z drzwiczkami                                                                                             |
|                          | Pełne przepusty                                                                                                   |
|                          | Części zamienne do zamka                                                                                          |
|                          | Panele do urządzeń teletechnicznych                                                                               |
|                          | Panele rozdzielcze                                                                                                |
|                          | Moduły CombiLine                                                                                                  |

\* Do konfiguracji wewnętrznej jako podrozdzielnica z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego, puste szafki z drzwiczkami

| Artykuł                                                                                       | PW | GU | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ  | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------|------|-----------------|------|
| <br>CA13   | 1  | 3  | 36  | 500 x 300 x 160                               | CA13 | 2CPX052142R9999 |      |
|                                                                                               |    | 4  | 48  | 650 x 300 x 160                               | CA14 | 2CPX052143R9999 |      |
|                                                                                               |    | 5  | 60  | 800 x 300 x 160                               | CA15 | 2CPX052144R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 72  | 950 x 300 x 160                               | CA16 | 2CPX052145R9999 |      |
|                                                                                               |    | 7  | 84  | 1100 x 300 x 160                              | CA17 | 2CPX052146R9999 |      |
|                                                                                               |    | 8  | 96  | 1250 x 300 x 160                              | CA18 | 2CPX052147R9999 |      |
| <br>CA24   | 2  | 3  | 72  | 500 x 550 x 160                               | CA23 | 2CPX052148R9999 |      |
|                                                                                               |    | 4  | 96  | 650 x 550 x 160                               | CA24 | 2CPX052149R9999 |      |
|                                                                                               |    | 5  | 120 | 800 x 550 x 160                               | CA25 | 2CPX052150R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 144 | 950 x 550 x 160                               | CA26 | 2CPX052151R9999 |      |
|                                                                                               |    | 7  | 168 | 1100 x 550 x 160                              | CA27 | 2CPX052152R9999 |      |
|                                                                                               |    | 8  | 192 | 1250 x 550 x 160                              | CA28 | 2CPX052153R9999 |      |
| <br>CA35  | 3  | 4  | 144 | 650 x 800 x 160                               | CA34 | 2CPX052154R9999 |      |
|                                                                                               |    | 5  | 180 | 800 x 800 x 160                               | CA35 | 2CPX052155R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 216 | 950 x 800 x 160                               | CA36 | 2CPX052156R9999 |      |
|                                                                                               |    | 7  | 252 | 1100 x 800 x 160                              | CA37 | 2CPX052157R9999 |      |
|                                                                                               |    | 8  | 288 | 1250 x 800 x 160                              | CA38 | 2CPX052158R9999 |      |
| <br>CA46 | 4  | 5  | 240 | 800 x 1050 x 160                              | CA45 | 2CPX052159R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 288 | 950 x 1050 x 160                              | CA46 | 2CPX052160R9999 |      |

- > Pełne przepusty — zob. str. 1/19
- > Panele do urządzeń teletechnicznych — zob. str. 1/35
- > Moduły CombiLine i panele rozdzielcze — zob. katalog główny
- > Dla konfiguracji wewnętrznej z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine w obszarze zamka należy pozostawić puste 2 SU



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego, puste szafki bez drzwiczek



CA24B

| Specyfikacja techniczna |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy          | DIN EN 61439-1/-3                                                    |
| Klasa ochronności       | II, izolacja podwójna                                                |
|                         | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)      |
| Stopień ochrony         | Z drzwiczkami z blachy stalowej IP44                                 |
|                         | Z drzwiczkami przezroczystymi IP44                                   |
|                         | Z otworami wentylacyjnymi IP30                                       |
|                         | Z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi) IP30 |
|                         | Bez drzwiczek IP30*                                                  |
| Odporność na uderzenia  | IK07                                                                 |
| Prąd znamionowy         | I <sub>na</sub> do 125 A                                             |

| Charakterystyka produktu |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                                                  |
|                          | Z kompensacją nierówności tynku                                                                                   |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                                                     |
|                          | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                                                       |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Szafka dostosowana do montażu z modułami CombiLine, panelami rozdzielczymi oraz panelami urządzeń komunikacyjnych |
| Formy dostawy            | Obudowa bez drzwiczek                                                                                             |
| Akcesoria                | Pełne przepusty                                                                                                   |
|                          | Części zamienne do zamka                                                                                          |
|                          | Drzwiczki z blachy stalowej i przezroczyste                                                                       |
|                          | Panele do urządzeń teletechnicznych                                                                               |
|                          | Panele rozdzielcze                                                                                                |
|                          | Moduły CombiLine                                                                                                  |

\* Do konfiguracji wewnętrznej jako podrozdzielnica z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Do montażu naściennego, puste szafki bez drzwiczek

| Artykuł                                                                                        | PW | GU | SU  | Wymiary zewnętrzne<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| <br>CA13B   | 1  | 3  | 36  | 500 x 300 x 160                               | CA13B | 2CPX052161R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4  | 48  | 650 x 300 x 160                               | CA14B | 2CPX052162R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5  | 60  | 800 x 300 x 160                               | CA15B | 2CPX052163R9999 |      |
|                                                                                                |    | 6  | 72  | 950 x 300 x 160                               | CA16B | 2CPX052164R9999 |      |
|                                                                                                |    | 7  | 84  | 1100 x 300 x 160                              | CA17B | 2CPX052165R9999 |      |
|                                                                                                |    | 8  | 96  | 1250 x 300 x 160                              | CA18B | 2CPX052166R9999 |      |
| <br>CA24B   | 2  | 3  | 72  | 500 x 550 x 160                               | CA23B | 2CPX052167R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4  | 96  | 650 x 550 x 160                               | CA24B | 2CPX052168R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5  | 120 | 800 x 550 x 160                               | CA25B | 2CPX052169R9999 |      |
|                                                                                                |    | 6  | 144 | 950 x 550 x 160                               | CA26B | 2CPX052170R9999 |      |
|                                                                                                |    | 7  | 168 | 1100 x 550 x 160                              | CA27B | 2CPX052171R9999 |      |
|                                                                                                |    | 8  | 192 | 1250 x 550 x 160                              | CA28B | 2CPX052172R9999 |      |
| <br>CA35B   | 3  | 4  | 144 | 650 x 800 x 160                               | CA34B | 2CPX052173R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5  | 180 | 800 x 800 x 160                               | CA35B | 2CPX052174R9999 |      |
|                                                                                                |    | 6  | 216 | 950 x 800 x 160                               | CA36B | 2CPX052175R9999 |      |
|                                                                                                |    | 7  | 252 | 1100 x 800 x 160                              | CA37B | 2CPX052176R9999 |      |
|                                                                                                |    | 8  | 288 | 1250 x 800 x 160                              | CA38B | 2CPX052177R9999 |      |
|                                                                                                |    |    |     |                                               |       |                 |      |
| <br>CA46B | 4  | 5  | 240 | 800 x 1050 x 160                              | CA45B | 2CPX052178R9999 |      |
|                                                                                                |    | 6  | 288 | 950 x 1050 x 160                              | CA46B | 2CPX052179R9999 |      |

- > Drzwiczki — zob. str. 1/17
- > Pełne przepusty — zob. str. 1/19
- > Panele do urządzeń teletechnicznych — zob. str. 1/35
- > Moduły CombiLine i panele rozdzielcze — zob. katalog główny
- > Dla konfiguracji wewnętrznej z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine w obszarze zamka należy pozostawić puste 2 SU



## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Akcesoria — drzwiczki z blach stalowej i przezroczyste

| Artykuł                                                                            | PW               | GU | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |                 |      | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|---------------------|-----------------|------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                    |                  |    |                    | Typ                 | Nr kat.         | Cena | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
| Drzwiczki z blachy stalowej*1                                                      |                  |    |                    |                     |                 |      |                     |                 |      |
|    | 1                | 3  | CA13, ...          | -                   | -               |      | CTB13S              | 2CPX052318R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 4  | CA14, ...          | -                   | -               |      | CTB14S              | 2CPX052321R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 5  | CA15, ...          | -                   | -               |      | CTB15S              | 2CPX052324R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA16, ...          | -                   | -               |      | CTB16S              | 2CPX052327R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 7  | CA17, ...          | -                   | -               |      | CTB17S              | 2CPX052330R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 8  | CA18, ...          | -                   | -               |      | CTB18S              | 2CPX052333R9999 |      |
|                                                                                    | 2                | 3  | CA23, ...          | -                   | -               |      | CTB23S              | 2CPX052319R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 4  | CA24, ...          | -                   | -               |      | CTB24S              | 2CPX052322R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 5  | CA25, ...          | -                   | -               |      | CTB25S              | 2CPX052325R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA26, ...          | -                   | -               |      | CTB26S              | 2CPX052328R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 7  | CA27, ...          | -                   | -               |      | CTB27S              | 2CPX052331R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 8  | CA28, ...          | -                   | -               |      | CTB28S              | 2CPX052334R9999 |      |
|                                                                                    | 3 <sup>1/2</sup> | 4  | CA34, ...          | CTB14               | 2CPX052306R9999 |      | CTB24S              | 2CPX052322R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 5  | CA35, ...          | CTB15               | 2CPX052308R9999 |      | CTB25S              | 2CPX052325R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA36, ...          | CTB16               | 2CPX052310R9999 |      | CTB26S              | 2CPX052328R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 7  | CA37, ...          | CTB17               | 2CPX052312R9999 |      | CTB27S              | 2CPX052331R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 8  | CA38, ...          | CTB18               | 2CPX052314R9999 |      | CTB28S              | 2CPX052334R9999 |      |
|                                                                                    | 4 <sup>1/2</sup> | 5  | CA45, ...          | CTB25               | 2CPX052309R9999 |      | CTB25S              | 2CPX052325R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA46, ...          | CTB26               | 2CPX052311R9999 |      | CTB26S              | 2CPX052328R9999 |      |
| Drzwiczki przezroczyste*1                                                          |                  |    |                    |                     |                 |      |                     |                 |      |
|  | 1                | 3  | CA13, ...          | -                   | -               |      | CTT13S              | 2CPX052353R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 4  | CA14, ...          | -                   | -               |      | CTT14S              | 2CPX052356R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 5  | CA15, ...          | -                   | -               |      | CTT15S              | 2CPX052359R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA16, ...          | -                   | -               |      | CTT16S              | 2CPX052362R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 7  | CA17, ...          | -                   | -               |      | CTT17S              | 2CPX052365R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 8  | CA18, ...          | -                   | -               |      | CTT18S              | 2CPX052368R9999 |      |
|                                                                                    | 2                | 3  | CA23, ...          | -                   | -               |      | CTT23S              | 2CPX052354R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 4  | CA24, ...          | -                   | -               |      | CTT24S              | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 5  | CA25, ...          | -                   | -               |      | CTT25S              | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA26, ...          | -                   | -               |      | CTT26S              | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 7  | CA27, ...          | -                   | -               |      | CTT27S              | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 8  | CA28, ...          | -                   | -               |      | CTT28S              | 2CPX052369R9999 |      |
|                                                                                    | 3 <sup>1/2</sup> | 4  | CA34, ...          | CTT14               | 2CPX052341R9999 |      | CTT24S              | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 5  | CA35, ...          | CTT15               | 2CPX052343R9999 |      | CTT25S              | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA36, ...          | CTT16               | 2CPX052345R9999 |      | CTT26S              | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 7  | CA37, ...          | CTT17               | 2CPX052347R9999 |      | CTT27S              | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 8  | CA38, ...          | CTT18               | 2CPX052349R9999 |      | CTT28S              | 2CPX052369R9999 |      |
|                                                                                    | 4 <sup>1/2</sup> | 5  | CA45, ...          | CTT25               | 2CPX052344R9999 |      | CTT25S              | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                    |                  | 6  | CA46, ...          | CTT26               | 2CPX052346R9999 |      | CTT26S              | 2CPX052363R9999 |      |

\*1 Dla rzędów urządzeń ustawionych za zamkiem należy zostawić co najmniej 2 moduły wolnej przestrzeni

\*2 Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn

## Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA

Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)

| Artykuł                                                                              | PW             | GU                                                                                            | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |         | Cena | Drzwiczki z zamkiem |                 | Cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                      |                |                                                                                               |                    | Typ                 | Nr kat. |      | Typ                 | Nr kat.         |      |
| Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi*1                              |                |                                                                                               |                    |                     |         |      |                     |                 |      |
|   | 1              | 3                                                                                             | CA13, ...          | -                   | -       |      | CTL13S              | 2CPX052374R9999 |      |
|                                                                                      |                | 4                                                                                             | CA14, ...          | -                   | -       |      | CTL14S              | 2CPX052376R9999 |      |
|                                                                                      |                | 5                                                                                             | CA15, ...          | -                   | -       |      | CTL15S              | 2CPX052378R9999 |      |
|                                                                                      |                | 6                                                                                             | CA16, ...          | -                   | -       |      | CTL16S              | 2CPX052380R9999 |      |
|                                                                                      |                | 7                                                                                             | CA17, ...          | -                   | -       |      | CTL17S              | 2CPX052382R9999 |      |
|                                                                                      |                | 8                                                                                             | CA18, ...          | -                   | -       |      | CTL18S              | 2CPX052484R9999 |      |
|                                                                                      | 2              | 3                                                                                             | CA23, ...          | -                   | -       |      | CTL23S              | 2CPX052375R9999 |      |
|                                                                                      |                | 4                                                                                             | CA24, ...          | -                   | -       |      | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                      |                | 5                                                                                             | CA25, ...          | -                   | -       |      | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                      |                | 6                                                                                             | CA26, ...          | -                   | -       |      | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                      |                | 7                                                                                             | CA27, ...          | -                   | -       |      | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                      |                | 8                                                                                             | CA28, ...          | -                   | -       |      | CTL28S              | 2CPX052485R9999 |      |
|                                                                                      | 3 <sup>2</sup> | 4                                                                                             | CA34, ...          | -                   | -       |      | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                      |                | 5                                                                                             | CA35, ...          | -                   | -       |      | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                      |                | 6                                                                                             | CA36, ...          | -                   | -       |      | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                      |                | 7                                                                                             | CA37, ...          | -                   | -       |      | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                      |                | 8                                                                                             | CA38, ...          | -                   | -       |      | CTL28S              | 2CPX052485R9999 |      |
|                                                                                      |                | Drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)*1 |                    |                     |         |      |                     |                 |      |
|  | 1              | 3                                                                                             | CA13, ...          | -                   | -       |      | CTW13S              | 2CPX052388R9999 |      |
|                                                                                      |                | 4                                                                                             | CA14, ...          | -                   | -       |      | CTW14S              | 2CPX052390R9999 |      |
|                                                                                      |                | 5                                                                                             | CA15, ...          | -                   | -       |      | CTW15S              | 2CPX052392R9999 |      |
|                                                                                      |                | 6                                                                                             | CA16, ...          | -                   | -       |      | CTW16S              | 2CPX052394R9999 |      |
|                                                                                      |                | 7                                                                                             | CA17, ...          | -                   | -       |      | CTW17S              | 2CPX052396R9999 |      |
|                                                                                      |                | 8                                                                                             | CA18, ...          | -                   | -       |      | CTW18S              | 2CPX052486R9999 |      |
|                                                                                      | 2              | 3                                                                                             | CA23, ...          | -                   | -       |      | CTW23S              | 2CPX052389R9999 |      |
|                                                                                      |                | 4                                                                                             | CA24, ...          | -                   | -       |      | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                      |                | 5                                                                                             | CA25, ...          | -                   | -       |      | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                      |                | 6                                                                                             | CA26, ...          | -                   | -       |      | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                      |                | 7                                                                                             | CA27, ...          | -                   | -       |      | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                      |                | 8                                                                                             | CA28, ...          | -                   | -       |      | CTW28S              | 2CPX052487R9999 |      |
|                                                                                      | 3 <sup>2</sup> | 4                                                                                             | CA34, ...          | -                   | -       |      | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                      |                | 5                                                                                             | CA35, ...          | -                   | -       |      | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                      |                | 6                                                                                             | CA36, ...          | -                   | -       |      | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                      |                | 7                                                                                             | CA37, ...          | -                   | -       |      | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                      |                | 8                                                                                             | CA38, ...          | -                   | -       |      | CTW28S              | 2CPX052487R9999 |      |

\*1 Dla rzędów urządzeń ustawionych za zamkiem należy zostawić co najmniej 2 moduły wolnej przestrzeni

\*2 Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn







Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej



| Specyfikacja techniczna  |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-3                                                                      |
| Klasa ochronności        | II, izolacja podwójna                                                                  |
|                          | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)                        |
| Stopień ochrony          | IP31                                                                                   |
| Odporność na uderzenia   | IK08                                                                                   |
| Prąd znamionowy          | I <sub>na</sub> do 125 A                                                               |
| Charakterystyka produktu |                                                                                        |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                       |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                            |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn              |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym                                                        |
|                          | Plastikowe pokrywy ze śrubą szybkozłączną                                              |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                            |
|                          | Rozstaw szyn DIN: 125 mm / 150 mm                                                      |
|                          | Panele do urządzeń do montażu na szynie modułowej z listwami zaciskowymi Quick N/PE    |
|                          | Panele z miejscem na okablowanie lub płytę montażową bez listew zaciskowych N/PE Quick |
|                          | Panele z miejscem na okablowanie, szyny DIN w zespole z podwójną izolacją              |
| Formy dostawy            | Obudowa z ramką maskującą i drzwiczkami                                                |
|                          | Ramka maskująca z regulacją do powierzchni tynku                                       |
|                          | Jeden przepust przyłączeniowy na szerokość panelu w zakresie dostawy                   |
|                          | System oznakowania w zakresie dostawy                                                  |
| Akcesoria                | Zestaw do montażu w płycie gipsowej do podtynkowych szafek instalacyjnych              |
|                          | Części zamienne do zamka                                                               |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43

Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej

| Artykuł                                                                                       | PW         | GU | SU  | Wymiary otworu w płycie gipsowej wys. x szer. x gł. (mm) | Wymiary ramki maskującej wys. x szer. x gł. (mm) | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| Do urządzeń mocowanych na szynie DIN, rozstaw szyn DIN: 125 mm                                |            |    |     |                                                          |                                                  |       |                 |      |
| <br>U41    | 1          | 4  | 48  | 684 x 310 x 120                                          | 694 x 354 x 27                                   | U41   | 2CPX030101R9999 |      |
|                                                                                               |            | 5  | 60  | 834 x 310 x 120                                          | 844 x 354 x 27                                   | U51   | 2CPX030104R9999 |      |
|                                                                                               |            | 6  | 72  | 984 x 310 x 120                                          | 994 x 354 x 27                                   | U61   | 2CPX030110R9999 |      |
| <br>U52    | 2          | 4  | 96  | 684 x 560 x 120                                          | 694 x 604 x 27                                   | U42   | 2CPX030102R9999 |      |
|                                                                                               |            | 5  | 120 | 834 x 560 x 120                                          | 844 x 604 x 27                                   | U52   | 2CPX030105R9999 |      |
|                                                                                               |            | 6  | 144 | 984 x 560 x 120                                          | 994 x 604 x 27                                   | U62   | 2CPX030111R9999 |      |
|                                                                                               |            | 7  | 168 | 1134 x 560 x 120                                         | 1144 x 604 x 27                                  | U72   | 2CPX030114R9999 |      |
| <br>U42/2 | 2<br>(1/1) | 3  | 72  | 534 x 560 x 120                                          | 544 x 604 x 27                                   | U32   | 2CPX030100R9999 |      |
|                                                                                               |            | 4  | 96  | 684 x 560 x 120                                          | 694 x 604 x 27                                   | U42/2 | 2CPX030118R9999 |      |
|                                                                                               |            | 5  | 120 | 834 x 560 x 120                                          | 844 x 604 x 27                                   | U52/2 | 2CPX030119R9999 |      |
| <br>U53  | 3<br>(2/1) | 4  | 144 | 684 x 810 x 120                                          | 694 x 854 x 27                                   | U43   | 2CPX030103R9999 |      |
|                                                                                               |            | 5  | 180 | 834 x 810 x 120                                          | 844 x 854 x 27                                   | U53   | 2CPX030107R9999 |      |
|                                                                                               |            | 6  | 216 | 984 x 810 x 120                                          | 994 x 854 x 27                                   | U63   | 2CPX071787R9999 |      |
| <br>U54  | 4<br>(2/2) | 5  | 240 | 834 x 1060 x 120                                         | 844 x 1104 x 27                                  | U54   | 2CPX071784R9999 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43



Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej

| Artykuł                                                                                     | PW         | GU | SU  | Wymiary otworu<br>w płycie gipsowej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Wymiary ramki<br>maskującej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| Do urządzeń mocowanych na szynie DIN, rozstaw szyn DIN: 150 mm                              |            |    |     |                                                                |                                                        |       |                 |      |
| <br>U41R3   | 1          | 3  | 36  | 684 x 310 x 120                                                | 694 x 354 x 27                                         | U41R3 | 2CPX071708R9999 |      |
|                                                                                             |            | 4  | 48  | 834 x 310 x 120                                                | 844 x 354 x 27                                         | U51R4 | 2CPX071711R9999 |      |
|                                                                                             |            | 5  | 60  | 984 x 310 x 120                                                | 994 x 354 x 27                                         | U61R5 | 2CPX071715R9999 |      |
| <br>U42R3   | 2          | 2  | 48  | 534 x 560 x 120                                                | 544 x 604 x 27                                         | U32R2 | 2CPX071707R9999 |      |
|                                                                                             |            | 3  | 72  | 684 x 560 x 120                                                | 694 x 604 x 27                                         | U42R3 | 2CPX071709R9999 |      |
|                                                                                             |            | 4  | 96  | 834 x 560 x 120                                                | 844 x 604 x 27                                         | U52R4 | 2CPX071712R9999 |      |
|                                                                                             |            | 5  | 120 | 984 x 560 x 120                                                | 994 x 604 x 27                                         | U62R5 | 2CPX071716R9999 |      |
|                                                                                             |            | 6  | 144 | 1134 x 560 x 120                                               | 1144 x 604 x 27                                        | U72R6 | 2CPX071718R9999 |      |
| <br>U53R4  | 3<br>(2/1) | 3  | 108 | 684 x 810 x 120                                                | 694 x 854 x 27                                         | U43R3 | 2CPX071710R9999 |      |
|                                                                                             |            | 4  | 144 | 834 x 810 x 120                                                | 844 x 854 x 27                                         | U53R4 | 2CPX071713R9999 |      |
|                                                                                             |            | 5  | 180 | 984 x 810 x 120                                                | 994 x 854 x 27                                         | U63R5 | 2CPX071717R9999 |      |
|                                                                                             |            | 6  | 216 | 1134 x 810 x 120                                               | 1144 x 854 x 27                                        | U73R6 | 2CPX071719R9999 |      |
| <br>U54R4 | 4<br>(2/2) | 4  | 192 | 834 x 1060 x 120                                               | 844 x 1104 x 27                                        | U54R4 | 2CPX071714R9999 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43

Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami z blachy stalowej

| Artykuł                                                                               | PW         | GU | RK/REG | SU  | Wymiary otworu<br>w płycie gipsowej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Wymiary ramki<br>maskującej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ  | Nr kat.         | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------|------|
| Do urządzeń i zacisków montowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm                |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |
|    | 2          | 5  | 2/3    | 72  | 834 x 560 x 120                                                | 844 x 604 x 27                                         | U52K | 2CPX030106R9999 |      |
|                                                                                       |            | 6  | 2/4    | 96  | 984 x 560 x 120                                                | 994 x 604 x 27                                         | U62K | 2CPX030112R9999 |      |
|                                                                                       |            | 7  | 3/4    | 96  | 1134 x 560 x 120                                               | 1144 x 604 x 27                                        | U72K | 2CPX030115R9999 |      |
| U52K                                                                                  |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |
|    | 3<br>(2/1) | 5  | 2/3    | 108 | 834 x 810 x 120                                                | 844 x 854 x 27                                         | U53K | 2CPX030108R9999 |      |
|                                                                                       |            | 6  | 2/4    | 144 | 984 x 810 x 120                                                | 994 x 854 x 27                                         | U63K | 2CPX030113R9999 |      |
|                                                                                       |            | 7  | 3/4    | 144 | 1134 x 810 x 120                                               | 1144 x 854 x 27                                        | U73K | 2CPX030116R9999 |      |
| U53K                                                                                  |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |
|   | 4<br>(2/2) | 5  | 2/4    | 144 | 834 x 1060 x 120                                               | 844 x 1104 x 27                                        | U54K | 2CPX030109R9999 |      |
|                                                                                       |            | 6  | 3/4    | 192 | 984 x 1060 x 120                                               | 994 x 1104 x 27                                        | U64K | 2CPX030117R9999 |      |
| U54K                                                                                  |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |
| Do urządzeń mocowanych na szynie DIN i płyt montażowych, rozstaw szyn DIN: 125 mm     |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |
|  | 2<br>(1/1) | 4  |        | 48  | 684 x 560 x 120                                                | 694 x 604 x 27                                         | U42M | 2CPX030146R9999 |      |
| U42M                                                                                  |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |
|  | 3<br>(2/1) | 5  |        | 120 | 834 x 810 x 120                                                | 844 x 854 x 27                                         | U53M | 2CPX030147R9999 |      |
| U53M                                                                                  |            |    |        |     |                                                                |                                                        |      |                 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43



Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami przezroczystymi



U42TE

| Specyfikacja techniczna  |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-3                                                                   |
| Klasa ochronności        | II, izolacja podwójna                                                               |
|                          | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)                     |
| Stopień ochrony          | IP31                                                                                |
| Odporność na uderzenia   | IK08                                                                                |
| Prąd znamionowy          | I <sub>na</sub> do 125 A                                                            |
| Charakterystyka produktu |                                                                                     |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                    |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                       |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                         |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn           |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym i plastikowym okienkiem                             |
|                          | Plastikowe pokrywy ze śrubą szybkozłączną                                           |
|                          | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                         |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Rozstaw szyn DIN: 125 mm / 150 mm                                                   |
| Formy dostawy            | Panele do urządzeń do montażu na szynie modułowej z listwami zaciskowymi Quick N/PE |
|                          | Obudowa z ramką maskującą i drzwiczkami                                             |
|                          | Ramka maskująca z regulacją do powierzchni tynku                                    |
|                          | Jeden przepust przyłączeniowy na szerokość panelu w zakresie dostawy                |
| Akcesoria                | System oznakowania w zakresie dostawy                                               |
|                          | Zestaw do montażu w płycie gipsowej do podtynkowych szafek instalacyjnych           |
| Części zamienne do zamka |                                                                                     |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43

Tablice rozdzielcze Compact U do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Z panelami rozdzielczymi i drzwiczkami przezroczystymi

| Artykuł                                                                                         | PW         | GU | SU  | Wymiary otworu<br>w płycie gipsowej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Wymiary ramki<br>maskującej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| Do urządzeń mocowanych na szynie DIN, rozstaw szyn DIN: 125 mm                                  |            |    |     |                                                                |                                                        |        |                 |      |
| <br>U41TE    | 1          | 4  | 48  | 684 x 310 x 120                                                | 694 x 354 x 27                                         | U41TE  | 2CPX071592R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 5  | 60  | 834 x 310 x 120                                                | 844 x 354 x 27                                         | U51TE  | 2CPX071594R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 6  | 72  | 984 x 310 x 120                                                | 994 x 354 x 27                                         | U61TE  | 2CPX071596R9999 |      |
| <br>U32TE    | 2<br>(1/1) | 3  | 72  | 534 x 560 x 120                                                | 544 x 604 x 27                                         | U32TE  | 2CPX071591R9999 |      |
|                                                                                                 |            |    |     |                                                                |                                                        |        |                 |      |
| <br>U42TE    | 2          | 4  | 96  | 684 x 560 x 120                                                | 694 x 604 x 27                                         | U42TE  | 2CPX071593R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 5  | 120 | 834 x 560 x 120                                                | 844 x 604 x 27                                         | U52TE  | 2CPX071595R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 6  | 144 | 984 x 560 x 120                                                | 994 x 604 x 27                                         | U62TE  | 2CPX071597R9999 |      |
| Do urządzeń mocowanych na szynie DIN, rozstaw szyn DIN: 150 mm                                  |            |    |     |                                                                |                                                        |        |                 |      |
| <br>U41TR3  | 1          | 3  | 36  | 684 x 310 x 120                                                | 694 x 354 x 27                                         | U41TR3 | 2CPX071722R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 4  | 48  | 834 x 310 x 120                                                | 844 x 354 x 27                                         | U51TR4 | 2CPX071725R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 5  | 60  | 984 x 310 x 120                                                | 994 x 354 x 27                                         | U61TR5 | 2CPX071729R9999 |      |
| <br>U42TR3 | 2          | 2  | 48  | 534 x 560 x 120                                                | 544 x 604 x 27                                         | U32TR2 | 2CPX071721R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 3  | 72  | 684 x 560 x 120                                                | 694 x 604 x 27                                         | U42TR3 | 2CPX071723R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 4  | 96  | 834 x 560 x 120                                                | 844 x 604 x 27                                         | U52TR4 | 2CPX071726R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 5  | 120 | 984 x 560 x 120                                                | 994 x 604 x 27                                         | U62TR5 | 2CPX071730R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 6  | 144 | 1134 x 560 x 120                                               | 1144 x 604 x 27                                        | U72TR6 | 2CPX071733R9999 |      |
| <br>U53TR4 | 3<br>(2/1) | 3  | 108 | 684 x 810 x 120                                                | 694 x 854 x 27                                         | U43TR3 | 2CPX071724R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 4  | 144 | 834 x 810 x 120                                                | 844 x 854 x 27                                         | U53TR4 | 2CPX071727R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 5  | 180 | 984 x 810 x 120                                                | 994 x 854 x 27                                         | U63TR5 | 2CPX071731R9999 |      |
|                                                                                                 |            | 6  | 216 | 1134 x 810 x 120                                               | 1144 x 854 x 27                                        | U73TR6 | 2CPX071734R9999 |      |
| <br>U54TR4 | 4<br>(2/2) | 4  | 192 | 834 x 1060 x 120                                               | 844 x 1104 x 27                                        | U54TR4 | 2CPX071728R9999 |      |
|                                                                                                 |            |    |     |                                                                |                                                        |        |                 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43



## Obudowy U Media do urządzeń teletechnicznych do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Kompaktowe tablice rozdzielcze z panelami rozdzielczymi i panelem do urządzeń teletechnicznych



| Specyfikacja techniczna |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy          | DIN EN 61439-1/-3                                                      |
| Klasa ochronności       | II, izolacja podwójna                                                  |
|                         | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)        |
| Stopień ochrony         | Z drzwiczkami z blachy stalowej IP31                                   |
|                         | Z drzwiczkami z blachy stalowej z wentylacją IP30                      |
|                         | Z drzwiczkami z blachy stalowej z wentylacją i plastikową wstawką IP30 |
| Odporność na uderzenia  | IK07                                                                   |
| Prąd znamionowy         | I <sub>nA</sub> do 125 A                                               |

| Charakterystyka produktu |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                    |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                         |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn           |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym                                                     |
|                          | Pokrywy plastikowe do paneli rozdzielczych                                          |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                         |
|                          | Rozstaw szyn DIN: 125 mm                                                            |
|                          | Panele do urządzeń do montażu na szynie modułowej z listwami zaciskowymi Quick N/PE |
| Formy dostawy            | Perforowana płyta montażowa z blachy stalowej, montowana fabrycznie                 |
|                          | Obudowa z ramką maskującą i drzwiczkami                                             |
|                          | Ramka maskująca z regulacją do powierzchni tynku                                    |
|                          | Jeden przepust przyłączeniowy na szerokość panelu w zakresie dostawy                |
|                          | System oznakowania w zakresie dostawy                                               |
| Akcesoria                | Uchwyt do mocowania przewodów w zakresie dostawy                                    |
|                          | Zestaw do montażu w płycie gipsowej do podtynkowych szafek instalacyjnych           |
|                          | Części zamienne do zamka                                                            |
|                          | Przylącza styków bezpieczeństwa                                                     |
| Patch panel              |                                                                                     |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43

## Obudowy U Media do urządzeń teletechnicznych do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Kompaktowe tablice rozdzielcze z panelami rozdzielczymi i panelem do urządzeń teletechnicznych

| Artykuł                                                                                                                                                         | PW                                    | GU | SU              | Wymiary otworu w płycie gipsowej wys. x szer. x gł. (mm) | Wymiary ramki maskującej wys. x szer. x gł. (mm) | Typ             | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Obudowy do urządzeń teletechnicznych do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej* z panelem do urządzeń teletechnicznych, rozstaw szyn DIN: 125 mm              |                                       |    |                 |                                                          |                                                  |                 |                 |      |
| <br>U42MM                                                                    | Z drzwiczkami z blachy stalowej, IP31 |    |                 |                                                          |                                                  |                 |                 |      |
|                                                                                                                                                                 | 2                                     | 3  | 36              | 524 x 574 x 140                                          | 544 x 604 x 27                                   | U32MM           | 2CPX030088R9999 |      |
|                                                                                                                                                                 |                                       | 4  | 48              | 674 x 574 x 140                                          | 694 x 604 x 27                                   | U42MM           | 2CPX030160R9999 |      |
|                                                                                                                                                                 |                                       | 5  | 60              | 824 x 574 x 140                                          | 844 x 604 x 27                                   | U52MM           | 2CPX030161R9999 |      |
|                                                                                                                                                                 |                                       | 6  | 72              | 974 x 574 x 140                                          | 944 x 604 x 27                                   | U62MM           | 2CPX030162R9999 |      |
| Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi IP30                                                                                                      |                                       |    |                 |                                                          |                                                  |                 |                 |      |
| 2                                                                                                                                                               | 4                                     | 48 | 674 x 574 x 140 | 694 x 604 x 27                                           | U42MML                                           | 2CPX030290R9999 |                 |      |
|                                                                                                                                                                 | 5                                     | 60 | 824 x 574 x 140 | 844 x 604 x 27                                           | U52MML                                           | 2CPX030291R9999 |                 |      |
|                                                                                                                                                                 | 6                                     | 72 | 974 x 574 x 140 | 944 x 604 x 27                                           | U62MML                                           | 2CPX030292R9999 |                 |      |
| Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi i plastikowymi wstawkami, częściowo przezroczyste, białe, umożliwiające lepszy przesył sygnału WiFi, IP30 |                                       |    |                 |                                                          |                                                  |                 |                 |      |
| 2                                                                                                                                                               | 4                                     | 48 | 674 x 574 x 140 | 694 x 604 x 27                                           | U42MMW                                           | 2CPX030683R9999 |                 |      |
|                                                                                                                                                                 | 5                                     | 60 | 824 x 574 x 140 | 844 x 604 x 27                                           | U52MMW                                           | 2CPX030684R9999 |                 |      |
|                                                                                                                                                                 | 6                                     | 72 | 974 x 574 x 140 | 944 x 604 x 27                                           | U62MMW                                           | 2CPX030685R9999 |                 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43





## Tablice rozdzielcze UL Compact do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Puste szafki bez drzwiczek



UL42

| Specyfikacja techniczna  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-3                                                                                                                                   |
| Klasa ochronności        | II, izolacja podwójna                                                                                                                               |
|                          | I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (akcesoria)                                                                                     |
| Stopień ochrony          | Z drzwiczkami z blachy stalowej IP31                                                                                                                |
|                          | Z drzwiczkami przezroczystymi IP31                                                                                                                  |
|                          | Z otworami wentylacyjnymi IP30                                                                                                                      |
|                          | Z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi) IP30                                                                                |
|                          | Bez drzwiczek IP30*1                                                                                                                                |
| Odporność na uderzenia   | IK07                                                                                                                                                |
| Prąd znamionowy          | I <sub>na</sub> do 125 A                                                                                                                            |
| Charakterystyka produktu |                                                                                                                                                     |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                                                                                    |
|                          | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                                                                                         |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Szafka dostosowana do montażu z modułami CombiLine, panelami rozdzielczymi oraz panelami urządzeń komunikacyjnych bez listew zaciskowych N/PE Quick |
| Formy dostawy            | Obudowa bez drzwiczek                                                                                                                               |
|                          | Jeden przepust przyłączeniowy na szerokość panelu w zakresie dostawy                                                                                |
| Akcesoria                | Zestaw do montażu w płycie gipsowej do podtynkowych szafek instalacyjnych                                                                           |
|                          | Ramka maskująca z blachy stalowej lub drzwiczkami przezroczystymi                                                                                   |
|                          | Części zamienne do zamka                                                                                                                            |
|                          | Panele do urządzeń teletechnicznych                                                                                                                 |
|                          | Panele rozdzielcze*2                                                                                                                                |
|                          | Moduły CombiLine*2                                                                                                                                  |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43  
\*1 Do konfiguracji wewnętrznej jako podrozdzielnica z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine  
\*2 Moduły CombiLine i panele rozdzielcze — zob. katalog główny

## Tablice rozdzielcze UL Compact do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Puste szafki bez drzwiczek

| Artykuł                                                                                       | PW | GU | SU  | Wymiary otworu w płycie gipsowej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Typ  | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|
| Puste szafki bez drzwiczek                                                                    |    |    |     |                                                             |      |                 |      |
| <br>UL41   | 1  | 4  | 48  | 684 x 310 x 120                                             | UL41 | 2CPX030756R9999 |      |
|                                                                                               |    | 5  | 60  | 834 x 310 x 120                                             | UL51 | 2CPX030759R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 72  | 984 x 310 x 120                                             | UL61 | 2CPX030763R9999 |      |
| <br>UL42   | 2  | 3  | 72  | 534 x 560 x 120                                             | UL32 | 2CPX030755R9999 |      |
|                                                                                               |    | 4  | 96  | 684 x 560 x 120                                             | UL42 | 2CPX030757R9999 |      |
|                                                                                               |    | 5  | 120 | 834 x 560 x 120                                             | UL52 | 2CPX030760R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 144 | 984 x 560 x 120                                             | UL62 | 2CPX030764R9999 |      |
|                                                                                               |    | 7  | 168 | 1134 x 560 x 120                                            | UL72 | 2CPX030767R9999 |      |
| <br>UL53  | 3  | 4  | 144 | 684 x 810 x 120                                             | UL43 | 2CPX030758R9999 |      |
|                                                                                               |    | 5  | 180 | 834 x 810 x 120                                             | UL53 | 2CPX030761R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 216 | 984 x 810 x 120                                             | UL63 | 2CPX030765R9999 |      |
|                                                                                               |    | 7  | 252 | 1134 x 810 x 120                                            | UL73 | 2CPX030768R9999 |      |
| <br>UL64 | 4  | 5  | 240 | 834 x 1060 x 120                                            | UL54 | 2CPX030762R9999 |      |
|                                                                                               |    | 6  | 288 | 984 x 1060 x 120                                            | UL64 | 2CPX030766R9999 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43  
> Drzwiczki — zob. str. 1/33  
> Panele do urządzeń teletechnicznych — zob. str. 1/35  
> Dla konfiguracji wewnętrznej z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine w obszarze zamka należy pozostawić puste 2 SU



Tablice rozdzielcze UL Compact do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej\*

Ramka maskująca z blachy stalowej i drzwiczkami przezroczystymi\*2

| Artykuł                                                                                 | PW  | GU | Wymiary ramki maskującej<br>wys. x szer. x gł. (mm) | Do użytku z... | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|------|
| Ramka maskująca z drzwiczkami z blachy stalowej*2, malowana proszkowo, biała (RAL 9016) |     |    |                                                     |                |       |                 |      |
|         | 1   | 4  | 694 x 354 x 27                                      | UL41           | BLU41 | 2CPX031501R9999 |      |
|                                                                                         |     | 5  | 844 x 354 x 27                                      | UL51           | BLU51 | 2CPX031504R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 354 x 27                                      | UL61           | BLU61 | 2CPX031508R9999 |      |
|                                                                                         | 2   | 3  | 544 x 604 x 27                                      | UL32           | BLU32 | 2CPX031500R9999 |      |
|                                                                                         |     | 4  | 694 x 604 x 27                                      | UL42           | BLU42 | 2CPX031502R9999 |      |
|                                                                                         |     | 5  | 844 x 604 x 27                                      | UL52           | BLU52 | 2CPX031505R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 604 x 27                                      | UL62           | BLU62 | 2CPX031509R9999 |      |
|                                                                                         |     | 7  | 1144 x 604 x 27                                     | UL72           | BLU72 | 2CPX031511R9999 |      |
|                                                                                         | 3*1 | 4  | 694 x 854 x 27                                      | UL43           | BLU43 | 2CPX031503R9999 |      |
|                                                                                         |     | 5  | 844 x 854 x 27                                      | UL53           | BLU53 | 2CPX031506R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 854 x 27                                      | UL63           | BLU63 | 2CPX031510R9999 |      |
|                                                                                         |     | 7  | 1144 x 854 x 27                                     | UL73           | BLU73 | 2CPX031512R9999 |      |
|                                                                                         | 4*1 | 5  | 844 x 1104 x 27                                     | UL54           | BLU54 | 2CPX031507R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 1104 x 27                                     | UL64           | BLU64 | 2CPX031513R9999 |      |
| Ramka maskująca z drzwiczkami przezroczystymi*2                                         |     |    |                                                     |                |       |                 |      |
|        | 1   | 4  | 694 x 354 x 27                                      | UL41           | BLT41 | 2CPX030786R9999 |      |
|                                                                                         |     | 5  | 844 x 354 x 27                                      | UL51           | BLT51 | 2CPX030789R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 354 x 27                                      | UL61           | BLT61 | 2CPX030793R9999 |      |
|                                                                                         | 2   | 3  | 544 x 604 x 27                                      | UL32           | BLT32 | 2CPX030785R9999 |      |
|                                                                                         |     | 4  | 694 x 604 x 27                                      | UL42           | BLT42 | 2CPX030787R9999 |      |
|                                                                                         |     | 5  | 844 x 604 x 27                                      | UL52           | BLT52 | 2CPX030790R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 604 x 27                                      | UL62           | BLT62 | 2CPX030794R9999 |      |
|                                                                                         |     | 7  | 1144 x 604 x 27                                     | UL72           | BLT72 | 2CPX030797R9999 |      |
|                                                                                         | 3*1 | 4  | 694 x 854 x 27                                      | UL43           | BLT43 | 2CPX030788R9999 |      |
|                                                                                         |     | 5  | 844 x 854 x 27                                      | UL53           | BLT53 | 2CPX030791R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 854 x 27                                      | UL63           | BLT63 | 2CPX030795R9999 |      |
|                                                                                         |     | 7  | 1144 x 854 x 27                                     | UL73           | BLT73 | 2CPX030798R9999 |      |
|                                                                                         | 4*1 | 5  | 844 x 1104 x 27                                     | UL54           | BLT54 | 2CPX030792R9999 |      |
|                                                                                         |     | 6  | 994 x 1104 x 27                                     | UL64           | BLT64 | 2CPX030796R9999 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43  
\*1 Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
\*2 Dla rzędów urządzeń ustawionych za zamkiem należy zostawić co najmniej 2 moduły wolnej przestrzeni

Akcesoria do obudów do urządzeń teletechnicznych



Ramka maskująca z drzwiczkami, plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)

| Artykuł                                                                                                                  | PW  | GU | Wymiary ramki maskującej<br>Wys. x szer. x gł. (mm) | Do użytku z... | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|------|
| Ramka maskująca z drzwiczkami z blachy stalowej i otworami wentylacyjnymi*2                                              |     |    |                                                     |                |       |                 |      |
| <br>BLL52                             | 1   | 4  | 694 x 354 x 27                                      | U41            | BLL41 | 2CPX063451R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 5  | 844 x 354 x 27                                      | U51            | BLL51 | 2CPX063452R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 354 x 27                                      | U61            | BLL61 | 2CPX063453R9999 |      |
|                                                                                                                          | 2   | 3  | 544 x 604 x 27                                      | U32            | BLL32 | 2CPX063454R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 4  | 694 x 604 x 27                                      | U42            | BLL42 | 2CPX063455R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 5  | 844 x 604 x 27                                      | U52            | BLL52 | 2CPX063456R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 604 x 27                                      | U62            | BLL62 | 2CPX063457R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 7  | 1144 x 604 x 27                                     | U72            | BLL72 | 2CPX063458R9999 |      |
|                                                                                                                          | 3*1 | 4  | 694 x 854 x 27                                      | U43            | BLL43 | 2CPX063459R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 5  | 844 x 854 x 27                                      | U53            | BLL53 | 2CPX063460R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 854 x 27                                      | U63            | BLL63 | 2CPX063461R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 7  | 1144 x 854 x 27                                     | U73            | BLL73 | 2CPX063462R9999 |      |
|                                                                                                                          | 4*1 | 5  | 844 x 1104 x 27                                     | U54            | BLL54 | 2CPX063463R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 1104 x 27                                     | U64            | BLL64 | 2CPX063464R9999 |      |
| Ramka maskująca z drzwiczkami, z częściowo przezroczystą plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)*2 |     |    |                                                     |                |       |                 |      |
| <br>BLW52                            | 1   | 5  | 844 x 354 x 27                                      | U51            | BLW51 | 2CPX063438R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 354 x 27                                      | U61            | BLW61 | 2CPX063439R9999 |      |
|                                                                                                                          | 2   | 3  | 544 x 604 x 27                                      | U32            | BLW32 | 2CPX063440R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 4  | 694 x 604 x 27                                      | U42            | BLW42 | 2CPX063441R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 5  | 844 x 604 x 27                                      | U52            | BLW52 | 2CPX063442R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 604 x 27                                      | U62            | BLW62 | 2CPX063443R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 7  | 1144 x 604 x 27                                     | U72            | BLW72 | 2CPX063444R9999 |      |
|                                                                                                                          | 3*1 | 4  | 694 x 854 x 27                                      | U43            | BLW43 | 2CPX063445R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 5  | 844 x 854 x 27                                      | U53            | BLW53 | 2CPX063446R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 854 x 27                                      | U63            | BLW63 | 2CPX063447R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 7  | 1144 x 854 x 27                                     | U73            | BLW73 | 2CPX063448R9999 |      |
|                                                                                                                          | 4*1 | 5  | 844 x 1104 x 27                                     | U54            | BLW54 | 2CPX063449R9999 |      |
|                                                                                                                          |     | 6  | 994 x 1104 x 27                                     | U64            | BLW64 | 2CPX063450R9999 |      |

\* W połączeniu z zestawem do montażu w płycie gipsowej ZKV200P4, zob. str. 1/43  
\*1 Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
\*2 Dla rzędów urządzeń ustawionych za zamkiem należy zostawić co najmniej 2 moduły wolnej przestrzeni

### Kompaktowe tablice rozdzielcze

Panele do urządzeń teletechnicznych do tablic rozdzielczych —  
puste szafki bez drzwiczek



| Artykuł                                                                                   | PW | GU | Wysokość x szerokość | SU         | Dodatkowy GU dla urządzeń teletechnicznych | Szt. | Typ    | Nr kat.         | Cena            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------|
| Panele do urządzeń teletechnicznych z perforowanymi płytami montażowymi z blachy stalowej |    |    |                      |            |                                            |      |        |                 |                 |
|           | 1  | 3  | 450 x 250            | -          | -                                          | 1    | 1MM00  | 2CPX037485R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 4  | 600 x 250            | -          | -                                          | 1    | 1MM0   | 2CPX037486R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 5  | 750 x 250            | -          | -                                          | 1    | 1MM1   | 2CPX037487R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 6  | 900 x 250            | -          | -                                          | 1    | 1MM2   | 2CPX037488R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 7  | 1050 x 250           | -          | -                                          | 1    | 1MM3   | 2CPX037489R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 8  | 1200 x 250           | -          | -                                          | 1    | 1MM4   | 2CPX052302R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 2  | 4                    | 600 x 500  | -                                          | -    | 1      | 2MM0            | 2CPX037490R9999 |
|                                                                                           |    |    | 5                    | 750 x 500  | -                                          | -    | 1      | 2MM1            | 2CPX037491R9999 |
|                                                                                           |    |    | 6                    | 900 x 500  | -                                          | -    | 1      | 2MM2            | 2CPX037492R9999 |
|                                                                                           |    |    | 7                    | 1050 x 500 | -                                          | -    | 1      | 2MM3            | 2CPX037493R9999 |
|         | 1  | 5  | 750 x 250            | 24         | 3                                          | 1    | 1MMC12 | 2CPX037494R9999 |                 |
|                                                                                           |    |    | 750 x 250            | 36         | 2                                          | 1    | 1MMC13 | 2CPX037495R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 6  | 900 x 250            | 24         | 4                                          | 1    | 1MMC22 | 2CPX037496R9999 |                 |
|                                                                                           |    |    | 900 x 250            | 36         | 3                                          | 1    | 1MMC23 | 2CPX037497R9999 |                 |
|                                                                                           |    | 7  | 1050 x 250           | 24         | 5                                          | 1    | 1MMC32 | 2CPX037498R9999 |                 |
|                                                                                           |    |    | 1050 x 250           | 36         | 4                                          | 1    | 1MMC33 | 2CPX037466R9999 |                 |
|                                                                                           |    |    | 1050 x 250           | 48         | 3                                          | 1    | 1MMC34 | 2CPX037467R9999 |                 |
|                                                                                           |    |    |                      |            |                                            |      |        |                 |                 |

1MM2

1MMC22

### Kompaktowe tablice rozdzielcze

Akcesoria do obudów do urządzeń teletechnicznych CA/U i UL

| Artykuł                                                                                        | Szt.                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| <br>UZM61M  | <b>Perforowana płyta montażowa z blachy stalowej</b><br>Wykonana z blachy stalowej                                                                                                                                                                           |        |                 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | UZM61M | 2CPX031421R9999 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | UZM62M | 2CPX031432R9999 |      |
| <br>ZX340   | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZX340  | 2CPX031422R9999 |      |
| <br>ZE336   | <b>Gumowy uchwyt na urządzenia</b><br>Do beznarzędziowego mocowania urządzeń na perforowanej płycie montażowej z blachy stalowej perforowanej z 2 hakami mocującymi                                                                                          |        |                 |      |
|                                                                                                | Patch panel z uchwytem<br>Pusty do modułów komunikacyjnych, np. złącza RJ-45, modułu koncentrycznego itp.<br>Do bezpośredniego lub izolowanego mocowania na szynie EDF, szynie DIN lub płycie montażowej                                                     |        |                 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE335  | 2CPX031423R9999 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE336  | 2CPX031424R9999 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE337  | 2CPX031425R9999 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE332  | 2CPX031435R9999 |      |
| <br>ZE338   | <b>Wspornik patch panelu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE338  | 2CPX031426R9999 |      |
| <br>ZE225  | <b>Przyłącze styków bezpieczeństwa z 2 wyjściami</b><br>230 V AC, ze złączką EURO, do montażu na uchwycie ZX29                                                                                                                                               |        |                 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE225  | 2CPX061177R9999 |      |
| <br>ZX29  | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZX29   | 2CPX061178R9999 |      |
| <br>ZE227 | <b>Przyłącze styków bezpieczeństwa z 3 wyjściami</b><br>230 V AC ze złączką EURO, możliwość obrotu o 120°, zatrzasknięcia do wlotu kablowego, przykręcenia do płyty montażowej lub zaciśnięcia na szynie DIN                                                 |        |                 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE227  | 2CPX061211R9999 |      |
| <br>ZE339 | <b>Komplet dodatków do urządzeń teletechnicznych</b><br>Komplet z uchwytem do urządzeń z 2 hakami mocującymi, patch panelem dla 12 modułów Keystone* oraz przyłączami styków bezpieczeństwa z 3 wyjściami, złączkami Euro i uchwytami do mocowania przewodów |        |                 |      |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ZE339  | 2CPX038146R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |      |

\* Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat — zob. str. 1/38



Kompaktowe tablice rozdzielcze



Akcesoria do obudów do urządzeń teletechnicznych CA/U i UL

| Artykuł                                                                                      | Szt.                                                                                                                     | Typ      | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|
| <br>ED44P10  | <b>Uchwyt do mocowania przewodów</b><br>Do prowadzenia kabli, do wpięcia w perforowaną płytę montażową z blachy stalowej |          |                 |      |
|                                                                                              | 10                                                                                                                       | ED44P10  | 2CPX062335R9999 |      |
|                                                                                              | 10                                                                                                                       | ED45P10  | 2CPX062336R9999 |      |
| <br>ZX287P10 | 10                                                                                                                       | ZX287P10 | 2CPX061180R9999 |      |
| <b>Moduł Keystone*</b><br>Do montażu w patch panelach                                        |                                                                                                                          |          |                 |      |
| Moduły RJ-45                                                                                 |                                                                                                                          |          |                 |      |
| <br>ZE311    | 1                                                                                                                        | ZE311    | 2CPX038612R9999 |      |
| <br>ZE312   | 1                                                                                                                        | ZE312    | 2CPX038613R9999 |      |
| <br>ZE316    | 1                                                                                                                        | ZE316    | 2CPX039246R9999 |      |
| <br>ZE317   | 1                                                                                                                        | ZE317    | 2CPX039247R9999 |      |
| <br>ZE318   | 1                                                                                                                        | ZE318    | 2CPX039248R9999 |      |
| <br>ZE319  | 1                                                                                                                        | ZE319    | 2CPX039249R9999 |      |
| <b>Moduł do patch panelu RJ-45</b><br>Do zatrzasknięcia na szynie DIN, 1 SU                  |                                                                                                                          |          |                 |      |
| <br>ZE310  | 1                                                                                                                        | ZE310    | 2CPX038625R9999 |      |

\*Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat — zob. str. 1/38

Kompaktowe tablice rozdzielcze

Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat




## Listwy zaciskowe N/PE Quick

Zgodne z normami, kompaktowe, elastyczne

### Konfiguracja w zależności od potrzeb

Ze względu na modułowość i szeroki zakres produktów można je indywidualnie i praktycznie konfigurować. W zależności od wymagań, na wspólnej podstawie zaciskowej można podłączać różne listwy zaciskowe Quick. Jeżeli wymagana jest większa listwa zaciskowa N lub PE, za pomocą mostka połączeniowego ZK10P10 można podłączyć dwie listwy zaciskowe Quick.



### Zalety produktów

- Elastyczny system zacisków do kilku obwodów N: Układ zacisków śrubowych: od 2,5 do 25 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych; do 25 mm<sup>2</sup> dla przewodów elastycznych (wymagane tuleje) Układ zacisków sprężynowych: od 1,5 do 4 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych; do 2,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów elastycznych (wymagane tuleje)
- Optymalne rozwiązanie, jeżeli używanych jest kilka wyłączników różnicowo-prądowych
- Prosta rozbudowa listew zaciskowych Quick z mostkami połączeniowymi
- Jednoznaczne przyporządkowanie listew zaciskowych poprzez oznaczenia kolorystyczne: N = niebieski, PE = żółto-zielony
- Proste oznaczenie punktów zaciskowych z nadrukowanymi, samoprzylepnymi paskami numeracyjnymi
- Szeroki zakres zastosowań: w szafkach instalacyjnych serii UK600 i Mistral, we wszystkich kompaktowych tablicach rozdzielczych oraz we wszystkich szafkach naściennych i wolnostojących



Podstawy mocujące Quick ZK19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jednostki

| Złączki listwowe N/PE z jednostkami | Listwy zaciskowe N Quick | Układ zacisków śrubowych | Układ zacisków sprężynowych | Listwy zaciskowe N Quick   | Układ zacisków śrubowych | Układ zacisków sprężynowych                              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                     |                          | ZK50B                    | 0 x 25 mm <sup>2</sup>      | 5 x 1,5–4 mm <sup>2</sup>  | -                        | -                                                        |
|                                     |                          | ZK51B                    | 1 x 25 mm <sup>2</sup>      | 5 x 1,5–4 mm <sup>2</sup>  |                          | ZK51G 1 x 25 mm <sup>2</sup> 5 x 1,5–4 mm <sup>2</sup>   |
|                                     |                          | ZK82B                    | 2 x 25 mm <sup>2</sup>      | 8 x 1,5–4 mm <sup>2</sup>  |                          | ZK82G 2 x 25 mm <sup>2</sup> 8 x 1,5–4 mm <sup>2</sup>   |
|                                     |                          | ZK113B                   | 3 x 25 mm <sup>2</sup>      | 11 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |                          | ZK113G 3 x 25 mm <sup>2</sup> 11 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |
|                                     |                          | ZK144B                   | 4 x 25 mm <sup>2</sup>      | 14 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |                          | ZK144G 4 x 25 mm <sup>2</sup> 14 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |
|                                     |                          | ZK175B                   | 5 x 25 mm <sup>2</sup>      | 17 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |                          | ZK175G 5 x 25 mm <sup>2</sup> 17 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |
|                                     |                          | ZK206B                   | 6 x 25 mm <sup>2</sup>      | 20 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |                          | ZK206G 6 x 25 mm <sup>2</sup> 20 x 1,5–4 mm <sup>2</sup> |
|                                     |                          | ZK50BT                   | 0 x 25 mm <sup>2</sup>      | 5 x 1,5–4 mm <sup>2</sup>  | -                        | -                                                        |

## Listwy zaciskowe N/PE Quick

Akcesoria

| Artykuł                                                         | Liczba zacisków 1,5–4 mm <sup>2</sup> | Liczba zacisków 2,5–25 mm <sup>2</sup> | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (mm) | Szt. | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|-----------------|------|
| <b>Listwy zaciskowe N Quick</b><br>Do podstaw zaciskowych Quick |                                       |                                        |                                            |      |        |                 |      |
|                                                                 | 5 x 1,5–4                             | 0 x 25                                 | 23 x 32 x 21                               | 1    | ZK50B  | 2CPX062750R9999 |      |
|                                                                 | 5 x 1,5–4                             | 1 x 25                                 | 32 x 32 x 31                               | 1    | ZK51B  | 2CPX062751R9999 |      |
|                                                                 | 8 x 1,5–4                             | 2 x 25                                 | 32 x 49 x 31                               | 1    | ZK82B  | 2CPX062752R9999 |      |
|                                                                 | 11 x 1,5–4                            | 3 x 25                                 | 32 x 65 x 31                               | 1    | ZK113B | 2CPX062753R9999 |      |
|                                                                 | 14 x 1,5–4                            | 4 x 25                                 | 32 x 82 x 31                               | 1    | ZK144B | 2CPX062754R9999 |      |
|                                                                 | 17 x 1,5–4                            | 5 x 25                                 | 32 x 98 x 31                               | 1    | ZK175B | 2CPX062755R9999 |      |
|                                                                 | 20 x 1,5–4                            | 6 x 25                                 | 32 x 115 x 31                              | 1    | ZK206B | 2CPX062756R9999 |      |
|                                                                 | 23 x 1,5–4                            | 7 x 25                                 | 32 x 132 x 31                              | 1    | ZK237B | 2CPX063163R9999 |      |
|                                                                 | 26 x 1,5–4                            | 8 x 25                                 | 32 x 149 x 31                              | 1    | ZK268B | 2CPX063164R9999 |      |

|                                                                                                                                                               |           |        |              |   |        |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---|--------|-----------------|--|
| <b>Listwy zaciskowe N Quick z adapterem ZK15</b><br>Do montażu bocznego w module UK600 i kompaktowej tablicy rozdzielczej lub do zatrzasknięcia na szynie DIN |           |        |              |   |        |                 |  |
|                                                                                                                                                               | 5 x 1,5–4 | 0 x 25 | 28 x 39 x 25 | 1 | ZK50BT | 2CPX062745R9999 |  |

|                                                                  |            |        |               |   |        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|---|--------|-----------------|--|
| <b>Listwy zaciskowe PE Quick</b><br>Do podstaw zaciskowych Quick |            |        |               |   |        |                 |  |
|                                                                  | 5 x 1,5–4  | 1 x 25 | 32 x 32 x 31  | 1 | ZK51G  | 2CPX062757R9999 |  |
|                                                                  | 8 x 1,5–4  | 2 x 25 | 32 x 49 x 31  | 1 | ZK82G  | 2CPX062758R9999 |  |
|                                                                  | 11 x 1,5–4 | 3 x 25 | 32 x 65 x 31  | 1 | ZK113G | 2CPX062759R9999 |  |
|                                                                  | 14 x 1,5–4 | 4 x 25 | 32 x 82 x 31  | 1 | ZK144G | 2CPX062760R9999 |  |
|                                                                  | 17 x 1,5–4 | 5 x 25 | 32 x 98 x 31  | 1 | ZK175G | 2CPX062761R9999 |  |
|                                                                  | 20 x 1,5–4 | 6 x 25 | 32 x 115 x 31 | 1 | ZK206G | 2CPX062762R9999 |  |
|                                                                  | 23 x 1,5–4 | 7 x 25 | 32 x 132 x 31 | 1 | ZK237G | 2CPX063165R9999 |  |
|                                                                  | 26 x 1,5–4 | 8 x 25 | 32 x 149 x 31 | 1 | ZK268G | 2CPX063166R9999 |  |

| Artykuł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szt. | Typ     | Nr kat.         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|
|         | <b>Mostek połączeniowy</b><br>Do listew zaciskowych Quick                                                                                                                                                                                                                                                   | 10   | ZK10P10 | 2CPX062763R9999 |
|         | <b>Adapter do ZK50B/ZK51B</b><br>Do mocowania listew zaciskowych N Quick ZK50B/ZK51B w adapterze ZK15                                                                                                                                                                                                       | 1    | ZK15    | 2CPX064984R9999 |
|         | <b>Podstawy zaciskowe Quick do kompaktowych tablic rozdzielczych CA</b><br>Szerokość użyteczna z listwami zaciskowymi Quick: 214 mm, 13 jednostek                                                                                                                                                           | 1    | ZK19    | 2CPX052456R9999 |
|         | <b>Komplet listew zaciskowych N/PE Quick do kompaktowych tablic rozdzielczych CA</b><br>Zawiera: podstawy zaciskowe Quick: ZK19, 13 jedn. i listwy zaciskowe Quick:<br>ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm <sup>2</sup><br>ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm <sup>2</sup><br>ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm <sup>2</sup>   | 1    | ZK221   | 2CPX052457R9999 |
|         | <b>Listwy zaciskowe Quick do kompaktowych tablic rozdzielczych U/UL</b><br>Szerokość użyteczna z listwami zaciskowymi Quick: 214 mm, 13 jednostek                                                                                                                                                           | 1    | ZK13    | 2CPX064982R9999 |
|         | <b>Komplet listew zaciskowych N/PE Quick do kompaktowych tablic rozdzielczych U/UL</b><br>Zawiera: podstawy zaciskowe Quick: ZK19, 13 jedn. i listwy zaciskowe Quick:<br>ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm <sup>2</sup><br>ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm <sup>2</sup><br>ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm <sup>2</sup> | 1    | ZK220   | 2CPX063132R9999 |



## Tablice rozdzielcze Comfortline Compact CA i U

### Akcesoria

| Artykuł                                                                                      |                                                                                                                           | Szt. | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|------|
| <br>CZT1     | <b>Zamek standardowy</b><br>W dostawie                                                                                    | 1    | CZT1   | 2CPX052413R9999 |      |
|                                                                                              | <b>Zamek na klucz</b><br>Z dwoma kluczami                                                                                 | 1    | CZT2   | 2CPX052412R9999 |      |
| <br>CZT23    | <b>Zamek baskwilowy</b><br>W połączeniu z zamkiem standardowym CZT1 lub zamkiem na klucz CZT2                             |      |        |                 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 3 GU                                                                                                  | 1    | CZT23  | 2CPX052423R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 4 GU                                                                                                  | 1    | CZT24  | 2CPX052424R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 5 GU                                                                                                  | 1    | CZT25  | 2CPX052425R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 6 GU                                                                                                  | 1    | CZT26  | 2CPX052426R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 7 GU                                                                                                  | 1    | CZT27  | 2CPX052427R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 8 GU                                                                                                  | 1    | CZT28  | 2CPX052428R9999 |      |
| <br>CZT23H  | <b>Zamek baskwilowy</b><br>W połączeniu z klamką obrotową CZT5, CZT6, CZT7 oraz TZ503, TZ504, TZ505, TZ506, TZ507 i TZ508 |      |        |                 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 3 GU                                                                                                  | 1    | CZT23H | 2CPX052416R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 4 GU                                                                                                  | 1    | CZT24H | 2CPX052417R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 5 GU                                                                                                  | 1    | CZT25H | 2CPX052418R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 6 GU                                                                                                  | 1    | CZT26H | 2CPX052419R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 7 GU                                                                                                  | 1    | CZT27H | 2CPX052420R9999 |      |
|                                                                                              | Całkowita wysokość: 8 GU                                                                                                  | 1    | CZT28H | 2CPX052421R9999 |      |
| <br>CZT60  | <b>Komplet montażowy</b> *1 *2<br>Zawierający wyposażenie powiązane z art. TZ503, TZ504, TZ505, TZ506, TZ507 i TZ508      | 1    | CZT60  | 2CPX052414R9999 |      |
| <br>TZ507  | <b>Szyld zamka</b> *2<br>Na klucz dwupiórowy 3 mm (standard) i 5 mm (CZT60 zamawiany osobno)                              | 1    | TZ507  | 2CPX010491R9999 |      |
|                                                                                              | Pod klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz (CZT60 zamawiany osobno)                                   | 1    | TZ508  | 2CPX010492R9999 |      |
| <br>ZH130  | <b>Zamek</b><br>Dwupiórowy 3 mm                                                                                           | 1    | ZH130  | 2CPX060490R9999 |      |
|                                                                                              | Dwupiórowy 5 mm                                                                                                           | 1    | ZH131  | 2CPX060491R9999 |      |
|                                                                                              | Trójkątny 7 mm                                                                                                            | 1    | ZH132  | 2CPX060492R9999 |      |
|                                                                                              | Trójkątny 8 mm                                                                                                            | 1    | ZH133  | 2CPX060493R9999 |      |
|                                                                                              | Kwadratowy 6 mm                                                                                                           | 1    | ZH134  | 2CPX060494R9999 |      |
|                                                                                              | Kwadratowy 7 mm                                                                                                           | 1    | ZH135  | 2CPX060495R9999 |      |
|                                                                                              | Kwadratowy 8 mm                                                                                                           | 1    | ZH136  | 2CPX060496R9999 |      |
|                                                                                              | Wkładka Daimler-Benz                                                                                                      | 1    | ZH137  | 2CPX060497R9999 |      |
| <br>ZH132 |                                                                                                                           |      |        |                 |      |
| <br>ZH134  |                                                                                                                           |      |        |                 |      |
| <br>ZH137 |                                                                                                                           |      |        |                 |      |

\*1 Dla rzędów urządzeń ustawionych za zamkiem należy zostawić co najmniej 2 moduły wolnej przestrzeni  
\*2 Zamek baskwilowy CZT...H należy zamówić osobno

## Tablice rozdzielcze Comfortline Compact CA i U




### Akcesoria

| Artykuł                                                                                        |                                                                                                              | Szt. | Typ   | Nr kat.          | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------|
| <br>ZH157   | <b>Klucze</b><br>Trójkątny 7 mm                                                                              | 1    | ZH157 | 2CPX060657R9999  |      |
|                                                                                                | Trójkątny 8 mm                                                                                               | 1    | ZH158 | 2CPX060658R9999  |      |
|                                                                                                | Dwupiórowy 3 mm                                                                                              | 1    | ZH160 | 2CPX060660R9999  |      |
|                                                                                                | Dwupiórowy 5 mm                                                                                              | 1    | ZH161 | 2CPX060661R9999  |      |
|                                                                                                | Kwadratowy 6 mm                                                                                              | 1    | ZH162 | 2CPX060662R9999  |      |
|                                                                                                | Kwadratowy 7 mm                                                                                              | 1    | ZH163 | 2CPX060663R9999  |      |
|                                                                                                | Kwadratowy 8 mm                                                                                              | 1    | ZH164 | 2CPX060664R9999  |      |
| <br>ZH91    | <b>Wkładka Daimler-Benz</b>                                                                                  | 1    | ZH165 | 2CPX060665R9999  |      |
|                                                                                                | <b>Klucz uniwersalny</b><br>Dwupiórowy 3 i 5 mm<br>Trójkątny 8 mm<br>Kwadratowy 6 i 8 mm                     | 1    | ZH91  | 2CPX0606091R9999 |      |
| <br>TZ503   | <b>Klamka typu drzwiowego</b> *1<br>Z zamkiem na klucz                                                       | 1    | TZ503 | 2CPX010487R9999  |      |
|                                                                                                | <b>Klamka typu drzwiowego</b> *1<br>Bez zamka na klucz                                                       | 1    | TZ504 | 2CPX010488R9999  |      |
| <br>TZ505  | <b>Klamka typu okiennego</b> *1<br>Z zamkiem na klucz                                                        | 1    | TZ505 | 2CPX010489R9999  |      |
|                                                                                                | <b>Klamka typu okiennego</b> *1<br>Bez zamka na klucz                                                        | 1    | TZ506 | 2CPX010490R9999  |      |
| <br>CZT7  | <b>Klamka obrotowa z klapką do plombowania</b> *1<br>Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10)                | 1    | CZT5  | 2CPX052488R9999  |      |
|                                                                                                | <b>Klamka obrotowa z klapką do plombowania</b> *1<br>Z zamkiem EO 12                                         | 1    | CZT6  | 2CPX052430R9999  |      |
|                                                                                                | <b>Klamka obrotowa z klapką do plombowania</b> *1<br>Z uchwytem do zamka typu Berlin, blokowanie równoczesne | 1    | CZT7  | 2CPX052431R9999  |      |
| <br>ZH142 | <b>Wkładka zastępcza</b><br>Zamiast zamka półcylindrycznego z klamką obrotową CZT5                           | 1    | ZH142 | 2CPX060502R9999  |      |

\*1 Dla rzędów urządzeń ustawionych za zamkiem należy zostawić co najmniej 2 moduły wolnej przestrzeni

## Tablice rozdzielcze Comfortline Compact CA i U

### Akcesoria

| Artykuł                                                                                      | Szt. | Typ      | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|------|
| <br>ZKV200P4 | 1    | ZKV200P4 | 2CPX062446R9999 |      |
| <br>CZL61    | 1    | CZL61    | 2CPX052449R9999 |      |
| <br>ZE12     | 1    | ZE12     | 2CPX038144R9999 |      |
| <br>CZF1    | 1    | CZF1     | 2CPX052435R9999 |      |
| <br>CZF2   | 1    | CZF2     | 2CPX052436R9999 |      |
| <br>CZF4   | 1    | CZF4     | 2CPX052438R9999 |      |
| <br>ZB40   | 1    | ZB40     | 2CPX038195R9999 |      |
| <br>CZT10  | 1    | CZT10    | 2CPX052415R9999 |      |

## Tablice rozdzielcze Comfortline Compact CA i U

### Akcesoria


| Artykuł                                                                                          | Szt.    | Typ                 | Nr kat.                            | Cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|------|
| <br>ZX371     |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
| <br>ED51      |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
| <br>ZX21      |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
| <br>ED1       |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
| <br>ZK90P2   | 2       | ZK90P2              | 2CPX062426R9999                    |      |
| <br>ZX372P2 | 2       | ZX372P2             | 2CPX062544R9999                    |      |
| <br>ZB32P20 |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
|                                                                                                  |         |                     |                                    |      |
| <br>ED137P4 | 4<br>40 | ED137P4<br>ED137P40 | 2CPX062600R9999<br>2CPX062601R9999 |      |
| <br>ED138P4 | 4<br>40 | ED138P4<br>ED138P40 | 2CPX062630R9999<br>2CPX062603R9999 |      |
| <br>ED138P4 | 12      | ED50P12             | 2CPX062337R9999                    |      |
| <br>ZA1P5   | 5<br>50 | ZA1P5<br>ZA1P50     | 2CPX062384R9999<br>2CPX062378R9999 |      |



01

Tablice rozdzielcze Comfortline Compact CA i U


Akcesoria

| Artykuł                                                                                      | Szt.                                                                                                   | Typ | Nr kat. | Cena            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
| <br>CZB113   | <b>Przegrody pionowe</b><br>pomiedzy panelami rozdzielcznymi, nieodporne na łuk elektryczny            |     |         |                 |
|                                                                                              | Wysokość: 3 GU                                                                                         | 1   | CZB113  | 2CPX052450R9999 |
|                                                                                              | Wysokość: 4 GU                                                                                         | 1   | CZB114  | 2CPX052451R9999 |
|                                                                                              | Wysokość: 5 GU                                                                                         | 1   | CZB115  | 2CPX052452R9999 |
|                                                                                              | Wysokość: 6 GU                                                                                         | 1   | CZB116  | 2CPX052453R9999 |
|                                                                                              | Wysokość: 7 GU                                                                                         | 1   | CZB117  | 2CPX052454R9999 |
|                                                                                              | Wysokość: 8 GU                                                                                         | 1   | CZB118  | 2CPX052455R9999 |
| <br>ZK300    | <b>System szyn zbiorczych N/PE</b><br>Miedź, 12 x 5 mm, maks. połączenie 95 mm²                        |     |         |                 |
|                                                                                              | Szerokość 1 panelu                                                                                     | 1   | ZK300   | 2CPX038551R9999 |
|                                                                                              | Szerokość 2 paneli                                                                                     | 1   | ZK301   | 2CPX038552R9999 |
| <br>ZX518    | <b>Wspornik szyn zbiorczych N/PE</b><br>Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm |     |         |                 |
|                                                                                              |                                                                                                        | 1   | ZX518   | 2CPX067805R9999 |
| <br>ZX400    | <b>Szyny miedziane</b><br>12 x 5 mm = 250 A                                                            |     |         |                 |
|                                                                                              | Długość: 1 m                                                                                           |     | ZX400   | 2CPX061400R9999 |
|                                                                                              | Długość: 2 m                                                                                           |     | ZX401   | 2CPX061401R9999 |
|                                                                                              | Długość: 3 m                                                                                           |     | ZX402   | 2CPX061402R9999 |
|                                                                                              | Długość: 4 m                                                                                           |     | ZX350   | 2CPX061350R9999 |
| <br>ZA6    | <b>Kieszeń na dokumenty DIN A4</b><br>Samoprzylepna, z przezroczystą folią                             |     | 1       | ZA6             |
|                                                                                              |                                                                                                        | 10  | ZA6P10  | 2CPX062380R9999 |
|                                                                                              | <b>Kieszeń na dokumenty DIN A4</b><br>Samoprzylepna, z przezroczystą folią i wzmocnioną tylną ścianką  |     | 10      | ZA61P10         |
|                                                                                              |                                                                                                        |     |         | 2CPX062375R9999 |
| <br>ZA5    | <b>Kieszeń na dokumenty DIN A4</b><br>Samoprzylepna                                                    |     | 1       | ZA13            |
|                                                                                              |                                                                                                        | 10  | ZA13P10 | 2CPX062381R9999 |
|                                                                                              | <b>Kieszeń na dokumenty DIN A5</b><br>Samoprzylepna                                                    |     | 1       | ZA5             |
|                                                                                              |                                                                                                        | 10  | ZA5P10  | 2CPX062382R9999 |
| <br>ZKV201 | <b>System oznakowania</b><br>Samoprzylepny, do tablic rozdzielczych AT i U                             |     | 1       | ZKV201          |
| <br>ZA122  | <b>Środek czyszczący</b><br>Do pokryw paneli rozdzielczych, butelka z rozpylaczem, 500 ml              |     | 1       | ZA122           |
| <br>ZA20   | <b>Puszka z farbą do natryskiwania</b><br>Kolor RAL 9016, 150 ml                                       |     | 1       | ZA20            |
| <br>ZA120   | <b>Aplikator do zaprawek</b><br>Kolor RAL 9016, 12 ml                                                  |     | 1       | ZA120           |

Notatki

Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA do montażu naściennego


Specyfikacja techniczna do planowania i montażu




| Typ     | H    | B    | H1   | B1  |
|---------|------|------|------|-----|
| CA13... | 500  | 300  | 428  | 175 |
| CA14... | 650  | 300  | 578  | 175 |
| CA15... | 800  | 300  | 728  | 175 |
| CA16... | 950  | 300  | 878  | 175 |
| CA17... | 1100 | 300  | 1028 | 175 |
| CA18... | 1250 | 300  | 1178 | 175 |
| CA23... | 500  | 550  | 428  | 425 |
| CA24... | 650  | 550  | 578  | 425 |
| CA25... | 800  | 550  | 728  | 425 |
| CA26... | 950  | 550  | 878  | 425 |
| CA27... | 1100 | 550  | 1028 | 425 |
| CA28... | 1250 | 550  | 1178 | 425 |
| CA34... | 650  | 800  | 578  | 675 |
| CA35... | 800  | 800  | 728  | 675 |
| CA36... | 950  | 800  | 878  | 675 |
| CA37... | 1100 | 800  | 1028 | 675 |
| CA38... | 1250 | 800  | 1178 | 675 |
| CA45... | 800  | 1050 | 728  | 925 |
| CA46... | 950  | 1050 | 878  | 925 |

Kompaktowe tablice rozdzielcze ComfortLine Compact CA do montażu naściennego


Specyfikacja techniczna do planowania i montażu



Panel rozdzielczy



Płyta montażowa



Panele pod zaciski


| Typ     | Strata mocy (W) przy nadmiernej temperaturze $\Delta t_{10} 20K$ |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| CA13    | 25,90                                                            |
| CA13V   | 25,90                                                            |
| CA14    | 31,80                                                            |
| CA14R   | 25,90                                                            |
| CA14RT  | 25,90                                                            |
| CA14V   | 31,80                                                            |
| CA14VT  | 31,80                                                            |
| CA15    | 37,60                                                            |
| CA15R   | 31,80                                                            |
| CA15RT  | 31,80                                                            |
| CA15V   | 37,60                                                            |
| CA15VT  | 37,60                                                            |
| CA16    | 43,60                                                            |
| CA16R   | 37,60                                                            |
| CA16RT  | 37,60                                                            |
| CA16V   | 43,60                                                            |
| CA16VT  | 43,60                                                            |
| CA17    | 49,50                                                            |
| CA17R   | 43,60                                                            |
| CA17RT  | 43,60                                                            |
| CA18    | 55,40                                                            |
| CA18R   | 49,50                                                            |
| CA18RT  | 49,50                                                            |
| CA23    | 43,50                                                            |
| CA23V   | 43,50                                                            |
| CA23VM  | 43,50                                                            |
| CA23VT  | 43,50                                                            |
| CA24    | 52,00                                                            |
| CA24R   | 43,50                                                            |
| CA24RT  | 43,50                                                            |
| CA24V   | 52,00                                                            |
| CA24V2  | 52,00                                                            |
| CA24VM  | 52,00                                                            |
| CA24VML | 52,00                                                            |
| CA24VMW | 52,00                                                            |
| CA24VP  | 52,00                                                            |
| CA24VT  | 52,00                                                            |
| CA25    | 60,60                                                            |
| CA25K   | 60,60                                                            |
| CA25R   | 52,00                                                            |
| CA25RT  | 52,00                                                            |
| CA25V   | 60,60                                                            |
| CA25V2  | 60,60                                                            |
| CA25VM  | 60,60                                                            |
| CA25VML | 60,60                                                            |
| CA25VMW | 60,60                                                            |
| CA25VT  | 60,60                                                            |
| CA26    | 69,30                                                            |
| CA26K   | 69,30                                                            |
| CA26R   | 60,60                                                            |
| CA26RT  | 60,60                                                            |
| CA26V   | 69,30                                                            |
| CA26VM  | 69,30                                                            |
| CA26VML | 69,30                                                            |
| CA26VMW | 69,30                                                            |
| CA26VT  | 69,30                                                            |

| Typ     | Strata mocy (W) przy nadmiernej temperaturze $\Delta t_{10} 20K$ |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| CA27    | 55,40                                                            |
| CA27K   | 55,40                                                            |
| CA27R   | 69,30                                                            |
| CA27RT  | 69,30                                                            |
| CA27V   | 55,40                                                            |
| CA27VM  | 55,40                                                            |
| CA27VML | 55,40                                                            |
| CA27VMW | 55,40                                                            |
| CA28    | 63,40                                                            |
| CA28K   | 63,40                                                            |
| CA28R   | 55,40                                                            |
| CA28RT  | 55,40                                                            |
| CA28V   | 63,40                                                            |
| CA28VM  | 63,40                                                            |
| CA28VML | 63,40                                                            |
| CA28VMW | 63,40                                                            |
| CA34    | 59,80                                                            |
| CA34V   | 59,80                                                            |
| CA35    | 70,20                                                            |
| CA35K   | 70,20                                                            |
| CA35R   | 59,80                                                            |
| CA35RT  | 59,80                                                            |
| CA35V   | 70,20                                                            |
| CA35VML | 70,20                                                            |
| CA35VMW | 70,20                                                            |
| CA35VP  | 70,20                                                            |
| CA36    | 81,10                                                            |
| CA36K   | 81,10                                                            |
| CA36R   | 70,20                                                            |
| CA36RT  | 70,20                                                            |
| CA36V   | 81,10                                                            |
| CA36VML | 81,10                                                            |
| CA36VMW | 81,10                                                            |
| CA37    | 92,10                                                            |
| CA37K   | 92,10                                                            |
| CA37R   | 81,10                                                            |
| CA37RT  | 81,10                                                            |
| CA37V   | 92,10                                                            |
| CA37VML | 92,10                                                            |
| CA37VMW | 92,10                                                            |
| CA38    | 108,70                                                           |
| CA38K   | 108,70                                                           |
| CA38R   | 92,10                                                            |
| CA38RT  | 92,10                                                            |
| CA38V   | 108,70                                                           |
| CA38VML | 108,70                                                           |
| CA38VMW | 108,70                                                           |
| CA45    | 84,30                                                            |
| CA45K   | 84,30                                                            |
| CA45R   | 72,30                                                            |
| CA45RT  | 72,30                                                            |
| CA45V   | 84,30                                                            |
| CA46    | 99,60                                                            |
| CA46K   | 99,60                                                            |



Tablice rozdzielcze Compact U/UL do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej


Specyfikacja techniczna do planowania i montażu




| Typ           | HK   | BK   | TK  | HB   | BB   | BS   |
|---------------|------|------|-----|------|------|------|
| U32 ..., UL32 | 527  | 553  | 120 | 544  | 604  | 586  |
| U41 ..., UL41 | 677  | 303  | 120 | 694  | 354  | 336  |
| U42 ..., UL42 | 677  | 553  | 120 | 694  | 604  | 586  |
| U43 ..., UL43 | 677  | 803  | 120 | 694  | 854  | 836  |
| U51 ..., UL51 | 827  | 303  | 120 | 844  | 354  | 336  |
| U52 ..., UL52 | 827  | 553  | 120 | 844  | 604  | 586  |
| U53 ..., UL53 | 827  | 803  | 120 | 844  | 854  | 836  |
| U54 ..., UL54 | 827  | 1053 | 120 | 844  | 1104 | 1086 |
| U61 ..., UL61 | 977  | 303  | 120 | 994  | 354  | 336  |
| U62 ..., UL62 | 977  | 553  | 120 | 994  | 604  | 586  |
| U63 ..., UL63 | 977  | 803  | 120 | 994  | 854  | 836  |
| U64 ..., UL64 | 977  | 1053 | 120 | 994  | 1104 | 1086 |
| U72 ..., UL72 | 1127 | 553  | 120 | 1144 | 604  | 586  |
| U73 ..., UL73 | 1127 | 803  | 120 | 1144 | 854  | 836  |

Tablice rozdzielcze Compact U/UL do montażu podtynkowego i w płycie gipsowej


Specyfikacja techniczna do planowania i montażu



Panel rozdzielczy



Płyta montażowa



Panele pod zaciski

| Typ    | Masa (kg) | Strata mocy (W) przy nadmiernej temperaturze $\Delta t_{1,0}$ 20K |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| U32    | 13,50     | 33,10                                                             |
| U32MM  | 12,50     | 33,10                                                             |
| U32R2  | 13,00     | 33,10                                                             |
| U32TE  | 12,50     | 33,10                                                             |
| U32TR2 | 11,00     | 33,10                                                             |
| U41    | 10,50     | 24,30                                                             |
| U41R3  | 10,50     | 24,30                                                             |
| U41TE  | 9,00      | 24,30                                                             |
| U41TR3 | 9,50      | 24,30                                                             |
| U42    | 15,50     | 40,10                                                             |
| U42/2  | 16,50     | 40,10                                                             |
| U42D   | 16,50     | 40,10                                                             |
| U42FPT | 17,00     | 40,10                                                             |
| U42M   | 18,50     | 40,10                                                             |
| U42MM  | 18,00     | 40,10                                                             |
| U42MML | 17,50     | 40,10                                                             |
| U42MMW | 17,00     | 40,10                                                             |
| U42R3  | 16,00     | 40,10                                                             |
| U42TE  | 14,00     | 40,10                                                             |
| U42TR3 | 14,00     | 40,10                                                             |
| U43    | 22,50     | 57,40                                                             |
| U43R3  | 23,00     | 57,40                                                             |
| U43TR3 | 19,50     | 57,40                                                             |
| U51    | 12,50     | 28,40                                                             |
| U51R4  | 12,00     | 28,40                                                             |
| U51TE  | 12,00     | 28,40                                                             |
| U51TR4 | 10,50     | 28,40                                                             |
| U52    | 18,50     | 46,30                                                             |
| U52/2  | 19,00     | 46,30                                                             |
| U52K   | 18,50     | 46,30                                                             |
| U52MM  | 21,00     | 46,30                                                             |
| U52MML | 20,00     | 46,30                                                             |
| U52MMW | 20,00     | 46,30                                                             |
| U52R4  | 18,00     | 46,30                                                             |
| U52TE  | 16,00     | 46,30                                                             |
| U52TR4 | 16,00     | 46,30                                                             |
| U53    | 26,50     | 65,60                                                             |
| U53K   | 26,00     | 65,60                                                             |
| U53M   | 29,00     | 65,60                                                             |
| U53R4  | 26,50     | 65,60                                                             |
| U53TR4 | 22,00     | 65,60                                                             |
| U54    | 33,00     | 61,80                                                             |
| U54K   | 32,50     | 61,80                                                             |
| U54R4  | 33,50     | 61,80                                                             |
| U61    | 14,50     | 32,90                                                             |
| U61R5  | 14,50     | 32,90                                                             |
| U61TE  | 12,50     | 32,90                                                             |
| U61TR5 | 12,50     | 32,90                                                             |
| U62    | 22,00     | 53,10                                                             |
| U62K   | 22,00     | 53,10                                                             |
| U62MM  | 24,50     | 53,10                                                             |
| U62MML | 24,00     | 53,10                                                             |
| U62MMW | 22,50     | 53,10                                                             |
| U62R5  | 22,00     | 53,10                                                             |
| U62TE  | 19,00     | 53,10                                                             |
| U62TR5 | 19,00     | 53,10                                                             |

| Typ    | Masa (kg) | Strata mocy (W) przy nadmiernej temperaturze $\Delta t_{1,0}$ 20K |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| U63    | 31,00     | 53,30                                                             |
| U63K   | 30,50     | 53,30                                                             |
| U63R5  | 31,50     | 53,30                                                             |
| U63TR5 | 26,00     | 53,30                                                             |
| U64K   | 38,00     | 68,30                                                             |
| U72    | 25,00     | 59,80                                                             |
| U72K   | 25,00     | 59,80                                                             |
| U72R6  | 26,00     | 59,80                                                             |
| U72TR6 | 21,50     | 59,80                                                             |
| U73K   | 35,00     | 62,30                                                             |
| U73R6  | 35,50     | 62,30                                                             |
| U73TR6 | 28,50     | 62,30                                                             |

# Szafki naścienne ComfortLine

## Spis treści

|                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Szafki naścienne ComfortLine A IP44 do montażu naściennego</b>  |      |
| Do montażu naściennego                                             | 2/3  |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                                                      |      |
| Akcesoria                                                                                                                                             | 2/5  |
| Drzwiczki z blachy stalowej                                                                                                                           | 2/9  |
| Drzwiczki przezroczyste                                                                                                                               | 2/10 |
| Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi                                                                                                 | 2/11 |
| Drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)                                                           | 2/12 |
| <b>Specyfikacja techniczna do planowania i montażu</b>                                                                                                |      |
| Wymiary                                                                                                                                               | 2/13 |
| Wymiary i straty mocy                                                                                                                                 | 2/14 |
| Wymiary drzwiczek przezroczystych                                                                                                                     | 2/15 |
| Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat                                                                                                 | 2/16 |
| <b>Szafki naścienne ComfortLine B IP44 do montażu naściennego</b>  |      |
| Do montażu naściennego                                             | 2/17 |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                                                      |      |
| Akcesoria                                                                                                                                             | 2/19 |
| Pełne przepusty                                                                                                                                       | 2/22 |
| Drzwiczki z blachy stalowej                                                                                                                           | 2/23 |
| Drzwiczki przezroczyste                                                                                                                               | 2/24 |
| Drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi                                                                                                 | 2/25 |
| Drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)                                                           | 2/26 |
| <b>Specyfikacja techniczna do planowania i montażu</b>                                                                                                |      |
| Wymiary                                                                                                                                               | 2/27 |
| Wymiary i straty mocy                                                                                                                                 | 2/28 |
| Wymiary drzwiczek przezroczystych                                                                                                                     | 2/29 |
| Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat                                                                                                 | 2/30 |



## Szafki naścienne ComfortLine A IP44

Do montażu naściennego 



| Specyfikacja techniczna  |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-2/-3                                                                                |
| Klasa ochronności        | II, izolacja podwójna                                                                               |
| Stopień ochrony          | Z drzwiczkami IP44                                                                                  |
|                          | Bez drzwiczek IP30*                                                                                 |
| Odporność na uderzenia   | IK07                                                                                                |
| Prąd znamionowy          | I <sub>(nA)</sub> do 250 A                                                                          |
| Charakterystyka produktu |                                                                                                     |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo                                    |
|                          | Z kompensacją nierówności tynku                                                                     |
|                          | Jeden przepust membranowy na szerokość panelu                                                       |
|                          | Kąt otwarcia drzwiczek 120°                                                                         |
|                          | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn                           |
|                          | Drzwiczki z zamkiem baskwilowym                                                                     |
|                          | Otwory przepustowe wstępnie wytłoczone na spodzie i bokach                                          |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu                                         |
|                          | Szafka dostosowana do montażu z tablicami rozdzielczymi oraz panelami urządzeń komunikacyjnych      |
| Formy dostawy            | Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF                            |
|                          | Puste szafki z drzwiczkami i bez drzwiczek                                                          |
| Akcesoria                | Dostarczany jest również przepust dla przepustu kablowego CZF1 dla dolnej powierzchni połączeniowej |
|                          | Pełne przepusty                                                                                     |
|                          | Zamki                                                                                               |
|                          | Drzwiczki                                                                                           |

> Akcesoria — zob. str. 2/5  
> Pełne przepusty — zob. str. 2/8  
> Drzwiczki — zob. str. 2/9  
> Tablice rozdzielcze / zestawy kombinowane CombiLine — zob. katalog główny  
\* Do konfiguracji wewnętrznej jako podrozdzielnica z panelami rozdzielczymi lub modułami CombiLine



## Szafki naścienne ComfortLine A IP44

Do montażu naściennego 

| BH | GU | Wyso-kość (mm) | PW | SU  | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (mm) | Z drzwiczkami IP44 |                 | Bez drzwiczek IP30 |                 |         |      |
|----|----|----------------|----|-----|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|------|
|    |    |                |    |     |                                            | Typ                | Nr kat.         | Cena               | Typ             | Nr kat. | Cena |
| 00 | 3  | 500            | 1  | 36  | 500 x 300 x 215                            | A13                | 2CPX052010R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 72  | 500 x 550 x 215                            | A23                | 2CPX052011R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 108 | 500 x 800 x 215                            | A33                | 2CPX052012R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 144 | 500 x 1050 x 215                           | A43                | 2CPX052013R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 180 | 500 x 1300 x 215                           | A53                | 2CPX052014R9999 | -                  | -               | -       | -    |
| 0  | 4  | 650            | 1  | 48  | 650 x 300 x 215                            | A14                | 2CPX052015R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 96  | 650 x 550 x 215                            | A24                | 2CPX052016R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 144 | 650 x 800 x 215                            | A34                | 2CPX052017R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 192 | 650 x 1050 x 215                           | A44                | 2CPX052018R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 240 | 650 x 1300 x 215                           | A54                | 2CPX052019R9999 | -                  | -               | -       | -    |
| 1  | 5  | 800            | 1  | 60  | 800 x 300 x 215                            | A15                | 2CPX052020R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 120 | 800 x 550 x 215                            | A25                | 2CPX052021R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 180 | 800 x 800 x 215                            | A35                | 2CPX052022R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 240 | 800 x 1050 x 215                           | A45                | 2CPX052023R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 300 | 800 x 1300 x 215                           | A55                | 2CPX052024R9999 | -                  | -               | -       | -    |
| 2  | 6  | 950            | 1  | 72  | 950 x 300 x 215                            | A16                | 2CPX052025R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 144 | 950 x 550 x 215                            | A26                | 2CPX052026R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 216 | 950 x 800 x 215                            | A36                | 2CPX052027R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 288 | 950 x 1050 x 215                           | A46                | 2CPX052028R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 360 | 950 x 1300 x 215                           | A56                | 2CPX052029R9999 | -                  | -               | -       | -    |
| 3  | 7  | 1100           | 1  | 84  | 1100 x 300 x 215                           | A17                | 2CPX052030R9999 | A17B               | 2CPX052083R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 168 | 1100 x 550 x 215                           | A27                | 2CPX052031R9999 | A27B               | 2CPX052084R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 252 | 1100 x 800 x 215                           | A37                | 2CPX052032R9999 | A37B               | 2CPX052085R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 336 | 1100 x 1050 x 215                          | A47                | 2CPX052033R9999 | A47B               | 2CPX052086R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 420 | 1100 x 1300 x 215                          | A57                | 2CPX052034R9999 | A57B               | 2CPX052087R9999 | -       | -    |
| 4  | 8  | 1250           | 1  | 96  | 1250 x 300 x 215                           | A18                | 2CPX052035R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 192 | 1250 x 550 x 215                           | A28                | 2CPX052036R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 288 | 1250 x 800 x 215                           | A38                | 2CPX052037R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 384 | 1250 x 1050 x 215                          | A48                | 2CPX052038R9999 | -                  | -               | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 480 | 1250 x 1300 x 215                          | A58                | 2CPX052039R9999 | -                  | -               | -       | -    |
| 5  | 9  | 1400           | 1  | 108 | 1400 x 300 x 215                           | A19                | 2CPX052040R9999 | A19B               | 2CPX052088R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 2  | 216 | 1400 x 550 x 215                           | A29                | 2CPX052041R9999 | A29B               | 2CPX052089R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 3  | 324 | 1400 x 800 x 215                           | A39                | 2CPX052042R9999 | A39B               | 2CPX052090R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 4  | 432 | 1400 x 1050 x 215                          | A49                | 2CPX052043R9999 | A49B               | 2CPX052091R9999 | -       | -    |
|    |    |                | 5  | 540 | 1400 x 1300 x 215                          | A59                | 2CPX052044R9999 | A59B               | 2CPX052092R9999 | -       | -    |

## Szafki naścienne ComfortLine A

### Akcesoria

| Artykuł                                                                                    |                                                                                                                                                                       | Szt. | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------|
| <br>CZ3    | <b>Ramka izolacyjna do łączenia szafek</b><br>Pasuje do wycięć w przepuście bocznym (dla zapewnienia podwójnej izolacji połączeń szafek) (z materiałem połączeniowym) | 1    | CZ3   | 2CPX052461R9999 |      |
| <br>CZ4    | <b>Ramka izolacyjna do łączenia szafek</b><br>Pasuje do wycięć w przepuście górnym/dolnym (dla zapewnienia podwójnej izolacji połączeń szafek)                        | 1    | CZ4   | 2CPX052462R9999 |      |
| <br>CZ6    | <b>Rama montażowa</b><br>Do mocowania na przepuście bocznym                                                                                                           | 1    | CZ6   | 2CPX052464R9999 |      |
| <br>CZ1P4  | <b>Zewnętrzne uchwyty montażowe</b>                                                                                                                                   | 4    | CZ1P4 | 2CPX052459R9999 |      |
| <br>CZF1 | <b>Przepust do wprowadzania kabli</b><br>2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm                                                                                          | 1    | CZF1  | 2CPX052435R9999 |      |
| <br>CZF2 | <b>Przepustnica membranowa*</b><br>34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 linia danych                                                                    | 1    | CZF2  | 2CPX052436R9999 |      |
| <br>CZF3 | <b>Przepust zamykający</b>                                                                                                                                            | 1    | CZF3  | 2CPX052437R9999 |      |
| <br>CZF4 | <b>Przepust do dławików z gwintem metrycznym</b><br>10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50                                                   | 1    | CZF4  | 2CPX052438R9999 |      |

\* W zakresie dostawy

## Szafki naścienne ComfortLine A

### Akcesoria

| Artykuł                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Szt. | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------|
| <br>CZT1 CZT2                                                                                                           | <b>Zamek standardowy*</b>                                                                      | 1    | CZT1  | 2CPX052413R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Zamek na klucz</b><br>Z dwoma kluczami                                                      | 1    | CZT2  | 2CPX052412R9999 |      |
| <br>CZT23                                                                                                               | <b>Zamek baskwilowy*</b><br>W połączeniu z zamkiem standardowym CZT1 lub zamkiem na klucz CZT2 |      |       |                 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 3 GU                                                                       | 1    | CZT23 | 2CPX052423R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 4 GU                                                                       | 1    | CZT24 | 2CPX052424R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 5 GU                                                                       | 1    | CZT25 | 2CPX052425R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 6 GU                                                                       | 1    | CZT26 | 2CPX052426R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 7 GU                                                                       | 1    | CZT27 | 2CPX052427R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 8 GU                                                                       | 1    | CZT28 | 2CPX052428R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Całkowita wysokość: 9 GU                                                                       | 1    | CZT29 | 2CPX052429R9999 |      |
| <br>CZT60                                                                                                               | <b>Zestaw do montażu</b><br>Zawierający wyposażenie powiązane z art. TZ507 i TZ508             | 1    | CZT60 | 2CPX052414R9999 |      |
| <br>TZ507                                                                                                             | <b>Szyld zamka*<sup>1</sup> *<sup>2</sup></b>                                                  |      |       |                 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Na klucz dwupiórowy 3 mm (standard) i 5 mm                                                     | 1    | TZ507 | 2CPX010491R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Pod klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz (CZT60 zamawiany osobno)        | 1    | TZ508 | 2CPX010492R9999 |      |
| <br>ZH132 ZH134<br><br><br>ZH137 | <b>Zamek</b>                                                                                   |      |       |                 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Trójkątny 7 mm                                                                                 | 1    | ZH132 | 2CPX060492R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Trójkątny 8 mm                                                                                 | 1    | ZH133 | 2CPX060493R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Kwadratowy 6 mm                                                                                | 1    | ZH134 | 2CPX060494R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Kwadratowy 7 mm                                                                                | 1    | ZH135 | 2CPX060495R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Kwadratowy 8 mm                                                                                | 1    | ZH136 | 2CPX060496R9999 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Daimler-Benz                                                                                   | 1    | ZH137 | 2CPX060497R9999 |      |

\* W zakresie dostawy

\*<sup>1</sup> Zestaw do montażu CZT60 należy zamówić osobno

\*<sup>2</sup> Zamek baskwilowy CZT...H należy zamówić osobno



## Szafki naścienne ComfortLine A


### Akcesoria

| Artykuł                                                                                      |                                                                                            | Szt.                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ    | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| <br>TZ505    | <br>TZ506 | Klamka typu okiennego*1 *2                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | TZ506  | 2CPX010490R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | TZ505  | 2CPX010489R9999 |      |
| <br>TZ503    | <br>TZ504 | Klamka typu drzwiowego*1 *2                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | TZ504  | 2CPX010488R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | TZ503  | 2CPX010487R9999 |      |
| <br>CZT7     |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT5   | 2CPX052488R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT6   | 2CPX052430R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT7   | 2CPX052431R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | Klamka obrotowa z klapką do plombowania*2<br>Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10)<br>Klamka obrotowa z klapką do plombowania*2<br>Z zamkiem EO 12<br>Klamka obrotowa z klapką do plombowania*2<br>Z uchwytem do zamka typu Berlin, blokowanie równoczesne |        |                 |      |
| <br>ZH142   |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | ZH142  | 2CPX060502R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | Wkładka zastępcza<br>Zamiast zamka półcylindrycznego                                                                                                                                                                                                          |        |                 |      |
| <br>CZT23H |                                                                                            | Zamek baskwilowy<br>W połączeniu z kławką obrotową CZT5, CZT6, CZT7 oraz TZ503, TZ504, TZ505, TZ506, TZ507 i TZ508                                                                                                                                            |        |                 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT23H | 2CPX052416R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT24H | 2CPX052417R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT25H | 2CPX052418R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT26H | 2CPX052419R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT27H | 2CPX052420R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT28H | 2CPX052421R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT29H | 2CPX052422R9999 |      |
| <br>CZT10  |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | CZT10  | 2CPX052415R9999 |      |
|                                                                                              |                                                                                            | Zawias drzwiowy*<br>1 komplet zawierający 1 x zawias górny lewy / górny prawy / dolny lewy / dolny prawy                                                                                                                                                      |        |                 |      |

\* W zakresie dostawy  
\*1 Zestaw do montażu CZT60 należy zamówić osobno  
\*2 Zamek baskwilowy CZT...H należy zamówić osobno

## Szafki naścienne ComfortLine A

### Akcesoria

| Artykuł                                                                                        |                                                                                                                                                     | Szt. | Typ                                   | Nr kat. | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------|------|
| <br>KB19    | <b>Pełne przepusty</b><br>Ze ścianami bocznymi i uchwytemi montażowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego, kolor RAL 9016 dopasowany do koloru szafek |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | Szerokość 1 panelu, wysokość: 300 mm  |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | Szerokość 2 paneli, wysokość: 550 mm  |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | Szerokość 3 paneli, wysokość: 800 mm  |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | Szerokość 4 paneli, wysokość: 1050 mm |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | Szerokość 5 paneli, wysokość: 1300 mm |         |      |
| <br>KB219   | <b>Profil</b><br>Plastikowy, kolor RAL 9016, szerokość 2000 mm                                                                                      |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
| <br>KB59    | <b>Ściana boczna lewa/prawa</b><br>Plastikowa, kolor RAL 9016, 1 komplet, 2 szt.                                                                    |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
| <br>KBW1   | <b>Uchwyt montażowy</b><br>Wykonany z tworzywa sztucznego z magnesem przytrzymującym do montażu na szafce                                           |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
| <br>ZA6   | <b>Kieszień na dokumenty DIN A4</b><br>Samoprzylepna, z przezroczystą folią                                                                         |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
| <br>ZA5   | <b>Kieszień na dokumenty DIN A5</b><br>Samoprzylepna                                                                                                |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
| <br>ZA20  | <b>Puszka z farbą do natryskiwania</b><br>Kolor RAL 9016, 150 ml                                                                                    |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |
| <br>ZA120 | <b>Aplikator do zaprawek</b><br>Kolor RAL 9016, 12 ml                                                                                               |      |                                       |         |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                       |         |      |

## Szafki naścienne ComfortLine A

Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej

| Artykuł                                                                                    | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |                 |      | Artykuł | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |                 |      | Artykuł | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|---------------------|-----------------|------|---------|----|----|----|--------------------|---------------------|-----------------|------|---------|----|----|----|--------------------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                            |    |    |    |                    | Typ                 | Nr kat.         | Cena |         |    |    |    |                    | Typ                 | Nr kat.         | Cena |         |    |    |    |                    | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
| <br>CTB27S | 3  | 1  | 00 | A13                | -                   | -               |      | CTB13S  | 3  | 1  | 00 | A13                | -                   | -               |      | CTB13S  | 3  | 1  | 00 | A13                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 00 | A23                | -                   | -               |      | CTB23S  |    | 2  | 00 | A23                | -                   | -               |      | CTB23S  |    | 2  | 00 | A23                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 00 | A33                | CTB13               | 2CPX052304R9999 |      | CTB23S  |    | 3* | 00 | A33                | CTT13               | 2CPX052339R9999 |      | CTB23S  |    | 3* | 00 | A33                | CTT13               | 2CPX052339R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 00 | A43                | CTB23               | 2CPX052305R9999 |      | CTB23S  |    | 4* | 00 | A43                | CTT23               | 2CPX052340R9999 |      | CTB23S  |    | 4* | 00 | A43                | CTT23               | 2CPX052340R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 00 | A53                | CTB23               | 2CPX052305R9999 |      | CTB33S  |    | 5* | 00 | A53                | CTT23               | 2CPX052340R9999 |      | CTB33S  |    | 5* | 00 | A53                | CTT23               | 2CPX052340R9999 |      |
|                                                                                            | 4  | 1  | 0  | A14                | -                   | -               |      | CTB14S  | 4  | 1  | 0  | A14                | -                   | -               |      | CTB14S  | 4  | 1  | 0  | A14                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 0  | A24                | -                   | -               |      | CTB24S  |    | 2  | 0  | A24                | -                   | -               |      | CTB24S  |    | 2  | 0  | A24                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 0  | A34                | CTB14               | 2CPX052306R9999 |      | CTB24S  |    | 3* | 0  | A34                | CTT14               | 2CPX052341R9999 |      | CTB24S  |    | 3* | 0  | A34                | CTT14               | 2CPX052341R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 0  | A44                | CTB24               | 2CPX052307R9999 |      | CTB24S  |    | 4* | 0  | A44                | CTT24               | 2CPX052342R9999 |      | CTB24S  |    | 4* | 0  | A44                | CTT24               | 2CPX052342R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 0  | A54                | CTB24               | 2CPX052307R9999 |      | CTB34S  |    | 5* | 0  | A54                | CTT24               | 2CPX052342R9999 |      | CTB34S  |    | 5* | 0  | A54                | CTT24               | 2CPX052342R9999 |      |
|                                                                                            | 5  | 1  | 1  | A15                | -                   | -               |      | CTB15S  | 5  | 1  | 1  | A15                | -                   | -               |      | CTB15S  | 5  | 1  | 1  | A15                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 1  | A25                | -                   | -               |      | CTB25S  |    | 2  | 1  | A25                | -                   | -               |      | CTB25S  |    | 2  | 1  | A25                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 1  | A35                | CTB15               | 2CPX052308R9999 |      | CTB25S  |    | 3* | 1  | A35                | CTT15               | 2CPX052343R9999 |      | CTB25S  |    | 3* | 1  | A35                | CTT15               | 2CPX052343R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 1  | A45                | CTB25               | 2CPX052309R9999 |      | CTB25S  |    | 4* | 1  | A45                | CTT25               | 2CPX052344R9999 |      | CTB25S  |    | 4* | 1  | A45                | CTT25               | 2CPX052344R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 1  | A55                | CTB25               | 2CPX052309R9999 |      | CTB35S  |    | 5* | 1  | A55                | CTT25               | 2CPX052344R9999 |      | CTB35S  |    | 5* | 1  | A55                | CTT25               | 2CPX052344R9999 |      |
|                                                                                            | 6  | 1  | 2  | A16                | -                   | -               |      | CTB16S  | 6  | 1  | 2  | A16                | -                   | -               |      | CTB16S  | 6  | 1  | 2  | A16                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 2  | A26                | -                   | -               |      | CTB26S  |    | 2  | 2  | A26                | -                   | -               |      | CTB26S  |    | 2  | 2  | A26                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 2  | A36                | CTB16               | 2CPX052310R9999 |      | CTB26S  |    | 3* | 2  | A36                | CTT16               | 2CPX052345R9999 |      | CTB26S  |    | 3* | 2  | A36                | CTT16               | 2CPX052345R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 2  | A46                | CTB26               | 2CPX052311R9999 |      | CTB26S  |    | 4* | 2  | A46                | CTT26               | 2CPX052346R9999 |      | CTB26S  |    | 4* | 2  | A46                | CTT26               | 2CPX052346R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 2  | A56                | CTB26               | 2CPX052311R9999 |      | CTB36S  |    | 5* | 2  | A56                | CTT26               | 2CPX052346R9999 |      | CTB36S  |    | 5* | 2  | A56                | CTT26               | 2CPX052346R9999 |      |
|                                                                                            | 7  | 1  | 3  | A17                | -                   | -               |      | CTB17S  | 7  | 1  | 3  | A17                | -                   | -               |      | CTB17S  | 7  | 1  | 3  | A17                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 3  | A27                | -                   | -               |      | CTB27S  |    | 2  | 3  | A27                | -                   | -               |      | CTB27S  |    | 2  | 3  | A27                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 3  | A37                | CTB17               | 2CPX052312R9999 |      | CTB27S  |    | 3* | 3  | A37                | CTT17               | 2CPX052347R9999 |      | CTB27S  |    | 3* | 3  | A37                | CTT17               | 2CPX052347R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 3  | A47                | CTB27               | 2CPX052313R9999 |      | CTB27S  |    | 4* | 3  | A47                | CTT27               | 2CPX052348R9999 |      | CTB27S  |    | 4* | 3  | A47                | CTT27               | 2CPX052348R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 3  | A57                | CTB27               | 2CPX052313R9999 |      | CTB37S  |    | 5* | 3  | A57                | CTT27               | 2CPX052348R9999 |      | CTB37S  |    | 5* | 3  | A57                | CTT27               | 2CPX052348R9999 |      |
|                                                                                            | 8  | 1  | 4  | A18                | -                   | -               |      | CTB18S  | 8  | 1  | 4  | A18                | -                   | -               |      | CTB18S  | 8  | 1  | 4  | A18                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 4  | A28                | -                   | -               |      | CTB28S  |    | 2  | 4  | A28                | -                   | -               |      | CTB28S  |    | 2  | 4  | A28                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 4  | A38                | CTB18               | 2CPX052314R9999 |      | CTB28S  |    | 3* | 4  | A38                | CTT18               | 2CPX052349R9999 |      | CTB28S  |    | 3* | 4  | A38                | CTT18               | 2CPX052349R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 4  | A48                | CTB28               | 2CPX052315R9999 |      | CTB28S  |    | 4* | 4  | A48                | CTT28               | 2CPX052350R9999 |      | CTB28S  |    | 4* | 4  | A48                | CTT28               | 2CPX052350R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 4  | A58                | CTB28               | 2CPX052315R9999 |      | CTB38S  |    | 5* | 4  | A58                | CTT28               | 2CPX052350R9999 |      | CTB38S  |    | 5* | 4  | A58                | CTT28               | 2CPX052350R9999 |      |
|                                                                                            | 9  | 1  | 5  | A19                | -                   | -               |      | CTB19S  | 9  | 1  | 5  | A19                | -                   | -               |      | CTB19S  | 9  | 1  | 5  | A19                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 2  | 5  | A29                | -                   | -               |      | CTB29S  |    | 2  | 5  | A29                | -                   | -               |      | CTB29S  |    | 2  | 5  | A29                | -                   | -               |      |
|                                                                                            |    | 3* | 5  | A39                | CTB19               | 2CPX052316R9999 |      | CTB29S  |    | 3* | 5  | A39                | CTT19               | 2CPX052351R9999 |      | CTB29S  |    | 3* | 5  | A39                | CTT19               | 2CPX052351R9999 |      |
|                                                                                            |    | 4* | 5  | A49                | CTB29               | 2CPX052317R9999 |      | CTB29S  |    | 4* | 5  | A49                | CTT29               | 2CPX052352R9999 |      | CTB29S  |    | 4* | 5  | A49                | CTT29               | 2CPX052352R9999 |      |
|                                                                                            |    | 5* | 5  | A59                | CTB29               | 2CPX052317R9999 |      | CTB39S  |    | 5* | 5  | A59                | CTT29               | 2CPX052352R9999 |      | CTB39S  |    | 5* | 5  | A59                | CTT29               | 2CPX052352R9999 |      |

> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
> Wymiary drzwiczek do szafek ze ścianami typu A — zob. str. 2/15

## Szafki naścienne ComfortLine A

Akcesoria — drzwiczki przezroczyste

| Artykuł                                                                                        | GU | PW | BH  | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |                 |        | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                                |    |    |     |                    | Typ                 | Nr kat.         | Cena   | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
| <br>CTT27S | 3  | 1  | 00  | A13                | -                   | -               |        | CTT13S              | 2CPX052353R9999 |      |
|                                                                                                |    | 2  | 00  | A23                | -                   | -               |        | CTT23S              | 2CPX052354R9999 |      |
|                                                                                                |    | 3* | 00  | A33                | CTT13               | 2CPX052339R9999 |        | CTT23S              | 2CPX052354R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4* | 00  | A43                | CTT23               | 2CPX052340R9999 |        | CTT23S              | 2CPX052354R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5* | 00  | A53                | CTT23               | 2CPX052340R9999 |        | CTT33S              | 2CPX052355R9999 |      |
|                                                                                                | 4  | 1  | 0   | A14                | -                   | -               |        | CTT14S              | 2CPX052356R9999 |      |
|                                                                                                |    | 2  | 0   | A24                | -                   | -               |        | CTT24S              | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                                |    | 3* | 0   | A34                | CTT14               | 2CPX052341R9999 |        | CTT24S              | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4* | 0   | A44                | CTT24               | 2CPX052342R9999 |        | CTT24S              | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5* | 0   | A54                | CTT24               | 2CPX052342R9999 |        | CTT34S              | 2CPX052358R9999 |      |
|                                                                                                | 5  | 1  | 1   | A15                | -                   | -               |        | CTT15S              | 2CPX052359R9999 |      |
|                                                                                                |    | 2  | 1   | A25                | -                   | -               |        | CTT25S              | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                                |    | 3* | 1   | A35                | CTT15               | 2CPX052343R9999 |        | CTT25S              | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4* | 1   | A45                | CTT25               | 2CPX052344R9999 |        | CTT25S              | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5* | 1   | A55                | CTT25               | 2CPX052344R9999 |        | CTT35S              | 2CPX052361R9999 |      |
|                                                                                                | 6  | 1  | 2   | A16                | -                   | -               |        | CTT16S              | 2CPX052362R9999 |      |
|                                                                                                |    | 2  | 2   | A26                | -                   | -               |        | CTT26S              | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                                |    | 3* | 2   | A36                | CTT16               | 2CPX052345R9999 |        | CTT26S              | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4* | 2   | A46                | CTT26               | 2CPX052346R9999 |        | CTT26S              | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5* | 2   | A56                | CTT26               | 2CPX052346R9999 |        | CTT36S              | 2CPX052364R9999 |      |
|                                                                                                | 7  | 1  | 3   | A17                | -                   | -               |        | CTT17S              | 2CPX052365R9999 |      |
|                                                                                                |    | 2  | 3   | A27                | -                   | -               |        | CTT27S              | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                                |    | 3* | 3   | A37                | CTT17               | 2CPX052347R9999 |        | CTT27S              | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                                |    | 4* | 3   | A47                | CTT27               | 2CPX052348R9999 |        | CTT27S              | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                                |    | 5* | 3   | A57                | CTT27               | 2CPX052348R9999 |        | CTT37S              | 2CPX052367R9999 |      |
| 8                                                                                              | 1  | 4  | A18 | -                  | -                   |                 | CTT18S | 2CPX052368R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 2  | 4  | A28 | -                  | -                   |                 | CTT28S | 2CPX052369R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 3* | 4  | A38 | CTT18              | 2CPX052349R9999     |                 | CTT28S | 2CPX052369R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 4* | 4  | A48 | CTT28              | 2CPX052350R9999     |                 | CTT28S | 2CPX052369R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 5* | 4  | A58 | CTT28              | 2CPX052350R9999     |                 | CTT38S | 2CPX052370R9999     |                 |      |
| 9                                                                                              | 1  | 5  | A19 | -                  | -                   |                 | CTT19S | 2CPX052371R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 2  | 5  | A29 | -                  | -                   |                 | CTT29S | 2CPX052372R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 3* | 5  | A39 | CTT19              | 2CPX052351R9999     |                 | CTT29S | 2CPX052372R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 4* | 5  | A49 | CTT29              | 2CPX052352R9999     |                 | CTT29S | 2CPX052372R9999     |                 |      |
|                                                                                                | 5* | 5  | A59 | CTT29              | 2CPX052352R9999     |                 | CTT39S | 2CPX052373R9999     |                 |      |



## Szafki naścienne ComfortLine A

Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi

| Artykuł                                                                          | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |         |      | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|---------------------|---------|------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                  |    |    |    |                    | Typ                 | Nr kat. | Cena | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
|  | 3  | 1  | 00 | A13                | -                   | -       |      | CTL13S              | 2CPX052374R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 00 | A23                | -                   | -       |      | CTL23S              | 2CPX052375R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3* | 00 | A33                | -                   | -       |      | CTL23S              | 2CPX052375R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4* | 00 | A43                | -                   | -       |      | CTL23S              | 2CPX052375R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5* | 00 | A53                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 4  | 1  | 0  | A14                | -                   | -       |      | CTL14S              | 2CPX052376R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 0  | A24                | -                   | -       |      | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3* | 0  | A34                | -                   | -       |      | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4* | 0  | A44                | -                   | -       |      | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5* | 0  | A54                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 5  | 1  | 1  | A15                | -                   | -       |      | CTL15S              | 2CPX052378R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 1  | A25                | -                   | -       |      | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3* | 1  | A35                | -                   | -       |      | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4* | 1  | A45                | -                   | -       |      | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5* | 1  | A55                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 6  | 1  | 2  | A16                | -                   | -       |      | CTL16S              | 2CPX052380R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 2  | A26                | -                   | -       |      | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3* | 2  | A36                | -                   | -       |      | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4* | 2  | A46                | -                   | -       |      | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5* | 2  | A56                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 7  | 1  | 3  | A17                | -                   | -       |      | CTL17S              | 2CPX052382R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 3  | A27                | -                   | -       |      | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3* | 3  | A37                | -                   | -       |      | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4* | 3  | A47                | -                   | -       |      | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5* | 3  | A57                | -                   | -       |      | CTL37S              | 2CPX052384R9999 |      |
|                                                                                  | 8  | 1  | 4  | A18                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  |    | 2  | 4  | A28                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  |    | 3* | 4  | A38                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  |    | 4* | 4  | A48                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  |    | 5* | 4  | A58                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 9  | 1  | 5  | A19                | -                   | -       |      | CTL19S              | 2CPX052385R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 5  | A29                | -                   | -       |      | CTL29S              | 2CPX052386R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3* | 5  | A39                | -                   | -       |      | CTL29S              | 2CPX052386R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4* | 5  | A49                | -                   | -       |      | CTL29S              | 2CPX052386R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5* | 5  | A59                | -                   | -       |      | CTL39S              | 2CPX052387R9999 |      |

> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
> Wymiary drzwiczek do szafek ze ścianami typu A — zob. str. 2/15

## Szafki naścienne ComfortLine A


Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)

| Artykuł                                                                             | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |         |      | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|---------------------|---------|------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                     |    |    |    |                    | Typ                 | Nr kat. | Cena | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
|  | 3  | 1  | 00 | A13                | -                   | -       |      | CTW13S              | 2CPX052388R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 00 | A23                | -                   | -       |      | CTW23S              | 2CPX052389R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3* | 00 | A33                | -                   | -       |      | CTW23S              | 2CPX052389R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4* | 00 | A43                | -                   | -       |      | CTW23S              | 2CPX052389R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5* | 00 | A53                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 4  | 1  | 0  | A14                | -                   | -       |      | CTW14S              | 2CPX052390R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 0  | A24                | -                   | -       |      | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3* | 0  | A34                | -                   | -       |      | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4* | 0  | A44                | -                   | -       |      | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5* | 0  | A54                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 5  | 1  | 1  | A15                | -                   | -       |      | CTW15S              | 2CPX052392R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 1  | A25                | -                   | -       |      | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3* | 1  | A35                | -                   | -       |      | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4* | 1  | A45                | -                   | -       |      | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5* | 1  | A55                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 6  | 1  | 2  | A16                | -                   | -       |      | CTW16S              | 2CPX052394R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 2  | A26                | -                   | -       |      | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3* | 2  | A36                | -                   | -       |      | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4* | 2  | A46                | -                   | -       |      | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5* | 2  | A56                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 7  | 1  | 3  | A17                | -                   | -       |      | CTW17S              | 2CPX052396R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 3  | A27                | -                   | -       |      | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3* | 3  | A37                | -                   | -       |      | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4* | 3  | A47                | -                   | -       |      | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5* | 3  | A57                | -                   | -       |      | CTW37S              | 2CPX052398R9999 |      |
|                                                                                     | 8  | 1  | 4  | A18                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     |    | 2  | 4  | A28                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     |    | 3* | 4  | A38                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     |    | 4* | 4  | A48                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     |    | 5* | 4  | A58                | -                   | -       |      | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 9  | 1  | 5  | A19                | -                   | -       |      | CTW19S              | 2CPX052399R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 5  | A29                | -                   | -       |      | CTW29S              | 2CPX052400R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3* | 5  | A39                | -                   | -       |      | CTW29S              | 2CPX052400R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4* | 5  | A49                | -                   | -       |      | CTW29S              | 2CPX052400R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5* | 5  | A59                | -                   | -       |      | CTW39S              | 2CPX052401R9999 |      |

> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
> Wymiary drzwiczek do szafek ze ścianami typu A — zob. str. 2/15

Szafki naścienne ComfortLine A IP44

Wymiary




| Typ | GU | PW | SU  | OH | Wymiary zewnętrzne |      | Mocowanie wewnętrzne |      | Drzwiczki  | Drzwiczki  |
|-----|----|----|-----|----|--------------------|------|----------------------|------|------------|------------|
|     |    |    |     |    | H                  | B    | H1                   | B1   | bez zamka  | z zamkiem  |
| A13 | 3  | 1  | 36  | 00 | 500                | 300  | 452                  | 252  | -          | 471 x 271  |
| A23 |    | 2  | 72  |    | 500                | 550  | 452                  | 502  | -          | 471 x 521  |
| A33 |    | 3  | 108 |    | 500                | 800  | 452                  | 752  | 471 x 248  | 471 x 521  |
| A14 | 4  | 1  | 48  | 0  | 650                | 300  | 602                  | 252  | -          | 621 x 271  |
| A24 |    | 2  | 96  |    | 650                | 550  | 602                  | 502  | -          | 621 x 521  |
| A34 |    | 3  | 144 |    | 650                | 800  | 602                  | 752  | 621 x 248  | 621 x 521  |
| A44 |    | 4  | 192 |    | 650                | 1050 | 602                  | 1002 | 621 x 498  | 621 x 521  |
| A54 |    | 5  | 240 |    | 650                | 1300 | 602                  | 1252 | 621 x 498  | 621 x 771  |
| A15 | 5  | 1  | 60  | 1  | 800                | 300  | 752                  | 252  | -          | 771 x 271  |
| A25 |    | 2  | 120 |    | 800                | 550  | 752                  | 502  | -          | 771 x 521  |
| A35 |    | 3  | 180 |    | 800                | 800  | 752                  | 752  | 771 x 248  | 771 x 521  |
| A45 |    | 4  | 240 |    | 800                | 1050 | 752                  | 1002 | 771 x 498  | 771 x 521  |
| A55 |    | 5  | 300 |    | 800                | 1300 | 752                  | 1252 | 771 x 498  | 771 x 771  |
| A16 | 6  | 1  | 72  | 2  | 950                | 300  | 902                  | 252  | -          | 921 x 271  |
| A26 |    | 2  | 144 |    | 950                | 550  | 902                  | 502  | -          | 921 x 521  |
| A36 |    | 3  | 216 |    | 950                | 800  | 902                  | 752  | 921 x 248  | 921 x 521  |
| A46 |    | 4  | 288 |    | 950                | 1050 | 902                  | 1002 | 921 x 498  | 921 x 521  |
| A56 |    | 5  | 360 |    | 950                | 1300 | 902                  | 1252 | 921 x 498  | 921 x 771  |
| A17 | 7  | 1  | 84  | 3  | 1100               | 300  | 1052                 | 252  | -          | 1071 x 271 |
| A27 |    | 2  | 168 |    | 1100               | 550  | 1052                 | 502  | -          | 1071 x 521 |
| A37 |    | 3  | 252 |    | 1100               | 800  | 1052                 | 752  | 1071 x 248 | 1071 x 521 |
| A47 |    | 4  | 336 |    | 1100               | 1050 | 1052                 | 1002 | 1071 x 498 | 1071 x 521 |
| A57 |    | 5  | 420 |    | 1100               | 1300 | 1052                 | 1252 | 1071 x 498 | 1071 x 771 |
| A18 | 8  | 1  | 96  | 4  | 1250               | 300  | 1202                 | 252  | -          | 1221 x 271 |
| A28 |    | 2  | 192 |    | 1250               | 550  | 1202                 | 502  | -          | 1221 x 521 |
| A38 |    | 3  | 288 |    | 1250               | 800  | 1202                 | 752  | 1221 x 248 | 1221 x 521 |
| A48 |    | 4  | 384 |    | 1250               | 1050 | 1202                 | 1002 | 1221 x 498 | 1221 x 521 |
| A58 |    | 5  | 480 |    | 1250               | 1300 | 1202                 | 1252 | 1221 x 498 | 1221 x 771 |
| A19 | 9  | 1  | 108 | 5  | 1400               | 300  | 1352                 | 252  | -          | 1371 x 271 |
| A29 |    | 2  | 216 |    | 1400               | 550  | 1352                 | 502  | -          | 1371 x 521 |
| A39 |    | 3  | 324 |    | 1400               | 800  | 1352                 | 752  | 1371 x 248 | 1371 x 521 |
| A49 |    | 4  | 432 |    | 1400               | 1050 | 1352                 | 1002 | 1371 x 498 | 1371 x 521 |
| A59 |    | 5  | 540 |    | 1400               | 1300 | 1352                 | 1252 | 1371 x 498 | 1371 x 771 |

> Wymiary w mm | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Szafki naścienne ComfortLine A IP44

Wymiary i straty mocy




| Typ | GU | PW | SU  | OH | Wymiary zewnętrzne |          | Mocowanie wewnętrzne |      | Straty mocy* |  |
|-----|----|----|-----|----|--------------------|----------|----------------------|------|--------------|--|
|     |    |    |     |    | H2                 | B2       | H3                   | B3   | PV (W)       |  |
| A13 | 3  | 1  | 36  | 00 | 624 ±12            | 371 ±12  | 428                  | 175  | 28,7         |  |
| A23 |    | 2  | 72  |    | 624 ±12            | 621 ±12  | 428                  | 425  | 47,2         |  |
| A33 |    | 3  | 108 |    | 624 ±12            | 871 ±12  | 428                  | 675  | 66,8         |  |
| A43 |    | 4  | 144 |    | 624 ±12            | 1121 ±12 | 428                  | 925  | 65,8         |  |
| A53 |    | 5  | 180 |    | 624 ±12            | 1371 ±12 | 428                  | 1175 | 83,2         |  |
| A14 | 4  | 1  | 48  | 0  | 774 ±12            | 371 ±12  | 578                  | 175  | 35           |  |
| A24 |    | 2  | 96  |    | 774 ±12            | 621 ±12  | 578                  | 425  | 56           |  |
| A34 |    | 3  | 144 |    | 774 ±12            | 871 ±12  | 578                  | 675  | 59,5         |  |
| A44 |    | 4  | 192 |    | 774 ±12            | 1121 ±12 | 578                  | 925  | 80,4         |  |
| A54 |    | 5  | 240 |    | 774 ±12            | 1371 ±12 | 578                  | 1175 | 104,9        |  |
| A15 | 5  | 1  | 60  | 1  | 924 ±12            | 371 ±12  | 728                  | 175  | 41,4         |  |
| A25 |    | 2  | 120 |    | 924 ±12            | 621 ±12  | 728                  | 425  | 65           |  |
| A35 |    | 3  | 180 |    | 924 ±12            | 871 ±12  | 728                  | 675  | 69,4         |  |
| A45 |    | 4  | 240 |    | 924 ±12            | 1121 ±12 | 728                  | 925  | 96,1         |  |
| A55 |    | 5  | 300 |    | 924 ±12            | 1371 ±12 | 728                  | 1175 | 127,6        |  |
| A16 | 6  | 1  | 72  | 2  | 1074 ±12           | 371 ±12  | 878                  | 175  | 47,8         |  |
| A26 |    | 2  | 144 |    | 1074 ±12           | 621 ±12  | 878                  | 425  | 51,6         |  |
| A36 |    | 3  | 216 |    | 1074 ±12           | 871 ±12  | 878                  | 675  | 78,7         |  |
| A46 |    | 4  | 288 |    | 1074 ±12           | 1121 ±12 | 878                  | 925  | 111,9        |  |
| A56 |    | 5  | 360 |    | 1074 ±12           | 1371 ±12 | 878                  | 1175 | 150,1        |  |
| A17 | 7  | 1  | 84  | 3  | 1224 ±12           | 371 ±12  | 1028                 | 175  | 54,2         |  |
| A27 |    | 2  | 168 |    | 1224 ±12           | 621 ±12  | 1028                 | 425  | 60,4         |  |
| A37 |    | 3  | 252 |    | 1224 ±12           | 871 ±12  | 1028                 | 675  | 87,2         |  |
| A47 |    | 4  | 336 |    | 1224 ±12           | 1121 ±12 | 1028                 | 925  | 130,6        |  |
| A57 |    | 5  | 420 |    | 1224 ±12           | 1371 ±12 | 1028                 | 1175 | 170,3        |  |
| A18 | 8  | 1  | 96  | 4  | 1374 ±12           | 371 ±12  | 1178                 | 175  | 60,6         |  |
| A28 |    | 2  | 192 |    | 1374 ±12           | 621 ±12  | 1178                 | 425  | 68           |  |
| A38 |    | 3  | 288 |    | 1374 ±12           | 871 ±12  | 1178                 | 675  | 101          |  |
| A48 |    | 4  | 384 |    | 1374 ±12           | 1121 ±12 | 1178                 | 925  | 146,6        |  |
| A58 |    | 5  | 480 |    | 1374 ±12           | 1371 ±12 | 1178                 | 1175 | 189,7        |  |
| A19 | 9  | 1  | 108 | 5  | 1524 ±12           | 371 ±12  | 1328                 | 175  | 66,9         |  |
| A29 |    | 2  | 216 |    | 1524 ±12           | 621 ±12  | 1328                 | 425  | 77,4         |  |
| A39 |    | 3  | 324 |    | 1524 ±12           | 871 ±12  | 1328                 | 675  | 117,7        |  |
| A49 |    | 4  | 432 |    | 1524 ±12           | 1121 ±12 | 1328                 | 925  | 155,6        |  |
| A59 |    | 5  | 540 |    | 1524 ±12           | 1371 ±12 | 1328                 | 1175 | 204,7        |  |

> Wymiary w mm | \* Strata mocy (W) przy nadmiernej temperaturze ΔT 20K



Szafki naścienne ComfortLine A IP44

Wymiary drzwiczek przezroczystych





| Szafka |    |    |    | Drzwiczki bez zamka |              |                          | Drzwiczki z zamkiem |              |                          |
|--------|----|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| Typ    | GU | PW | OH | Typ                 | Wys. x szer. | Okienko BS(L)<br>HS x BS | Typ                 | Wys. x szer. | Okienko<br>BS(R) HS x BS |
| A13    | 3  | 1  | 00 | -                   | -            | -                        | CTT13S              | 471 x 271    | 341 x 108                |
| A23    |    | 2  | 00 | -                   | -            | -                        | CTT23S              | 471 x 521    | 341 x 358                |
| A33    |    | 3  | 00 | CTT13               | 471 x 248    | 341 x 108                | CTT23S              | 471 x 521    | 341 x 358                |
| A43    |    | 4  | 00 | CTT23               | 471 x 498    | 341 x 358                | CTT23S              | 471 x 521    | 341 x 358                |
| A53    |    | 5  | 00 | CTT23               | 471 x 498    | 341 x 358                | CTT33S              | 471 x 771    | 341 x 608                |
| A14    | 4  | 1  | 0  | -                   | -            | -                        | CTT14S              | 621 x 271    | 491 x 108                |
| A24    |    | 2  | 0  | -                   | -            | -                        | CTT24S              | 621 x 521    | 491 x 358                |
| A34    |    | 3  | 0  | CTT14               | 621 x 248    | 491 x 108                | CTT24S              | 621 x 521    | 491 x 358                |
| A44    |    | 4  | 0  | CTT24               | 621 x 498    | 491 x 358                | CTT24S              | 621 x 521    | 491 x 358                |
| A54    |    | 5  | 0  | CTT24               | 621 x 498    | 491 x 358                | CTT34S              | 621 x 771    | 491 x 608                |
| A15    | 5  | 1  | 1  | -                   | -            | -                        | CTT15S              | 771 x 271    | 641 x 108                |
| A25    |    | 2  | 1  | -                   | -            | -                        | CTT25S              | 771 x 521    | 641 x 358                |
| A35    |    | 3  | 1  | CTT15               | 771 x 248    | 641 x 108                | CTT25S              | 771 x 521    | 641 x 358                |
| A45    |    | 4  | 1  | CTT25               | 771 x 498    | 641 x 358                | CTT25S              | 771 x 521    | 641 x 358                |
| A55    |    | 5  | 1  | CTT25               | 771 x 498    | 641 x 358                | CTT35S              | 771 x 771    | 641 x 608                |
| A16    | 6  | 1  | 2  | -                   | -            | -                        | CTT16S              | 921 x 271    | 791 x 108                |
| A26    |    | 2  | 2  | -                   | -            | -                        | CTT26S              | 921 x 521    | 791 x 358                |
| A36    |    | 3  | 2  | CTT16               | 921 x 248    | 791 x 108                | CTT26S              | 921 x 521    | 791 x 358                |
| A46    |    | 4  | 2  | CTT26               | 921 x 498    | 791 x 358                | CTT26S              | 921 x 521    | 791 x 358                |
| A56    |    | 5  | 2  | CTT26               | 921 x 498    | 791 x 358                | CTT36S              | 921 x 771    | 791 x 608                |
| A17    | 7  | 1  | 3  | -                   | -            | -                        | CTT17S              | 1071 x 271   | 941 x 108                |
| A27    |    | 2  | 3  | -                   | -            | -                        | CTT27S              | 1071 x 521   | 941 x 358                |
| A37    |    | 3  | 3  | CTT17               | 1071 x 248   | 941 x 108                | CTT27S              | 1071 x 521   | 941 x 358                |
| A47    |    | 4  | 3  | CTT27               | 1071 x 498   | 941 x 358                | CTT27S              | 1071 x 521   | 941 x 358                |
| A57    |    | 5  | 3  | CTT27               | 1071 x 498   | 941 x 358                | CTT37S              | 1071 x 771   | 941 x 608                |
| A18    | 8  | 1  | 4  | -                   | -            | -                        | CTT18S              | 1221 x 271   | 1091 x 108               |
| A28    |    | 2  | 4  | -                   | -            | -                        | CTT28S              | 1221 x 521   | 1091 x 358               |
| A38    |    | 3  | 4  | CTT18               | 1221 x 248   | 1091 x 108               | CTT28S              | 1221 x 521   | 1091 x 358               |
| A48    |    | 4  | 4  | CTT28               | 1221 x 498   | 1091 x 358               | CTT28S              | 1221 x 521   | 1091 x 358               |
| A58    |    | 5  | 4  | CTT28               | 1221 x 498   | 1091 x 358               | CTT38S              | 1221 x 771   | 1091 x 608               |
| A19    | 9  | 1  | 5  | -                   | -            | -                        | CTT19S              | 1371 x 271   | 1241 x 108               |
| A29    |    | 2  | 5  | -                   | -            | -                        | CTT29S              | 1371 x 521   | 1241 x 358               |
| A39    |    | 3  | 5  | CTT19               | 1371 x 248   | 1241 x 108               | CTT29S              | 1371 x 521   | 1241 x 358               |
| A49    |    | 4  | 5  | CTT29               | 1371 x 498   | 1241 x 358               | CTT29S              | 1371 x 521   | 1241 x 358               |
| A59    |    | 5  | 5  | CTT29               | 1371 x 498   | 1241 x 358               | CTT39S              | 1371 x 771   | 1241 x 608               |

> Wymiary w mm | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Szafki naścienne ComfortLine A/B IP44

Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat



> Wymiary w mm

## Szafki naścienne ComfortLine B IP44

Do montażu naściennego ≡



Szafki naścienne ze ściankami typu B IP44 ≡, głębokość szafki: 215 mm

Do konfiguracji wewnętrznej z panelami rozdzielczymi / zestawami kombinowanymi modułów CombiLine N na ramie montażowej EDF — zob. katalog główny systemów konfiguracji wewnętrznej

| Specyfikacja techniczna  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy           | DIN EN 61439-1/-2/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa ochronności        | I, uziemione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony          | IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odporność na uderzenia   | IK07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy          | I <sub>(nA)</sub> do 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Charakterystyka produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obudowy i drzwiczki      | Wykonane z blachy stalowej, białe (RAL 9016), malowane proszkowo<br>Z kompensacją nierówności tynku<br>Jeden przepust membranowy na szerokość panelu<br>Kąt otwarcia drzwiczek 120°<br>Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn<br>Drzwiczki z zamkiem baskwilowym<br>Otwory przepustowe wstępnie wytłoczone na spodzie i bokach<br>Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu |
| Konfiguracja wewnętrzna  | Szafka dostosowana do montażu z panelami rozdzielczymi / zestawami kombinowanymi<br>Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formy dostawy            | Puste szafki z drzwiczkami<br>Dostarczany jest również przepust dla przepustu kablowego CZF1 dla dolnej powierzchni połączeniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Akcesoria                | Pełne przepusty<br>Zamki<br>Drzwiczki przezroczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- > Akcesoria — zob. str. 2/19
- > Pełne przepusty — zob. str. 2/22
- > Drzwiczki przezroczyste — zob. str. 2/24
- > Tablice rozdzielcze / zestawy kombinowane CombiLine — zob. katalog główny

## Szafki naścienne ComfortLine B IP44



Do montażu naściennego ≡

| GU | BH | Wyso-kość w mm | PW | SU  | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (mm) | Typ | Nr kat.         | Cena |
|----|----|----------------|----|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------|------|
| 3  | 00 | 500            | 1  | 36  | 500 x 300 x 215                            | B13 | 2CPX052050R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 72  | 500 x 550 x 215                            | B23 | 2CPX052051R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 108 | 500 x 800 x 215                            | B33 | 2CPX052052R9999 |      |
| 4  | 0  | 650            | 1  | 48  | 650 x 300 x 215                            | B14 | 2CPX052053R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 96  | 650 x 550 x 215                            | B24 | 2CPX052054R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 144 | 650 x 800 x 215                            | B34 | 2CPX052055R9999 |      |
|    |    |                | 4  | 192 | 650 x 1050 x 215                           | B44 | 2CPX052056R9999 |      |
|    |    |                | 5  | 240 | 650 x 1300 x 215                           | B54 | 2CPX052057R9999 |      |
| 5  | 1  | 800            | 1  | 60  | 800 x 300 x 215                            | B15 | 2CPX052058R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 120 | 800 x 550 x 215                            | B25 | 2CPX052059R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 180 | 800 x 800 x 215                            | B35 | 2CPX052060R9999 |      |
|    |    |                | 4  | 240 | 800 x 1050 x 215                           | B45 | 2CPX052061R9999 |      |
|    |    |                | 5  | 300 | 800 x 1300 x 215                           | B55 | 2CPX052062R9999 |      |
| 6  | 2  | 950            | 1  | 72  | 950 x 300 x 215                            | B16 | 2CPX052063R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 144 | 950 x 550 x 215                            | B26 | 2CPX052064R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 216 | 950 x 800 x 215                            | B36 | 2CPX052065R9999 |      |
|    |    |                | 4  | 288 | 950 x 1050 x 215                           | B46 | 2CPX052066R9999 |      |
|    |    |                | 5  | 360 | 950 x 1300 x 215                           | B56 | 2CPX052067R9999 |      |
| 7  | 3  | 1100           | 1  | 84  | 1100 x 300 x 215                           | B17 | 2CPX052068R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 168 | 1100 x 550 x 215                           | B27 | 2CPX052069R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 252 | 1100 x 800 x 215                           | B37 | 2CPX052070R9999 |      |
|    |    |                | 4  | 336 | 1100 x 1050 x 215                          | B47 | 2CPX052071R9999 |      |
|    |    |                | 5  | 420 | 1100 x 1300 x 215                          | B57 | 2CPX052072R9999 |      |
| 8  | 4  | 1250           | 1  | 96  | 1250 x 300 x 215                           | B18 | 2CPX052073R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 192 | 1250 x 550 x 215                           | B28 | 2CPX052074R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 288 | 1250 x 800 x 215                           | B38 | 2CPX052075R9999 |      |
|    |    |                | 4  | 384 | 1250 x 1050 x 215                          | B48 | 2CPX052076R9999 |      |
|    |    |                | 5  | 480 | 1250 x 1300 x 215                          | B58 | 2CPX052077R9999 |      |
| 9  | 5  | 1400           | 1  | 108 | 1400 x 300 x 215                           | B19 | 2CPX052078R9999 |      |
|    |    |                | 2  | 216 | 1400 x 550 x 215                           | B29 | 2CPX052079R9999 |      |
|    |    |                | 3  | 324 | 1400 x 800 x 215                           | B39 | 2CPX052080R9999 |      |
|    |    |                | 4  | 432 | 1400 x 1050 x 215                          | B49 | 2CPX052081R9999 |      |
|    |    |                | 5  | 540 | 1400 x 1300 x 215                          | B59 | 2CPX052082R9999 |      |



Szafki naścienne ComfortLine B

Akcesoria

| Artykuł                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szt. | Typ   | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------|
| <div><br/>CZ1P4</div> <div>Zewnętrzne uchwyty montażowe</div>                                                                                                                                          | 4    | CZ1P4 | 2CPX052459R9999 |      |
| <div><br/>CZ2</div> <div>Przylącze szafki<br/>Do łączenia szafek, 1 komplet</div>                                                                                                                      | 1    | CZ2   | 2CPX052460R9999 |      |
| <div><br/>CZ3</div> <div>Ramka izolacyjna do łączenia szafek<br/>Pasuje do wycięć w przepuście bocznym<br/>(dla zapewnienia podwójnej izolacji połączeń szafek)<br/>(z materiałem połączeniowym)</div> | 1    | CZ3   | 2CPX052461R9999 |      |
| <div><br/>CZ6</div> <div>Rama montażowa<br/>Do mocowania na przepuście bocznym</div>                                                                                                                   | 1    | CZ6   | 2CPX052464R9999 |      |
| <div><br/>CZ4</div> <div>Ramka izolacyjna do łączenia szafek<br/>Pasuje do wycięć w przepuście górnym/dolnym<br/>(dla zapewnienia podwójnej izolacji połączeń szafek)</div>                           | 1    | CZ4   | 2CPX052462R9999 |      |
| <div><br/>CZF2</div> <div>Przepustnica membranowa*<br/>34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 linia danych</div>                                                                         | 1    | CZF2  | 2CPX052436R9999 |      |
| <div><br/>CZF3</div> <div>Przepust zamykający</div>                                                                                                                                                  | 1    | CZF3  | 2CPX052437R9999 |      |
| <div><br/>CZF4</div> <div>Przepust do dławików z gwintem metrycznym<br/>10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25,<br/>1 x M16/M25/M32/M40/M50</div>                                                    | 1    | CZF4  | 2CPX052438R9999 |      |

\* W zakresie dostawy

Szafki naścienne ComfortLine B

Akcesoria

| Artykuł                                                                                                                                                                                                                                | Szt.                                                           | Typ   | Nr kat.         | Cena            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <div><br/>CZT1</div> <div>Zamek standardowy*</div>                                                                                                  | 1                                                              | CZT1  | 2CPX052413R9999 |                 |
| <div><br/>CZT2</div> <div>Zamek na klucz<br/>Z dwoma kluczami</div>                                                                                 | 1                                                              | CZT2  | 2CPX052412R9999 |                 |
| <div><br/>CZT23</div> <div>Zamek baskwilowy*<br/>W połączeniu z zamkiem standardowym CZT1 lub zamkiem na klucz CZT2</div>                           |                                                                |       |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 3 GU                                       | 1     | CZT23           | 2CPX052423R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 4 GU                                       | 1     | CZT24           | 2CPX052424R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 5 GU                                       | 1     | CZT25           | 2CPX052425R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 6 GU                                       | 1     | CZT26           | 2CPX052426R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 7 GU                                       | 1     | CZT27           | 2CPX052427R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 8 GU                                       | 1     | CZT28           | 2CPX052428R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Całkowita wysokość: 9 GU                                       | 1     | CZT29           | 2CPX052429R9999 |
| <div><br/>CZT60</div> <div>Zestaw do montażu<br/>Zawierający wyposażenie powiązane z art. TZ507 i TZ508</div>                                       | 1                                                              | CZT60 | 2CPX052414R9999 |                 |
| <div><br/>TZ507</div> <div>Szyld zamka*<sup>1</sup> *<sup>2</sup></div>                                                                           |                                                                |       |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Na klucz dwupiórowy 3 mm (standard) i 5 mm                     | 1     | TZ507           | 2CPX010491R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Pod klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz | 1     | TZ508           | 2CPX010492R9999 |
| <div><br/>ZH132</div> <div><br/>ZH134</div> <div>Zamek</div> |                                                                |       |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Trójkątny 7 mm                                                 | 1     | ZH132           | 2CPX060492R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Trójkątny 8 mm                                                 | 1     | ZH133           | 2CPX060493R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kwadratowy 6 mm                                                | 1     | ZH134           | 2CPX060494R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kwadratowy 7 mm                                                | 1     | ZH135           | 2CPX060495R9999 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kwadratowy 8 mm                                                | 1     | ZH136           | 2CPX060496R9999 |
| <div><br/>ZH137</div> <div>Daimler-Benz</div>                                                                                                     | 1                                                              | ZH137 | 2CPX060497R9999 |                 |

\* W zakresie dostawy

\*1 Zestaw do montażu CZT60 należy zamówić osobno

\*2 Zamek baskwilowy CZT...H należy zamówić osobno

## Szafki naścienne ComfortLine B

### Akcesoria

| Artykuł                                                                                      |                                                                                            | Szt.                                                                                                                      | Typ   | Nr kat.         | Cena            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <br>TZ505    | <br>TZ506 | <b>Klamka typu okiennego</b> *1 *2                                                                                        |       |                 |                 |
|                                                                                              |                                                                                            | Z szyldem, bez zamka na klucz                                                                                             | 1     | TZ506           | 2CPX010490R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Z szyldem i zamkiem na klucz                                                                                              | 1     | TZ505           | 2CPX010489R9999 |
| <br>TZ503    | <br>TZ504 | <b>Klamka typu drzwiowego</b> *1 *2                                                                                       |       |                 |                 |
|                                                                                              |                                                                                            | Z szyldem, bez zamka na klucz                                                                                             | 1     | TZ504           | 2CPX010488R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Z szyldem i zamkiem na klucz                                                                                              | 1     | TZ503           | 2CPX010487R9999 |
| <br>ZH142    |                                                                                            | 1                                                                                                                         | ZH142 | 2CPX060502R9999 |                 |
| <br>CZT7    |                                                                                            | <b>Klamka obrotowa z klapką do plombowania</b> *2<br>Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10)                             | 1     | CZT5            | 2CPX052488R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | <b>Klamka obrotowa z klapką do plombowania</b> *2<br>Z zamkiem EO 12                                                      | 1     | CZT6            | 2CPX052430R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | <b>Klamka obrotowa z klapką do plombowania</b> *2<br>Z uchwytem do zamka typu Berlin, blokowanie równoczesne              | 1     | CZT7            | 2CPX052431R9999 |
| <br>CZT23H |                                                                                            | <b>Zamek baskwilowy</b><br>W połączeniu z klamką obrotową CZT5, CZT6, CZT7 oraz TZ503, TZ504, TZ505, TZ506, TZ507 i TZ508 |       |                 |                 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 3 GU                                                                                                  | 1     | CZT23H          | 2CPX052416R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 4 GU                                                                                                  | 1     | CZT24H          | 2CPX052417R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 5 GU                                                                                                  | 1     | CZT25H          | 2CPX052418R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 6 GU                                                                                                  | 1     | CZT26H          | 2CPX052419R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 7 GU                                                                                                  | 1     | CZT27H          | 2CPX052420R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 8 GU                                                                                                  | 1     | CZT28H          | 2CPX052421R9999 |
|                                                                                              |                                                                                            | Całkowita wysokość: 9 GU                                                                                                  | 1     | CZT29H          | 2CPX052422R9999 |
| <br>CZT10  |                                                                                            | <b>Zawias drzwiowy</b> *<br>1 komplet zawierający 1 x zawias górny lewy / górny prawy / dolny lewy / dolny prawy          | 1     | CZT10           | 2CPX052415R9999 |

\* W zakresie dostawy  
\*1 Zestaw do montażu CZT60 należy zamówić osobno  
\*2 Zamek baskwilowy CZT...H należy zamówić osobno

## Szafki naścienne ComfortLine B

### Akcesoria i pełne przepusty

| Artykuł                                                                                        |                                                                                                                                                      | Szt. | Typ     | Nr kat.         | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|------|
| <br>KB19    | <b>Pełne przepusty</b><br>Ze ścianami bocznymi i uchwytyami montażowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego, kolor RAL 9016 dopasowany do koloru szafek |      |         |                 |      |
|                                                                                                | Szerokość 1 panelu, wysokość: 300 mm                                                                                                                 | 1    | KB19    | 2CPX044049R9999 |      |
|                                                                                                | Szerokość 2 paneli, wysokość: 550 mm                                                                                                                 | 1    | KB29    | 2CPX044050R9999 |      |
|                                                                                                | Szerokość 3 paneli, wysokość: 800 mm                                                                                                                 | 1    | KB39    | 2CPX044051R9999 |      |
|                                                                                                | Szerokość 4 paneli, wysokość: 1050 mm                                                                                                                | 1    | KB49    | 2CPX044052R9999 |      |
|                                                                                                | Szerokość 5 paneli, wysokość: 1300 mm                                                                                                                | 1    | KB59    | 2CPX044053R9999 |      |
| <br>KB219   | <b>Profil</b><br>Plastikowy, kolor RAL 9016, szerokość 2000 mm                                                                                       | 1    | KB219   | 2CPX044055R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |         |                 |      |
| <br>KBS9    | <b>Ściana boczna lewa/prawa</b><br>Plastikowa, kolor RAL 9016,<br>1 komplet, 2 szt.                                                                  | 1    | KBS9    | 2CPX044057R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |         |                 |      |
| <br>KBW1   | <b>Uchwyt montażowy</b><br>Wykonany z tworzywa sztucznego z magnesem przytrzymującym do montażu na szafce                                            | 1    | KBW1    | 2CPX044058R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |         |                 |      |
| <br>ZA6   | <b>Kieszeń na dokumenty DIN A4</b>                                                                                                                   | 1    | ZA6     | 2CPX038227R9999 |      |
|                                                                                                | Samoprzylepna, z przezroczystą folią                                                                                                                 | 10   | ZA6P10  | 2CPX062380R9999 |      |
|                                                                                                | Samoprzylepna, z przezroczystą folią i wzmocnioną tylną ścianką                                                                                      | 10   | ZA61P10 | 2CPX062375R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |         |                 |      |
| <br>ZA5   | <b>Kieszeń na dokumenty DIN A5</b>                                                                                                                   | 1    | ZA5     | 2CPX038228R9999 |      |
|                                                                                                | Samoprzylepna                                                                                                                                        | 10   | ZA5P10  | 2CPX062382R9999 |      |
| <br>ZA20  | <b>Puszka z farbą do natryskiwania</b><br>Kolor RAL 9016, 150 ml                                                                                     | 1    | ZA20    | 2CPX038229R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |         |                 |      |
| <br>ZA120 | <b>Aplikator do zaprawek</b><br>Kolor RAL 9016, 12 ml                                                                                                | 1    | ZA120   | 2CPX039043R9999 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |         |                 |      |



Szafki naścienne ComfortLine B

Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej

| Artykuł                                                                          | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka |                 |      | Artykuł | Nr kat.         | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|---------------------|-----------------|------|---------|-----------------|------|
|                                                                                  |    |    |    |                    | Typ                 | Nr kat.         | Cena |         |                 |      |
|  | 3  | 1  | 00 | B13                | -                   | -               |      | CTB13S  | 2CPX052318R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 00 | B23                | -                   | -               |      | CTB23S  | 2CPX052319R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 00 | B33                | CTB13               | 2CPX052304R9999 |      | CTB23S  | 2CPX052319R9999 |      |
|                                                                                  | 4  | 1  | 0  | B14                | -                   | -               |      | CTB14S  | 2CPX052321R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 0  | B24                | -                   | -               |      | CTB24S  | 2CPX052322R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 0  | B34                | CTB14               | 2CPX052306R9999 |      | CTB24S  | 2CPX052322R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 0  | B44                | CTB24               | 2CPX052307R9999 |      | CTB24S  | 2CPX052322R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 0  | B54                | CTB24               | 2CPX052307R9999 |      | CTB34S  | 2CPX052323R9999 |      |
|                                                                                  | 5  | 1  | 1  | B15                | -                   | -               |      | CTB15S  | 2CPX052324R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 1  | B25                | -                   | -               |      | CTB25S  | 2CPX052325R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 1  | B35                | CTB15               | 2CPX052308R9999 |      | CTB25S  | 2CPX052325R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 1  | B45                | CTB25               | 2CPX052309R9999 |      | CTB25S  | 2CPX052325R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 1  | B55                | CTB25               | 2CPX052309R9999 |      | CTB35S  | 2CPX052326R9999 |      |
|                                                                                  | 6  | 1  | 2  | B16                | -                   | -               |      | CTB16S  | 2CPX052327R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 2  | B26                | -                   | -               |      | CTB26S  | 2CPX052328R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 2  | B36                | CTB16               | 2CPX052310R9999 |      | CTB26S  | 2CPX052328R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 2  | B46                | CTB26               | 2CPX052311R9999 |      | CTB26S  | 2CPX052328R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 2  | B56                | CTB26               | 2CPX052311R9999 |      | CTB36S  | 2CPX052329R9999 |      |
|                                                                                  | 7  | 1  | 3  | B17                | -                   | -               |      | CTB17S  | 2CPX052330R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 3  | B27                | -                   | -               |      | CTB27S  | 2CPX052331R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 3  | B37                | CTB17               | 2CPX052312R9999 |      | CTB27S  | 2CPX052331R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 3  | B47                | CTB27               | 2CPX052313R9999 |      | CTB27S  | 2CPX052331R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 3  | B57                | CTB27               | 2CPX052313R9999 |      | CTB37S  | 2CPX052332R9999 |      |
|                                                                                  | 8  | 1  | 4  | B18                | -                   | -               |      | CTB18S  | 2CPX052333R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 4  | B28                | -                   | -               |      | CTB28S  | 2CPX052334R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 4  | B38                | CTB18               | 2CPX052314R9999 |      | CTB28S  | 2CPX052334R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 4  | B48                | CTB28               | 2CPX052315R9999 |      | CTB28S  | 2CPX052334R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 4  | B58                | CTB28               | 2CPX052315R9999 |      | CTB38S  | 2CPX052335R9999 |      |
|                                                                                  | 9  | 1  | 5  | B19                | -                   | -               |      | CTB19S  | 2CPX052336R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 5  | B29                | -                   | -               |      | CTB29S  | 2CPX052337R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 5  | B39                | CTB19               | 2CPX052316R9999 |      | CTB29S  | 2CPX052337R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 5  | B49                | CTB29               | 2CPX052317R9999 |      | CTB29S  | 2CPX052337R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 5  | B59                | CTB29               | 2CPX052317R9999 |      | CTB39S  | 2CPX052338R9999 |      |

> Wymiary drzwiczek — zob. str. 2/29  
> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Szafki naścienne ComfortLine B

Akcesoria — drzwiczki przezroczyste

| Artykuł                                                                              | GU | PW | BH | Do użytku z szafką | Drzwiczki bez zamka* |                 |      | Artykuł | Nr kat.         | Cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|----------------------|-----------------|------|---------|-----------------|------|
|                                                                                      |    |    |    |                    | Typ                  | Nr kat.         | Cena |         |                 |      |
|  | 3  | 1  | 00 | B13                | -                    | -               |      | CTT13S  | 2CPX052353R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 00 | B23                | -                    | -               |      | CTT23S  | 2CPX052354R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 00 | B33                | CTT13                | 2CPX052339R9999 |      | CTT23S  | 2CPX052354R9999 |      |
|                                                                                      | 4  | 1  | 0  | B14                | -                    | -               |      | CTT14S  | 2CPX052356R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 0  | B24                | -                    | -               |      | CTT24S  | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 0  | B34                | CTT14                | 2CPX052341R9999 |      | CTT24S  | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                      |    | 4  | 0  | B44                | CTT24                | 2CPX052342R9999 |      | CTT24S  | 2CPX052357R9999 |      |
|                                                                                      |    | 5  | 0  | B54                | CTT24                | 2CPX052342R9999 |      | CTT34S  | 2CPX052358R9999 |      |
|                                                                                      | 5  | 1  | 1  | B15                | -                    | -               |      | CTT15S  | 2CPX052359R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 1  | B25                | -                    | -               |      | CTT25S  | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 1  | B35                | CTT15                | 2CPX052343R9999 |      | CTT25S  | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                      |    | 4  | 1  | B45                | CTT25                | 2CPX052344R9999 |      | CTT25S  | 2CPX052360R9999 |      |
|                                                                                      |    | 5  | 1  | B55                | CTT25                | 2CPX052344R9999 |      | CTT35S  | 2CPX052361R9999 |      |
|                                                                                      | 6  | 1  | 2  | B16                | -                    | -               |      | CTT16S  | 2CPX052362R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 2  | B26                | -                    | -               |      | CTT26S  | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 2  | B36                | CTT16                | 2CPX052345R9999 |      | CTT26S  | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                      |    | 4  | 2  | B46                | CTT26                | 2CPX052346R9999 |      | CTT26S  | 2CPX052363R9999 |      |
|                                                                                      |    | 5  | 2  | B56                | CTT26                | 2CPX052346R9999 |      | CTT36S  | 2CPX052364R9999 |      |
|                                                                                      | 7  | 1  | 3  | B17                | -                    | -               |      | CTT17S  | 2CPX052365R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 3  | B27                | -                    | -               |      | CTT27S  | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 3  | B37                | CTT17                | 2CPX052347R9999 |      | CTT27S  | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                      |    | 4  | 3  | B47                | CTT27                | 2CPX052348R9999 |      | CTT27S  | 2CPX052366R9999 |      |
|                                                                                      |    | 5  | 3  | B57                | CTT27                | 2CPX052348R9999 |      | CTT37S  | 2CPX052367R9999 |      |
|                                                                                      | 8  | 1  | 4  | B18                | -                    | -               |      | CTT18S  | 2CPX052368R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 4  | B28                | -                    | -               |      | CTT28S  | 2CPX052369R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 4  | B38                | CTT18                | 2CPX052349R9999 |      | CTT28S  | 2CPX052369R9999 |      |
|                                                                                      |    | 4  | 4  | B48                | CTT28                | 2CPX052350R9999 |      | CTT28S  | 2CPX052369R9999 |      |
|                                                                                      |    | 5  | 4  | B58                | CTT28                | 2CPX052350R9999 |      | CTT38S  | 2CPX052370R9999 |      |
|                                                                                      | 9  | 1  | 5  | B19                | -                    | -               |      | CTT19S  | 2CPX052371R9999 |      |
|                                                                                      |    | 2  | 5  | B29                | -                    | -               |      | CTT29S  | 2CPX052372R9999 |      |
|                                                                                      |    | 3  | 5  | B39                | CTT19                | 2CPX052351R9999 |      | CTT29S  | 2CPX052372R9999 |      |
|                                                                                      |    | 4  | 5  | B49                | CTT29                | 2CPX052352R9999 |      | CTT29S  | 2CPX052372R9999 |      |
|                                                                                      |    | 5  | 5  | B59                | CTT29                | 2CPX052352R9999 |      | CTT39S  | 2CPX052373R9999 |      |

> Wymiary drzwiczek przezroczystych — zob. str. 2/29  
> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn

### Szafki naścienne ComfortLine B

Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi

| Artykuł                                                                          | GU | PW | BH | Do użytku z szafką* | Drzwiczki bez zamka |         |      | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------|------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                  |    |    |    |                     | Typ                 | Nr kat. | Cena | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
|  | 3  | 1  | 00 | B13                 | -                   | -       | -    | CTL13S              | 2CPX052374R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 00 | B23                 | -                   | -       | -    | CTL23S              | 2CPX052375R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 00 | B33                 | -                   | -       | -    | CTL23S              | 2CPX052375R9999 |      |
|                                                                                  | 4  | 1  | 0  | B14                 | -                   | -       | -    | CTL14S              | 2CPX052376R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 0  | B24                 | -                   | -       | -    | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 0  | B34                 | -                   | -       | -    | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 0  | B44                 | -                   | -       | -    | CTL24S              | 2CPX052377R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 0  | B54                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 5  | 1  | 1  | B15                 | -                   | -       | -    | CTL15S              | 2CPX052378R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 1  | B25                 | -                   | -       | -    | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 1  | B35                 | -                   | -       | -    | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 1  | B45                 | -                   | -       | -    | CTL25S              | 2CPX052379R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 1  | B55                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 6  | 1  | 2  | B16                 | -                   | -       | -    | CTL16S              | 2CPX052380R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 2  | B26                 | -                   | -       | -    | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 2  | B36                 | -                   | -       | -    | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 2  | B46                 | -                   | -       | -    | CTL26S              | 2CPX052381R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 2  | B56                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 7  | 1  | 3  | B17                 | -                   | -       | -    | CTL17S              | 2CPX052382R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 3  | B27                 | -                   | -       | -    | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 3  | B37                 | -                   | -       | -    | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 3  | B47                 | -                   | -       | -    | CTL27S              | 2CPX052383R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 3  | B57                 | -                   | -       | -    | CTL37S              | 2CPX052384R9999 |      |
|                                                                                  | 8  | 1  | 4  | B18                 | -                   | -       | -    | CTL18S              | 2CPX052484R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 4  | B28                 | -                   | -       | -    | CTL28S              | 2CPX052485R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 4  | B38                 | -                   | -       | -    | CTL28S              | 2CPX052485R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 4  | B48                 | -                   | -       | -    | CTL28S              | 2CPX052485R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 4  | B58                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                  | 9  | 1  | 5  | B19                 | -                   | -       | -    | CTL19S              | 2CPX052385R9999 |      |
|                                                                                  |    | 2  | 5  | B29                 | -                   | -       | -    | CTL29S              | 2CPX052386R9999 |      |
|                                                                                  |    | 3  | 5  | B39                 | -                   | -       | -    | CTL29S              | 2CPX052386R9999 |      |
|                                                                                  |    | 4  | 5  | B49                 | -                   | -       | -    | CTL29S              | 2CPX052386R9999 |      |
|                                                                                  |    | 5  | 5  | B59                 | -                   | -       | -    | CTL39S              | 2CPX052387R9999 |      |

> Wymiary drzwiczek — zob. str. 2/29  
> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
\* W połączeniu z szafką ComfortLine B o klasie ochrony IP30

CTL27S

### Szafki naścienne ComfortLine B

Akcesoria — drzwiczki z blachy stalowej z plastikową wstawką i otworami wentylacyjnymi (drzwiczki WiFi)

| Artykuł                                                                             | GU | PW | BH | Do użytku z szafką* | Drzwiczki bez zamka |         |      | Drzwiczki z zamkiem |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------|------|---------------------|-----------------|------|
|                                                                                     |    |    |    |                     | Typ                 | Nr kat. | Cena | Typ                 | Nr kat.         | Cena |
|  | 3  | 1  | 00 | B13                 | -                   | -       | -    | CTW13S              | 2CPX052388R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 00 | B23                 | -                   | -       | -    | CTW23S              | 2CPX052389R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 00 | B33                 | -                   | -       | -    | CTW23S              | 2CPX052389R9999 |      |
|                                                                                     | 4  | 1  | 0  | B14                 | -                   | -       | -    | CTW14S              | 2CPX052390R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 0  | B24                 | -                   | -       | -    | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 0  | B34                 | -                   | -       | -    | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4  | 0  | B44                 | -                   | -       | -    | CTW24S              | 2CPX052391R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5  | 0  | B54                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 5  | 1  | 1  | B15                 | -                   | -       | -    | CTW15S              | 2CPX052392R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 1  | B25                 | -                   | -       | -    | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 1  | B35                 | -                   | -       | -    | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4  | 1  | B45                 | -                   | -       | -    | CTW25S              | 2CPX052393R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5  | 1  | B55                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 6  | 1  | 2  | B16                 | -                   | -       | -    | CTW16S              | 2CPX052394R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 2  | B26                 | -                   | -       | -    | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 2  | B36                 | -                   | -       | -    | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4  | 2  | B46                 | -                   | -       | -    | CTW26S              | 2CPX052395R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5  | 2  | B56                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 7  | 1  | 3  | B17                 | -                   | -       | -    | CTW17S              | 2CPX052396R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 3  | B27                 | -                   | -       | -    | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 3  | B37                 | -                   | -       | -    | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4  | 3  | B47                 | -                   | -       | -    | CTW27S              | 2CPX052397R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5  | 3  | B57                 | -                   | -       | -    | CTW37S              | 2CPX052398R9999 |      |
|                                                                                     | 8  | 1  | 4  | B18                 | -                   | -       | -    | CTW18S              | 2CPX052486R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 4  | B28                 | -                   | -       | -    | CTW28S              | 2CPX052487R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 4  | B38                 | -                   | -       | -    | CTW28S              | 2CPX052487R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4  | 4  | B48                 | -                   | -       | -    | CTW28S              | 2CPX052487R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5  | 4  | B58                 | -                   | -       | -    | -                   | -               |      |
|                                                                                     | 9  | 1  | 5  | B19                 | -                   | -       | -    | CTW19S              | 2CPX052399R9999 |      |
|                                                                                     |    | 2  | 5  | B29                 | -                   | -       | -    | CTW29S              | 2CPX052400R9999 |      |
|                                                                                     |    | 3  | 5  | B39                 | -                   | -       | -    | CTW29S              | 2CPX052400R9999 |      |
|                                                                                     |    | 4  | 5  | B49                 | -                   | -       | -    | CTW29S              | 2CPX052400R9999 |      |
|                                                                                     |    | 5  | 5  | B59                 | -                   | -       | -    | CTW39S              | 2CPX052401R9999 |      |


> Wymiary drzwiczek — zob. str. 2/29  
> Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn  
\* W połączeniu z szafką ComfortLine B o klasie ochrony IP30

CTW27S



Szafki naścienne ComfortLine B IP44

Wymiary




| Typ | GU | PW | SU  | OH | Wymiary zewnętrzne |      | Mocowanie wewnętrzne |      | Drzwiczki  | Drzwiczki  |
|-----|----|----|-----|----|--------------------|------|----------------------|------|------------|------------|
|     |    |    |     |    | H                  | B    | H1                   | B1   | bez zamka  | z zamkiem  |
| B13 | 3  | 1  | 36  | 00 | 500                | 300  | 452                  | 252  | -          | 471 x 271  |
| B23 |    | 2  | 72  |    | 500                | 550  | 452                  | 502  | -          | 471 x 521  |
| B33 |    | 3  | 108 |    | 500                | 800  | 452                  | 752  | 471 x 248  | 471 x 521  |
| B14 | 4  | 1  | 48  | 0  | 650                | 300  | 602                  | 252  | -          | 621 x 271  |
| B24 |    | 2  | 96  |    | 650                | 550  | 602                  | 502  | -          | 621 x 521  |
| B34 |    | 3  | 144 |    | 650                | 800  | 602                  | 752  | 621 x 248  | 621 x 521  |
| B44 |    | 4  | 192 |    | 650                | 1050 | 602                  | 1002 | 621 x 498  | 621 x 521  |
| B54 |    | 5  | 240 |    | 650                | 1300 | 602                  | 1252 | 621 x 498  | 621 x 771  |
| B15 | 5  | 1  | 60  | 1  | 800                | 300  | 752                  | 252  | -          | 771 x 271  |
| B25 |    | 2  | 120 |    | 800                | 550  | 752                  | 502  | -          | 771 x 521  |
| B35 |    | 3  | 180 |    | 800                | 800  | 752                  | 752  | 771 x 248  | 771 x 521  |
| B45 |    | 4  | 240 |    | 800                | 1050 | 752                  | 1002 | 771 x 498  | 771 x 521  |
| B55 |    | 5  | 300 |    | 800                | 1300 | 752                  | 1252 | 771 x 498  | 771 x 771  |
| B16 | 6  | 1  | 72  | 2  | 950                | 300  | 902                  | 252  | -          | 921 x 271  |
| B26 |    | 2  | 144 |    | 950                | 550  | 902                  | 502  | -          | 921 x 521  |
| B36 |    | 3  | 216 |    | 950                | 800  | 902                  | 752  | 921 x 248  | 921 x 521  |
| B46 |    | 4  | 288 |    | 950                | 1050 | 902                  | 1002 | 921 x 498  | 921 x 521  |
| B56 |    | 5  | 360 |    | 950                | 1300 | 902                  | 1252 | 921 x 498  | 921 x 771  |
| B17 | 7  | 1  | 84  | 3  | 1100               | 300  | 1052                 | 252  | -          | 1071 x 271 |
| B27 |    | 2  | 168 |    | 1100               | 550  | 1052                 | 502  | -          | 1071 x 521 |
| B37 |    | 3  | 252 |    | 1100               | 800  | 1052                 | 752  | 1071 x 248 | 1071 x 521 |
| B47 |    | 4  | 336 |    | 1100               | 1050 | 1052                 | 1002 | 1071 x 498 | 1071 x 521 |
| B57 |    | 5  | 420 |    | 1100               | 1300 | 1052                 | 1252 | 1071 x 498 | 1071 x 771 |
| B18 | 8  | 1  | 96  | 4  | 1250               | 300  | 1202                 | 252  | -          | 1221 x 271 |
| B28 |    | 2  | 192 |    | 1250               | 550  | 1202                 | 502  | -          | 1221 x 521 |
| B38 |    | 3  | 288 |    | 1250               | 800  | 1202                 | 752  | 1221 x 248 | 1221 x 521 |
| B48 |    | 4  | 384 |    | 1250               | 1050 | 1202                 | 1002 | 1221 x 498 | 1221 x 521 |
| B58 |    | 5  | 480 |    | 1250               | 1300 | 1202                 | 1252 | 1221 x 498 | 1221 x 771 |
| B19 | 9  | 1  | 108 | 5  | 1400               | 300  | 1352                 | 252  | -          | 1371 x 271 |
| B29 |    | 2  | 216 |    | 1400               | 550  | 1352                 | 502  | -          | 1371 x 521 |
| B39 |    | 3  | 324 |    | 1400               | 800  | 1352                 | 752  | 1371 x 248 | 1371 x 521 |
| B49 |    | 4  | 432 |    | 1400               | 1050 | 1352                 | 1002 | 1371 x 498 | 1371 x 521 |
| B59 |    | 5  | 540 |    | 1400               | 1300 | 1352                 | 1252 | 1371 x 498 | 1371 x 771 |

> Wymiary w mm | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Szafki naścienne ComfortLine B IP44

Wymiary i straty mocy




| Typ | GU | PW | SU  | OH | Wymiary zewnętrzne |          | Mocowanie wewnętrzne |      | Straty mocy* |  |
|-----|----|----|-----|----|--------------------|----------|----------------------|------|--------------|--|
|     |    |    |     |    | H2                 | B2       | H3                   | B3   | PV (W)       |  |
| B13 | 3  | 1  | 36  | 00 | 624 ±12            | 371 ±12  | 428                  | 175  | 28,7         |  |
| B23 |    | 2  | 72  |    | 624 ±12            | 621 ±12  | 428                  | 425  | 47,2         |  |
| B33 |    | 3  | 108 |    | 624 ±12            | 871 ±12  | 428                  | 675  | 66,8         |  |
| B14 | 4  | 1  | 48  | 0  | 774 ±12            | 371 ±12  | 578                  | 175  | 35           |  |
| B24 |    | 2  | 96  |    | 774 ±12            | 621 ±12  | 578                  | 425  | 56           |  |
| B34 |    | 3  | 144 |    | 774 ±12            | 871 ±12  | 578                  | 675  | 59,5         |  |
| B44 |    | 4  | 192 |    | 774 ±12            | 1121 ±12 | 578                  | 925  | 80,4         |  |
| B54 |    | 5  | 240 |    | 774 ±12            | 1371 ±12 | 578                  | 1175 | 104,9        |  |
| B15 | 5  | 1  | 60  | 1  | 924 ±12            | 371 ±12  | 728                  | 175  | 41,4         |  |
| B25 |    | 2  | 120 |    | 924 ±12            | 621 ±12  | 728                  | 425  | 65           |  |
| B35 |    | 3  | 180 |    | 924 ±12            | 871 ±12  | 728                  | 675  | 69,4         |  |
| B45 |    | 4  | 240 |    | 924 ±12            | 1121 ±12 | 728                  | 925  | 96,1         |  |
| B55 |    | 5  | 300 |    | 924 ±12            | 1371 ±12 | 728                  | 1175 | 127,6        |  |
| B16 | 6  | 1  | 72  | 2  | 1074 ±12           | 371 ±12  | 878                  | 175  | 47,8         |  |
| B26 |    | 2  | 144 |    | 1074 ±12           | 621 ±12  | 878                  | 425  | 51,6         |  |
| B36 |    | 3  | 216 |    | 1074 ±12           | 871 ±12  | 878                  | 675  | 78,7         |  |
| B46 |    | 4  | 288 |    | 1074 ±12           | 1121 ±12 | 878                  | 925  | 111,9        |  |
| B56 |    | 5  | 360 |    | 1074 ±12           | 1371 ±12 | 878                  | 1175 | 150,1        |  |
| B17 | 7  | 1  | 84  | 3  | 1224 ±12           | 371 ±12  | 1028                 | 175  | 54,2         |  |
| B27 |    | 2  | 168 |    | 1224 ±12           | 621 ±12  | 1028                 | 425  | 60,4         |  |
| B37 |    | 3  | 252 |    | 1224 ±12           | 871 ±12  | 1028                 | 675  | 87,2         |  |
| B47 |    | 4  | 336 |    | 1224 ±12           | 1121 ±12 | 1028                 | 925  | 130,6        |  |
| B57 |    | 5  | 420 |    | 1224 ±12           | 1371 ±12 | 1028                 | 1175 | 170,3        |  |
| B18 | 8  | 1  | 96  | 4  | 1374 ±12           | 371 ±12  | 1178                 | 175  | 60,6         |  |
| B28 |    | 2  | 192 |    | 1374 ±12           | 621 ±12  | 1178                 | 425  | 68           |  |
| B38 |    | 3  | 288 |    | 1374 ±12           | 871 ±12  | 1178                 | 675  | 101          |  |
| B48 |    | 4  | 384 |    | 1374 ±12           | 1121 ±12 | 1178                 | 925  | 146,6        |  |
| B58 |    | 5  | 480 |    | 1374 ±12           | 1371 ±12 | 1178                 | 1175 | 189,7        |  |
| B19 | 9  | 1  | 108 | 5  | 1524 ±12           | 371 ±12  | 1328                 | 175  | 66,9         |  |
| B29 |    | 2  | 216 |    | 1524 ±12           | 621 ±12  | 1328                 | 425  | 77,4         |  |
| B39 |    | 3  | 324 |    | 1524 ±12           | 871 ±12  | 1328                 | 675  | 117,7        |  |
| B49 |    | 4  | 432 |    | 1524 ±12           | 1121 ±12 | 1328                 | 925  | 155,6        |  |
| B59 |    | 5  | 540 |    | 1524 ±12           | 1371 ±12 | 1328                 | 1175 | 204,7        |  |

> Wymiary w mm | \* Strata mocy (W) przy nadmiernej temperaturze ΔT 20K

Szafki naścienne ComfortLine B IP44

Wymiary drzwiczek przezroczystych




| Szafka |    |    |    | Drzwiczki bez zamka |              |                       | Drzwiczki z zamkiem |              |                       |
|--------|----|----|----|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Typ    | GU | PW | BH | Typ                 | Wys. x szer. | Okienko BS(L) HS x BS | Typ                 | Wys. x szer. | Okienko BS(R) HS x BS |
| B13    | 3  | 1  | 00 | -                   | -            | -                     | CTT13S              | 471 x 271    | 341 x 108             |
| B23    |    | 2  | 00 | -                   | -            | -                     | CTT23S              | 471 x 521    | 341 x 358             |
| B33    |    | 3  | 00 | CTT13               | 471 x 248    | 341 x 108             | CTT23S              | 471 x 521    | 341 x 358             |
| B14    | 4  | 1  | 0  | -                   | -            | -                     | CTT14S              | 621 x 271    | 491 x 108             |
| B24    |    | 2  | 0  | -                   | -            | -                     | CTT24S              | 621 x 521    | 491 x 358             |
| B34    |    | 3  | 0  | CTT14               | 621 x 248    | 491 x 108             | CTT24S              | 621 x 521    | 491 x 358             |
| B44    |    | 4  | 0  | CTT24               | 621 x 498    | 491 x 358             | CTT24S              | 621 x 521    | 491 x 358             |
| B54    |    | 5  | 0  | CTT24               | 621 x 498    | 491 x 358             | CTT34S              | 621 x 771    | 491 x 608             |
| B15    | 5  | 1  | 1  | -                   | -            | -                     | CTT15S              | 771 x 271    | 641 x 108             |
| B25    |    | 2  | 1  | -                   | -            | -                     | CTT25S              | 771 x 521    | 641 x 358             |
| B35    |    | 3  | 1  | CTT15               | 771 x 248    | 641 x 108             | CTT25S              | 771 x 521    | 641 x 358             |
| B45    |    | 4  | 1  | CTT25               | 771 x 498    | 641 x 358             | CTT25S              | 771 x 521    | 641 x 358             |
| B55    |    | 5  | 1  | CTT25               | 771 x 498    | 641 x 358             | CTT35S              | 771 x 771    | 641 x 608             |
| B16    | 6  | 1  | 2  | -                   | -            | -                     | CTT16S              | 921 x 271    | 791 x 108             |
| B26    |    | 2  | 2  | -                   | -            | -                     | CTT26S              | 921 x 521    | 791 x 358             |
| B36    |    | 3  | 2  | CTT16               | 921 x 248    | 791 x 108             | CTT26S              | 921 x 521    | 791 x 358             |
| B46    |    | 4  | 2  | CTT26               | 921 x 498    | 791 x 358             | CTT26S              | 921 x 521    | 791 x 358             |
| B56    |    | 5  | 2  | CTT26               | 921 x 498    | 791 x 358             | CTT36S              | 921 x 771    | 791 x 608             |
| B17    | 7  | 1  | 3  | -                   | -            | -                     | CTT17S              | 1071 x 271   | 941 x 108             |
| B27    |    | 2  | 3  | -                   | -            | -                     | CTT27S              | 1071 x 521   | 941 x 358             |
| B37    |    | 3  | 3  | CTT17               | 1071 x 248   | 941 x 108             | CTT27S              | 1071 x 521   | 941 x 358             |
| B47    |    | 4  | 3  | CTT27               | 1071 x 498   | 941 x 358             | CTT27S              | 1071 x 521   | 941 x 358             |
| B57    |    | 5  | 3  | CTT27               | 1071 x 498   | 941 x 358             | CTT37S              | 1071 x 771   | 941 x 608             |
| B18    | 8  | 1  | 4  | -                   | -            | -                     | CTT18S              | 1221 x 271   | 1091 x 108            |
| B28    |    | 2  | 4  | -                   | -            | -                     | CTT28S              | 1221 x 521   | 1091 x 358            |
| B38    |    | 3  | 4  | CTT18               | 1221 x 248   | 1091 x 108            | CTT28S              | 1221 x 521   | 1091 x 358            |
| B48    |    | 4  | 4  | CTT28               | 1221 x 498   | 1091 x 358            | CTT28S              | 1221 x 521   | 1091 x 358            |
| B58    |    | 5  | 4  | CTT28               | 1221 x 498   | 1091 x 358            | CTT38S              | 1221 x 771   | 1091 x 608            |
| B19    | 9  | 1  | 5  | -                   | -            | -                     | CTT19S              | 1371 x 271   | 1241 x 108            |
| B29    |    | 2  | 5  | -                   | -            | -                     | CTT29S              | 1371 x 521   | 1241 x 358            |
| B39    |    | 3  | 5  | CTT19               | 1371 x 248   | 1241 x 108            | CTT29S              | 1371 x 521   | 1241 x 358            |
| B49    |    | 4  | 5  | CTT29               | 1371 x 498   | 1241 x 358            | CTT29S              | 1371 x 521   | 1241 x 358            |
| B59    |    | 5  | 5  | CTT29               | 1371 x 498   | 1241 x 358            | CTT39S              | 1371 x 771   | 1241 x 608            |

> Wymiary w mm | Drzwiczki dwuskrzydłowe w szafkach o szerokości co najmniej trzech kolumn


Szafki naścienne ComfortLine A/B IP44

Wymiary otworów na kable dla modułów Keystone i E-Dat

Otworky na kable w modułach Keystone



Wymiary otworów na kable w modułach E-Dat



> Wymiary w mm