

OT1000-1600

1SCC301047M0208 Document no. 34OT1000-1600 H

OT800-1600_






OT 1000/ 1250/ 1600E_ OT 800/ 1200U_													
		01	02	03	04	11	12	13	22	03W4	04W4	03W8	04W8
A	mm	174,50	254,50	334,50	414,50	254,50	334,50	414,50	414,50	454,50	594,50	544,50	729,50
	in	6,87	10,02	13,17	16,32	10,02	13,17	16,32	16,32	17,89	23,41	21,44	28,72
B	mm		80	80	80		80	80	80	140	140	185	185
	in		3,15	3,15	3,15		3,15	3,15	3,15	5,51	5,51	7,28	7,28
A1	mm	134	214	294	374	214	294	374	374	414	554	504	689
	in	5,28	8,43	11,57	14,72	8,43	11,57	14,72	14,72	16,30	21,81	19,84	27,13
B1	mm	164	244	324	404	244	324	404	404	444	584	534	719
	in	6,46	9,61	12,76	15,91	9,61	12,76	15,91	15,91	17,48	22,99	21,02	28,31
C1	mm	190	270	350	430	270	350	430	430	470	610	560	745
	in	7,48	10,63	13,78	16,93	10,63	13,78	16,93	16,93	18,50	24,02	22,05	29,33

OT1000-1600

OZX_




OT1000-1600
OZXB3
OZXB4
OZXB5
OZXB6
OZXB7L

OT800U_
OZXA800
OZXA806


OT1200U_
OZXA1200
OZXA1206

KA00019


Label



KA00022



OTZ1600E




KA00024

OT1000-1600

Clearances per UL98

Minimum enclosure size or equivalent volume

Current	800 A	1200 A
Height mm/in	1220/48	700/27,5
Width mm/in	610/24	900/35,4
Depth mm/in	305/12	400/15,7





A	0
B	13 mm/0,5 in
D	36 mm/1,4 in


Cable size	
AWG	**C**
2	100 mm/4 in
1	100 mm/4 in
1/0	125 mm/5 in
2/0	150 mm/6 in
3/0 - 4/0	175 mm/7 in


Cable size	
MCM	**C**
250	200 mm/8 in
300	250 mm/10 in
350	300 mm/12 in
400	330 mm/13 in
500	356 mm/14 in
600	381 mm/15 in

OTS_










M12	50...75 Nm	443-664 lb.in


OT1000-1600

OTB_

Barriers 68912 or shrouds must be used on OT800U_ and OT1200U_ to maintain 1″ clearance, if lugs are wider than 54 mm (2,13 in).


Type for package of 6 barriers is OTB1600/6.






KA00020

OEA28







KA00063


OT1000-1600


OTV_


OTV1000EK


















Note: Use protection against direct contact. For example:






OTZT4



OTZT4_


1
A
B
C
D
CLICK!



2
A
B
3
4 Nm 35 lb.in
Torx 20
4
B
A
OXP12x_
5
1,2 Nm
11 lb.in
△ NOTE:
min. 92 mm
3,6 in
Handle: OHB274J12
Locking
Ø8 mm 0,32 in
A04019

OT1000-1600


OA_



OA_



or



OT1000-1600

OT_N3 & OXN1250T




ABB Oy
Breakers and Switches
P.O. Box 622
FI-65101 Vaasa, Finland

Telephone +358 10 2211
Telefax +358 10 224 5708