

OETLZW 11, 20, 21



	A	B	C
OETLZW 11	210+(0...11)x20 mm	210+(o...9)x20 mm	12
OETLZW 20	210+(0...18)x20 mm		8
OETLZW 21	210+(0...9)x20 mm		8

OETLZW 12,13



	A	B	D
OETLZW 12	210+(0...18)x20 mm	250+(0...18)x20 mm	220 mm
OETLZW 13	210+(0...18)x20 mm		320 mm




ABB Oy

P.O. Box 622
SF-65101 Vaasa
Finland

Telephone +358 10 224 000
Telefax +358 10 244 5708


OETLZW_

1SCC390033M0008 / 1031 1128

Document no. 34 OETLZW 11 H


OETLZW 11

OETL 400
OESA 200...800
OT 315...800
OS 315..400




OETLZW 21

OETL
200...315




OETLZW 20

OETL 200...315




OETLZW 12


OETL 630...1600
OESA 600...800
OT 315...800
OS 600..800




OETLZW 13

OETL
400...1600
OESA
200...800
OT
315...800
OS
315..800





	A
OETL 200...315	1 ± 0,2 Nm
OETL 400...800	3 ± 0,2 Nm
OETL 1000...1600	3 ± 0,2 Nm
OESA 200...400	3 ± 0,2 Nm
OESA 630...800	3 ± 0,2 Nm
OS 315...400	1,2 ± 0,2 Nm
OS 600...800	1,2 ± 0,2 Nm
OT 315...400	1,2 ± 0,2 Nm
OT 630...800	1,2 ± 0,2 Nm



S01707B

