

34OHM45-275 rev. C / 1SCC390055M0003

OHM_
Installation instruction





Power and productivity
for a better world™







	1 Nm / lb.in	2 Nm / lb.in
OETL 200...315	1 / 8,9	1 / 8,9
OETL 400...1600	5 / 44,5	4 / 35,6
OESA 32...160	1 / 8,9	
OESA 200...800	5 / 44,5	4 / 35,6
OS 20...160	1,6-1,8 / 14-16	
OT 16...125	0,8 / 7,1	
OT 16-125E6-8	1,6-1,8 / 14-16	
OT 160	1 / 8,9	






2
1
ON
OFF
1
OHM_45...275_
2
OHM_45...275_
ON
OFF
3
OHM_45...275_T
ON
OFF
Test
Ø5...Ø10mm
A09056A



A	L	■ B
OHM 45J6	45	6
OHM 65J6	65	6
OHM 125J12	125	12
OHM 175J12	175	12
OHM 275J12	275	12

A00268A

Protected by ABB Oy, Protection and Connection, Vaasa Finland

For more information please contact:

ABB Oy, Protection and Connection
P.O. Box 622, FI-65101 Vaasa, Finland
www.abb.com/lowvoltage

Power and productivity
for a better world™