



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307822379

委托人名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

生产者(制造商)名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

生产企业名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

S201M, S201M-NA, S202M, S203M, S203M-NA, S204M; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年11月19日

有效期至: 2020年11月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1281085



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2015010307822379

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Moulded Case Circuit-breaker

S201M, S201M-NA, S202M, S203M, S203M-NA, S204M;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Nov.19, 2015

Date of expiry: Nov.19, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1281085



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2015010307822379

纸号: 1281085

S201M, S201M-NA, S202M, S203M, S203M-NA, S204M;

Ui: 440V; Uimp: 4kV; Ue: AC133V/230V(1P, 1P+N), AC230V/400V/440V(2P, 3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A(type B); 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A(type C, D); 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 50A, 60A, 63A(type K); 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A(type Z);

Type B, C, D, K, Z;

AC133V(1P, 1P+N): Ics: 18.75kA(0.5-40A), 15kA(50A, 63A); Icu: 25kA;

AC230V(1P, 1P+N): Ics: 11.25kA(0.5-40A), 7.5kA(50A, 63A); Icu: 15kA;

AC230V(2P, 3P, 3P+N, 4P): Ics: 18.75kA(0.5-40A), 15kA(50A, 63A); Icu: 25kA;

AC400V/440V(2P, 3P, 3P+N, 4P): Ics: 11.25kA(0.5-40A), 7.5kA(50A, 63A); Icu: 15kA;

使用类别: A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

适用频率: 50Hz;

适用隔离: Poles: 1P, 1P+N(switced N pole), 2P, 3P, 3P+N(switced N pole), 4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2015010307822379

纸号: 1281085

型号的解释:

$\frac{S20}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{M}{1}$ $\frac{-NA}{3}$ $\frac{C}{4}$ $\frac{16}{5}$

1—Basic Type 系列型号 S200M

2—Number of Product Pole 保护极数:
1-1P, 2-2P, 3-3P, 4-4P

3—N Pole 中性极:
Blank 空白: without N Pole 不带中性极
-NA: with N Pole 带中性极

4—Setting current 电流设定
B: $I_i=4I_n$;
C: $I_i=6.5I_n$;
D: $I_i=12I_n$;
K: $I_i=12I_n$;
Z: $I_i=2.5I_n$;

5—Rated Current 额定电流,
B: 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
C and D: 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
K: 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 50A, 60A, 63A;
Z: 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

