


Emax-Tmax T8

DOC. N.° 1SDH000460R0633 - L3631

Supporto sganciatori con secondo sganciatore di apertura
Release support for the second shunt opening release
Halterung der Auslöser mit zweitem Arbeitsstromauslöser
Support délencheurs avec deuxième déclencheur d'ouverture
Soporte desenganchadores con segundo desenganchador de apertura



Potenza di mantenimento
Continuous power consumption ~ 5VA
Leistungsaufnahme bei Dauerbetrieb - 5W
Puissance de maintien
Potencia de mantenimiento


Potenza allo spunto
Inrush power consumption (150 ms) ~200 VA
Leistungsaufnahme bei Anzug - 200 W
Consommation à l'appel
Potencia en el arranque

Tensione di isolamento
Rated insulation voltage 2500 V 50 Hz 1'
Isolationsspannung
Tension d'isolement
Tensión de servicio

Percentuali di funzionamento
Operating percentages IEC 947-2
ED %
Pourcentages de fonctionnement
Porcentajes de funcionamiento

A

Emax-Tmax T8




APERTO
OPEN
AUS-STELLUNG
OUVERT
ABIERTO

BIANCO
WHITE
WEISS
BLANC
BLANCO

B


Emax




Tmax T8

ABB

C



D



- | | |
|-----|---|
| A1 | = Applicazioni dell'interruttore |
| A4 | = Apparecchi e collegamenti indicativi per comando e segnalazione, esterni all'interruttore |
| SO | = Pulsante o contatto per l'apertura dell'interruttore |
| X | = Connettore di consegna per i circuiti ausiliari dell'interruttore in esecuzione estraibile |
| X5 | = Connettore per le applicazioni dell'interruttore |
| XV | = Morsettiera di consegna per i circuiti ausiliari dell'interruttore in esecuzione fissa |
| YO2 | = Secondo sganciatore di apertura |
| A1 | = C. breaker accessories |
| A4 | = Indicative devices and connections for control and signalling, external to c. breaker |
| SO | = Pushbutton or contact for opening c. breaker |
| X | = Delivery connector for auxiliary circuits of withdrawable version c. breaker |
| X5 | = Connector for the accessories of the c. breaker |
| XV | = Delivery terminal board for auxiliary circuits of fixed version c. breaker |
| YO2 | = Second shunt opening release |
| A1 | = Zubehörteile des Leistungsschalters |
| A4 | = Geräte und Schaltungen für Steuerung und Anzeige, außerhalb des Leistungsschalters |
| SO | = Ausschalttaste bzw. Öffner für Leistungsschalter |
| X | = Liefersteckvorrichtung für die Hilfsstromkreise des Leistungsschalters in ausfahrbarer Ausführung |
| X5 | = Steckvorrichtung für die Zubehörteile des Leistungsschalters |
| XV | = Lieferklemmleiste für die Hilfsstromkreise des Leistungsschalters in fester Ausführung |
| YO2 | = Zweite Ausschaltauslöser |
| A1 | = Accessoires du disjoncteur |
| A4 | = Appareils et connexions indicatifs pour commande et signalisations, placés à l'extérieur du disjoncteur |
| SO | = Bouton-poussoir ou contact pour l'ouverture du disjoncteur |
| X | = Connecteur de livraison pour les circuits auxiliaires du disjoncteur en version débrochable |
| X5 | = Connecteur pour les accessoires du déclencheur |
| XV | = Bornier de livraison pour les circuits auxiliaires du disjoncteur en version fixe |
| YO2 | = Deuxième déclencheur d'ouverture |
| A1 | = Aplicaciones del interruptor |
| A4 | = Dispositivos y conexiones indicativos para mando y señalización, externos al interruptor |
| SO | = Pulsador o contacto para abrir el interruptor |
| X | = Conector de entrega para circuitos auxiliares del interruptor en ejecución extraíble |
| X5 | = Conector para aplicaciones del interruptor |
| XV | = Bornera de entrega para los circuitos auxiliares del interruptor en ejecución fija |
| YO2 | = Segundo relé de apertura |



ABB S.p.A.
ABB SACE Division

Via Baioni, 35
24123 Bergamo Italy
Tel.: +39 035 395.111 - Telefax: +39 035 395.306-433

<http://www.abb.com>