


Tolerances generales sur
pieces moulees selon
DIN 16901 (FPTC 407364)
130 140

Tolerances generales selon ISO 2768
Degre de precision
f m c v H K L

Ce document, propriete exclusive de notre
Societe, est strictement confidentiel. II
ne peut etre communique, copie ou
reproduit sans son autorisation ecrite.

We reserve all rights in this document and in the
information contained therein. Reproduction, use
or disclosure to third parties without express
authority is strictly forbidden.



Cote A : REPOS / REST
(contact fermé / closed)

Dimensions	A	B	C
CB5-01 on			
AF09/12/16..-30-..	92	7,5	45
AF09/16..-40/22-..	92	7,5	45
AF26/30/38..-30-..	101	7,5	45
AF26/38..-40/22-..	116	7,5	45
AF40/52/65..-30-..	125.5	12,5	55
AF40/52..-40/22-..	129	20	70
AF80..96..-30-..	130.5	20	70
AF80..-40/22-..	131	30	90

(*) : distance minimale d'un composant à la terre
(*) : minimum distance to grounded component

Modif.							First EO	ECN501707					
							Echelle	1					
	A	Création plan pour Gamme AF		07.10.13	501707	JP.R	V.P	Control	V. Parniere		Nb.Page		
	Version	DESCRIPTION		DATE	N° EO	Author	control	Author	JP. Reverdy		1		
ABB FRANCE			Owner : Design Department		Running Number				Doc	Format	Type	N° Page	Version
Title AF09..96 + CB5-01					1SBB505141				D	4	0	01	A
Bloc Contact à impulsion // Impulse Contact block													