

Tolerances generales sur
pieces moulees selon
DIN 16901 (FPTC 407364)

Tolerances generales sur
pieces moulees selon
DIN 16901 (FPTC 407364)


Ce document, propriete exclusive de notre
Societe, est strictement confidentiel. II
ne peut etre communique, copie ou
reproduit sans son autorisation ecrite.

We reserve all rights in this document and in the
information contained therein. Reproduction, use
or disclosure to third parties without express
authority is strictly forbidden.

Ligne de rub: Rubrique No
Ligne de pos: Quantite

f m c v H K L

D		C		B		A	
Ligne de rub: Rubrique No		Position	Texte	Numero d'identification		Masse unitaire	
Ligne de pos: Quantite							



Cote A : REPOS / REST
(contact ouvert / opened)

Dimensions		A	B	C
CB5-10 on				
AF09/12/16..-30-..		93,5	7,5	45
AF09/16..-40/22-..		93,5	7,5	45
AF26/30/38..-30-..		102,5	7,5	45
AF26/38..-40/22-..		117,5	7,5	45
AF40/52/65..-30-..		127	12,5	55
AF40/52..-40-..		130	20	70
AF80..96-30-00..		132	20	70
AF80..-40-00..		132	30	90

(*) : distance minimale d'un composant à la terre
(*) : minimum distance to grounded component

Modif.		First EO		ECN501707		Echelle		1		ABB	
A		Création plan pour Gamme AF		07.10.13		501707		JP.R V.P		Control	
Version		DESCRIPTION		DATE		N° EO		Author		control	
ABB FRANCE		Owner : Design Department		Running Number		Doc		Format		Type	
Title		AF09...96 + CB5-10		1SBB505140D		4		0		01	
Bloc Contact impulsion / Impulse Contact block										A	