

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		Jalousie-/Rollladenaktor mit Binäreingängen 6f, 230 V AC, REG Zur Steuerung von bis zu 6 Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) je Ausgang über KNX und zum Anschluss von bis zu 12 potentialfreien Kontakten. - Keine Hilfsspannung notwendig - Elektromechanisch verriegelte Ausgangskontakte zum Antriebsschutz - Ansteuerung einer Vorzugslage bei Busspannungsausfall Funktion: Positionieren von - Jalousien / Rolläden - Markisen und anderen Behängen - Lüftungsklappen - Tore und Fenster Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: - Zyklische Geräteüberwachung - Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr - Statuswerte anfordern - Telegrammratenbegrenzung - Verhalten bei Busspannungsausfall und Wiederkehr - Position bei Sicherheitsalarmen (2 x Wind- , Regen- oder Frostalarm mit zyklischer Überwachung oder Sperren oder Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme - Direkte Befehle AUF/AB, STOPP, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 8-Bit-Szene - Umkehrpause der Antriebe einstellbar - Automatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Statusinformation (2 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Steuerung von Lüftungsklappen, Schaltbetrieb mit Treppenlichtfunktion Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Eingang möglich: - Verwendung als Schaltsensor - Verwendung als Schalt-/Dimmsensor - Verwendung als Jalousiesensor - Verwendung als Wertsender/Zwangsführung - Sperren des Eingangs - zyklisches Senden - Mindestsignaldauer - 1- oder 2- Tasterbetrieb für Jalousie - Interne Verknüpfung mit Ausgängen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

		JRAS_623031_AT_DE_V2-0 2CDC506086D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		Jalousie-/Rollladenaktor mit Binäreingängen 6f, 230 V AC, REG Ausgänge 6 unabhängige Ausgänge (pro Kanal 2 Relaisausgänge AUF/AB) Eingänge 12 unabhängige Eingänge, Kontaktabfrage Maximale Verlustleistung 4,8 W Maximale Leistungsaufnahme KNX 250 mW Nennspannung max. 230 V AC, 45...65 Hz Nennstrom Ausgänge max. 6 A Betriebsspannung 21 ... 30 V DC Abfragestrom-/spannung Eingänge 0,1 mA/32 V Anschluss Laststromkreis - Schraubklemmen mit Kombikopfschraube - für Leitungen 0,2 bis 6 mm ² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart IP 20, EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 12 TE (216 mm) Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ JRA/S 6.230.3.1 Material:..... Lohn:.....	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

		JRAS_623031_AT_DE_V2-0 2CDC506086D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

JRA/S 6.230.3.1

JRA/S 6.230.3.1