



Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC	5/2
Zubehör Übersicht	5/2
Signal-/Hilfskontakte System pro <i>M Compact</i> ®	5/4
Signal-/Hilfskontakte für S200C, DS202CR, DS203NC und F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+	5/5
Neutralleitertrenner, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser	5/6
Motorantriebe	5/7
Drehalter	5/8
UL und CSA Zulassung	5/9
Betätigungssperre, Klemmabdeckung	5/10
Klemmen	5/11
DIN Schiene	5/12
Abdeckungen, Halterungen	5/13
Zubehör für S750	5/15
Zubehör Hochleistungs-Sicherungsautomat S800	5/16
Hilfskontakt, Neutralleitertrenner,	5/16
Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser	5/16
Zwischenstück, Schaltsperre, Abschließvorrichtung, Polverbinder	5/17
Motorantrieb, Drehhebelantrieb	5/18
Kurzschlussstrombegrenzer, Sammelschiene	5/19
Vorkonfektionierte Phasenschienen	5/20
1-phasig	5/21
2-phasig	5/22
3-phasig	5/23
4-phasig	5/24
Für AFDD DS-ARC1	5/25
Für FI-Blöcke, FI/LS-Kombinationen	5/26
Für Zubehör	5/27
Phasenschienen PS	5/28
Berührungsschutz- und Endkappen	5/28
Anschlussstifte, Einspeiseklemmen	5/29
Phasenschienen BB-SU	5/30
Für S200C	5/30
Phasenschiene PSc	5/31
Für FI/LS DS301C	5/31
Phasenschienen BR-S	5/32
Für FI/LS DS202CR	5/32
Phasenschienen PS	5/33
Für Sicherungssockel, Lasttrennschalter und Sicherungselemente D0	5/33
UL Phasenschienen	5/34
UL 508 Phasenschienen & Zubehör	5/34
UL 489 Phasenschienen & Zubehör	5/35
Verdrahtungsbrücken	5/36

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Zubehör Übersicht



Zubehör



Technischer
Katalog

Zubehör	S200, S200S, S200M, S300P, S200MUC	S200MR	SU200M, S200 U DC, SU200MR	SN201	S200C	S800, DS800, DDA800	SD200
Hilfskontakt							
Unten anbaubar	S2C-Hxx	-	-	-	-	-	S2C-Hxx
Signal-/Hilfskontakte	S2C-S/H6R	S2C-S/H6R	S2C-S6RU	SN201-S oder SN201-IH + S2C-S/H6R	G2C-S/H6 L+R	S800-AUX/ALT	S2C-S/H6R
Hilfskontakt Rechtsanbau 1W	S2C-H6R	S2C-H6R	S2C-H6RU	SN201-IH (+ S2C-H6R)	G2C-H6 L+R	S800-AUX	S2C-H6R
Hilfskontakt Rechtsanbau 2 Kontaktbahnen	S2C-H6-xxR	S2C-H6-xxR	-	SN201-IH + S2C- H6-xxR	-	-	S2C-H6-xxR
Hilfskontakt linksanbau	S2C-H11L	S2C-H11L	-	-	G2C-H6 L+R	-	S2C-H11L
Arbeitsstromauslöser	S2C-Ax	S2C-Ax	S2C-Ax U	SN201-IH + F2C-Ax	-	S800-SOR	S2C-Ax
Unterspannungsauslöser	S2C-UA	S2C-UA	-	SN201-IH + S2C-UA	-	S800-UVR	S2C-UA
Motorantrieb	S2C-CMx	-	-	-	-	S800-RSU-H	S2C-CMx
Automatische Rückstelleinheit	-	-	-	-	-	-	-
Automatische Rückstelleinheit nach Iso Prüfung	-	-	-	-	-	-	-
Automatischer halbjährlicher FI Test	-	-	-	-	-	-	-
Neutralleitertrenner	S2C-Nt	-	-	-	-	S800-NT	S2C-Nt
Mechanisches Auslösemodul	S2C-BP	-	-	-	-	-	S2C-BP
Schaltsperr	SAX	SAX	SAX	SAX	-	S800-PLL	SAX
Drehhebel	S2C-DH	-	-	-	-	S800-RD	S2C-DH

Hinweis: Für eine einfache Konfiguration des Zubehörs steht Ihnen der ABB e-Configure zur Verfügung.
Produkt auswählen - Zahnrad klicken - Zubehör konfigurieren.



F200	F204 125 A, F200 B 80-125 A, F200 B+	DS201	DS301C	DS202CR	DS203NC	DS250N-UC	DS200 und DDA + S200	S-ARC1	DS-ARC1
-	-	S2C-Hxx	-	-	-	S2C-Hxx	S2C-Hxx	-	S2C-Hxx
S2C-S/H6R	F2-125A-B-S/H	S2C-S/H6R	-	G2C-S/H6 L+R	SN201-S oder SN201-IH + S2C-S/H6R	S2C-S/H6R	S2C-S/H6R	S2C-S/H6R	S2C-S/H6R
S2C-H6R	-	S2C-H6R	-	G2C-H6 L+R	SN201-IH (+ S2C-H6R)	S2C-H6R	S2C-H6R	S2C-H6R	S2C-H6R
S2C-H6-xxR	-	S2C-H6-xxR	-	-	-	-	S2C-H6-xxR	S2C-H6-xxR	S2C-H6-xxR
-	-	-	-	G2C-H6 L+R	-	-	-	-	-
F2C-Ax	-	F2C-Ax	-	-	SN201-IH + F2C-Ax	S2C-Ax	S2C-Ax	F2C-Ax	F2C-Ax
S2C-UA	-	S2C-UA	-	-	SN201-IH + S2C-UA	-	S2C-UA	S2C-UA	S2C-UA
F2C-CM	F2-125A-...-CM4	S2C-CM2/3	-	-	-	-	-	-	-
F2C-ARI	F2-125A-...-CM4	-	-	-	-	-	-	-	-
F2C-ARH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2C-ARI-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAx	-	SAx	SAx	-	-	-	SAx	SAx	SAx
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC
Signal-/Hilfskontakte System pro M Compact®



Technische Information
Hilfskontakte

Hilfskontakt
Signalkontakte

Technischer
Katalog



S2C-S/H6R



S2C-H6R




S2C-H6-...R



S2C-H...L



S2C-H...



HKB

Beschreibung	Kontakte	Anbauort	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Signal-/Hilfskontakte (umschaltbar)	1 W	rechts	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	29,80	0,043	1
Hilfskontakt	1 W	rechts	S2C-H6R	2CDS200912R0001	20,70	0,043	1
Hilfskontakt	1 S / 1 Ö	rechts	S2C-H6-11R	2CDS200946R0001	24,60	0,040	1
Hilfskontakt	2 S	rechts	S2C-H6-20R	2CDS200946R0002	24,60	0,040	1
Hilfskontakt	2 Ö	rechts	S2C-H6-02R	2CDS200946R0003	24,60	0,040	1
Hilfskontakt	1 S / 1 Ö	links	S2C-H11L	2CDS200936R0001	29,80	0,040	1
Hilfskontakt	2 S	links	S2C-H20L	2CDS200936R0002	29,80	0,055	1
Hilfskontakt	2 Ö	links	S2C-H02L	2CDS200936R0003	29,80	0,055	1
Hilfskontakt	1 Ö	unten	S2C-H01	2CDS200970R0031	20,70	0,008	1
Hilfskontakt	1 S	unten	S2C-H10	2CDS200970R0032	20,70	0,008	1
Hilfskontakt	1 Ö	unten	S2C-H01 15x	2CDS200970R0041	20,70	0,010	15
Hilfskontakt	1 S	unten	S2C-H10 15x	2CDS200970R0042	20,70	0,010	15

Hilfskontaktbrücke für unten anbaubare Hilfskontakt S2C-H01/S2C-H10

Beschreibung	Module	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Reihenschaltung	1/2 Mod.	HKB	GHV0360504R0100	0,46	0,001	100
Parallelschaltung	1 Mod.	HKB1	GHV0360504R0101	0,46	0,001	100

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Signal-/Hilfskontakte für S200C, DS202CR, DS203NC und F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+



[Technische Information](#)
[Hilfskontakte](#)



[Hilfskontakt](#)
[Signalkontakte](#)



[Technischer](#)
[Katalog](#)



G2C

Signal-/Hilfskontakte für S200C und DS202CR

Beschreibung	Kontakte	Anbau- ort	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Hilfskontakt (H)	1 W	rechts/ links	G2C-H6 L+R	2CDS200931R0001	31,10	0,07	1
Hilfe oder Signal (S/H)	1 W	rechts/ links	G2C-S/H6 L+R	2CDS200932R0001	39,60	0,07	1
Signal-/Hilfs-/Goldkontakte (S/H G)	1 W	rechts/ links	G2C-S/H6 L+R KL	2CDS200932R0011	79,00	0,07	1



G2C-S

Signalkontakt für FI/LS-Schalter (RCBO) DS203NC

Signalkontakt	1 W	rechts	SN201-S	2CSS200924R0001	29,80	0,100	1
---------------	-----	--------	---------	-----------------	-------	-------	---

Kopplungsmodul/Hilfskontakt

für FI/LS-Schalter (RCBO) DS203NC (3P+N in 4 Modulen)

Funktion: Die Anzeige der Gerätekontaktposition und Modul zur Kopplung von anderem System pro *M compact*® Zubehör S2C-... Hilfskontakt, Signal-/Hilfskontakte oder F2C-A... Arbeitsstromauslöser bzw. S2C-UA... Unterspannungsauslöser an die DS203NC-Baureihe.

Kopplungsmodul/Hilfskontakt	1 W	rechts	SN201-IH	2CSS200923R0001	20,30	0,100	1
-----------------------------	-----	--------	----------	-----------------	-------	-------	---



SN201-S

Signal-/Hilfskontakte

für FI (RCCB) F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links)

Signal-/Hilfskontakte	1 W + 1 Ö	links	F2-125A-B-S/H	2CSF200922R0001	39,00	0,040	1
-----------------------	-----------	-------	---------------	-----------------	-------	-------	---



SN201-IH



F2-125-A-B-S/H

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Neutralleitertrenner, Arbeitsstromauslöser,
Unterspannungsauslöser



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



S2C-NT

Manuell bedienbarer Neutralleitertrenner

Der manuell bedienbare Neutralleiter wird auf der linken Seite des Sicherungsautomaten montiert und muss auf der DIN-Schiene einrasten. Durch entsprechende Ausführung des Schalthebels wird beim Einschalten des Sicherungsautomaten der Neutralleiter voreilend zugeschaltet. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, S200M, S300P, S200S, S200MUC und Lasttrennschalter SD200.

Bemessungsspannung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Max. 40 A	S2C-NT	2CDS200918R0001	19,00	0,059	1



S2C-A...

Arbeitsstromauslöser für Sicherungsautomaten, FI-Blöcke und Lasttrennschalter

Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Hauptgerätes, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200 und S300P, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200), DS250N-UC und Lasttrennschalter der Baureihe SD200.

AC/DC 12...60 V	S2C-A1	2CDS200909R0001	51,50	0,133	1
AC 110...415 V oder DC 110...250 V	S2C-A2	2CDS200909R0002	51,50	0,133	1



F2C-A...

Arbeitsstromauslöser für FI, FI/LS und AFDD

Funktion: Fernauslösung des Geräts, wenn eine Spannung angelegt ist. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B bis 63 A, FI/LS-Schalter (RCBO) DS201, DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfskontakt für DS203NC), AFDD S-ARC1 und DS-ARC1.

AC/DC 12...60 V	F2C-A1	2CSS200933R0011	51,50	0,090	1
AC 110...415 V / DC 110...250 V	F2C-A2	2CSS200933R0012	51,50	0,112	1



S2C-UA...

Unterspannungsauslöser

Geeignet für Sicherungsautomaten S200 und S300P, FI-Schutzschalter F200 A bis 100 A, F200 B bis 63 A, FI/LS-Schalter DS201, DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfskontakt für DS203NC), FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200), AFDD S-ARC1, DS-ARC1 und Lasttrennschalter SD200.

12 V DC	S2C-UA 12 DC	2CSS200911R0001	87,50	0,090	1
24 V AC	S2C-UA 24 AC	2CSS200911R0002	87,50	0,090	1
24 V DC	S2C-UA 24 DC	2CSS200911R0007	87,50	0,090	1
48 V AC	S2C-UA 48 AC	2CSS200911R0003	87,50	0,090	1
48 V DC	S2C-UA 48 DC	2CSS200911R0008	87,50	0,090	1
110 V AC	S2C-UA 110 AC	2CSS200911R0004	87,50	0,090	1
110 V DC	S2C-UA 110 DC	2CSS200911R0009	87,50	0,090	1
230 V AC	S2C-UA 230 AC	2CSS200911R0005	87,50	0,090	1
230 V DC	S2C-UA 230 DC	2CSS200911R0010	87,50	0,090	1
400 V AC	S2C-UA 400 AC	2CSS200911R0006	87,50	0,090	1

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Motorantriebe



Technische
Broschüre



S2C-CM

Motorantriebe mit Fern-Ein- und Ausschaltung

Funktion: Das Zu- und Abschalten der gekoppelten Geräte. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, S300P und Lasttrennschalter SD200 bis 63 A, FI/LS DS201 oder FI-Schutzschalter (RCCB) F200 (F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B bis 63 A).

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Motorantrieb für 1P S200, SD200	S2C-CM1	2CSS201997R0013	531,00	0,168	1
Motorantrieb für 2P und 3P S200, SD200, DS201	S2C-CM2/3	2CSS203997R0013	531,00	0,163	1
Motorantrieb für 4P S300P	S2C-CM4	2CSS204997R0013	531,00	0,173	1
Motorantrieb für 2P und 4P F200 RCCB	F2C-CM	2CSF200997R0013	754,00	0,163	1

Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung und automatischer Wiedereinschaltung von FIs

Selbstrückstelleinheit für 2P und 4P F200 RCCB	F2C-ARI	2CSF200996R0013	1.217,00	0,163	1
--	---------	-----------------	----------	-------	---

Motorantrieb für automatische Wiedereinschaltung

Selbstrückstelleinheit nach Fehlerstromprüfung für F202 30 mA max. 63 A	F2C-ARH	2CSF200992R0005	525,00	0,211	1
---	---------	-----------------	--------	-------	---

Hinweis: Für Versorgungsspannung 230 V AC wird zusätzlich der ABB-Klingeltransformator TS16/12 (2CSM228635R0812) benötigt.



F2C-ARI

Motorantriebe für FI (RCCB) F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links)

Versorgungsspannung 24 V AC und 24 V DC bzw. 230 V AC,
1 integrierter Hilfskontakt + 1 integrierter Signalkontakt, Abmessungen (HxBxT): 85x72x76 mm

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Automatik-Fernantrieb 24 V, 125 A	F2-125A-24V-CM4	2CSF200997R1214	1.478,00	0,335	1
Automatik-Fernantrieb 230 V, 125 A	F2-125A-230V-CM4	2CSF200997R1205	1.444,00	0,335	1



F2C-ARH

Anbaumöglichkeiten von Motorantrieben ohne S2C-A1/2 Arbeitsstromauslöser

	Polzahl			
	1 P	2P	3P	4P
Baureihe	SD200	X	X	X
	S200	X	X	X
	S200 M	X	X	X
	S200 M UC	X	X	X
	S300 P	X	X	X

Anbaumöglichkeiten von Motorantrieben mit S2C-A1/2 Arbeitsstromauslöser

	Polzahl			
	1 P	2P	3P	4P
Baureihe	SD200	X	X	
	S200	X	X	
	S200 M	X	X	
	S200 M UC	X	X	
	S300 P	X	X	X



F2-125A-230V-CM4

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Drehschalter



[weiterführende
Information](#)

[Technischer
Katalog](#)



S2C-DH

Drehantrieb

Für die Betätigung von 2-, 3- oder 4-poligen Sicherungsautomaten in geschlossenen Verteilern, für Antriebsachsen von 5 oder 6 mm² (Vierkant)

	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
	S2C-DH	GHS2001901R0003	55,50	0,141	1

Griffe

Griff IP 65, 65 x 65 mm, mit einem Vorhängeschloss abschließbar, max. 3 Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von 5 - 8 mm), Türverriegelung in ON-Position, einstellbar ¹⁾

Farbe	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Schwarz	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	17,60	0,066	1
Gelb-rot	OHYS2AJ	1SCA105296R1001	17,60	0,075	1
Grau	OHGS2AJ	1SCA105265R1001	17,60	0,040	1

Griff IP 65, 65 x 65 mm, Mit einem Vorhängeschloss abschließbar, max. 3 Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von 5 - 8 mm), Türverriegelung in ON-Position

Schwarz	OHBS2AJ1	1SCA105215R1001	17,60	0,063	1
Gelb-rot	OHYS2AJ1	1SCA105297R1001	17,60	0,075	1

¹⁾ OH_2_J ermöglicht die Auswahl des Verhaltens des Sicherungsautomaten, wenn die Schaltschranktür geöffnet wird (eingeschaltet bleiben oder ausschalten). OH_2_J1 führt dazu, dass der Sicherungsautomat ausschaltet, wenn die Schaltschranktür geöffnet wird

Achsverlängerung

Für Selektorgriffe. Achsdurchmesser 6 mm.

Länge	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
85	OXS6X85	1SCA101647R1001	7,35	0,020	10
105	OXS6X105	1SCA108043R1001	7,25	0,020	10
120	OXS6X120	1SCA101654R1001	7,80	0,030	10
130	OXS6X130	1SCA101655R1001	7,85	0,030	10
160	OXS6X160	1SCA101656R1001	7,10	0,050	10
180	OXS6X180	1SCA101659R1001	8,75	0,050	10
250	OXS6X250	1SCA101660R1001	9,25	0,060	10
330	OXS6X330	1SCA101661R1001	10,50	0,080	10

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC
UL und CSA Zulassung



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



S2C-H6R U



S2C-S6R U



S2C-A1 U



S2C-TC20 U

Zubehör für Sicherungsautomaten nach UL und CSA
S2C-H6RU, S2C-S/6RU für SU200M; S200 UDC, SU 200MR
Zur Kombination mit UL489 Geräten zugelassen.

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Hilfskontakt	S2C-H6RU	2CDS200914R0001	15,00	0,035	1
Signalkontakt	S2C-S6RU	2CDS200924R0001	22,20	0,035	1
Arbeitsstromauslöser 12 - 60 V AC/DC	S2C-A1U	2CDS200908R0001	63,00	0,133	1
Arbeitsstromauslöser 110-415 V AC, 110-250 V DC	S2C-A2U	2CDS200908R0002	63,00	0,133	1

Klemmenabdeckung für S200 UDC

IP20 Klemmenabdeckung	S2C-TC20U	2CDS200917R0001	1,35	0,003	20
-----------------------	-----------	-----------------	------	-------	----

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Betätigungssperre, Klemmabdeckung



Technischer
Katalog




SA 1



SA 2



SA 3



KA 27 H + KA 27 S

Betätigungssperre für Sicherungsautomaten und Schalter

Zum Schutz gegen unerlaubtes oder gefahrbringendes Betätigen des Schalthebels. Ein Adapter erlaubt die Sperrung des Schalthebels sowohl im aus- als auch im eingeschalteten Zustand. Die Verriegelung erfolgt mittels Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von max. 3 oder 6 mm. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die Betätigungssperre ist für alle S200 Baureihen, S300P, F200 (Typ A bis 100A, Typ F, Typ B bis 63A), DS201, DS203NC, SD200, E200, S-ARC1, DS-ARC1 geeignet.

		Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Betätigungssperre für Schlossbügel	3 mm	SA1	GJF1101903R0001	5,20	0,004	10
	6 mm	SA1E	GJF1101903R0004	5,20	0,004	10
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln		SA2	GJF1101903R0002	13,40	0,020	10
Vorhängeschloss, identische Schließung mit 2 Schlüsseln		SA2I	GJF1109999R0001	13,40	0,020	10
Betätigungssperre einschl. Vorhänge- schloss mit 3 Schlüsseln in Klarsichtbox		SA3	GJF1101903R0003	15,20	0,050	10

Klemmenabdeckung KA 27


Für allseitigen Schutz gegen Berühren stromführender Teile. Geeignet zum Bau von Schaltanlagen nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 Teil 514) und BGV A2. Die Stirnteile sind auf Hutschienen EN 60 715, 35 mm aufsnappbar. Die Haubenteile sind 486 mm = 27 Module (à 18 mm) lang. Ausbrechstellen pro halbem Modul zum individuellen Einsatz.

		Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Haubenteil, 1 Stk.		KA27H	GHS2101933R0001	12,60	0,118	10
Stirnteil, 1 Stk.		KA27S	GHS2101934R0001	5,65	0,024	10

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC
Klemmen




Technischer
Katalog



SZ-KLB 8, 12, 16, 24



SZ-KTR



SZ-N6/3C; SZ-PE6/3C



SZ-PE11/3

Neutral- und Schutzleiterklemmen mit Isolierträger für Schnellbefestigung auf
DIN-Schienen EN 50 022

Eingang	Ausgang	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²	mm²	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1 x 16	2 x bis 16 6 x bis 10	SZ-KLB8	GJI2320131R0001	7,80	0,027	30
1 x 16	2 x bis 16 10 x bis 10	SZ-KLB12	GJI2320071R0013	9,40	0,038	30
1 x 35	4 x bis 16 12 x bis 10	SZ-KLB16	GJI2320072R0017	13,20	0,062	30
1 x 35	4 x bis 16 20 x bis 10	SZ-KLB24	GJI2320073R0016	22,40	0,100	30

Träger für Klemmen SZ-KLB

für Schraubbefestigung

für SZ-KLB 8 und 12 je 1 Stk. erforderlich

für SZ-KLB 16 und 24 je 2 Stk. erforderlich

Anschluss- kapazität	Länge	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
		SZ-KTR	GJI2024027R0001	0,82	0,004	100

Neutral- und Schutzleiterklemmen mit Isolierträger für Schnellbefestigung auf
DIN-Schienen EN 50 022

Neutralleiter mit Isolierträger blau; Version C fingersicher, Leiteröffnungen einseitig geschlossen

Eingang	Ausgang	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²	mm²	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1 x 16	11 x 16	SZ-N11/3	GHV0360876R0002	6,00	0,045	20
1 x 16	6 x 16	SZ-N6/3C	GHV0360876R0011	4,35	0,025	20
1 x 16	6 x 16	SZ-N11/3C	GHV0360876R0012	6,00	0,045	20

Schutzleiter mit Isolierträger grün/gelb; Version C fingersicher, Leiteröffnungen einseitig geschlossen

Anschlusskapazität	Länge	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1 x 16	6 x 16	SZ-PE6/3	GHV0360876R0004	4,35	0,030	20
1 x 16	11 x 16	SZ-PE11/3	GHV0360876R0005	6,00	0,045	20
1 x 16	6 x 16	SZ-PE6/3C	GHV0360876R0014	4,35	0,030	20
1 x 16	11 x 16	SZ-PE11/3C	GHV0360876R0015	6,00	0,045	20

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

DIN Schiene



Technischer
Katalog



DIN-Schienen
(DIN EN 60 715 – 35 x 7,5 mm) für Einzelmontage mit 2 Schrauben auf ebener Fläche (1 Modul = 17,5 mm)


Länge	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
für 1 Modul	DSW1	GHS2101926R0001	1,45	0,005	10
für 2 Module	DSW2	GHS2101926R0002	2,05	0,011	10
für 3 Module	DSW3	GHS2101926R0003	3,35	0,018	10
für 4 Module	DSW4	GHS2101926R0004	3,60	0,023	10
für 6 Module	DSW6	GHS2101926R0006	3,95	0,035	10

DIN-Schienen DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm, Materialstärke 1 mm,
Oberfläche galvanisch verzinkt.

Länge	Höhe	Befestigung	Stärke	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm				Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1000	7,5	2x Schrauben	1	SZ-SI45.460	GJI2322218R0001	4,35	0,318	10
2000	7,5	Langloch	1	SZ-TS7,5L2	GJI2322218R0007	13,20	0,620	20
2000	15	2x Schrauben	1,5	SZ-SI45.472	GJI2322218R0010	16,40	1,300	10
2000	15	Langloch	1,5	SZ-TS15L2	GJI2322218R0009	24,40	0,780	10




SZ-SI45.460



SZ-TS7.5 L2



SZ-SI45.472



SZ-TS15 L2

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Abdeckungen, Halterungen



Technischer
Katalog



SZ-BP 1



SZ-B



SZ-VP 1500



END

Blindplatten

Für Geräteabdeckungen mit Materialstärken von 1 bis 3 mm,
Breite: 1 Modul = 17,5 mm;
Farbe: Grau RAL 7035, Weiß RAL 9001

Ausschnitthöhe/ Farbe	Abdeckungsbreite mm	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
46/grau	213	SZ-BP1	GHL5301904R0001	3,70	0,033	100
46/grau	220	SZ-BP12G	2CDL000001R1220	3,70	0,024	50
46/weiß	220	SZ-BP 12 W	2CDL000001R2220	3,70	0,020	50

Verschlussplatte

Plombiersicherer Verschluss ausgestanzter Geräteabdeckungen.
Nur von der Innenseite der Geräteabdeckung her lösbar.
Für Geräteabdeckungen mit Materialstärken 1,5 bis 3 mm verwendbar.

Ausschnitthöhe/ Farbe	Breite mm	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
46/grau	1500	SZ-VP1500	GJI9959038R0001	16,10	0,022	10

Endklammer

Verhindert seitliches Verschieben von Einbaugeräten auf Hutschienen nach DIN EN 60 715,
35 x 7,5 mm.


Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
END	GJI1001814R0001	2,40	0,025	50

Zubehör für MCB, RCD, AFDD, MDRC

Abdeckungen, Halterungen



Technischer
Katalog



SZ-FST 2 + SZ-FDT 2



SZ-FB 45.53-3



SZ-FB 45.53-1

Füllstück

Dient u. a. der Wärmeableitung von dicht aneinander aufgereihten Geräten mit hoher Wärmeentwicklung. Breite 8,75 mm, als Distanzstück, zwei verschiedene Höhen, abbrechbar, für Hutschienen nach DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm.

Breite	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
8,75 mm	SZ-FST-2	GHL5301908R0002	2,40	0,013	25

Federraste

zur Montage von Geräten auf DIN-Schienen (DIN EN 60 715, 35 x 7,5)

	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
für Schrauben M4	SZ-FB45.53-3	GJI1842013P0003	0,51	0,002	50
für Schrauben M5	SZ-FB45.53-1	GJI1842013P0004	0,51	0,003	50

Zubehör für S750



Technischer
Katalog



S750DR-AUX

Der Hilfskontakt S750DR-AUX zeigt die Kontaktposition der Haupt-Sicherungsautomaten S750DR mit Hilfe von zwei Wechslern unabhängig voneinander und potentialfrei an. Über eine Funktionsprüftaste kann ein Wechsel der Kontaktstellung simuliert werden, um die korrekte Anzeige der Kontaktposition ohne Schalten des Hauptgeräts zu prüfen.

Die Wechsler erfüllen die Anforderungen der Schutztrennung. Sie sind geeignet für SELV- und PELV-Stromkreise. Der Hilfskontakt ist anbaubar an dafür vorgesehene S750DR 1-4-polige-Geräte.

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Hilfskontakt	S750DR-AUX	2CDH700901R0001	35,50	0,071	1



SA 1



SA 2

Betätigungssperre für Sicherungsautomaten und Schalter

Zum Schutz gegen unerlaubtes oder gefahrbringendes Betätigen des Schalthebels. Ein Adapter erlaubt die Sperrung des Schalthebels sowohl im aus- als auch im eingeschalteten Zustand. Die Verriegelung erfolgt mittels Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von max. 3 oder 6 mm. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die Betätigungssperre ist für alle S200 Baureihen, F200 (Typ A bis 100A, Typ F, Typ B bis 63A), DS201, DS203NC, SD200, E200, S-ARC1, DS-ARC1 geeignet.

	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Betätigungssperre für Schlossbügel 3 mm	SA1	GJF1101903R0001	5,20	0,004	10
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	SA2	GJF1101903R0002	13,40	0,020	10

Zubehör Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Hilfskontakt, Neutralleitertrenner,
Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser



Webseite
Zubehör S800



S800-AUX

S800-AUX Hilfskontakt

Signal-/Hilfskontakte	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
Hilfskontakt	S800-AUX	2CCS800900R0011	65,00	0,050	1

S800-AUX/ALT Kombierter Signal-/Hilfskontakte

Hilfs-/Signalkontakt	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	77,50	0,053	1
----------------------	--------------	-----------------	-------	-------	---

Trennbarer Neutralleiter 63 A

Der S800-Hochleistungsautomat wird vor dem Betätigen des trennbaren Neutralleiters S800-NT zwangsgeöffnet.

Trennbarer Neutralleiter 63 A	S800-NT	2CCS800900R0061	131,00	0,115	1
-------------------------------	---------	-----------------	--------	-------	---



S800-AUX/ALT

Arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
Arbeitsstromauslöser 12 V AC/DC	S800-SOR12	2CCS800900R0201	151,00	0,150	1
Arbeitsstromauslöser 24 V AC/DC	S800-SOR24	2CCS800900R0191	155,00	0,150	1
Arbeitsstromauslöser 48...130 V AC/DC	S800-SOR130	2CCS800900R0221	155,00	0,150	1
Arbeitsstromauslöser 110...250 V AC/DC	S800-SOR250	2CCS800900R0211	155,00	0,150	1
Arbeitsstromauslöser 220...400 V AC/DC	S800-SOR400	2CCS800900R0231	155,00	0,150	1



S800-NT

Unterspannungsauslöser

Unterspannungsauslöser	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
Unterspannungsauslöser 24...36 V AC/DC	S800-UVR36	2CCS800900R0241	196,00	0,150	1
Unterspannungsauslöser 48...60 V AC/DC	S800-UVR60	2CCS800900R0251	196,00	0,150	1
Unterspannungsauslöser 110...130 V AC/DC	S800-UVR130	2CCS800900R0261	196,00	0,150	1
Unterspannungsauslöser 220...250 V AC/DC	S800-UVR250	2CCS800900R0271	196,00	0,150	1



S800-SOR



S800-UVR

Zubehör Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Zwischenstück, Schaltsperre, Abschließvorrichtung, Polverbinder



Webseite
Zubehör S800



S800-IP9

S800-IP9

Zwischenstück

Das Zwischenstück S800-IP9 entspricht dem Profil des Hochleistungsautomaten und dient dazu, leere Geräteplätze aufzufüllen.

Zwischenstück 9 mm Bezeichnung	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	Stk.
Zwischenstück 9 mm	S800-IP9	2CCS800900R0031	6,00	0,011	1



S800-PLL

S800-PLL

Schaltsperre

Mit der Schaltsperre S800-PLL wird ein ungewolltes Ein- und Ausschalten sicher verhindert. das Gerät kann durch ein Schloss (nicht im Lieferumfang inbegriffen) mit Ø 4 mm verschlossen werden.

Abschließvorrichtung	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	Stk.
Abschließvorrichtung 4 mm	S800-PLL	2CCS800900R0051	12,00	0,002	10



S800 mit S800-PLL

S800U-PLL

Abschließvorrichtung für den amerikanischen Markt

Die Abschließvorrichtung S800U-PLL verhindert ein ungewolltes bzw. fremdes Ein- und Ausschalten des Hochleistungsautomaten S800U. Sie wird seitlich an den Hochleistungsautomaten montiert und kann nur mit Hilfe eines Werkzeuges vom S800 getrennt werden. Mittels Abschließvorrichtung kann ein standardisiertes amerikanisches Schloss (nicht im Lieferumfang inbegriffen) zur Sicherung verwendet werden.

Abschließvorrichtung ¹⁾	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	Stk.
UL-Abschließvorrichtung	S800U-PLL	2CCS800017R0001	117,00	0,200	1

¹⁾ Hochleistungsautomat und Sperrzange sind nicht im Lieferumfang enthalten



S802-LINK50

Polverbinder S802-LINK125 und S802-LINK50

Der Polverbinder S802-LINK125 kann bis zu einem Bemessungsstrom von 125 A und der S802-LINK50 bis zu einem Bemessungsstrom von 50 A eingesetzt werden.



S802-LINK125

Polverbinder	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	Stk.
Polverbinder 50 A	S802-LINK50	2CCS800900R0411	22,80	0,030	10
Polverbinder bis 125 A	S802-LINK125	2CCS800900R0562	73,00	0,149	2



S800-RT

S800-CT, -RT

Wechseladapter Kit

Der S800 Wechseladapter Kit (bestehend aus Mutter, Isolation, Imbusschraube und Isolierkörper) erlaubt ein Tauschen der Klemmenpartien Käfigklemme – Ringkabelschuhanschluss.

Wechseladapter Kit	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	Stk.
Käfigklemme					
Käfigklemme 2 polig für S800	S800-CT2125	2CCS800900R0181	8,70	0,034	2
Käfigklemme 4 polig für S800	S800-CT4125	2CCS800900R0151	8,45	0,068	4
Ringkabelschuh					
Ringkabelschuhanschluss zum Umbau von einem Pol (2 Stk pro VPE)	S800-RT2125	2CCS800900R0161	8,70	0,034	2
Ringkabelschuhanschluss zum Umbau von zwei Polen (4 Stk pro VPE)	S800-RT4125	2CCS800900R0131	8,45	0,068	4



S800-CT

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 5/1

Zubehör Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Motorantrieb, Drehhebelantrieb



[Technischer
Katalog](#)



[Webseite
Zubehör S800](#)



S800-RSU-H



S800-RSU-CP



S800-RHE-H



S800-RHE-EM



S800-RD



S800-RHE-S

Montierbarkeit der S800-RSU

Die S800-RSU ist auf alle mehrpoligen S800 Hochleistungsautomaten montierbar. Die Verdrahtung und Bedienung ist denkbar einfach und somit auf dem Feld möglich. Der Anschluss erfolgt durch einen 10-poligen Micro Fit 3.0 Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten). Die S800-RSU Steuerung kann mit Standard-MDRC Drucktastern oder über eine speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) erfolgen.

Motorantrieb ¹⁾	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Motorantrieb S800-RSU-H	S800-RSU-H	2CCS800900R0501	770,00	0,300	1
Motorantrieb S800W-RSU	S800W-RSU	2CCS800900R0511	867,00	0,300	1

¹⁾ Hochleistungs-Schutzschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlusskabel für S800-RSU

S800-RSU Anschlusskabel	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Anschlusskabel mit 3 m Länge; Querschnitt: 0,5 mm ² (AWG20) inkl. 10-poligem Micro Fit 3.0 Stecker	S800-RSU-CP	2CCS800900R0541	131,00	0,350	1

10-poliger Micro Fit 3.0 Anschlusstecker für S800-RSU	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
10-poliger Micro Fit 3.0 Anschlusstecker ¹⁾	S800-RSU-P	2CCS800900R0551	26,30	0,003	1

¹⁾ Für den Anschluss wird eine Crimpzange benötigt

S800-RD

Drehhebelantrieb

Der Drehhebelantrieb auf der Schaltfeldtür besteht aus den folgenden drei Komponenten:

- Drehgriff S800-RHE-H, -EM
- Achse (500 mm) S800-RHE-S
- Drehantrieb S800-RD

Drehhebel Anthrazit für die Türmontage	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	[kg]	Stk.
Drehhebel ANTHRAXIT für die Türmontage	S800-RHE-H	1SDA060150R0001	109,00	0,019	1
Drehhebel ROT für die Tür- montage	S800-RHE-EM	1SDA060151R0001	96,00	0,019	1
Drehantrieb für 2- bis 4-polige Hochleistungsautomaten	S800-RD	2CCS800900R0041	114,00	0,200	1
Achsverlängerung Drehantrieb- Drehhebel 500 mm	S800-RHE-S	1SDA060179R0001	53,00	0,190	1
IP54 Kit für die Türmontage	S800-RHE-IP54	1SDA060180R0001	109,00	0,075	1

Zubehör Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Kurzschlussstrombegrenzer, Sammelschiene



Webseite
Zubehör S800



S803S-SCL-SR



S803W-SCL-SR



S803-BB250



S800-BBIC



S803-BBPC120



S800-END

S800-SCL-SR

Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer

Der S800-SCL-SR kann zusammen mit dem Hochleistungsautomaten S800S oder Motorschutzschaltern eingesetzt werden. Der S800-SCL-SR begrenzt den Kurzschlussstrom und hilft bei der Löschung, bis das dem Fehler nächstgelegene Schaltgerät auslöst.

In dieser gesamten Zeit ist der Stromfluss zu den nachgeschalteten Schaltgeräten sichergestellt, was ihn zur idealen Lösung des Gruppenschutzes macht. Denn bis auf den fehlerbehafteten Abgang bleiben alle anderen parallelen Abgänge weiterhin in Betrieb.

Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer IEC-Version	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
[A]	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	1 Stk.
32	S801S-SCL32-SR	2CCS801901R0539	190,00	0,250	1
63	S801S-SCL63-SR	2CCS801901R0599	209,00	0,250	1
100	S801S-SCL100-SR	2CCS801901R0639	280,00	0,250	1
32	S802S-SCL32-SR	2CCS802901R0539	377,00	0,500	1
63	S802S-SCL63-SR	2CCS802901R0599	424,00	0,500	1
100	S802S-SCL100-SR	2CCS802901R0639	560,00	0,500	1
32	S803S-SCL32-SR	2CCS803901R0539	568,00	0,750	1
63	S803S-SCL63-SR	2CCS803901R0599	636,00	0,750	1
100	S803S-SCL100-SR	2CCS803901R0639	838,00	0,750	1

Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer Weltversion	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
[A]	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	1 Stk.
32	S803W-SCL32-SR	2CCS803917R0539	636,00	0,770	1
63	S803W-SCL63-SR	2CCS803917R0599	709,00	0,770	1
100	S803W-SCL100-SR	2CCS803917R0639	916,00	0,770	1

Mindestkabelänge zwischen S800-SCL-SR/S803S-SCL und nachgeschalteten Geräten (die Verbindung muss kurzschlussicher sein, siehe IEC 61439-1)

S800 Sammelschienenensystem

Das S800 Sammelschienenensystem besteht aus:

S803-BB250 250 A Sammelschiene, 3-polig mit 24 Anschlussfahnen und 2 Endkappen

S803-BBPC120 120 mm² Einspeiseblock, 3-polig

S800-BBIC Optionale Berührungsschutzkappe für freie Anschlussfahnen

S800-END Optionale Endkappe

Die durch den Anwender ablängbare Sammelschiene ermöglicht einen sicheren und rationellen Anschluss von S800 Hochleistungsautomaten. Am Einspeiseblock ist ein Kabelquerschnitt bis zu 120 mm² anschließbar.

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. [kg]	1 Stk.
Sammelschiene 250 A	S803-BB250	2CCS800900R0071	354,00	1,604	1
Berührungsschutzkappe	S800-BBIC	2CCS800900R0081	39,30	0,043	12
Einspeiseblock 120 mm ²	S803-BBPC120	2CCS800900R0101	98,00	0,467	1
Endkappe	S800-END	2CCS800900R0091	2,90	0,043	12


Phasenschienen PS
Vorkonfektionierte Phasenschienen



Technische Information
Phasenschienen



PS 1/2 - PS 1/12



PS 3/6 - PS 3/12

Nicht zum Ablängen geeignet

1-phasige Phasenschienen, Schrittabstand 17,6 mm								
Anzahl an Pins	Phasen	mm²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
2	1	10	0,01	PS1/2	2CDL210001R1002	1,10	0,008	180
3	1	10	0,03	PS1/3	2CDL210001R1003	2,45	0,025	120
4	1	10	0,03	PS1/4	2CDL210001R1004	2,45	0,030	100
6	1	10	0,03	PS1/6	2CDL210001R1006	2,45	0,025	60
9	1	10	0,04	PS1/9	2CDL210001R1009	4,10	0,039	30
12	1	10	0,05	PS1/12	2CDL210001R1012	5,20	0,052	30
12	1	10	0,05	PS1/12A ²⁾	2CDL210010R1012	5,40	0,055	30

3-phasige Phasenschienen, Schrittabstand 17,6 mm, inkl. Endkappen								
Anzahl an Pins	Phasen	mm²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6	3	10	0,04	PS3/6	2CDL231001R1006	7,30	0,042	60
9	3	10	0,07	PS3/9	2CDL231001R1009	8,35	0,069	30
12	3	10	0,10	PS3/12	2CDL231001R1012	11,30	0,096	30
12	3	10	0,10	PS3/12FI ¹⁾	2CDL231002R1012	12,30	0,094	50

1) Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...
2) ausbrechbare Pins
3) Endkappe PS-END 3 verwenden
4) inklusive Endkappen
5) Endkappe PS-END 3.1 verwenden
6) Entnahme aus dem Verbund nicht möglich
7) Nur für Geräte >63 A geeignet
8) Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...
9) für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschienen PS

1-phasig



PS 1/60



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

Phasenschienen zum Kürzen

1-phasige Phasenschienen, Schrittabstand 17,6 mm, Endkappen PS-END 0

Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
60	1	10	0,26	PS1/60	2CDL210001R1060	25,00	0,260	20
60	1	10	0,26	PS1/60A ²⁾	2CDL210010R1060	26,30	0,280	20
60	1	16	0,41	PS1/60/16	2CDL210001R1660	27,80	0,410	20
60	1	16	0,41	PS1/60/16A ²⁾	2CDL210010R1660	29,00	0,390	20
5	1	30	0,04	PS1/5/30 ⁴⁾	2CDL210001R3005	5,30	0,032	100
10	1	30	0,09	PS1/10/30 ⁴⁾	2CDL210001R3010	6,90	0,090	100
14	1	30	0,120	PS1/14/30 ⁴⁾	2CDL210001R3014	8,75	0,104	50
15	1	30	0,130	PS1/15/30 ⁴⁾	2CDL210001R3015	9,30	0,112	50
19	1	30	0,160	PS1/19/30 ⁴⁾	2CDL210001R3019	10,50	0,145	50
60	1	30	0,520	PS1/60/30 ⁴⁾	2CDL210001R3060	33,90	0,450	10

1-phasige Phasenschienen, Anschluss 1-poliger Geräte mit Hilfsschalter, Endkappen PS-END 0

Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
38	1	10	0,27	PS1/38H	2CDL210001R1038	21,80	0,220	30
38	1	16	0,45	PS1/38/16H	2CDL210001R1638	24,60	0,450	20

1-phasige Phasenschienen, Anschluss von Neutralleitern (blaue Isolierung), Endkappen END 1.1

28	1	10	0,24	PS1/28N	2CDL210001R1028	20,30	0,144	50
28	1	16	0,32	PS1/28/16N	2CDL210001R1628	24,70	0,175	50
57	1	10	0,24	PS1/57NA ²⁾	2CDL210011R1057	20,30	0,144	50
57	1	10	0,24	PS1/57N	2CDL210001R1057	20,30	0,144	50
57	1	16	0,32	PS1/57/16NA ²⁾	2CDL210011R1657	24,70	0,203	50

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...

²⁾ ausbrechbare Pins

³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden

⁴⁾ inklusive Endkappen

⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich

⁷⁾ Nur für Geräte >63 A geeignet

⁸⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...

⁹⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschienen PS
2-phasig



PS3/60/30



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

Phasenschienen zum Kürzen

2-phasige Phasenschienen, Schrittabstand 17,6 mm, Endkappen PS-END								
Anzahl an Pins	Phasen	mm²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
12	2	10	0,07	PS2/12 ⁴⁾	2CDL220001R1012	10,00	0,075	50
12	2	10	0,07	PS2/12A ^{2) 4)}	2CDL220010R1012	9,80	0,075	50
12	2	16	0,11	PS2/12/16	2CDL220001R1612	13,40	0,085	50
58	2	10	0,32	PS2/58	2CDL220001R1058	38,60	0,360	10
58	2	16	0,55	PS2/58/16	2CDL220001R1658	46,80	0,488	10
58	2	16	0,55	PS2/58/16A ²⁾	2CDL220010R1658	45,30	0,488	10
58	2	30	1,81	PS2/58/30 ^{3) 5)}	2CDL220001R3058	114,00	1,810	10

2-phasige Phasenschienen, Anschluss 2-poliger Geräte mit Hilfsschalter (Sicherungsautomaten S201...NA, Fehlerstrom-Schutzschalter F202, FI/LS-Schalter DS201 oder S-ARC1), Endkappen PS-END								
48	2	10	0,47	PS2/48H	2CDL220001R1048	46,80	0,354	10
48	2	16	0,68	PS2/48/16H	2CDL220001R1648	52,50	0,480	10
48	2	16	0,68	PS2/48/16HA ²⁾	2CDL220012R1648	54,00	0,480	10

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...
²⁾ ausbrechbare Pins
³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden
⁴⁾ inklusive Endkappen
⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich
⁷⁾ Nur für Geräte >63 A geeignet
⁸⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...
⁹⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschienen PS

3-phasig



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

Phasenschienen zum Kürzen

3-phasige Phasenschienen, Schrittabstand 17,6 mm, Endkappen PS-END

Anzahl an Pins	Phasen	mm²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
11	3	10	0,10	PS3/11 ⁴⁾	2CDL230001R1011	10,40	0,082	50
12	3	10	0,09	PS3/12 ⁴⁾	2CDL230001R1012	11,30	0,092	50
12	3	10	0,09	PS3/12A ^{2) 4)}	2CDL230010R1012	10,80	0,090	50
12	3	16	0,16	PS3/12/16 ⁴⁾	2CDL230001R1612	19,00	0,121	50
60	3	10	0,51	PS3/60	2CDL230001R1060	56,00	0,487	10
60	3	10	0,51	PS3/60A ²⁾	2CDL230010R1060	56,00	0,486	10
60	3	16	0,76	PS3/60/16	2CDL230001R1660	78,00	0,666	10
60	3	16	0,76	PS3/60/16A ²⁾	2CDL230010R1660	78,00	0,664	10
60	3	30	2,65	PS3/60/30 ^{3) 6)}	2CDL230001R3060	158,00	2,650	10

3-phasige Phasenschienen, Anschluss 1-poliger Geräte mit Hilfsschalter, Endkappen PS-END

39	3	10	0,51	PS3/39H	2CDL230001R1039	50,00	0,442	10
39	3	16	0,76	PS3/39/16H	2CDL230001R1639	62,50	0,599	10

3-phasige Phasenschienen, Anschluss von 2-poligen Geräten mit Aussparung für N und Hilfsschalter, Endkappen PS-END

24	3	10	0,80	PS3/24H	2CDL230001R1024	71,00	0,417	10
----	---	----	------	---------	-----------------	-------	-------	----

3-phasige Phasenschienen, Anschluss 3-poliger Geräte an Hilfsschalter, Endkappen PS-END

48	3	10	0,51	PS3/48H	2CDL230001R1048	50,00	0,441	10
48	3	16	0,76	PS3/48/16H	2CDL230001R1648	62,50	0,601	10
48	3	16	0,76	PS3/48/16HA ²⁾	2CDL230012R1648	60,50	0,600	10

3-phasige Phasenschienen, Anschluss von 1+N und FI/LS mit ausgespartem N, Endkappen PS-END

30	3	10	0,50	PS3/30	2CDL230001R1030	62,50	0,411	10
----	---	----	------	--------	-----------------	-------	-------	----

3-phasige Phasenschienen, N des FI ausgelassen, Endkappen PS-END

9	3	10	0,10	PS3/9-FI ^{4) 8)}	2CDL230002R1009	19,20	0,063	50
10	3	10	0,10	PS3/10-FI ^{4) 8)}	2CDL230002R1010	19,70	0,072	50
12	3	10	0,11	PS3/12FI ^{4) 8)}	2CDL230002R1012	15,80	0,089	50
57	3	10	0,55	PS3/57FI ⁸⁾	2CDL230002R1057	71,00	0,459	10

3-phasige Phasenschienen, N des FI ausgelassen, mit Hilfsschalter an FI, Endkappen PS-END

12	3	10	0,11	PS3/12FIH ⁴⁾	2CDL230003R1012	15,80	0,092	50
----	---	----	------	-------------------------	-----------------	-------	-------	----

3-phasige Phasenschienen, Anschluss von E463 Hauptschalter, Endkappen PS-END

12	3	10	0,22	PS3/12-E463 ⁴⁾	2CDL230004R1012	24,20	0,085	50
----	---	----	------	---------------------------	-----------------	-------	-------	----

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...

²⁾ ausbrechbare Pins

³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden

⁴⁾ inklusive Endkappen

⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich

⁷⁾ Nur für Geräte >63 A geeignet

⁸⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...

⁹⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschienen PS
4-phasig



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

Phasenschienen zum Kürzen

4-phasige Phasenschienen, Schrittabstand 17,6 mm, Endkappen PS-END 1								
Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl kg	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
12	4	10	0,12	PS4/12 ⁴⁾	2CDL240101R1012	19,00	0,105	30
12	4	10	0,12	PS4/12A ^{2) 4)}	2CDL240110R1012	20,30	0,105	30
12	4	16	0,24	PS4/12/16 ⁴⁾	2CDL240101R1612	21,50	0,140	50
60	4	10	0,80	PS4/60	2CDL240101R1060	71,00	0,576	10
60	4	16	1,21	PS4/60/16	2CDL240101R1660	86,00	0,819	10
60	4	16	1,21	PS4/60/16A ²⁾	2CDL240110R1660	87,50	0,819	10
60	4	30	3,37	PS4/60/30 ^{2) 6)}	2CDL240001R3060	190,00	1,444	5

4-phasige Phasenschienen, Verdrahtung von 4-poligen F204 mit 1+N S-ARC1, inkl. Endkappen								
12	4	10	0,105	PS4/12NN ⁴⁾	2CDL240102R1012	19,30	0,110	30
12	4	16	0,149	PS4/12/16NN ⁴⁾	2CDL240102R1612	22,20	0,145	30
12	4	10	0,105	PS4/12NNT ^{4) 8)}	2CDL240103R1012	20,70	0,110	30
12	4	16	0,149	PS4/12/16NNT ^{4) 8)}	2CDL240103R1612	23,80	0,145	30

4-phasige Phasenschienen, Verdrahtung von 4-poligen Geräten mit Hilfsschalter, Endkappen PS-END 1 verwenden								
52	4	16	1,302	PS4/52/16H	2CDL240101R1652	86,00	0,778	10
52	4	16	1,302	PS4/52/16HA ²⁾	2CDL240212R1652	87,50	0,778	10

4-phasige Phasenschienen, Verdrahtung von 1+N und FI/LS, Endkappen PS-END 1 verwenden								
12	4	10	0,140	PS4/12NA ^{2) 4)}	2CDL240213R1012	20,30	0,105	30
58	4	10	0,803	PS4/58N	2CDL240101R1058	93,50	0,565	10
58	4	16	1,205	PS4/58/16N	2CDL240101R1658	104,00	0,750	10
58	4	16	1,205	PS4/58/16NA ²⁾	2CDL240213R1658	107,00	0,750	10

4-phasige Phasenschienen, Verdrahtung von 1+N Sicherungsautomaten S201...NA, FI/LS-Schalter DS201 oder S-ARC1 mit Hilfsschalter, Endkappen PS-END 1 verwenden								
48	4	10	0,515	PS4/48NHA ²⁾	2CDL240114R1048	94,50	0,763	10
48	4	16	1,480	PS4/48/16NHA ²⁾	2CDL240114R1648	107,00	0,763	10

4-phasige Phasenschienen, Verdrahtung von 4-poligen FI-Schutzschalter mit 1+N Sicherungsautomaten S201...NA, FI/LS-Schalter DS201 oder S-ARC1, Endkappen PS-END 1 verwenden								
58	4	10	0,80	PS4/58NNA ²⁾	2CDL240110R1058	94,50	0,568	10
58	4	16	1,21	PS4/58/16NNA ²⁾	2CDL240110R1658	105,00	0,774	10

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...

²⁾ ausbrechbare Pins

³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden

⁴⁾ inklusive Endkappen

⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich

⁷⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...

⁸⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschiene PS
Für AFDD DS-ARC1



Technische Information
Phasenschiene

Phasenschiene

Phasenschiene zur Querverdrahtung von DS-ARC1

2-Phasen-Phasenschiene, Endkappen PS-END, Querverdrahtung an Ober- und Unterseite								
Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl kg	Bestellangaben		Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
				Typ	Bestellnummer			
8	2	16	0,105	PS2/8/16AFDD	2CDL220102R1608	14,50	0,095	50
40	2	16	0,495	PS2/40/16AFDD	2CDL220102R1640	55,00	0,51	10

4-Phasen-Phasenschiene, Endkappen PS-END 1, erste: Querverdrahtung an Oberseite (T: Top), zweite: Montage an Unterseite								
36	4	16	0,985	PS4/36/16AFDDT ⁹⁾	2CDL240103R1636	102,00	0,67	10
36	4	16	0,985	PS4/36/16AFDD	2CDL240102R1636	102,00	0,67	10

4-Phasen-Phasenschiene, Verbindung DS-ARC1 mit Hilfsschalter, Endkappen PS-END 1, erste: Querverdrahtung an Oberseite (T: Top), zweite: Querverdrahtung an Unterseite								
30	4	16	0,915	PS4/30/16HAFDDT ⁹⁾	2CDL240103R1630	102,00	0,62	10
30	4	16	0,915	PS4/30/16HAFDD	2CDL240102R1630	102,00	0,62	10

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...
²⁾ ausbrechbare Pins
³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden
⁴⁾ inklusive Endkappen
⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich
⁷⁾ Nur für Geräte >63 A geeignet
⁸⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...
⁹⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschienen PS

Für FI-Blöcke, FI/LS-Kombinationen



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

Phasenschienen zum Kürzen, für FI-Blöcke DDA200 und FI/LS-Kombinationen DS200 für Montage von unten am FI-Teil

4-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA204 63 A und DS204 50 A und 63 A, Endkappen PSB-END 4 (Phasenfolge L1-L2-L3-N-frei-frei-frei-frei-L1.....)

Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl kg	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
32	4	16	2,12	PS4/32/16-DDA204	2CDL240204R1632	98,00	0,795	10

3-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA202 und DS202, Endkappen PSB-END 3 (Phasenfolge L1-L2-frei-frei-L3-L1.....ohne N)

30	3	16	1,25	PS3/30/16-DDA202T ⁹⁾	2CDL033202R1630	73,00	0,585	10
----	---	----	------	---------------------------------	-----------------	-------	-------	----

3-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA202 und DS202 mit Hilfsschalter, Endkappen PSB-END 3 (Phasenfolge L1-L2-aux.(frei)-frei-frei-L3-L1-aux.(frei).....ohne N)

28	3	16	1,31	PS3/28/16H-DDA202	2CDL034202R1628	74,00	0,546	10
----	---	----	------	-------------------	-----------------	-------	-------	----

4-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA202 und DS202, Endkappen PSB-END 4 (Phasenfolge L1-N-frei-frei-L2-N...)

30	4	16	1,67	PS4/30/16N-DDA202T ⁹⁾	2CDL040202R1630	93,50	0,661	10
----	---	----	------	----------------------------------	-----------------	-------	-------	----

4-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA202 und DS202 mit Hilfsschalter, Endkappen PSB-END 4 (Phasenfolge L1-N-aux.(frei)-frei-frei-L2-N-aux.(frei)...))

30	4	16	1,72	PS4/30/16NH-DDA2	2CDL041202R1630	94,50	0,681	10
----	---	----	------	------------------	-----------------	-------	-------	----

4-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA204 25 A und 40 A und DS204 bis 40 A, Endkappen PSB-END 4 (Phasenfolge L1-L2-L3-N-frei-frei-L1.....)

40	4	16	1,79	PS4/40/16-DDA204T ⁹⁾	2CDL040204R1640	97,00	0,705	10
----	---	----	------	---------------------------------	-----------------	-------	-------	----

4-phasige Phasenschienen, Anschluss von DDA204 25 A und 40 A und DS204 bis 40 A mit Hilfsschaltern, Endkappen PSB-END 4 (Phasenfolge L1-L2-L3-N-aux.(frei)-frei-frei-frei-frei-L1)

36	4	16	1,73	PS4/36/16H-DDA204	2CDL041204R1636	98,50	0,697	10
----	---	----	------	-------------------	-----------------	-------	-------	----

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...

²⁾ ausbrechbare Pins

³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden

⁴⁾ inklusive Endkappen

⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich

⁷⁾ Nur für Geräte >63 A geeignet

⁸⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...

⁹⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

Phasenschienen PS
Für Zubehör



PS 1/23/6



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

1-phasige Phasenschienen, Anschluss 1-poliger Geräte mit Hilfsschalter, Endkappen PS-END 0

Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
38	1	10	0,27	PS1/38H	2CDL210001R1038	21,80	0,220	30
38	1	16	0,45	PS1/38/16H	2CDL210001R1638	24,60	0,450	20

1-phasige Phasenschienen, Anschluss von Neutralleitern (blaue Isolierung), Endkappen END 1.1

28	1	10	0,24	PS1/28N	2CDL210001R1028	20,30	0,144	50
28	1	16	0,32	PS1/28/16N	2CDL210001R1628	24,70	0,175	50
57	1	10	0,24	PS1/57NA ²⁾	2CDL210011R1057	20,30	0,144	50
57	1	10	0,24	PS1/57N	2CDL210001R1057	20,30	0,144	50
57	1	16	0,32	PS1/57/16NA ²⁾	2CDL210011R1657	24,70	0,203	50

1-phasige Phasenschienen, Anschluss von Hilfsschaltern, Endkappen END 1.1 außer PS 1/57/6

38	1	6	0,14	PS1/38/6	2CDL210005R0638	14,30	0,092	50
57	1	6	0,11	PS1/57/6 ¹⁰⁾	2CDL210005R0657	14,30	0,075	50

¹⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L2, L3, L1, ...

²⁾ ausbrechbare Pins

³⁾ Endkappe PS-END 3 verwenden

⁴⁾ inklusive Endkappen

⁵⁾ Endkappe PS-END 3.1 verwenden

⁶⁾ Entnahme aus dem Verbund nicht möglich

⁷⁾ Nur für Geräte >63 A geeignet

⁸⁾ Phasenfolge: L1, L2, L3, frei, L1, L2, L3, L1, ...

⁹⁾ für Querverdrahtung und Montage von oben (T: Top)

¹⁰⁾ für unten anbaubaren Hilfsschalter

Phasenschienen zum Kürzen

1-phasige Phasenschienen, Anschluss von Neutralleitertrennern S2C-NT (blaue Isolierung), Endkappen END 1.1

Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
38	1	10	0,410	PS1/38NT	2CDL210002R1038	27,10	0,250	50

Phasenschienen PS

Berührungsschutz- und Endkappen



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen



BSK



PS-END

Berührungsschutzkappen für PS...

Anzahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
Stk.	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
5	SZ-BSK	2CDL200001R0011	2,40	0,005	10
5	BSK ¹⁾	2CDL200001R0012	2,45	0,004	10

¹⁾ geschlossene Ausführung

Endkappen

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Endkappen	END1.1	2CDL200011R0011	0,74	0,002	50
Endkappen	PS-END 0	2CDL200001R0004	2,75	0,001	25
Endkappen	PS-END	2CDL200001R0001	1,40	0,001	50
Endkappen	PS-END1	2CDL200001R0002	1,40	0,002	50
Endkappen	PS-END3	2CDL200001R3001	1,55	0,001	50
Endkappen	PS-END3.1	2CDL200001R3002	1,55	0,001	50
Endkappen	PS-END 3.2	2CDL200001R3003	1,55	0,001	50
Endkappen für DDA200 oder DS200	PSB-END3	GHV0361325R0001	1,40	0,001	50
Endkappen für DDA200 oder DS200	PSB-END4	GHV0361325R0002	1,40	0,001	50

Phasenschienen PS

Anschlussstifte, Einspeiseklemmen



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen



AST 25-27 QS



Ast 50-15



SZ-ESK 2

Anschlussstifte, isoliert mit Stiftkontakt

Anschluss- kapazität	Kabelschuh	Art der Verbin- dung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²	LxB		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6-25	15/4	90°	AST25/15QS	2CDL200010R2515	4,05	0,011	50
6-25	15/4	gerade	AST25/15S	2CDL200011R2515	4,05	0,011	50
6-25	15/6	90°	AST25/15Q	2CDL200000R2515	4,05	0,011	50
6-25	22/4	90°	AST25/22QS	2CDL200010R2522	4,10	0,011	50
6-25	27/4	90°	AST25/27QS	2CDL200001R2506	4,05	0,011	50
6-25	30/4	90°	AST25/30QS	2CDL200010R2530	4,10	0,011	50
6-25	30/6	90°	AST25/30Q	2CDL200000R2530	4,10	0,011	50
6-50	15/4	90°	AST50/15QS	2CDL200000R5015	6,80	0,022	50
6-50	15/4	gerade	AST50/15S	2CDL200011R5015	6,80	0,022	50
6-50	15/7	90°	AST50/15Q	2CDL200010R5015	6,80	0,022	50
6-50	15/7	gerade	AST50/15	2CDL200001R5015	6,80	0,022	50
6-50	17,5/7	90°	AST50/18Q	2CDL200100R5018	6,80	0,022	50
6-50	17,5/7	gerade	AST50/18	2CDL200101R5018	6,80	0,022	50
6-50	32/6	90°	AST50/32Q	2CDL200000R5032	7,10	0,022	50

Abkürzungen: Q Klemme 90°

S schmaler Anschlusspin

Einspeiseklemmen

1-polige Klemmen können zu mehrpoligen Klemmen aneinandergereiht werden.

An- schluss- kapazität	Kabel- schuh	Art der Verbin- dung	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²	LxB		kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6-35				SZ-ESK2	2CDL200001R3501	5,30	0,025	10
6-50				SZ-ESK3	2CDL200003R5001	5,80	0,025	10
6-50				SZ-ESK3 S	2CDL200003R5003	5,80	0,025	10

Phasenschienen BB-SU
Für S200C



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen



BB-SU 1/13/10 GRAU



BB-S 1/13/10 BLAU



BB-END 2.1



BB-FS 25/27 Q

Sammelschienen für die Verbindung mit Serie S200C

Anzahl der Module	Phasen	mm²	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
13	1	10	BB-SU 1/13/10 GRAU	2CDL801141R1013	8,70	0,044	15
13	1	10	BB-S 1/13/10 BLAU	2CDL801145R1013	8,95	0,044	15
18	2	10	BB-SU 2/36/10	2CDL802141R1018	43,90	0,112	20
55	2	10	BB-SU 2/110/10	2CDL802141R1055	113,00	0,336	20
12	3	10	BB-SU 3/24/10	2CDL803141R1024	53,50	0,125	15
55	3	10	BB-SU 3/110/10	2CDL803141R1111	256,00	0,579	15
55	4	10	BB-SU 4/110/10 N	2CDL804142R1110	285,00	0,752	10
55	4	10	BB-SU 4/110/10 Kit ¹⁾	2CDL804141R1055	285,00	0,64	5

¹⁾ inkl. 4 Endkappen und 4 Anschlussklemmen

Endkappe

mm²			Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
10/16			BB-END 2.1	2CDL800001R0021	2,50	0,001	10
16			BB-END 3.2	2CDL800001R0030	3,10	0,001	10
10/16			BB-END 4.1	2CDL800001R0040	3,10	0,001	10

Einspeiseklemme

25			BB-FS 25/27 Q	2CDL800001R2527	9,45	0,015	30
----	--	--	---------------	-----------------	------	-------	----

Phasenschiene PSc

Für FI/LS DS301C



Technische Information
Phasenschiene

Phasenschiene



PSc 1/24/10 N
PSc 3/24/10 N



PSc 1/120/10 N
PSc 3/120/10 N



BS9 1/12 NA



PSc-END



BSKc



AST 25/27 QS

PSc Busbars

Anzahl der Module	Phasen	mm²	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
12	1	10	PSc 1/24/10 N	2CDL210331R1012	21,60	0,103	10
56	1	10	PSc 1/120/10 N	2CDL210331R1060	73,50	0,511	10
12	3	10	PSc 3/24/10 N	2CDL230331R1012	27,80	0,145	10
56	3	10	PSc 3/120/10 N	2CDL230331R1060	105,00	0,725	10

Nur N-Leiter (blaue Isolierung)

Phasenschiene BS9 1/12 NA für SN201/DS301C 10 mm.

25	1	10	BS9 1/12 NA	2CSL910011R1012	7,40	0,050	10
----	---	----	-------------	-----------------	------	-------	----

Endkappe

25			PSc-END	2CDL200331R0003	1,20	0,015	10
----	--	--	---------	-----------------	------	-------	----

Berührungsschutzkappe

25			BSKc	2CDL200331R0013	2,25	0,001	10
----	--	--	------	-----------------	------	-------	----

Anschlussklemme


25			AST 25/27 QS	2CDC200001R2506	4,05	0,011	50
----	--	--	--------------	-----------------	------	-------	----

Phasenschienen BR-S
Für FI/LS DS202CR



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen



BR-S 2/12
BR-S 4/12



BR-S 2/56
BR-S 4/54



BB-END



BR-FS 25/14



BR-BS

Verfügbare Phasenschienen
für die Querverdrahtung mit der DS202CR-Baureihe

		Bestellangaben			Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
Anzahl an Pins	Phasen	mm²	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Phasenschienen							
12	2	10	BR-S 2/12/10	2CDL824001R1012	9,20	0,026	10
56	2	16	BR-S 2/56/16	2CDL824001R1656	40,70	0,241	20
10	2	10	BR-S 2/10/10H	2CDL824001R1010	10,00	0,026	10
46	2	16	BR-S 2/46/16H	2CDL824001R1646	68,00	0,241	20
12	4	10	BR-S 4/12/10	2CDL844001R1012	18,40	0,026	5
54	4	10	BR-S 4/54/10	2CDL844001R1054	78,50	0,241	15
54	4	16	BR-S 4/54/16	2CDL844001R1654	100,00	0,241	15
Endkappen							
		10/16	BB-END 2.1	2CDL800001R0021	2,50	0,001	10
		16	BB-END 3.2	2CDL800001R0030	3,10	0,001	10
		10/16	BB-END 4.1	2CDL800001R0040	3,10	0,001	10
Einspeiseklemme							
		25	BR-FS 25/14	2CDL800001R2514	4,10	0,018	30
Berührungs-Schutzkappen							
			BR-BS	2CDL800001R0051	2,75	0,018	10

Phasenschienen PS

Für Sicherungssockel, Lasttrennschalter und
Sicherungselemente D0



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen

Phasenschienen für Sicherungssockel INZ (Endkappen: PSB-END 3, END 1.1)

Anzahl x Pole	Lieferlänge	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	mm			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
37 x 1	1050	16	0,320	PS1/37/16INZ	2CDL010001R1637	20,90	0,340	30
13 x 3	1050	16	0,750	PS3/39/16INZ	2CDL030001R1639	57,50	0,618	10

Phasenschienen für Lasttrennschalter ILTS-E und Sicherungssockel ISS, 1polig oder 3polig

(Endkappen:
PS 1/39/16 ILTS-E: END 1.1
PS 1/39/30 ILTS-E: PS-END 3.2
PS 3/39/16 ILTS-E: PS-END
PS 3/39/30 ILTS-E: PS-END 3)

Anzahl x Pole	Lieferlänge	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	mm			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
39 x 1	1040	16	0,43	PS 1/39/16 ILTS-E	2CDL010101R1639	40,20	0,230	10
39 x 1	1040	30	0,74	PS 1/39/30 ILTS-E ¹⁾	2CDL010101R3039	59,50	0,487	10
3 x 3	1040	16	1,3	PS 3/39/16 ILTS-E	2CDL030101R1639	82,00	0,590	10
13 x 3	1040	30	1,95	PS 3/39/30 ILTS-E ¹⁾	2CDL030101R3039	126,00	1,228	10

¹⁾ nicht geeignet für Sicherungssockel ISS

Phasenschienen für Sicherungselemente D0: 1polig oder 3polig

Zuleitung: 3 Phasen
(Endkappen: PSB-END 3)

Anzahl x Pole	Lieferlänge	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	mm			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3 x 3	231	10	0,120	SZ-PSB1N	GHV0360503R0021	10,10	0,089	30
13 x 3	1045	10	0,505	SZ-PSB2N	GHV0360503R0022	51,00	0,435	10
3 x 3	231	16	0,180	SZ-PSB7N	GHV0360503R0023	13,40	0,100	30
13 x 3	1045	16	0,760	SZ-PSB8N	GHV0360503R0024	57,50	0,630	10

Universal-Kammschienen für Sicherungselemente D0: 1polig

Zuleitung: 1 Phase

Anzahl x Pole	Lieferlänge	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	mm			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
8 x 1	207	12	0,023	SZ-KS1/12 ¹⁾	GJI2322322R0001	3,30	0,015	100
37 x 1	988	24	0,110	SZ-KS1/56	GJI2322322R0002	18,60	0,065	50
8 x 1	207	12	0,046	SZ-KS2/12 ¹⁾	GJI2322322R0003	4,05	0,030	100
37 x 1	988	24	0,220	SZ-KS2/56	GJI2322322R0004	24,30	0,135	50

¹⁾ ohne Berührungsschutzabdeckung, passende Berührungsschutzabdeckung SZ-BSA

UL Phasenschienen

UL 508 Phasenschienen & Zubehör



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen



PS 3/57/18 CB



SZ ESK SP

Phasenschienen zum Kürzen

Phasen	mm²	Anzahl an Pins	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1-Phasenschienen, Stiftabstand 17,6mm, Endkappen PS-END 1 CB							
1	18	57	PS 1/57/18 CB	2CDL210508R5718	30,80	0,289	10
1	25	57	PS 1/57/25 CB	2CDL210508R5725	36,00	0,360	10
1-Phasenschienen, Anschluss 1-poliger Geräte an Hilfskontakte, Endkappen PS-END 1 CB							
1	18	37	PS 1/37/18 H CB	2CDL210508R3718	34,00	0,254	10
1	25	37	PS 1/37/25 H CB	2CDL210508R3725	39,40	0,310	10
2-Phasenschienen, Stiftabstand 17,6mm, Endkappen PS-END 3 CB							
2	18	56	PS 2/56/18 CB	2CDL220508R5618	61,00	0,639	10
2	25	56	PS 2/56/25 CB	2CDL220508R5625	71,00	0,795	10
2-Phasenschienen, Anschluss 2-poliger Geräte an Hilfskontakte, Endkappen PS-END 3 CB							
2	18	46	PS 2/46/18 H CB	2CDL220508R4618	67,50	0,672	10
2	25	46	PS 2/46/25 H CB	2CDL220508R4625	77,50	0,782	10
3-Phasenschienen, Stiftabstand 17,6mm, Endkappen PS-END 3							
3	18	57	PS 3/57/18 CB	2CDL230508R5718	84,50	0,929	10
3	25	57	PS 3/57/25 CB	2CDL230508R5725	96,50	1,026	10
3-Phasenschienen, Anschluss 3-poliger Geräte an Hilfskontakte, Endkappen PS-END 3 CB							
3	18	48	PS 3/48/18 H CB	2CDL230508R4818	92,50	0,788	10
3	25	48	PS 3/48/25 H CB	2CDL230508R4825	106,00	0,974	10
3-Phasenschienen, Anschluss 1-poliger Geräte an Hilfskontakte, Endkappen PS-END 3 CB							
3	18	39	PS 3/39/18 H CB	2CDL230508R3918	92,50	0,794	10
3	25	39	PS 3/39/25 H CB	2CDL230508R3925	106,00	0,974	10

Zubehör

	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Berührungsschutzkappen					
	BSK CB	2CDL200508R0011	2,50	0,008	10
Einspeiseklemmen mit Stiftkontakt					
für Verwendung mit MCB und 1-Phasen-Sammelschiene	AST 35/15-2 CB	2CDL202508R3515	7,60	0,025	25
für Verwendung mit MCB und 2-/3-Phasen-Sammelschiene	AST 35/38-2 CB	2CDL202508R3538	7,45	0,032	10
für Verwendung mit E90 und 2-/3-Phasen-Sammelschiene	AST 35/38-1 CB	2CDL201508R3538	7,60	0,032	10
für Verwendung mit E90 und 1-Phasen-Sammelschiene	AST 35/15-1 CB	2CDL201508R3515	7,60	0,025	25
Einpolige Klemme, kann nebeneinander eingebaut werden, Einspeisung in den Sammelschienenstift					
	SZ ESK SP	2CDL200111R5001	7,55	0,032	50
Endkappen					
für Verwendung mit PS 1...CB	PS-END 1 CB	2CDL200508R0001	1,65	0,001	50
für Verwendung mit PS 2...CB und PS3...CB	PS-END 3 CB	2CDL200508R0003	1,75	0,002	50

UL Phasenschienen

UL 489 Phasenschienen & Zubehör



Technische Information
Phasenschienen

Phasenschienen



PS2/6/16 BP



BSK BP



AST35/15BP



SZ-ESK BP

Für SU 200M, S200U und S200UP (nicht kürzbar)

1-phasige Phasenschienen, Schrittstand 17,6 mm, UL 489

Anzahl an Pins	Phasen	mm ²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6	1	16	0,04	PS1/6/16BP	2CDL210489R1606	9,30	0,050	1
12	1	16	0,07	PS1/12/16BP	2CDL210489R1612	14,30	0,001	1
18	1	16	0,11	PS1/18/16BP	2CDL210489R1618	19,40	0,002	1

2-phasige Phasenschienen, Schrittstand 17,6 mm, UL 489

6	2	16	0,07	PS2/6/16BP	2CDL220489R1606	10,30	0,062	1
12	2	16	0,14	PS2/12/16BP	2CDL220489R1612	17,00	0,130	1
18	2	16	0,21	PS2/18/16BP	2CDL220489R1618	24,30	0,199	1

3-phasige Phasenschienen, Schrittstand 17,6 mm UL 489

6	3	16	0,11	PS3/6/16BP	2CDL230489R1606	12,30	0,064	1
12	3	16	0,22	PS3/12/16BP	2CDL230489R1612	19,60	0,150	1
18	3	16	0,33	PS3/18/16BP	2CDL230489R1618	28,20	0,235	1



Zubehör für PS...BP (UL 489)

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Berührungsschutzkappen für 3 Pins	BSK-BP	2CDL200489R0001	1,55	0,005	10

Anschluss- querschnitt	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm ²	kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Anschlussstück mit Stiftkontakt, Einspeisung auf Klemme des LS-Schalters						
35	0,035	AST 35/15 BP	2CDL201489R3515	11,90	0,035	10
Einspeiseklemme, zu mehrpoligen Klemmen anreihbar, Einspeisung auf freien Pin der Phasenschiene						
50	0,038	SZ-ESK BP	2CDL201489R5001	10,50	0,038	50



5



mit Gabelkabelschuhen (schwarz)							
Anschluss-kapazität	Länge	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²		kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6	125	0,006	SZ-DB121	GHV0361425R0001	0,90	0,025	50
10	135	0,010	SZ-DB122N	GHV0361425R0031	1,90	0,020	25
6	260	0,014	SZ-DB231N	GHV0361425R0032	1,30	0,020	25
10		0,022	SZ-DB232N	GHV0361425R0033	2,30	0,040	25
10	330	0,029	SZ-DB311	GHV0361425R0034	2,55	0,050	25

mit Gabelkabelschuh und ultraschallverdichteten Kabelenden (schwarz)							
Anschluss-kapazität	Länge	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²		kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6	125	0,007	SZ-DB123	GHV0361425R0006	1,30	0,010	50
10	135	0,012	SZ-DB124N	GHV0361425R0035	2,00	0,020	25
6	260	0,014	SZ-DB235	GHV0361425R0036	1,90	0,020	25
10		0,024	SZ-DB236	GHV0361425R0037	2,40	0,040	25

mit ultraschallverdichteten Kabelenden (schwarz)							
Anschluss-kapazität	Länge		Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
mm²			Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
6	125	0,007	SZ-DB125N	GHV0361425R0038	1,50	0,010	50
6	260	0,015	SZ-DB233N	GHV0361425R0039	2,15	0,020	25
10	135	0,013	SZ-DB126N	GHV0361425R0040	2,15	0,020	25
10	260	0,025	SZ-DB234N	GHV0361425R0041	2,55	0,040	25
10	330	0,032	SZ-DB312	GHV0361425R0042	2,80	0,050	25

Schienenverbinder

Zur Verdrahtung von Bestückungsreihen in Verteilern mit Reihenabstand 125 mm.
Beim 4-poligen Verbinder ist der N-Leiter blau.

Anzahl an Pins	Phasen	mm²	Cu-Zahl	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			kg	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
10	3-polig			RV3	GHV0360504R0023	20,20	0,081	25
10	4-polig			RV4	GHV0360504R0024	25,60	0,114	25

Notizen