











# F2C-ARH

- I** Dispositivo di riarmo automatico per F202 30 mA
- GB** Automatic resetting unit for F202 30 mA
- D** Selbstrückstelleinheit für F202 30 mA
- F** Dispositif de réarmement automatique pour F202 30 mA
- E** Reconnectadora para F202 30 mA



Alimentazione Supply Stromversorgung Alimentation Alimentación	230 V a.c. (-15% / +10%)	Temperatura di funzionamento Operating temperature Zulässige Umgebungstemperatur Température de fonctionnement Temperatura de funcionamento	- 25 ... + 55 °C
Numero tentativi richiusure automatiche Number of automatic reset attempts Anzahl der automatischen Rückstellungsversuche Nombre de tentatives de réarmement Número de intentos de reconexión	1	Sezione cavi Cables cross-section Kabel-Querschnitt Section des câbles Sección de conductores	≤ 2,5 mm <sup>2</sup>
Tempo di reset del contatore numero richiusure automatiche Time of reset of the auto-reset meter Rückstellzeit des Zählers für automatische Rückstellungen Temps de réarmement du compteur du nombre de réarmements automatiques Tiempo de reset para el contador de reconexiones automáticas	12 sec	Contatto di segnalazione dello stato di blocco (morselli 1 - 2) Signaling contact to signal a locked state (terminals 1 - 2) Signalkontakt zur Signalisierung des Sperzustandes Klemmen 1 - 2 Contact de signalisation pour l'état de blocage (bornes 1 - 2) Contacto de señalización del estado de bloqueo (terminales 1 - 2)	1NA (in scambio/ change-over contact/ Wechsler Kontakt/ contact inverseur/ contacto conmutado)
Potenza assorbita durante la manovra Power consumption during the operation Leistungsaufnahme während der Betätigung Consommation pendant la manœuvre Potencia absorbida durante la maniobra	(t<0,5s) 20VA max	Corrente nominale Current carrying capacity Strombelastbarkeit Courant nominal Corriente nominal	3A (250V a.c.) (carico ohmico/ ohmic load/ ohmsche Last/ charge ohmique/ carga óhmica)
Potenza assorbita a riposo Power consumption at rest Aufgenommene Ruheleistung Consommation au repos Potencia absorbida en reposo	0,4W max		
Numero di manovre Number of operations Anzahl Betätigungen Número de manœuvres Número de maniobras	≤ 10.000		



8






**I** Situazione di sovratensione temporanea in linea, ad esempio causata da fulmine, che provoca l'intervento intempestivo dell'interruttore differenziale.

**GB** Situation of temporary over-voltage, for example caused by a lightning, that causes RCCB's untimely tripping.

**D** Vorübergehende Überspannungssituation auf der Leitung z.B. nach Blitzschlag, was das sofortige Ansprechen des Fehlerstromschutzschalters zur Folge hat.

**F** Situation de surtension temporaire sur la ligne, due par exemple à la foudre, qui provoque un déclenchement intempestif du disjoncteur différentiel.

**E** Situación de sobretensión momentánea en la línea, por ejemplo provocada por rayos, que causa el disparo intempestivo del diferencial.

 $\leq 3 \text{ sec}$ 

9



**I** Situazione di guasto a terra permanente che provoca l'intervento dell'interruttore differenziale.

**GB** Situation of permanent earth fault that causes RCCB's tripping.

**D** Andauernder Erdstromfehler, der das Ansprechen des Fehlerstromschutzschalters zur Folge hat.

**F** Situation de défaut à la terre permanent qui provoque le déclenchement correct du disjoncteur différentiel..

**E** Situación de falla hacia tierra permanente que provoca el disparo del diferencial.

 $\leq 3 \text{ sec}$ 