



Certificado

Certificado nº
Certificate no. **EPB-001/2019**



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

ABB-Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82
69123 Heidelberg - Germany

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

ABB-Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82
69123 Heidelberg - Germany

Produto:
Product:

Disjuntores para proteção de sobreintensidades para
instalações domésticas e análogas
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

Referências:
Type references:

Série / *Series* S20.P
Estrutura das referências: Ver anexo / *References Structure: See annex*

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

ABB

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ver anexo / *See annex*

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 +
A13:2012

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

70000-1200-0718-210165-CC2-001 a / to 70000-1200-0718-210165-
CC2-081 / VDE (WMT- Witnessed Manufacturer's Testing)

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2024-01-18

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

EPB - 005/2015

Data de emissão:
Date of issue:

2019-10-21

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1(uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

EPB-001/2019

Estrutura das referências / References Structure:

S 20
A B C

- A) Número de pólos / Number of poles: 1P; 1P-NA; 2P; 3P; 3P-NA; 4P
B) Disparo instantâneo / Instantaneous tripping current: B; C; D
C) Corrente estipulada / Rated current: 0,5 – 63 (A)

Características técnicas:
Technical characteristics:

Número de pólos / Number of poles: 1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4

Tensão estipulada / Rated voltage: 230 V ~, (pólos / poles 1+N);
230/400 V ~, (pólos / poles 1);
400 V ~, (pólos / poles 2, 3, 3+N, 4).

Frequência estipulada / Rated frequency: 50 Hz

Corrente estipulada / Rated current (In): 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 (A)

Disparo instantâneo / Instantaneous tripping current: B (6 A; 10 A – 63 A);
C (0,5 A – 63 A);
D (0,5 A – 25 A).

Poder de corte / Rated short-circuit capacity: 25000 A (0,5 A – 25 A);
15000 A (32 A – 63 A).

Distância interior / Grid distance: 75 mm ($\leq 25A$)
90 mm ($\geq 32A$)

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Data de emissão: 2019-10-21
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

