



Fixing / Fixation



Electrical characteristics

Caractéristiques électriques

Application <i>Application</i>		Emitter - Receptor / Emetteur - Recepteur
Cut Frequency <i>Bande passante</i>	MHz	0 to 2500
Series resistance <i>Impédance</i>	Ω	50
Maximal power withstand <i>Puissance maximale admissible</i>	W	100
Insertion losses <i>Perte d'insertion</i>	dB	< 0.15
Signal peak voltage <i>Tension de crête du signal</i>	V	-
Maximal surge withstand (8/20μs) <i>Pouvoir d'écoulement (8/20μs)</i>	kA	50
Maximal current withstand <i>Courant maximal admissible</i>	W	-
Residual voltage (8/20μs) <i>Tension résiduelle (8/20μs)</i>	V	< 600

Mechanical characteristics

Caractéristiques mécaniques

Degree of protection <i>Indice de protection</i>	IP 65
Connector type <i>Connecteurs</i>	BNC male / female

Miscellaneous characteristics

Caractéristiques diverses

Storing temperature / Operating temperature <i>Température de stockage / Température de fonctionnement</i>	°C	- 25 to +85 / - 25 to +55
Braid coaxial isolated <i>Tresse coaxiale isolée</i>		-
Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (L x H x P)</i>	mm	55 x Ø 25
Weight <i>Poids</i>	g	200