

Distribuční bloky


Řada DBL



Promyšlený koncept pro distribuci

Kompaktní a modulární design našich distribučních bloků umožňuje snadnou instalaci a značnou flexibilitu použití.

CE IEC RoHS UL ENE



Zlepšete efektivitu své instalace

Snadnost použití

Výhody **tří konfigurací v jednom výrobku**:

- **Jednopolový rozbočovač** hlavního silového vstupu na několik výstupů
- **Vícepolový rozbočovač**: díky spojovacím drážkám a předtištěným štítkům (L1, L2, L3, N, $\perp$) dodávaným s každým blokem
- **Slučovač** několika vstupů do jednoho výstupu.

Flexibilní kryt usnadňuje identifikaci a zapojení vodičů: otočitelný, otevíratelný ve dvou směrech, nacvakávací, s technickými parametry a údaji o vodičích.



Větší možnosti na menším prostoru

Úspora místa v rozvaděči

Ušetříte 50 % místa na liště ve srovnání s běžnými distribučními sběrnicemi díky našemu kompaktnímu modulárnímu designu.

Připraveny na budoucnost: napěťový rozsah až **1500 V DC** připůsoben nejnovějším fotovoltaickým měničům.




Cenově efektivní řešení

Zvýšená produktivita

Snižte náklady na propojování vodičů, montáž i skladové zásoby:

- Kompatibilní s **hliníkovými a měděnými** vodiči
- Skladujte jeden výrobek použitelný ve třech konfiguracích
- **Snižte montážní čas o 80 %** ve srovnání s běžnými systémy. Náš modulární a bezdotykový koncept umožňuje nepoužívat distribuční sběrnice, izolátory, vázací pásky, ochranné kryty...




Distribuční sběrnice



50%
úspora místa

1500 V DC





Distribuční bloky Řada DBL

Rozsah 80 až 400 A
Jednopolové nebo
vícepólové

ABB s.r.o., divize Elektrotechnické výroby
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 543 145 509
e-mail: petr.koenig@cz.abb.com

web: www.abb.cz/nizkenapeti

Objednací číslo	Typ	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Průřez vodičů s dutinkou	Průřez vodičů bez dutinky
1SNL308010R0000	DBL80	Cu: 80 A/16 mm ² Al: 63 A/16 mm ²	1000 V AC / 1500 V DC	3 x 2,5 ... 16 mm ² 4 x 2,5 ... 6 mm ²	3 x 2,5 ... 16 mm ² 4 x 2,5 ... 6 mm ²
1SNL312510R0000	DBL125	Cu: 125 A/35 mm ² Al: 100 A/35 mm ²	1000 V AC / 1500 V DC	1 x 10 ... 35 mm ² 1 x 2,5 ... 16 mm ² 6 x 2,5 ... 16 mm ²	1 x 10 ... 35 mm ² 1 x 6 ... 16 mm ² 6 x 2,5 ... 16 mm ²
1SNL316010R0000	DBL160	Cu: 160 A/70 mm ² Al: 135 A/70 mm ²	1000 V AC / 1500 V DC	1 x 16 ... 50 mm ² 1 x 2,5 ... 16 mm ² 6 x 2,5 ... 16 mm ²	1 x 16 ... 70 mm ² 1 x 6 ... 16 mm ² 6 x 2,5 ... 16 mm ²
1SNL317510R0000	DBL175	Cu: 175 A/70 mm ² Al: 135 A/70 mm ²	1000 V AC / 1500 V DC	2 x 10 ... 50 mm ² 10 x 2,5 ... 16 mm ²	2 x 10 ... 70 mm ² 10 x 2,5 ... 16 mm ²
1SNL325010R0000	DBL250	Cu: 250 A/120 mm ² Al: 200 A/120 mm ²	1000 V AC / 1500 V DC	1 x 35 ... 95 mm ² 2 x 2,5 ... 25 mm ² 5 x 2,5 ... 16 mm ² 4 x 2,5 ... 10 mm ²	1 x 35 ... 120 mm ² 2 x 2,5 ... 35 mm ² 5 x 2,5 ... 16 mm ² 4 x 2,5 ... 10 mm ²
1SNL340010R0000	DBL400	Cu: 400 A/185 mm ² Al: 300 A/185 mm ²	1000 V AC / 1500 V DC	1 x 95 ... 150 mm ² 2 x 2,5 ... 25 mm ² 5 x 2,5 ... 16 mm ² 4 x 2,5 ... 10 mm ²	1 x 95 ... 185 mm ² 2 x 2,5 ... 35 mm ² 5 x 2,5 ... 16 mm ² 4 x 2,5 ... 10 mm ²