



安全产品

产品概览

ABB Jokab Safety



我们为全世界奉献物美价廉的智能机器安全解决方案。



● **Magne安全门锁**
可在工艺过程期间锁紧门和窗口。



● **Pluto可编程安全控制模块、
Vital安全控制模块和Sentry安全继电器**
可灵活监测各种安全装置



● **Smile紧急停止按钮**
可在危险情形下安全地停止机械



● **Orion光幕**
实现了对生产友好的安全检测



● **GKey安全锁**
可安全地锁紧门



● **JSHD4三位装置**
实现了安全且符合工效学的检查和故障排查



● **LineStrong拉绳式紧急停止开关**
可提高紧急停止功能的易用性



逻辑单元

不论是何种类型和规模的安全应用领域, ABB Jokab Safety 皆可提供适宜的逻辑单元

Sentry 安全继电器

Sentry是一系列强大且易用的安全继电器。Sentry既有基本型号(面向简单的应用环境,且易于扩大输出),也有高度灵活的型号(拥有极其准确的定时器功能,且正面设有显示屏,以供配置和故障排查之用)。

Vital 安全控制模块

Vital是一种可配置的安全控制模块,其无需任何编程。其使用了ABB Jokab Safety DYNlink系统,从而得以监控“一般来说需要多个安全继电器才能达到最高安全水平”的多种安全功能。

Pluto 可编程安全控制模块

Pluto是一款经济、强大且紧凑的可编程安全控制模块。Pluto既可控制市场上大多数类型的安全装置,也可控制DYNlink安全装置、模拟传感器、编码器、接触器和阀门和其它许多装置。在“万能”理念的指导下,我们为各种型号配备了安全总线通信,从而简化了安全系统的设计。

Pluto网关

借助于各式各样的网关,我们的产品不但能与其他网络进行通信,还能对一套Pluto系统进行远程监控。

Pluto管理器

免费软件Pluto管理器可助您轻松编程。



01 Sentry



02 Vital



03 Pluto

通用机械

凭借全系列的传感器和控制装置，ABB Jokab Safety 可为机器制造商和原始设备制造商 (OEM) 的安全功能提供合适的解决方案。



Eden

非接触式传感器

易于安装，达到了最高安全水平，且具有出众的可靠性。



Orion

光学安全装置

可降低复杂性、减少成本和缩短停工时间。



Safeball

双手控制装置


采用工效学设计，易于安装，且达到了最高安全水平。



Smile/Inca

紧急停止

采用紧凑型设计，且易于安装。发光二极管 (LED) 提供了良好的诊断能力。



安全地毯、触边和缓冲块 压敏装置

采用耐用设计定制而成。



Magne

安全门锁

采用稳健设计，在严酷环境中表现可靠，且易于安装。



接触器和紧凑型电子起动机

功率与电机控制

紧凑且省时的解决方案。



食品与饮料

ABB Jokab Safety长期为环境严酷、要求严苛的食品饮料包装行业开发产品和制定解决方案, 并在这面积累了丰富的经验。



Eden
非接触式传感器
在严酷环境中表现可靠, 易于安装, 且达到了最高安全水平。



EStrong
紧急停止
采用稳健设计, 且在严酷环境中表现可靠。



MKey
机械钥匙开关
在严酷环境中表现可靠, 夹持力强, 采用稳健设计, 且装设方式灵活。



Orion (防护罩)
带防护外罩的光学安全装置
易于安装, 布线最少, 且在严酷环境中表现可靠。

机器人学 (Robotics)

作为ABB Robotics的合作伙伴和ISO国际机器人委员会的成员, ABB Jokab Safety有着许多很适合机器人行业的产品和解决方案。



Eden
非接触式传感器
易于安装, 达到了最高安全水平, 且具有出众的可靠性。



简易
铝制围栏系统
用途广泛, 易于安装。



Orion
光学安全装置
功能先进, 易于安装, 且缩短了停工时间。



JSKD4
三位装置
采用工效学设计, 且具有防篡改功能。



GKey
安全锁
易于安装, 达到了最高安全水平, 且具有出众的可靠性。



操作器、指引灯和信号装置
指引装置
稳固而可靠。



Magne
安全门锁
采用稳健设计, 在严酷环境中表现可靠, 且易于安装。



ABB (China) Limited

ABB Building 10 jiuxianqiao road,
chaoyang district, Beijing
+86 10 8456 6688



www.abb.com/jokabsafety

2TLC010001B2001 - revC2 2019