PANORAMICA

Apparecchi di comando e protezione

Sezionatori di potenza OT



Indice

002–004	**Sezionatori da 16...125 A**
006	**Sezionatori accoppiati 6/8 poli 16...125 A**
008–009	**Sezionatori per montaggio su portella 16...125 A**
010–014	**Sezionatori 160...4000 A**
016–017	**Sezionatori commutatori 16...125 A**
018–020	**Sezionatori commutatori 160...3200 A**
022	**Interruttori di manovra sezionatori in cassetta di plastica OTU da 16 a 63 Ampere**
023–025	**Dati tecnici**
026–034	**Dimensioni di ingombro**

Sezionatori 3 poli da 16...125 A





	Tipo	OT16F3	OT25F3	OT40F3	OT63F3	OT80F3	OT100F3	OT125F3
	Codice	EE 258 8	EE 259 6	EE 260 4	EE 261 2	EE 262 0	EE 263 8	EE 264 6
	Numero poli	3	3	3	3	3	3	3



Maniglie dirette (albero non necessario)

	Tipo	Codice							
nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4				•	•	•	•
rossa/gialla (40x13)	OHRS2	EE 306 5				•	•	•	•
nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla (39x18)	OHRS3	EE 307 3	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile	OHBS12	EE 623 3	•	•	•				
rossa/gialla, lucchettabile	OHRS12	EE 624 1	•	•	•				



Maniglie rinviate quadrate

	Tipo	Codice							
nera IP54	OHBS1AH	EE 294 3	•	•	•	•	•		
rossa/gialla IP54	OHYS1AH	EE 309 9	•	•	•	•	•		
nera, blocco porta IP54	OHBS1AH1	EE 295 0	•	•	•	•	•		
rossa/gialla blocco porta IP54	OHYS1AH1	EE 310 7	•	•	•	•	•		
nera, lucchettabile, blocco porta IP54	OHBS3AH1	EE 301 6	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54	OHYS3AH1	EE 316 4	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile, blocco porta sbloccabile IP65	OHBS2AJ	EE 298 4	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta sbloccabile IP65	OHYS2AJ	EE 313 1	•	•	•	•	•	•	•



Alberi di comando per maniglie quadrate

	Tipo	Codice							
lunghezza 85mm	OXS6X85	EE 320 6	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 105mm	OXS6X105	EE 377 6	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 120mm	OXS6X120	EE 321 4	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 130mm	OXS6X130	EE 322 2	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 160mm	OXS6X160	EE 323 0	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 180mm	OXS6X180	EE 324 8	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 250mm	OXS6X250	EE 325 5	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 330mm	OXS6X330	EE 326 3	•	•	•	•	•	•	•



Contatti ausiliari

Montaggio	Tipo	Codice							
NC per OT16...125F sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F sinistra/destra [2]	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•	•	•	•

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato.





	Tipo		OT16F3	OT25F3	OT40F3	OT63F3	OT80F3	OT100F3	OT125F3
	Codice		EE 258 8	EE 259 6	EE 260 4	EE 261 2	EE 262 0	EE 263 8	EE 264 6
	Numero poli		3	3	3	3	3	3	3



Calotte protezione terminali

	Tipo	Codice							
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•				
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1				•	•		
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9						•	•



Quarto polo

	Tipo	Codice							
simultaneo per OT16...40F	OTPS40FPN2	EE 333 9	•	•	•				
simultaneo per OT63...80F	OTPS80FP	EE 335 4				•	•		
simultaneo per OT100...125F	OTPS125FP	EE 329 7						•	•
protezione di terra per OT16...40F3	OTPE40FP	EE 327 1	•	•	•				
protezione di terra per OT63...80F3	OTPE80FP	EE 319 8				•	•		
protezione di terra per OT100...125F3	OTPE125FP	EE 328 9						•	•

Kit di conversione

	Tipo	Codice							
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D40	EE 379 2	•	•	•				
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D80	EE 345 3				•	•		
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D125	EE 346 1						•	•
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli)	OESAZW2	KZ 557 6	•	•	•	•	•	•	•
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D40	EE 338 8	•	•	•				
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D80	EE 339 6				•	•		
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D125	EE 340 4						•	•
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori[3]	OESAZW1	KZ 559 2	•	•	•	•	•	•	•
meccanismo di by-pass di 3 sezionatori[3]	OTZW17	EO 107 6	•	•	•	•	•	•	•
interblocco di 2 sezionatori	OTZW10	EO 511 9	•	•	•	•	•	•	•



Calotta per adattamento a finestratura modulare

	Tipo	Codice							
versione 3 poli	OHYS7	EE 702 5	•	•	•				

Sezionatori 4 poli da 16...125 A





	Tipo	OT16F4N2	OT25F4N2	OT40F4N2	OT63F4N2	OT80F4N2	OT100F4N2	OT125F4N2
	Codice	EE 272 9	EE 273 7	EE 274 5	EE 275 2	EE 276 0	EE 277 8	EE 278 6
	Numero poli	4	4	4	4	4	4	4



Maniglie dirette (albero non necessario)

	Tipo	Codice							
nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4				•	•	•	•
rossa/gialla (40x13)	OHRS2	EE 306 5				•	•	•	•
nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla (39x18)	OHRS3	EE 307 3	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile	OHBS12	EE 623 3	•	•	•				
rossa/gialla, lucchettabile	OHRS12	EE 624 1	•	•	•				



Maniglie rinviate quadrate

	Tipo	Codice							
nera IP54	OHBS1AH	EE 294 3	•	•	•	•	•		
rossa/gialla IP54	OHYS1AH	EE 309 9	•	•	•	•	•		
nera, blocco porta IP54	OHBS1AH1	EE 295 0	•	•	•	•	•		
rossa/gialla blocco porta IP54	OHYS1AH1	EE 310 7	•	•	•	•	•		
nera, lucchettabile, blocco porta IP54	OHBS3AH1	EE 301 6	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54	OHYS3AH1	EE 316 4	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile, blocco porta sbloccabile IP65	OHBS2AJ	EE 298 4	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta sbloccabile IP65	OHYS2AJ	EE 313 1	•	•	•	•	•	•	•



Alberi di comando per maniglie quadrate

	Tipo	Codice							
lunghezza 85mm	OXS6X85	EE 320 6	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 105mm	OXS6X105	EE 377 6	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 120mm	OXS6X120	EE 321 4	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 130mm	OXS6X130	EE 322 2	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 160mm	OXS6X160	EE 323 0	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 180mm	OXS6X180	EE 324 8	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 250mm	OXS6X250	EE 325 5	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 330mm	OXS6X330	EE 326 3	•	•	•	•	•	•	•



Contatti ausiliari

Montaggio	Tipo	Codice							
NC per OT16...125F	sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/ destra [2]	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•	•	•	•

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato.





	Tipo		OT16F4N2	OT25F4N2	OT40F4N2	OT63F4N2	OT80F4N2	OT100F4N2	OT125F4N2
	Codice		EE 272 9	EE 273 7	EE 274 5	EE 275 2	EE 276 0	EE 277 8	EE 278 6
	Numero poli		4	4	4	4	4	4	4




Calotte protezione terminali

	Tipo	Codice							
per quarto polo OT16...40	OTS40T1	EE 336 2	•	•	•				
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•				
per quarto polo OT63...80	OTS63T1	EO 062 3				•	•		
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1				•	•		
per quarto polo OT100...125	OTS125T1	EO 058 1						•	•
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9						•	•

Kit di conversione

	Tipo	Codice							
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D40	EE 379 2	•	•	•				
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D80	EE 345 3				•	•		
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D125	EE 346 1						•	•
accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli)	OESAZW2	KZ 557 6	•	•	•	•	•	•	•
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D40	EE 338 8	•	•	•				
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D80	EE 339 6				•	•		
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D125	EE 340 4						•	•
commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori[3]	OESAZW1	KZ 559 2	•	•	•	•	•	•	•
meccanismo di by-pass di 3 sezionatori[3]	OTZW17	EO 107 6	•	•	•	•	•	•	•
interblocco di 2 sezionatori	OTZW10	EO 511 9	•	•	•	•	•	•	•



Calotta per adattamento a finestratura modulare

	Tipo	Codice							
versione 4 poli	OHYS8	EE 703 3	•	•	•				

Adattore con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 125 A.

Sezionatori accoppiati 6/8 poli 16...125 A



	Tipo		OT16F6	OT25F6	OT40F6	OT63F6
	Codice		EE 244 8	EE 245 5	EE 246 3	EE 247 1
	Numero poli		6	6	6	6
Maniglie dirette (albero non necessario)	**Tipo**	**Codice**				
nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4	•	•	•	
rossa/gialla (40x13)	OHRS2	EE 306 5	•	•	•	
nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	
rossa/gialla (39x18)	OHRS3	EE 307 3	•	•	•	
nera, lucchettabile	OHBS9	EE 622 5				•
rossa/gialla, lucchettabile	OHRS9/1	EE 308 1				•
Maniglie rinviate quadrate	**Tipo**	**Codice**				
nera IP54	OHBS1AH	EE 294 3	•	•	•	•
rossa/gialla IP54	OHYS1AH	EE 309 9	•	•	•	•
nera, blocco porta IP54	OHBS1AH1	EE 295 0	•	•	•	•
rossa/gialla blocco porta IP54	OHYS1AH1	EE 310 7	•	•	•	•
nera, lucchettabile, blocco porta IP54	OHBS3AH1	EE 301 6	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54	OHYS3AH1	EE 316 4	•	•	•	•
nera, lucchettabile, blocco porta sbloccabile IP65	OHBS2AJ	EE 298 4	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta sbloccabile IP65	OHYS2AJ	EE 313 1	•	•	•	•
Alberi di comando per maniglie quadrate	**Tipo**	**Codice**				
lunghezza 85mm	OXS6X85	EE 320 6	•	•	•	•
lunghezza 105mm	OXS6X105	EE 377 6	•	•	•	•
lunghezza 120mm	OXS6X120	EE 321 4	•	•	•	•
lunghezza 130mm	OXS6X130	EE 322 2	•	•	•	•
lunghezza 160mm	OXS6X160	EE 323 0	•	•	•	•
lunghezza 180mm	OXS6X180	EE 324 8	•	•	•	•
lunghezza 250mm	OXS6X250	EE 325 5	•	•	•	•
lunghezza 330mm	OXS6X330	EE 326 3	•	•	•	•
Contatti ausiliari	**Montaggio**	**Tipo**	**Codice**				
NC per OT16...125F	sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/destra [2]	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•
Calotte protezione terminali		**Tipo**	**Codice**				
per quarto polo OT16...40		OTS40T1	EE 336 2				
per OT16...40 3p		OTS40T3	EE 337 0	•	•	•	
per quarto polo OT63...80		OTS63T1	EO 062 3				
per OT63...80 3p		OTS63T3	EO 063 1				•
per quarto polo OT100...125		OTS125T1	EO 058 1				
per OT100...125 3p		OTS125T3	EO 059 9				
Quarto polo solo per versione tripolari		**Tipo**	**Codice**				
simultaneo per OT16...40F		OTPS40FPN2	EE 333 9	•	•	•	
simultaneo per OT63...80F		OTPS80FP	EE 335 4				•
simultaneo per OT100...125F		OTPS125FP	EO 329 7				
Mascherina per adattamento a finestratura modulare		**Tipo**	**Codice**				
versione 8 poli		OHYS9	EE 704 1				

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato.

Adattore con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 40 A.





	OT80F6	OT100F6	OT125F6	OT16F8	OT25F8	OT40F8	OT63F8	OT80F8	OT100F8	OT125F8
	EE 248 9	EE 249 7	EE 250 5	EE 251 3	EE 252 1	EE 253 9	EE 254 7	EE 255 4	EE 256 2	EE 257 0
	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
				•	•	•				
				•	•	•				
				•	•	•				
				•	•	•				
	•	•	•				•	•	•	•
	•	•	•				•	•	•	•
	•			•	•	•	•	•		
	•			•	•	•	•	•		
	•			•	•	•	•	•		
	•			•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•				
				•	•	•				
							•	•		
	•						•	•		
									•	•
		•	•						•	•
	•									
		•	•							
				•	•	•				

Sezionatori 3 poli per montaggio su portella 16...125 A





	Tipo		OT16FT3	OT25FT3	OT40FT3	OT63FT3	OT80FT3	OT100FT3	OT125FT3
	Codice		EE 265 3	EE 266 1	EE 267 9	EE 268 7	EE 269 5	EE 270 3	EE 271 1
	Numero poli		3	3	3	3	3	3	3
Maniglie quadrate per sezionatori retroportella									
Fissaggio tramite ghiera	**Tipo**	**Codice**							
nera IP54	OHBS1PH	EE 296 8	•	•	•				
rossa/gialla IP54	OHYS1PH	EE 311 5	•	•	•				
nera, lucchettabile IP54	OHBS3PH	EE 302 4	•	•	•				
rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3PH	EE 317 2	•	•	•				
nera, lucchettabile IP65	OHBS2PJ	EE 299 2	•	•	•				
rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2PJ	EE 314 9	•	•	•				
Fissaggio tramite viti	**Tipo**	**Codice**							
nera IP54	OHBS1RH	EE 297 6	•	•	•	•	•		
rossa/gialla IP54	OHYS1RH	EE 312 3	•	•	•	•	•		
nera, lucchettabile	OHBS3RH	EE 303 2	•	•	•	•	•		
rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3RH	EE 318 0	•	•	•	•	•		
nera, lucchettabile IP65	OHBS2RJ	EE 300 8	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2RJ	EE 315 6	•	•	•	•	•	•	•

Contatti ausiliari



	Montaggio	**Tipo**	**Codice**							
NC per OT16...125F	sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/ destra [2]	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•	•	•	•

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato.

Calotte protezione terminali



	Tipo	**Codice**							
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•				
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1				•	•		
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9						•	•

Quarto polo



	Tipo	**Codice**							
simultaneo per OT16...40FT	OTPS40FDN2	EE 331 3	•	•	•				
simultaneo per OT63...80FT	OTPS80FD	EE 334 7				•	•		
simultaneo per OT100...125FT	OTPS125FD							•	•

Sezionatori 4 poli per montaggio su portella 16...125 A





	Tipo		OT16FT4N2	OT25FT4N2	OT40FT4N2	OT63FT4N2	OT80FT4N2	OT100FT4N2	OT125FT4N2
	Codice		EE 279 4	EE 280 2	EE 281 0	EE 282 8	EE 283 6	EE 284 4	EE 285 1
	Numero poli		4	4	4	4	4	4	4
Maniglie quadrate per sezionatori retroportella									
Fissaggio tramite ghiera	**Tipo**	**Codice**							
nera IP54	OHBS1PH	EE 296 8	•	•	•				
rossa/gialla IP54	OHYS1PH	EE 311 5	•	•	•				
nera, lucchettabile IP54	OHBS3PH	EE 302 4	•	•	•				
rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3PH	EE 317 2	•	•	•				
nera, lucchettabile IP65	OHBS2PJ	EE 299 2	•	•	•				
rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2PJ	EE 314 9	•	•	•				
Fissaggio tramite viti	**Tipo**	**Codice**							
nera IP54	OHBS1RH	EE 297 6	•	•	•	•	•		
rossa/gialla IP54	OHYS1RH	EE 312 3	•	•	•	•	•		
nera, lucchettabile	OHBS3RH	EE 303 2	•	•	•	•	•		
rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3RH	EE 318 0	•	•	•	•	•		
nera, lucchettabile IP65	OHBS2RJ	EE 300 8	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2RJ	EE 315 6	•	•	•	•	•	•	•



Contatti ausiliari

	Montaggio	**Tipo**	**Codice**							
NC per OT16...125F	sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/ destra [2]	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•	•	•	•

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato



Calotte protezione terminali

	Tipo	**Codice**							
per quarto polo OT16...40	OTS40T1	EE 336 2	•	•	•				
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•				
per quarto polo OT63...80	OTS63T1	EO 062 3				•	•		
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1				•	•		
per quarto polo OT100...125	OTS125T1	EO 058 1						•	•
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9						•	•

Le dimensioni di ingombro sono consultabili da pagina 26 a pagina 34.

Il panorama presenta una sintesi dei prodotti e relativi dati tecnici disponibili in gamma. Le immagini presenti nel documento sono inserite a solo scopo dimostrativo. Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico “Apparecchi di comando e protezione. Sezionatori” (cod. 1SDC300002D0903).

Sezionatori 3 poli 160...4000 A




Tipo	OT160G03	OT200E03	OT250E03
Codice	1SCA135134R1001	EO 425 2	EO 431 0
Numero poli	3	3	3



Maniglie dirette

	Tipo	Codice			
Nera	YAST1	EO 072 2	•		
	OTV250EK	EO 513 5		•	•
	OTV400EK	EO 515 0			
	OTV800EK	EO 682 8			
	OTV1000EK	EE 452 7			

Maniglie rinviate a pistola IP65




	Nera		Rosso/gialla				
Lunghezza (mm)	Tipo	Codice	Tipo	Codice			
45	OHB45J6	EO 084 7	OHY45J6	EO 099 5	•		
65	OHB65J6	EO 087 0	OHY65J6	EO 102 7	•	•	•
80	OHB80J6	EO 089 6	OHY80J6	EO 104 3	•	•	•
95	OHB95J12	EO 471 6	OHY95J12	EO 473 2			
125	OHB125J12	EO 077 1	OHY125J12	EO 092 0			
145	OHB145J12	EO 078 9	OHY145J12	EO 093 8			
175	OHB175J12	EO 080 5	OHY175J12	EO 095 3			
300	OHB150J12P	EE 664 7	OHY150J12P	EE 665 4			
400	OHB200J12P	EE 666 2	OHY200J12P	EE 667 0			

Alberi di comando per maniglie a leva



Lunghezza (mm)	Tipo	Codice			
150	OXP6X150	KX 079 3	•	•	•
210	OXP6X210	KZ 595 6	•	•	•
290	OXP6X290	KX 080 1	•	•	•
360	OXP6X360	KX 592 5	•	•	•
430	OXP6X430	KX 081 9	•	•	•
166	OXP12X166	KX 576 8			
185	OXP12X185	KX 596 6			
250	OXP12X250	KX 082 7			
280	OXP12X280	KX 056 1			
325	OXP12X325	KX 593 3			
395	OXP12X395	KX 083 5			
465	OXP12X465	KX 594 1			
535	OXP12X535	KX 084 3			

Contatti ausiliari



	Tipo	Codice			
NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G01	EO 000 3	•		
Accessorio per NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G10	EO 001 1	•		
NA per OT200...2500 montaggio frontale	OA1G10	EO 001 1		•	•
NC per OT200...2500 montaggio frontale	OA3G01	EO 161 3		•	•
accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OT200...2500	OEA28	EO 512 7		•	•

Calotte protezione terminali



	Bassa		Alta				
	Tipo	Codice	Tipo	Codice			
per OT160G	OTS160G1L3	1SCA140414R1001			•		
per OT160...250	OTS250G1S/3	EO 479 9	OTS250G1L/3	EO 480 7		•	•
per OT315...400	OTS400G1S/3	EO 483 1	OTS400G1L/3	EO 484 9			
per OT630...800	OTS800G1S/3	EO 625 7	OTS800G1L/3	EO 626 5			
per OT1000...1600	OTS1600G1S/3	EE 669 6	OTS1600G1L/3	EE 668 8			
per OT2000...2500	OTS2500G1S/3	EE 497 2	OTS2500G1L/3	EE 495 6			
per OT3200...4000	OTS4000G1S/3	1SCA129044R1001	OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001			






	OT315E03	OT400E03	OT630E03	OT800E03	OT1000E03	OT1250E03	OT1600E03	OT2000E03	OT2500E03	OT3200E03	OT4000E03
	EO 437 7	EO 443 5	EO 615 8	EO 617 4	EE 630 8	EE 634 0	EE 638 1	EE 473 3	EE 475 8	1SCA128480R1001	1SCA124847R1001
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	•	•									
			•	•							
					•	•	•	•	•		
	•	•									
	•	•	•	•							
			•	•							
			•	•							
					•	•	•	•	•		
					•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•									
			•	•							
					•	•	•				
								•	•		
										•	•

Sezionatori 4 poli 160...4000 A



Tipo					OT160G04	OT200E04
Codice					1SCA128480R1001	EO 426 0
Numero poli					4	4



Maniglie dirette

		Tipo	Codice		
Nera		YAST1	EO 072 2	•	
		OTV250EK	EO 513 5		•
		OTV400EK	EO 515 0		
		OTV800EK	EO 682 8		
		OTV1000EK	EE 452 7		

Maniglie rinviate a pistola IP65





	Nera		Rosso/gialla			
Lunghezza (mm)	**Tipo**	**Codice**	**Tipo**	**Codice**		
45	OHB45J6	EO 084 7	OHY45J6	EO 099 5	•	
65	OHB65J6	EO 087 0	OHY65J6	EO 102 7	•	•
80	OHB80J6	EO 089 6	OHY80J6	EO 104 3	•	•
95	OHB95J12	EO 471 6	OHY95J12	EO 473 2		
125	OHB125J12	EO 077 1	OHY125J12	EO 092 0		
145	OHB145J12	EO 078 9	OHY145J12	EO 093 8		
175	OHB175J12	EO 080 5	OHY175J12	EO 095 3		
300	OHB150J12P	EE 664 7	OHY150J12P	EE 665 4		
400	OHB200J12P	EE 666 2	OHY200J12P	EE 667 0		

Alberi di comando per maniglie a leva



Lunghezza (mm)	**Tipo**	**Codice**		
150	OXP6X150	KX 079 3	•	•
210	OXP6X210	KZ 595 6	•	•
290	OXP6X290	KX 080 1	•	•
360	OXP6X360	KX 592 5	•	•
430	OXP6X430	KX 081 9	•	•
166	OXP12X166	KX 576 8		
185	OXP12X185	KX 596 6		
250	OXP12X250	KX 082 7		
280	OXP12X280	KX 056 1		
325	OXP12X325	KX 593 3		
395	OXP12X395	KX 083 5		
465	OXP12X465	KX 594 1		
535	OXP12X535	KX 084 3		

Contatti ausiliari



	Tipo	Codice		
NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G01	EO 000 3	•	
Accessorio per NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G10	EO 001 1	•	
NA per OT200...2500 montaggio frontale	OA1G10	EO 001 1		•
NC per OT200...2500 montaggio frontale	OA3G01	EO 161 3		•
accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OT200...2500	OEA28	EO 512 7		•

Calotte protezione terminali



	Bassa		Alta			
	Tipo	**Codice**	**Tipo**	**Codice**		
per OT160G	OTS160G1L3	1SCA140414R1001			•	
per OT160...250	OTS250G1S/4	EO 487 2	OTS250G1L/4	EO 488 0		•
per OT315...400	OTS400G1S/4	EO 491 4	OTS400G1L/4	EO 492 2		
per OT630...800	OTS800G1S/4	EO 629 9	OTS800G1L/4	EO 630 7		
per OT1000...1600	OTS1600G1S/4	EE 671 2	OTS1600G1L/4	EE 670 4		
per OT2000...2500	OTS2500G1S/4	EE 498 0	OTS2500G1L/4	EE 496 4		
per OT3200...4000	OTS4000G1S/4	1SCA129045R1001	OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001		





	OT250E04	OT315E04	OT400E04	OT630E04	OT800E04
	EO 432 8	EO 438 5	EO 444 3	EO 616 6	EO 618 2
	4	4	4	4	4
	•				
		•	•		
				•	•
	•				
	•				
		•	•		
		•	•	•	•
				•	•
				•	•
	•				
	•				
	•				
	•				
	•				
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•				
		•	•		
				•	•

Sezionatori 4 poli 160...4000 A



Tipo	OT1000E22	OT1250E22
Codice	EE 633 2	EE 637 3
Numero poli	4	4



Maniglie dirette

	Tipo	Codice		
Nera	YAST1	EO 072 2		
	OTV250EK	EO 513 5		
	OTV400EK	EO 515 0		
	OTV800EK	EO 682 8		
	OTV1000EK	EE 452 7	•	•

Maniglie rinviate a pistola IP65





	Nera		Rosso/gialla			
Lunghezza (mm)	**Tipo**	**Codice**	**Tipo**	**Codice**		
45	OHB45J6	EO 084 7	OHY45J6	EO 099 5		
65	OHB65J6	EO 087 0	OHY65J6	EO 102 7		
80	OHB80J6	EO 089 6	OHY80J6	EO 104 3		
95	OHB95J12	EO 471 6	OHY95J12	EO 473 2		
125	OHB125J12	EO 077 1	OHY125J12	EO 092 0		
145	OHB145J12	EO 078 9	OHY145J12	EO 093 8		
175	OHB175J12	EO 080 5	OHY175J12	EO 095 3		
300	OHB150J12P	EE 664 7	OHY150J12P	EE 665 4	•	•
400	OHB200J12P	EE 666 2	OHY200J12P	EE 667 0	•	•

Alberi di comando per maniglie a leva



Lunghezza (mm)	**Tipo**	**Codice**		
150	OXP6X150	KX 079 3		
210	OXP6X210	KZ 595 6		
290	OXP6X290	KX 080 1		
360	OXP6X360	KX 592 5		
430	OXP6X430	KX 081 9		
166	OXP12X166	KX 576 8	•	•
185	OXP12X185	KX 596 6	•	•
250	OXP12X250	KX 082 7	•	•
280	OXP12X280	KX 056 1	•	•
325	OXP12X325	KX 593 3	•	•
395	OXP12X395	KX 083 5	•	•
465	OXP12X465	KX 594 1	•	•
535	OXP12X535	KX 084 3	•	•

Contatti ausiliari



	Tipo	**Codice**		
NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G01	EO 000 3		
Accessorio per NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G10	EO 001 1		
NA per OT200...2500 montaggio frontale	OA1G10	EO 001 1	•	•
NC per OT200...2500 montaggio frontale	OA3G01	EO 161 3	•	•
accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OT200...2500	OEA28	EO 512 7	•	•

Calotte protezione terminali



	Bassa		Alta			
	Tipo	**Codice**	**Tipo**	**Codice**		
per OT160G	OTS160G1L3	1SCA140414R1001				
per OT160...250	OTS250G1S/4	EO 487 2	OTS250G1L/4	EO 488 0		
per OT315...400	OTS400G1S/4	EO 491 4	OTS400G1L/4	EO 492 2		
per OT630...800	OTS800G1S/4	EO 629 9	OTS800G1L/4	EO 630 7		
per OT1000...1600	OTS1600G1S/4	EE 671 2	OTS1600G1L/4	EE 670 4	•	•
per OT2000...2500	OTS2500G1S/4	EE 498 0	OTS2500G1L/4	EE 496 4		
per OT3200...4000	OTS4000G1S/4	1SCA129045R1001	OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001		





	OT1600E22	OT2000E22	OT2500E22	OT3200E04	OT4000E04
	EE 641 5	EE 483 2	EE 486 5	1SCA128479R1001	1SCA124855R1001
	4	4	4	4	4
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•				
		•	•		
				•	•

Sezionatori commutatori 3 poli 16...125 A





	Tipo		OT16F3C	OT25F3C	OT40F3C	OT63F3C	OT80F3C	OT100F3C	OT125F3C
	Codice		EE 230 7	EE 231 5	EE 232 3	EE 233 1	EE 234 9	EE 235 6	EE 236 4
	Numero poli		3	3	3	3	3	3	3
Maniglie dirette									
	Tipo	**Codice**							
nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla (40x13)	OHRS2	EE 306 5	•	•	•	•	•	•	•
nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla (39x18)	OHRS3	EE 307 3	•	•	•	•	•	•	•
nera	OHBS9	EE 622 5						•	•
rossa/gialla	OHRS9/1	EE 308 1						•	•
Maniglie rinviate									
	Tipo	**Codice**							
nera, indicazione 1-0-2 per OT16...125F_C	OHB45J6E011	EE 625 8	•	•	•	•	•	•	•
nera, indicazione 1-0-2 per OT16...125F_C	OHB65J6E011	EO 416 1	•	•	•	•	•	•	•
Alberi per maniglie rinviate									
	Tipo	**Codice**							
lunghezza 150mm	OXP6X150	KX 079 3	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 210mm	OXP6X210	KZ 595 6	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 290mm	OXP6X290	KX 080 1	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 360mm	OXP6X360	KX 592 5	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 430mm	OXP6X430	KX 081 9	•	•	•	•	•	•	•
Contatti ausiliari									
Montaggio	**Tipo**	**Codice**							
NC per OT16...125F sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•	•
NC per OT16...125F destra [1]	OA3G01	EO 161 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F sinistra [1]	OA7G10	EO 320 5	•	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT63...125F sinistra/destra [2]	OA2G11	EO 168 8				•	•	•	•

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato.

Calotte protezione terminali									
	Tipo	**Codice**							
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•	•	•	•	•
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1	•	•	•	•	•	•	•
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9	•	•	•	•	•	•	•
Quarto polo									
	Tipo	**Codice**							
simultaneo per OT16...40F	OTPS40FPN2	EE 333 9	•	•	•	•	•	•	•
simultaneo per OT63...80F	OTPS80FP	EE 335 4	•	•	•	•	•	•	•
simultaneo per OT100...125F	OTPS125FP	EE 329 7	•	•	•	•	•	•	•

Levetta con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 40 A.

Sezionatori commutatori 4 poli 16...125 A





	Tipo		OT16F4C	OT25F4C	OT40F4C	OT63F4C	OT80F4C	OT100F4C	OT125F4C
	Codice		EE 237 2	EE 238 0	EE 239 8	EE 229 9	EE 241 4	EE 242 2	EE 243 0
	Numero poli		4	4	4	4	4	4	4
Maniglie dirette									
	Tipo	**Codice**							
nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla (40x13)	OHRS2	EE 306 5	•	•	•	•	•	•	•
nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla (39x18)	OHRS3	EE 307 3	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile	OHBS9	EE 622 5						•	•
rossa/gialla, lucchettabile	OHRS9/1	EE 308 1						•	•
Maniglie rinviate									
	Tipo	**Codice**							
nera, indicazione 1-0-2 per OT16...125F_C	OHB45J6E011	EE 625 8	•	•	•	•	•	•	•
nera, indicazione 1-0-2 per OT16...125F_C	OHB65J6E011	EO 416 1	•	•	•	•	•	•	•
Alberi per maniglie rinviate									
	Tipo	**Codice**							
lunghezza 150mm	OXP6X150	KX 079 3	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 210mm	OXP6X210	KZ 595 6	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 290mm	OXP6X290	KX 080 1	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 360mm	OXP6X360	KX 592 5	•	•	•	•	•	•	•
lunghezza 430mm	OXP6X430	KX 081 9	•	•	•	•	•	•	•
Contatti ausiliari									
Montaggio	**Tipo**	**Codice**							
NC per OT16...125F sinistra [1]	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F destra [1]	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•	•
NC per OT16...125F destra [1]	OA3G01	EO 161 3	•	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F sinistra [1]	OA7G10	EO 320 5	•	•	•	•	•	•	•

[1] Max 2, [2] Max 2 per lato.

Calotte protezione terminali									
	Tipo	**Codice**							
per quarto polo OT16...40	OTS40T1	EE 336 2	•	•	•	•	•	•	•
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•	•	•	•	•
per quarto polo OT63...80	OTS63T1	EO 062 3	•	•	•	•	•	•	•
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1	•	•	•	•	•	•	•
per quarto polo OT100...125	OTS125T1	EO 058 1	•	•	•	•	•	•	•
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9	•	•	•	•	•	•	•
Calotte modulari									
versione 8 poli	OHYS9	EE 704 1	•	•	•	•	•	•	•

Levetta con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 40 A.

Sezionatori commutatori 3 poli 160...3200 A



Tipo	OT160E03C	OT200E03C	OT250E03C
Codice	EO 337 9	EO 339 5	EO 341 1
Numero poli	3	3	3



Maniglie dirette

	Tipo	Codice			
nera per OT160...250E_C	OTV250ECK	EO 420 3	•	•	•
nera per OT315...400E_C	OTV400ECK	EO 421 1			
nera per OT630...800E_C	OTV800ECK	EO 422 9			
nera per OT1000...2500E_C	OTV1000ECK	EE 975 7			



Maniglie rinviate a pistola IP65

	Tipo	Codice			
nera, indicazione 1-0-2 per OT160...200E_C	OHB65J6E011	EO 416 1	•	•	•
nera, indicazione 1-0-2 per OT315...400E_C	OHB95J12E011	EO 417 9			
nera, indicazione 1-0-2 per OT315...800E_C	OHB145J12E011	EO 258 7			
nera, indicazione 1-0-2 per OT630...800E_C	OHB175J12E011	EO 259 5			
nera, indicazione 1-0-2 per OT1000...2500E_C	OHB200J12PE011	EE 450 1			
gialla/rossa, indicazione 1-0-2 per OT1000...2500E_C	OHY200J12PE011	EE 451 9			



Alberi di comando per maniglie a leva

	Tipo	Codice			
lunghezza 150mm	OXP6X150	KX 079 3	•	•	•
lunghezza 210mm	OXP6X210	KZ 595 6	•	•	•
lunghezza 290mm	OXP6X290	KX 080 1	•	•	•
lunghezza 360mm	OXP6X360	KX 592 5	•	•	•
lunghezza 430mm	OXP6X430	KX 081 9	•	•	•
lunghezza 166mm	OXP12X166	KX 576 8			
lunghezza 185mm	OXP12X185	KX 596 6			
lunghezza 250mm	OXP12X250	KX 082 7			
lunghezza 280mm	OXP12X280	KX 056 1			
lunghezza 325mm	OXP12X325	KX 593 3			
lunghezza 395mm	OXP12X395	KX 083 5			
lunghezza 465mm	OXP12X465	KX 594 1			
lunghezza 535mm	OXP12X535	KX 084 3			



Contatti ausiliari

	Tipo	Codice			
NA per OT200...2500 montaggio lato destro max 8	OA1G10	EO 001 1	•	•	•
NC per OT200...2500 montaggio lato destro max 8	OA3G01	EO 161 3	•	•	•



Calotte protezione terminali

	Bassa		Alta				
	Tipo	Codice	Tipo	Codice			
per OT160...250	OTS250G1S/3	EO 479 9	OTS250G1L/3	EO 480 7	•	•	•
per OT315...400	OTS400G1S/3	EO 483 1	OTS400G1L/3	EO 484 9			
per OT630...800	OTS800G1S/3	EO 625 7	OTS800G1L/3	EO 626 5			
per OT1000...1600	OTS1600G1S/3	EE 669 6	OTS1600G1L/3	EE 668 8			
per OT2000...2500	OTS2500G1S/3	EE 497 2	OTS2500G1L/3	EE 495 6			
per OT3200	OTS4000G1S/3	1SCA129044R1001	OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001			







	OT315E03C	OT400E03C	OT630E03C	OT800E03C	OT1000E03C	OT1250E03C	OT1600E03C	OT2000E03C	OT2500E03C	OT3200E03C
	EO 343 7	EO 345 2	EO 347 8	EO 349 4	EE 349 5	EE 354 5	EE 359 4	EE 364 4	EE 369 3	1SCA129152R1001
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	•	•								
			•	•						
					•	•	•	•	•	
	•	•								
	•	•	•	•						
			•	•						
					•	•	•	•	•	
					•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•								
			•	•						
					•	•	•			
								•	•	
										•

Sezionatori commutatori 4 poli 160...3200 A



Tipo			OT160E04C	OT200E04C	OT250E04C
Codice			EO 370 0	EO 372 6	EO 385 8
Numero poli			4	4	4



Maniglie dirette

OT200E04C

	Tipo	Codice			
nera per OT160...250E_C	OTV250ECK	EO 420 3	•	•	•
nera per OT315...400E_C	OTV400ECK	EO 421 1			
nera per OT630...800E_C	OTV800ECK	EO 422 9			
nera per OT1000...2500E_C	OTV1000ECK	EE 975 7			



Maniglie rinviate a pistola IP65

	Tipo	Codice			
nera, indicazione 1-0-2 per OT160...200E_C	OHB65J6E011	EO 416 1	•	•	•
nera, indicazione 1-0-2 per OT315...400E_C	OHB95J12E011	EO 417 9			
nera, indicazione 1-0-2 per OT315...800E_C	OHB145J12E011	EO 258 7			
nera, indicazione 1-0-2 per OT630...800E_C	OHB175J12E011	EO 259 5			
nera, indicazione 1-0-2 per OT1000...2500E_C	OHB200J12PE011	EE 450 1			
gialla/rossa, indicazione 1-0-2 per OT1000...2500E_C	OHY200J12PE011	EE 451 9			



Alberi di comando per maniglie a leva

	Tipo	Codice			
lunghezza 150mm	OXP6X150	KX 079 3	•	•	•
lunghezza 210mm	OXP6X210	KZ 595 6	•	•	•
lunghezza 290mm	OXP6X290	KX 080 1	•	•	•
lunghezza 360mm	OXP6X360	KX 592 5	•	•	•
lunghezza 430mm	OXP6X430	KX 081 9	•	•	•
lunghezza 166mm	OXP12X166	KX 576 8			
lunghezza 185mm	OXP12X185	KX 596 6			
lunghezza 250mm	OXP12X250	KX 082 7			
lunghezza 280mm	OXP12X280	KX 056 1			
lunghezza 325mm	OXP12X325	KX 593 3			
lunghezza 395mm	OXP12X395	KX 083 5			
lunghezza 465mm	OXP12X465	KX 594 1			
lunghezza 535mm	OXP12X535	KX 084 3			



Contatti ausiliari

	Tipo	Codice			
NA per OT200...2500 montaggio lato destro max 8	OA1G10	EO 001 1	•	•	•
NC per OT200...2500 montaggio lato destro max 8	OA3G01	EO 161 3	•	•	•



Calotte protezione terminali

	Bassa		Alta				
	Tipo	Codice	Tipo	Codice			
per OT160...250	OTS250G1S/4	EO 487 2	OTS250G1L/4	EO 488 0	•	•	•
per OT315...400	OTS400G1S/4	EO 491 4	OTS400G1L/4	EO 492 2			
per OT630...800	OTS800G1S/4	EO 629 9	OTS800G1L/4	EO 630 7			
per OT1000...1600	OTS1600G1S/4	EE 671 2	OTS1600G1L/4	EE 670 4			
per OT2000...2500	OTS2500G1S/4	EE 498 0	OTS2500G1L/4	EE 496 4			
per OT320	OTS4000G1S/4	1SCA129045R1001	OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001			







	OT315E04C	OT400E04C	OT630E04C	OT800E04C	OT1000E22C	OT1250E22C	OT1600E22C	OT2000E22C	OT2500E22C	OT3200E04C
	EO 387 4	EO 389 0	EO 391 6	EO 393 2	EE 353 7	EE 358 6	EE 363 6	EE 368 5	EE 373 5	1SCA129154R1001
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	•	•								
			•	•						
					•	•	•	•	•	
	•	•								
	•	•	•	•						
			•	•						
					•	•	•	•	•	
					•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•								
			•	•						
					•	•	•			
								•	•	
										•

Interruttori di manovra sezionatori in cassetta di plastica OTU da 16 a 63 Ampere



Sezionatori tripolari ad azionamento frontale
Maniglia rotonda nera (indicazioni I-0 e ON OFF)

Corrente nominale				Dimensioni cassetta (mm)				
AC22A ≤ 690 V [A]	AC23A ≤ 400 V [A]	AC23A ≤ 690 V [A]	Uscita cavi/lato	L	H	P	Tipo	Codice
16	16	10	2xM25	100	161	115	OTU16B3MS2	1SCA132665R1001
25	20	11	2xM25	100	161	115	OTU25B3MS2	1SCA132666R1001
32	23	12	2xM25	100	161	115	OTU32B3MS2	1SCA132667R1001
45	45	20	2xM40	146	200	139	OTU45B3MS3	1SCA132685R1001
63	63	20	2xM40	146	200	139	OTU63B3MS3	1SCA132686R1001

Sezionatori quadripolari ad azionamento frontale
Maniglia rotonda nera (indicazioni I-0 e ON OFF)

Corrente nominale				Dimensioni cassetta (mm)				
AC22A ≤ 690 V [A]	AC23A ≤ 400 V [A]	AC23A ≤ 690 V [A]	Uscita cavi/lato	L	H	P	Tipo	Codice
16	16	10	2xM25	100	161	115	OTU16B4MS2	1SCA132674R1001
25	20	11	2xM25	100	161	115	OTU25B4MS2	1SCA132678R1001
32	23	12	2xM25	100	161	115	OTU32B4MS2	1SCA132681R1001
45	45	20	2xM40	146	200	139	OTU45B4MS3	1SCA132689R1001
63	63	20	2xM40	146	200	139	OTU63B4MS3	1SCA132690R1001

Sezionatori tripolari ad azionamento frontale
Maniglia rotonda rosso-gialla (indicazioni I-0 e ON OFF)

Corrente nominale				Dimensioni cassetta (mm)				
AC22A ≤ 690 V [A]	AC23A ≤ 400 V [A]	AC23A ≤ 690 V [A]	Uscita cavi/lato	L	H	P	Tipo	Codice
16	16	10	2xM25	100	161	115	OTU16BA3MS2	1SCA128505R1001
25	20	11	2xM25	100	161	115	OTU25BA3MS2	1SCA128504R1001
32	23	12	2xM25	100	161	115	OTU32BA3MS2	1SCA132669R1001
45	45	20	2xM40	146	200	139	OTU45BA3MS3	1SCA132687R1001
63	63	20	2xM40	146	200	139	OTU63BA3MS3	1SCA132688R1001

Sezionatori quadripolari ad azionamento frontale
Maniglia rotonda rosso-gialla (indicazioni I-0 e ON OFF)

Corrente nominale				Dimensioni cassetta (mm)				
AC22A ≤ 690 V [A]	AC23A ≤ 400 V [A]	AC23A ≤ 690 V [A]	Uscita cavi/lato	L	H	P	Tipo	Codice
16	16	10	2xM25	100	161	115	OTU16BA4MS2	1SCA132682R1001
25	20	11	2xM25	100	161	115	OTU25BA4MS2	1SCA132683R1001
32	23	12	2xM25	100	161	115	OTU32BA4MS2	1SCA132684R1001
45	45	20	2xM40	146	200	139	OTU45BA4MS3	1SCA132691R1001
63	63	20	2xM40	146	200	139	OTU63BA4MS3	1SCA132692R1001



Contatti ausiliari per sezionatori in cassetta OTU 16...63_

Per sezionatori	Contatti ausiliari	Lato di montaggio	Tipo	Codice
OTU16_...63_	1 no	lato destro	OA1G10	1SCA022353R4970
OTU16_...63_	1 nc	lato sinistro	OA1G01	1SCA022353R4890

Dati tecnici

Sezionatori di potenza manuali OT16...125, IEC

Dati tecnici secondo IEC 60947-3				Tipo interruttore OT16F	OT25F	OT40F	OT63F	OT80F	OT100F	OT125F
Tensione di isolamento nominale e tensione operativa nominale AC20/DC20	Grado di inquinamento 3		V	750	750	750	750	750	750	750
Resistenza dielettrica		50 Hz 1 min.	kV	6	6	6	6	6	6	6
Tensione di tenuta a impulso nominale			kV	8	8	8	8	8	8	8
Corrente termica nominale e corrente operativa nominale AC20/DC20	Ambiente 40 °C[2]	All'aria	A	25	32	40	63	80	115	125
	Ambiente 40 °C[2]	aperta	A	25	32	40	63	80	115	125
	Ambiente 60 °C	In involucro	A	20	25	32	50	63	80	100
...con sezione trasversale minima del conduttore		In involucro Cu	mm²	4	6	10	16	25	35	50
Corrente operativa nominale, AC-21A		fino a 415 V	A	16	25	40	63	80	100	125
		440...690 V	A	16	25	40	63	80	100	125
Corrente operativa nominale, AC-22A		fino a 415 V	A	16	25	40	63	80	100	125
		440...690 V	A	16	25	40	63	80	100	125
Corrente operativa nominale, AC-23A		fino a 415 V	A	16	20	23	63	75	80	90
		440 V	A	16	20	23	63	65	65	78
		500 V	A	16	20	23	45	58	60	70
		690 V	A	10	11	12	20	20	40	50
Corrente operativa nominale / poli in serie, DC-21A		24...48 V[1]	A	16/1	25/1	32/1	63/1	80/1	100/1	125/1
		110 V	A	16/2	25/2	32/2	63/2	80/2	100/2	125/2
		220 V	A	16/3	25/3	32/3	63/4	80/4	100/4	125/4
		440 V	A	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4		
		500 V	A	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4		
		750 V	A	16/8	25/8	32/8				
Corrente operativa nominale / poli in serie, DC-22A		24...48 V[1]	A	16/1	25/1	32/1	63/1	80/1	100/1	125/1
		110 V	A	16/2	25/2	32/2	63/2	80/2	100/2	125/2
		220 V	A	16/3	25/3	32/4	45/4	45/4	63/4	80/4
		440 V	A	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4		
		750 V	A	16/8	25/8	25/8				
Corrente operativa nominale / poli in serie, DC-23A		24...48 V[1]	A	16/1	25/1	32/1	63/1	80/1	100/1	125/1
		110 V	A	16/2	25/2	32/2	63/2	80/2	100/2	125/2
		220 V	A	16/4	25/4	32/4	45/4	45/4	63/4	63/4
		440 V	A	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4		
		750 V	A	16/8	16/8	16/8				
Potenza operativa nominale, AC-23A (Questi valori vengono forniti come indicazione e possono variare a seconda del produttore del motore)		220...240 V	kW	3	4	5,5	11	22	22	22
		400...415 V	kW	7,5	9	11	22	37	37	45
		440...500 V	kW	7,5	9	11	22	37	37	45
		690 V	kW	7,5	9	11	15	18,5	37	45
Potere di interruzione nominale, AC-23A		fino a 415 V	A	128	160	184	360	640	640	720
		440 V	A	128	160	184	360	448	520	624
		500 V	A	128	160	184	360	464	480	560
		690 V	A	80	88	96	160	160	320	400
Potere di interruzione nominale / poli in serie, DC-23A		24...48 V	A	64/1	100/1	128/1	180/1	252/1	400/1	500/1
		220 V	A	64/3	100/4	128/4	180/4	180/4	252/4	252/4
		110 V	A	64/2	100/2	128/2	180/2	252/2	400/2	500/2
		440 V	A	40/4	40/4	40/4	40/4	40/4		
		750 V	A	64/8	64/8	64/8				
Corrente di cortocircuito condizionale nominale Icc (r.m.s.) e corrispondente corrente limitata max ammessa îc . La corrente limitata îc si riferisce ai valori indicati dai produttori dei fusibili (test monofase in conformità con IEC60269)	I_{cc} (r.m.s.)	50 kA	kA	6,5	6,5	6,5	13	13	16,5	16,5
	Misura max fusibile OFA_ gG/aM	≤ 415 V	A	40/32	40/32	40/32	100/80	100/80	125/125	125/125
	I_{cc} (r.m.s.)	100 kA	kA				17	17		
	Misura max fusibile OFA_ gG/aM	≤ 500 V	A				100/80	100/80		
	I_{cc} (r.m.s.)	10 kA	kA						8,2	8,2
	Misura max fusibile OFA_ gG/aM	≤ 690 V	A						125/100	125/100
	I_{cc} (r.m.s.)	50 kA	kA	4	4	4	11	11	10	10
	Misura max fusibile OFA_ gG/aM	≤ 690 V	A	25/16	25/16	25/16	80/63	80/63	63/63	63/63
Corrente di breve durata nominale	Valore r.m.s. I_{cw}	690 V, 1 s	kA	0,5	0,5	0,5	1	1,5	2,5	2,5
Potere di chiusura in cortocircuito nominale	Valore di picco I_{cm}	690 V/500 V	kA	0,71	0,71	0,71	1,4	2,1	3,6	3,6
Potenza nominale del condensatore (i valori nominali del condensatore sono limitati dal collegamento del fusibile.)		400...415 V	kVAr	6,5	10	15	25	30	40	50
Potenza dissipata per polo	Alla corrente operativa nominale		W	0,3	0,6	1,6	2,8	4,5	4,0	6,3
Durata meccanica	Dividere per due per cicli operativi		Oper.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Peso senza accessori	3 poli		kg	0,11	0,11	0,11	0,27	0,27	0,36	0,36
	4 poli		kg	0,15	0,15	0,15	0,35	0,35	0,50	0,50
Misura cavo	Misura filo in rame idoneo		mm²	0,75...10	0,75...10	0,75...10	1,5...35	1,5...35	10...70	10...70
	per morsetti a gabbia		AWG	18-8	18-8	18-8	14-4	14-4	8-00	8-00
Coppia di serraggio morsetti	Misuratore coppia richiesto		Nm	0,8	0,8	0,8	2	2	6	6
Coppia operativa	Sezionatore 3 poli		Nm	1	1	1	1,2	1,2	2	2

[1] Sotto 48 V, sono consigliati due poli in parallelo fino a OT80, in particolare in atmosfera inquinata.

[2] In conformità con IEC 60947-1, § 6.1.1.

Dati tecnici

Sezionatori di potenza manuali OT160...4000, IEC

				Tipo interruttore						
Dati tecnici secondo IEC 60947-3				**OT160EV**	**OT200E**	**OT250E**	**OT315E**	**OT400E**	**OT630E**	**OT800E**
Tensione di isolamento nominale e tensione operativa nominale AC-20, DC-20	Grado di inquinamento 3		V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Resistenza dielettrica		50 Hz 1 min.	kV	10	10	10	10	10	10	10
Tensione di tenuta a impulso nominale			kV	12	12	12	12	12	12	12
Corrente termica nominale e corrente operativa nominale AC-20, DC-20	All'aria aperta		A	200	200	250	315	400	630	800
In ambiente 40 °C4)	In involucro		A	160	200	250	315	400	630	800
...con sezione trasversale minima del cavo		Cu	mm^2	70	95	120	185	240	2x185	2x240
Corrente operativa nominale, AC-21A		≤ 500 V	A	200	200	250	315	400	630	800
		690 V	A	160	200	250	315	400	630	800
		1000 V	A	160	200	250	315	400	630	800
Corrente operativa nominale, AC-22A		≤ 500 V	A	200	200	250	315	400	630	800
		690 V	A	160	200	250	315	400	630	800
		1000 V	A	160	200	250	315	400	630	800
Corrente operativa nominale, AC-23A		≤ 500 V	A	160	200	250	315	400	630	800
		690 V	A	160	200	250	315	400	630	800
		1000 V	A	135	135	135	200	200	400	400
Corrente operativa nominale /		24...110 V	A	160/2	200/2	250/2	315/1[2)]	400/1[2)]	630/1	800/1
poli in serie, DC-21A1)		220 V	A	160/2	200/2	250/2	315/2[2)]	400/2[2)]	630/1	800/1
		440 V	A	160/3	200/3	250/3	315/3	360/3	630/2	800/2
		660 V	A	160/4	200/4	230/42)	315/4	360/4	630/4[2)]	650/4[2)]
Corrente operativa nominale		800 V	A	160/5	200/5	250/5	315/5	400/5	600/5	600/5
poli in serie, DC-21B		1000 V	A	160/6	200/6	250/6	315/6	400/6	600/6	600/6
Potenza operativa nominale, AC-23[3)]		230 V	kW	48	60	75	100	132	200	250
		400 V	kW	80	110	140	160	220	355	450
		415 V	kW	88	110	145	180	230	355	450
		500 V	kW	112	132	170	220	280	400	560
		690 V	kW	144	200	250	315	400	630	800
Potere di interruzione nominale		≤ 500 V	A	1.280	1.600	2.000	2.520	3.200	5.040	6.400
in categoria AC-23		690 V	A	1.280	1.600	2.000	2.520	3.200	5.040	6.400
Corrente di cortocircuito condizionale nominale I_{cc} (r.m.s.) e corrispondente corrente limitata max ammessa $\hat{I}_c$. La corrente limitata $\hat{I}c$ si riferisce ai valori indicati dai produttori dei fusibili (test monofase in conformità con IEC60269)	I_{cc} (r.m.s.)	100 kA, 500 V	kA	40,5	40,5	40,5	61,5	61,5	90	90
	Misura max fusibile OFA_	gG/aM	A	315/315	315/315	315/315	500/450	500/450	800/1.000	800/1.000
	I_{cc} (r.m.s.)	80 kA, 690 V	kA	40,5	40,5	40,5	59	59	83,5	83,5
	Misura max fusibile OFA_	gG/aM	A	355/315	355/315	355/315	500/500	500/500	800/1.000	800/1.000
Corrente di breve durata nominale	Valore r.m.s. I_{cw}	≤ 1000 V 0,15 s	kA	15	15	15	31	31	38	38
		≤ 1000 V 0,25 s	kA	15	15	15	24	24	36	36
		≤ 1000 V 1 s	kA	8	8	8	15	15	20	20
Potere di chiusura in cortocircuito nominale	Valore di picco I_{cm}	≤ 1000 V	kA	30	30	30	65	65	80	80
Potenza nominale del condensatore quando il condensatore è inizialmente scarico	I valori nominali del condensatore sono limitati dai collegamenti del fusibile	415 V	kVAr	80	100	115	145	180	250	310
		500 V	kVAr	96	120	135	175	215	300	375
		690 V	kVAr	128	160	190	250	325	450	550
Potenza dissipata per polo	Con corrente nominale		W	3,2	4	6,5	6,5	10	25	40
Durata meccanica	Dividere per due per cicli operativi		Oper.	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	10.000	10.000
Peso senza accessori	Interruttore 3 poli		kg	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	5,2	5,2
Misura bullone morsetto	Filettatura metrica diametro x lunghezza		mm	M8x25	M8x25	M8x25	M10x30	M10x30	M12x40	M12x40
Coppia di serraggio morsetti	Misuratore coppia richiesto		Nm	15-22	15-22	15-22	30-44	30-44	50-75	50-75
Coppia operativa	Sezionatore 3 poli		Nm	7	7	7	16	16	27	27

[1)] Altri valori nominali disponibili su richiesta.

[2)] Categoria B.

[3)] Questi valori vengono forniti come indicazione e possono variare a seconda del produttore.

[4)] In conformità con IEC 60947-1, § 6.1.1.

Dati tecnici

Sezionatori di potenza manuali OT160...4000, IEC

Dati tecnici secondo IEC 60947-3				Tipo interruttore OT1000E	OT1250E	OT1600E	OT2000E	OT2500E	OT3200E	OT4000E
Tensione di isolamento nominale e tensione operativa nominale AC-20, DC-20	Grado di inquinamento 3		V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Resistenza dielettrica		50 Hz 1 min.	kV	10	10	10	10	10	10	10
Tensione di tenuta a impulso nominale			kV	12	12	12	12	12	8	8
Corrente termica nominale e corrente operativa nominale AC-20, DC-20	Ambiente 40 °C[1]	All'aria aperta	A	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500	3.200	3.800, 4000[5]
In ambiente 40 °C4)	Ambiente 40 °C[1]	In involucro	A	1.000	1.250	1.600				
...con sezione trasversale minima del cavo	Cu		mm^2	2x300	2x400	2x500	3x500	4x500	4x1.000	5x1.000
Corrente operativa nominale, AC-21A		fino a 690 V	A	1.000	1.250	1.600	2.000[2]	2.500[2]	3.200[2]	3.800
		1000 V	A	1.000	1.250	1.600				
Corrente operativa nominale, AC-22A		fino a 415 V	A	1.000	1.250	1.600	2.000[2]	2.500[2]	3.200[2]	3.800[2], 4.000[2] [5]
		500 - 690 V	A	1.000	1.250	1.600	2.000[2] [3]	2.500[2] [3]		
Corrente operativa nominale, AC-23A		fino a 500 V	A	1.000	1.250	1.250				
		690 V	A	1.000	1.250	1.250				
Potenza operativa nominale, AC-23A (Questi valori vengono forniti come indicazione e possono variare a seconda del produttore)		400...415 V	kW	560	710	710				
		440 V	kW	630	800	800				
		500 V	kW	710	900	900				
		690 V	kW	1.000	1.200	1.200				
Potere di interruzione nominale, AC-23A		fino a 500 V	A	10.000	10.000	10.000				
		690 V	A	10.000	10.000	10.000				
Corrente di cortocircuito condizionale nominale I_{cc} (r.m.s.) e corrispondente corrente limitata max ammessa $\hat{I}_c$. La corrente limitata $\hat{I}_c$ si riferisce ai valori indicati dai produttori dei fusibili (test monofase in conformità con IEC60269).	I_{cc} (r.m.s.)	80 kA	kA	100	100	100				
	Misura max fusibile OFA_ gG/aM	≤ 415 V	A	1.250/ 1.250	1.250/ 1.250	1.250/ 1.250	1.250/ 1.250			
	I_{cc} (r.m.s.)	100 kA	kA	106	106	106				
	Misura max fusibile OFA_ gG/aM	≤ 500 V	A	1.250/ 1.250	1.250/ 1.250	1.250/ 1.250	1.250/ 1.250			
Corrente di breve durata nominale	Valore r.m.s. I_{cw}	690 V, 0,25 s	kA	50	50	50	80	80	80	80, 100[5]
		690 V, 1 s	kA	50	50	50	55	55	65	80
Potere di chiusura in cortocircuito nominale	Valore di picco I_{cm}	690 V	kA	110[4]	110[4]	110[4]	176	176	176	176, 220[5]
	Distanza max dal telaio dell'interruttore alla barra di distribuzione più vicina/supporto del cavo		mm	150	150	150	150	150	150	150
Potenza nominale del condensatore quando il condensatore è inizialmente scarico	I valori nominali del condensatore sono limitati dai collegamenti del fusibile	415 V	kVAr	460	575	575				
		500 V	kVAr	550	690	690				
		690 V	kVAr	750	950	950				
Potenza dissipata per polo	Alla corrente operativa nominale		W	19	29	48	55	85	95	130
Durata meccanica	Dividere per due per cicli operativi		Oper.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
Peso senza accessori	3 poli		kg	14,1	14,1	15,2	22	22	24,7	28,9
	4 poli		kg	18	18	19,5	28	28	32,1	37,7
Misura bullone morsetto	Filettatura metrica diametro x lunghezza		mm	M12x50	M12x50	M12x60	M12x60	M12x60	M12x60	M12x60
Coppia di serraggio morsetti	Misuratore coppia richiesto		Nm	50...75	50...75	50...75	50...75	50...75	50...75	50...75
Coppia operativa	Sezionatore 3 poli		Nm	65	65	65	65	65	65	65

[1] In conformità con IEC 60947-1, § 6.1.1.

[2] IEC 947-3, categoria di utilizzo B, funzionamento non frequente.


[3] Devono essere utilizzate barriere di fase o calotte di protezione dei morsetti su entrambi i lati dell'interruttore a tensioni ≥ 500 V.

[4] Il valore è 92 kA per sezionatori 4 poli.


[5] OT4000E_W8

Dimensioni di ingombro


OT16..40F3 - F4 - F6 - F8 - F3C - F4C



OT63..80F3 -F4 - F6 - F8 - F3C - F4C




OT100..125F3 - F4 - F6 - F8 - F3C - F4C




Dimensioni di ingombro


OT160G03/04_



OT16..40FT3 - FT4




OT63..80FT3 - FT4




Dimensioni di ingombro

OT100..125FT3 - FT4




OT200..250E_




	E01	E02	E03	E04	E23	E33
A	75,5	110,5	145,5	180,5	220,5	255,5

OT315..400E_



	E01	E02	E03	E04	E23	E33
A	103	147	191	235	284	328


OT630..800E_




	E01	E02	E03	E04	E11	E12	E13	E22	E23	E33
A	136	201	266	331	201	266	331	331	396	461

Dimensioni di ingombro


OT1000..1600E_




OT1000-1250_




OT1600_







	E01	E02	E03	E04
A	174.5	254,5	334,5	414,5
B		80	80	80

OT2000..2500E_










	E01	E02	E03	E04
A	220.5	346,5	472,5	598,5
B		126	126	126


Dimensioni di ingombro

OT3200..4000E_










OT3200E_, 4000E_						
[mm/in]	**01**	**02**	**03**	**04**	**03W8**	**04W8**
A		140/5,51	140/5,51	140/5,51	185/7,28	185/7,28
B	234/9,21	140/5,51	514/20,24	654/25,75	604/23,78	789/31,06
A1	195/7,68	335/13,19	475/18,70	615/24,21	565/22,24	750/29,53
B1	224/8,82	364/14,33	504/19,84	644/25,35	594/23,39	779/30,67
C1	250/9,84	390/15,35	530/20,87	670/26,38	805/31,69	619/24,37

M00421/OT3200_4000E01-04 E


Dimensioni di ingombro

OT160..250E03 - E04C




	E03	E04
A	35	35
A1	116	116
A2	155	190
B	170	205

OT315..400E03 - E04C



	E03	E04
A	44	44
A1	142	142
A2	202,5	246,5
B	221	265


OT630..800E03 - E04C





	E03	E04
A	65	65
A1	180	180
A2	290	355
B	311	376

Dimensioni di ingombro

OT1000..1600E03 - E04C









	E02	E03	E04
A	80	80	80
A1	230	230	230
A2	290	370	450
B	320	400	480

OT2000..2500E03 - E04C






	E03	E04
A	126	126
A1	230	230
A2	508	634
B	538	664

Dimensioni di ingombro

OT3200E02/03/04C_P

OT3200_C


[mm]	E02	E03	E04
A	420	560	700
B	450	590	730



OT3200E12/13/22C_P


OT3200E_C

[mm]	E12	E13	E22
A	560	700	700
B	590	730	730
C	210	210	350




Dimensioni di ingombro


OTU16-32_



Maniglia OX331SPRY o OZ331SPB




Fori sfondabili




Fori sfondabili dopra e sotto


OTU45-63_



Maniglia OX331SPRY o OZ331SPB



Fori sfondabili



Fori sfondabili dopra e sotto

—

ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE
Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:
Customer Support 02 2415 2415
attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

abb.it/lowvoltage



1SDC300013D0901 - 07/2019

© Copyright 2019 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.